

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ай Эм Ай Интернэшнл"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 115280, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1027739739026, номер телефона: +74956405960, адрес электронной почты: info@imi-international.ru

в лице Генерального директора Римского Александра Геннадьевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: клапаны контроля за процессом, редукционные клапаны, регулирующие клапаны, обратные клапаны, запорные клапаны, клапаны для пневмосистем, клапаны для регулировки давления, предохранительные клапаны, разгрузочные клапаны, клапаны с соленоидами, распределительные клапаны, пропорциональные клапаны, клапаны сброса, клапаны мягкого пуска, блоки клапанов, регуляторы расхода, регуляторы давления, регуляторы температуры, распределители, распределители с соленоидами, краны шаровые, торговая марка: «IMI»

изготовитель «Norgren GmbH». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Bruckstrasse 93, 46519 Alpen, Германия. Филиалы завода-изготовителя по приложению № 1, количество листов: 3.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481209009, 8481805990, 848110990, 8481807900, 8481900000, 8481100500, 8481409009, 8481807399, 8481805100, 8481309908. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СДП/2020 -01057 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01058 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01059 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01060 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01061 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01062 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 -01063 от 07.02.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.02.2025 включительно

(подпись)

М. П.

Римский Александр Геннадьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.НА66.В.08296/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.02.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ДЕ.НА66.В.08296/20

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие
декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Norgren GesmbH / Norgren European Logistics Co Ltd	2351, IZ NO-Sud, Strasse 2a, Objekt M 39/1, Wiener Neudorf, Австрийская Республика
Norgren Ltda	04689-075, Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 696B, Jurubatuba/ Santo Amaro, São Paulo, SP, Бразилия
IMI International s.r.o	CZ 664 42, Norgren, Central Trade Park, Brněnská 852, Modřice, Чешская Республика
IMF SAS	F-95580, Industrie Mecanique pour les Fluides, 15 Avenue des Cures, Z.I. des Cures, Andilly, Paris, Франция
Buschjost GmbH / Fluid Automation Systems GmbH	D-32545, Detmolder Straße 256, Bad Oeynhausen, Германия
Norgren GmbH Alpen / Norgren European Logistics Co Ltd	D-46519, Postfach 11 20, Bruckstrasse 93, Alpen, Германия
Norgren GmbH Werk Fellbach	Stuttgarter Str. 120, 70736 Fellbach, Германия
Norgren GmbH Werk Fellbach / Herion Systemtechnik GmbH	D-71263, Untere Talstrasse 65, Weil der Stadt, Германия
Norgren	565-0801, 14-1 Aobaoka-kita, Suita-City, Osaka, Япония
Fluid Automation Systems Medic SA / Fluid Automations Systems Technologies SA	CH-1607, Zone Industrielle, Palezieux Gare, Швейцария
Norgren AG	CH-8362, Werkstrasse, Balterswil, Швейцария
Thompson Valves Ltd	BH17 7EF, 17 Balena Close, Creekmoor, Poole, Dorset, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
IMI Webber Ltd	BS5 0SP, Unit 18, City Business Park, Easton Road, Bristol, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
IMI Webber Ltd	BS5 0SP, Units 11-15, City Business Park, Easton Road, Bristol, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Norgren Ltd	WS13 8SY, Eagle, Unit 1, Zone 7, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Norgren Inc	40299, 101-104, Building 54, 2671 Technology Drive, Dixie Park/Blankenbaker, Louisville, Kentucky, Соединенные Штаты Америки
Norgren GT Development Corporation	425 C Street NW, Auburn Washington, 98001, Соединенные Штаты Америки
Norgren Automation Solutions Inc	MI 48176, 1325 Woodland Drive, Saline, Michigan, Соединенные Штаты Америки
Norgren Inc (Mosier Division)	OH 45309, 325 Carr Drive, Brookville, Ohio, Соединенные Штаты Америки
Kloehn Inc	NV 89144, 10000 Banbury Cross Drive, Las Vegas,

Заявитель

подпись

М. П.

Римский Александр
Геннадьевич
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ДЕ.НА66.В.08296/20

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
	Nevada, Соединенные Штаты Америки
Norgren Inc	CO 80120, 5400 South Delaware Street, Littleton, Colorado, Соединенные Штаты Америки
Norgren Inc (KIP Division)	CT 06032, 72 Spring Lane, Farmington, Connecticut, Соединенные Штаты Америки
Norgren GmbH Werk Fellbach / FAS GmbH / CCI	D-70736, Stuttgarter Straße 118, Fellbach, Германия
Norgren Automation Solutions Inc	MI 48309, 2871 Bond St, Rochester Hills, MI, Соединенные Штаты Америки
Norgren Manufacturing Co. Ltd / TA	201108, 8/F No.1885 Du Hui Road, Minhang District, Shanghai, Китай
IMI International LLC	Российская Федерация, Московская область, 141400, Norgren/TA, 6 Repina Street, Khimki, Moscow Region
Norgren Pty Ltd	NSW-2142, Unit 4, 175 -179 James Ruse Drive, Rosehill, Sydney, New South Wales, Австралия
Norgren Pty Ltd	3178, 33 South Corporate Avenue, Rowville, Melbourne, Victoria, Австралия
Norgren Ltd	6th Floor, Benson Tower, 74 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Гонконг
IMI Norgren Herion PVT Ltd	201 301, A-62, Sector 63, Noida, Gautam Budh Nagar District, Uttar Pradesh, Индия
IMI Norgren Ltd	Dublin 11, 137 Slaney Close, Dublin Industrial Estate, Glasnevin, Dublin, Ирландия
Norgren SpA / Fluid Automation Systems Srl / Norgren European Logistics Co Ltd	IT-20059, Sede E Filiale Lombardia, Via Trieste 14/16, Vimercate, Milan, Италия
Norgren Sdn Bhd	40700, 24 Jalan Serendah 26/39, Taman Perindustrian Hicom, Seksyen 26, Shah Alam, Selangor, Малайзия
Norgren SA de CV / Norgren Manufacturing de Mex	CP- 76220, Avenida La Montaña 120, Parque Industrial de Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Мексика
Bimba University Park (IMI Precision Univeristy Park)	25150 Governors Highway, University Park, Illinois 60484, Соединенные Штаты Америки
Bimba Tijuana (IMI Precision Tijuana)	Camino Viejo a Tecate 68, Arboledas de la Mesa, 22644 Arboledas de la Mesa, 22644 Tijuana, Mexico, Соединенные Штаты Америки
Bimba TRD (IMI Precision Rockford)	10914 N 2nd St, Machesney Park, Illinois 61115, Соединенные Штаты Америки
Bimba Pneumadyne (IMI Precision Minneapolis)	14425 23rd Avenue N, Plymouth, MN 55447, Соединенные Штаты Америки
Bimba Acro (IMI Precision Concord)	1990 Olivera Road, Suite A, Concord, CA 94520-5455, Соединенные Штаты Америки
Bimba Medway (IMI Precision Boston)	9 Industrial Park Road, Medway, MA 02053, Соединенные Штаты Америки
Pittsberg	230 Executive drive, Suite 127, Cranberry Twp. PA 16066, Соединенные Штаты Америки
Norgren S. A	Calle del Aire 3 Poligono Industrial "Els Bellots" 08227, Испания
Norgren Taiwan Co, Ltd	Jhongjheng Rd 1247 33045 Taoyuan City, Тайвань

Заявитель

подпись  М. П. 

Римский Александр
Геннадьевич
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-DE.НА66.В.08296/20

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
	(Китай)
Norgren HU Div	Nagykorosi ut 99. H-1205 Budapest, Венгрия
Norgren Kumho F A Co Ltd	Kuro kongku SangKa D-25-210 604-1kuro-Dong, Kuro-Ku, Seoul, Республика Корея
Norgren Sweden (ELC)	Box 14001 SE-200 24 Malmo, Королевство Швеция
Norgren Belgium (ELC)	F. Walraevensstraat 84 1651, Lot (Beersel), Бельгия
Patrol Group Sp Zo o S. K. A	Koszutki 2, 30-694 Krakow, Польша
IMI Norgren Ltd	3067 Jarrow Avenue Mississauga Ontario L4X 2C6, Канада
Bluechips Microhouse Co, Ltd	212/2 Moo 10 T. Umong; A.Muang Lamphun 51150, Королевство Таиланд

Заявитель



 Римский Александр
 Геннадьевич
 (Ф.И.О. заявителя)