IMI NORGREN

Engineering GREAT Solutions

IO-Link

c UL us LISTED

CE

IO-Link Sensor entsprechend IEC 61131-9

Der elektronische Magnetschalter für alle Zylinderbaureihen

Merkmale

- IO-Link Vorteile
- Condition Monitoring
- Verfügbar in 5 m Kabel oder M8 Stecker
- Zwei LEDs für die Zustandsanzeige

Standard-Modus

Im Standard-Modus des neuen M/50/IOP Sensors zeigt eine grüne Power LED die Funktion an. Die zusätzliche gelbe LED (optische Einstellhilfe) gibt das optimale Magnetfeld an.



IO-Link Sensor

Durch die standardisierte IO-Link Technologie werden Aktuatoren und Sensoren zu aktiven Teilnehmern in jeder Prozesskette.

Unser neuer M/50/IOP Sensor ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt Kommunikation basierend auf einer standardisierten Anschlusstechnik und ist die perfekte Lösung für eine einfache Konfiguration und Integration in eine intelligente Automatisierungsstruktur.

Die IO Device Description (IODD) enthält alle notwendigen Informationen für die spezifische Konfiguration.

IMI Precision Engineering

Universell

Kompatibel mit
IMI Norgren Antrieben

Smarte Funktionalität

Schaltzykluserfassung

Integration in Automatisierungssysteme

IO Technologie IEC 61131-9
Konfiguration mittels IODD

Einfache Handhabung

IODD enthält Funktionalität
Online verfügbar



UL gelistet

Kanada und USA

Permanente Diagnose

Temperaturmessung

Kompatibel

Standard IO und IO-Link Modus
Standardstecker M8

Visuelle Einstellhilfe

Wechsel von blinkender LED
zu dauerhaft leuchtend

Eigenschaften und Funktionalität	Standard Magnetschalter	M/50/IOP	
Betriebsmodus	**Standard**	**Standard**	**IO-Link**
Power LED		●	●
LED Schaltsignal	●	●	●
Schließer	●	●	●
Öffner		○	●
Schaltzeitverzögerung		○	●
Einstellhilfe		●	●
Temperaturmessung			●
Zähler			●

● - Standard
○ - Optional (Systemeinstellung im Herstellerwerk erfordeirlich)

IMI Precision Engineering

IMI NORGREN