

T1000 Drosselrückschlagventile

- Anschluss: M5, G1/8 ... G1/2
- Kompakte, leichte, für den Leitungseinbau geeignete Geräte
- > Hoher Durchfluss
- Geeignet für Paneelund Wandmontage
- Arretierbare
 Einstellschraube
- Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
- Einstellschraube mit Positionsmarkierung





Technische Merkmale Betriebsmedium:

Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Inerte Gase Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil

Betriebsdruck:

1 ... 10 bar (14 ... 145 psi) (0,3 ... 10 bar (4 ... 145 psi) für M5)

Anschlüsse:

M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Umgebungs/ Mediumstemperatur:

-20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F) Um das Einfrieren der Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein!

Material:

Gehäuse: Aluminium-Legierung Spindel und Innenteile: Messing Äußere Komponenten: Aluminium-Legierung Dichtungen: NBR

Technische Daten, Standard Ausführung

Symbol	Anschluss	Durchfluss, maximal geregelt			Durchflussfaktor			Öffnungsdruck	Gewicht	Тур
		C *1)	Cv	Kv *2)	C *1)	Cv	Kv *2)	(bar)	(kg)	
	M5	0,28	0,07	0,06	0,28	0,07	0,06	0,3	0,020	T1000M0500
	G1/8	0,57	0,14	0,12	1,50	0,37	0,32	< 0,1	0,031	T1000C1800
1 2	G1/4	1,30	0,32	0,28	2,80	0,69	0,6	< 0,1	0,056	T1000C2800
	G3/8	4,80	1,17	1,62	6,70	1,64	1,43	< 0,1	0,150	T1000C3800
	G1/2	7,50	1,84	1,6	8,30	2,00	1,77	< 0,1	0,180	T1000C4800

^{*1)} Gemessen in dm³/(s.bar)

Typenschlüssel

Gewinde	Kennung
Metrisch, nur M5	М
ISO G	С
NPT	Α

T1000***00

>	Anschluss	Kennung
	M5	05
	1/8"	18
	1/4"	28
	3/8"	38
	1/2"	48




^{*2)} Gemessen in m³/h




Durchfluss - Umdrehungen bei 6 bar - Durchfluss in dm³/s ANR


T1000M0500




T1000C1800



T1000C2800




T1000C3800




T1000C4800



Abmessungen





Abmessungen in mm Projection/First angle



Α	В	С	D	F	G	Н	J	K	L	5=	হ=1	Paneel- Bohrung	Max. Paneelstärke	Тур
M5	25,0	15,0	45,0	12,0	18,0	4,5	12,0	5,5	M10x0,75	12	8	10,5	4,0	T1000M0500
G1/8	34,0	20,0	51,0	16,5	24,0	4,5	16,0	8,0	M12x1	14	ø 10,5	12,5	4,0	T1000C1800
G1/4	45,0	25,5	61,5	21,0	32,0	4,5	19,0	9,5	M14x1	17	ø 10,5	14,5	4,0	T1000C2800
G3/8	58,0	32,5	78,5	27,0	43,0	6,5	28,0	13,0	M20x1	24	14	20,5	4,0	T1000C3800
G1/2	65,0	36,0	82,0	30,5	50,0	6,5	30,0	15,0	M20x1	24	14	20,5	4,0	T1000C4800

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht über-

schritten werden. Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem

Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren Ltd.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Fluidsystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Hydrauliksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.