



Catálogo Compacto de Produtos

www.norgren.com/br

Edição
Julho/2022

Criar vantagem e valor através de tecnologia, experiência e serviço

A Norgren tem milhares de produtos de alto desempenho para automação pneumática e controle de fluidos. Contamos com disponibilidade de estoque e envio rápido, consulte nossa equipe de Vendas. Nossos produtos, suporte serviços especializados podem ajudá-lo a manter os seus custos de manutenção e tempo de parada mínimos e ainda garantir que seu equipamento opere com a máxima eficiência.

QUEM SOMOS

A Norgren é uma empresa que integra a divisão IMI Precision Engineering, líder mundial em controle de fluido e automação pneumática. Combinando a tecnologia de um grande fabricante premium, com tradição de criação de produtos inovadores e de alto desempenho, disponibilizamos nossa experiência para o mercado industrial, com rapidez e facilidade, quando e onde forem necessários.

CONVENIÊNCIA

Com uma das mais amplas linhas mundiais de produtos em controle de fluidos e automação, oferecemos serviços e suporte através das equipes de Vendas e Atendimento ao Cliente. Nosso website está atualizado com as linhas de produtos e facilidade para consulta, download de catálogos, desenhos 3D de produtos e informações técnicas. A Webstore Norgren é o nosso portal de vendas, disponível para nossos Distribuidores.

FÁCIL DE CONTATAR

As nossas equipes estão disponíveis das 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira e nossa Webstore para nossos Distribuidores, funciona 24 horas, 07 dias por semana. Você não fica longe do produto ou da solução que precisa.

EXPERIÊNCIA

Somos especialistas e técnicos em produtos, entendemos os seus desafios técnicos. Nossa equipe de suporte é treinada para ajudá-lo a encontrar o produto, informações ou auxiliar com rapidez na aplicação que você precisa, oferecendo a melhor sugestão de automação.

VELOCIDADE DE ENTREGA

Muitos de nossos produtos estão disponíveis para envio rápido e operamos uma verdadeira rede global de vendas e serviços, ajudando-o a manter seu equipamento em funcionamento, onde quer que esteja.

LINHA DE PRODUTOS CONFIÁVEIS

Fabricados segundo as normas industriais mais exigentes. As linhas de produtos Norgren incluem nomes como Pneufit, Enots, Herion, Martonair, Buschjost, Lintra Plus, Excelon, Olympian Plus, Bimba e Fleetfit.

CONFIABILIDADE

Os produtos Norgren têm sido testados ao longo dos anos nos ambientes mais desafiadores e são apoiados por uma garantia de 24 meses, uma das maiores da indústria.

RECURSOS AVANÇADOS

Os produtos Norgren foram desenvolvidos para aplicações em setores industriais específicos incluindo o ferroviário, veículos comerciais, área medicinal e de energia. Eles incluem características avançadas e robustas e fornecem um desempenho superior proporcionando ótimo custo-benefício.

SERVIÇOS ADICIONAIS

Oferecemos capacidade interna de engenharia para fornecer sistemas pneumáticos completos, além de informações de gerenciamento de alta qualidade para ajudar a reduzir o custo total de aquisição.

DICAS EXPRESS E EXPRESS PLUS

Para poupar tempo, nossa caixa de dicas "Link Express" recomenda produtos que auxiliam e complementam o que você está comprando. As dicas "Link Express Plus" também oferecem sugestões adicionais sobre a aplicação do produto e melhores práticas.



Link Express Válvulas V50...53

São fornecidos com conectores básicos para fiação elétrica como padrão.

Para a seleção completa dos cabos e conectores veja a página 114.

Produtos

1



ATUADORES

- 10 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 13 ATUADORES REDONDOS
- 18 ATUADORES COMPACTOS
- 23 ATUADORES DE PERFIL
- 30 ATUADORES LINTRA
- 35 SENSORES MAGNÉTICOS


2



VÁCUO

- 40 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 41 GERADORES DE VÁCUO
- 46 VENTOSAS PLANAS E TIPO SANFONADA
- 49 VACUOSTATOS/PRESSOSTATOS
- 48 ACESSÓRIOS PARA VÁCUO

3



VÁLVULAS

- 56 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 58 ILHA DE VÁLVULAS E VÁLVULAS SUB-BASE
- 65 VÁLVULAS EM LINHA E MANIFOLD
- 77 VÁLVULAS MANUAIS/MECÂNICOS
- 84 VÁLVULAS PROPORCIONAIS
- 87 VÁLVULAS DE PROCESSO/NAMUR
- 101 VÁLVULAS DE SEGURANÇA
- 108 LINHAS COMPLEMENTARES
- 117 LINHA CLÁSSICA
- 120 VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

4



PRESSOSTATOS

- 128 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 129 PRESSOSTATOS ELETRO-MECÂNICOS
- 132 PRESSOSTATOS ELETRÔNICOS

5



PREPARAÇÃO DE AR (FRL)

- 138 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 140 SISTEMA MODULAR EXCELRON
- 155 SÉRIE DE ALTA CAPACIDADE E MINIATURA
- 161 UNIDADES DE ALTA VAZÃO
- 168 APLICAÇÕES ESPECIAIS
- 173 ACESSÓRIOS
- 174 NORGREN GUARDIAN SÉRIE 49

6



CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS

- 186 GUIA DE BUSCA RÁPIDA
- 188 CONEXÕES PNEUFIT C
- 196 CONEXÕES PNEUFIT PUSH-IN
- 200 CONEXÕES AUXILIARES E BSP
- 205 TUBOS E MANGUEIRAS
- 207 ENGATE RÁPIDO
- 211 SILENCIADORES
- 213 VÁLVULAS DE ESFERA
- 214 VÁLVULAS DE FECHAMENTO E PISTOLA DE AR

Todos os nossos produtos contam com garantia de 2 anos, uma das maiores da indústria. Nossa equipe dedicada de especialistas está à disposição, com assessoria técnica, apoio e recomendações para ajudá-lo a obter os produtos mais eficazes, nos menores prazos e o melhor serviço possível.

Ligue para a Equipe Norgren no 11 5698-4000

Procurar os produtos que você necessita não poderia ser mais simples

Fácil seleção, fácil encomenda. Encontrar os produtos que você precisa nunca foi tão fácil!



Catálogo Norgren

O Catálogo Compacto de Produtos Norgren inclui inúmeras vantagens desenvolvidas para ajudá-lo a selecionar e pedir os melhores produtos, de forma rápida e eficiente.

Códigos e Informação técnica

Cada página de produto tem uma lista completa com os códigos dos produtos, uma foto e um resumo das informações técnicas, tudo que você precisa para solicitar o produto correto.

Precisa de mais de um produto?

Nossas caixas de 'link fácil' levam você a produtos similares e auxiliares. Também fornecemos dicas úteis para orientar a sua tomada de decisão.

Indexação, fácil de achar

Temos quatro índices fáceis de usar, dependendo de suas necessidades. Um permite que você procure por descrição do produto, o outro por código do produto. Ambos tornam mais fácil selecionar os produtos e acessórios que você precisa.

Atuadores sob medida

Podemos montar um atuador sob medida adaptado às suas exigências a curto prazo.

Ligue-nos ou envie um e-mail para mais informações.

Peças de reposição originais e clássicas?

Ainda temos em estoque a maioria dos produtos das linhas clássicas, você os encontrará ao final de cada seção, e a compra é rápida e fácil. Se o produto que você procura tiver este ícone, significa que desenvolvemos uma alternativa atualizada.

Negócio Responsável

Este símbolo destaca os produtos que tem uma contribuição especial para a engenharia sustentável – ex. eficiência energética ou economia de energia.




Precisa de informações mais detalhadas?

Os produtos em destaque carregam um código QR, dando acesso instantâneo a informações detalhadas via seu smartphone.

Padrão industrial com mais acessórios que a maioria da concorrência



Configurador on line de ilha de válvulas



Testado, seguro e confiável



11 5698-4000
www.norgren.com/br

*Visite hoje mesmo
e viva essa
experiência*



De forma rápida e eficiente

Entre em contato com as nossas equipes de Vendas e Atendimento ao Cliente. Website atualizado com as linhas de produtos e facilidade para consulta, download de catálogos, desenhos em CAD e informações técnicas. Nossos Distribuidores Norgren podem acessar a webstore 24 horas, 7 dias por semana.

- » Pesquisa fácil, pelo código total ou parcial. Acesse mais de 3.000 itens do catálogo em estoque, bem como nossa linha completa.
- » Navegação intuitiva. Fácil de navegar e encontrar rapidamente o que você procura.
- » Informações detalhadas do produto, ajudando-o em sua tomada de decisão
- » Informações cruzadas de produtos similares, tornando mais fácil encontrar todos os produtos que você precisa na mesma consulta
- » Desenhos em CAD. Modelos em 2 e 3D podem ser baixados em 15 formatos diferentes.
- » Banco de dados. Milhares de folhas de dados em vários idiomas, prontos para fazer download.
- » Webstore com facilidade para criar e salvar cotações, para adicionar até 10 itens na sua cesta de compras, com um clique. Ideal se você sabe o código do produto.
- » Opções de copiar a cesta, permitindo a cópia de extensas listas de itens do sistema de compras, planilha, email ou documento do Word do Distribuidor Norgren através da Webstore. Ajuda e apoio via links no canto superior direito da tela ou contato pelo 11 5698-4000
- » Ajuda e apoio via links no canto superior direito da tela ou contate-nos pelo 11 5698-4000

Comprar não poderia ser mais simples

- » Encontre seus produtos rapidamente através do nosso sistema intuitivo

Mais de 1000 formatos e tamanhos





Líder global em controle de fluido e automação, com experiência há mais de 90 anos, a Norgren se especializa no desenvolvimento contínuo de seus produtos de alta tecnologia e soluções em todos os setores-chave da indústria.

Desenvolvidas para aplicações sob medida, essas soluções tem sido testadas e comprovadas em ambientes mais exigentes e evoluíram para se tornar o padrão da indústria, disponíveis na prateleira em inúmeras variações, todas garantindo o melhor desempenho.

A Norgren foi criada com a finalidade específica de disponibilizar capacitação técnica e produtos acessíveis de forma fácil e rápida, por telefone, online ou e-mail. Nosso conhecimento e habilidade para recomendar substituições de alta qualidade, alternativas compatíveis e peças auxiliares torna mais fácil para os clientes obter os produtos certos, na hora certa.

CONVENIÊNCIA, VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE (Parceria e resolução de problemas)

Dando aos clientes acesso aos produtos Norgren rápida e facilmente por telefone, catálogo ou pela webstore, oferecemos, em uma única parada para compra, uma experiência conveniente e de alta qualidade para todas as necessidades de MRO.

QUALIDADE E ESCOLHA (Produtos de alto desempenho)

A Norgren oferece aos clientes acesso rápido a milhares de produtos, comprovados e de alta qualidade, os quais proporcionam alto desempenho, manutenção reduzida e benefício a longo prazo.

APOIO E CONSULTORIA TÉCNICA (Confiabilidade)

A Norgren oferece um suporte inigualável, incluindo aconselhamento técnico especializado, treinamento contínuo, engenharia própria e gerenciamento de informação detalhada, auxiliando os clientes a tirarem o máximo proveito de seus produtos e reduzindo o custo total de aquisição.

VEÍCULOS COMERCIAIS



ENERGIA



ALIMENTOS & BEBIDAS



LIFE SCIENCE



FERROVIÁRIO



AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



NORGREN LTDA. BRASIL

Com a aquisição de novas empresas, a linha de produtos foi ampliada, visando oferecer aos clientes uma completa família de produtos para automação. Com estas ações a NORGREN LTDA. posicionou-se como um dos maiores fabricantes de produtos pneumáticos para automação industrial e de processos.

- » Atingimos a excelência em produtos de alta tecnologia. Conquistamos os mais importantes certificados de qualidade, como: ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- » O mais importante é o reconhecimento dos clientes sobre a assessoria técnica e os projetos de automação, onde a criatividade da equipe de engenheiros da Norgren possibilita obter os melhores resultados técnicos, com a melhor relação custo benefício.
- » É muito fácil fazer bons negócios com a Norgren.

A Norgren iniciou suas atividades no Brasil em 1975, produzindo e comercializando principalmente a sua consagrada linha de produtos para tratamento de ar comprimido.





Empresas Incorporadas

A Norgren segue ativamente adquirindo empresas que complementam nossa tecnologia

Nossa linha de produtos líderes de mercado incluem:

Maxseal

- » Válvulas solenóide e filtros reguladores total inox, para aplicações na indústria petroquímica

Kloehn

- » Medição em controle de fluidos

GT Development

- » Componentes eletro-pneumáticos para caminhões

SYRON (2005)

- » Tecnologias em transfer para movimentação de chapas em estamparia, sensores de duplo blank e sensores de rosca

Fas

- » Tecnologia de válvulas solenóides miniatura

KIP

- » Válvulas solenóides, controle de nível, sensores de fluxo

Herion

- » Válvulas solenóides, processo, proporcionais e de segurança de prensa

Buschjost

- » Válvulas de processo para qualquer fluido

ISI

- » Sistemas mecânicos (aranhas) de manipulação de materiais robotizada e controladores eletrônicos

Mosier

- » Cilindros pneumáticos

Walter Pneumatik

- » Válvulas metal-metal ("glandless spill")

Lintra

- » Cilindros sem haste

Martonair

- » Válvulas e cilindros

Webber

- » Tecnologia solenóide

Watson Smith

- » Tecnologia de controle de pressão eletro-pneumático

Bimba

- » Linha completa e altamente diversificada de atuadores e tecnologia para vácuo


[illegible]

[Atuadores]

1

Uma ampla gama de cilindros de perfil ISO/VDMA ao compacto de curso curto, cilindros sem haste e redondos à cilindros rotativos, incluindo a linha de cilindros mais tradicionais. Nesta edição do catálogo Norgren temos listados os códigos de centenas de configurações de produtos disponíveis em estoque para entrega rápida.

Uma completa seleção de especificações simples e complexas estão disponíveis e com apenas um telefonema ou e-mail, contate a Equipe Norgren para uma rápida orientação técnica sobre o produto correto para sua aplicação. Cada item está claramente listado para assegurar que você obtenha tudo de que você necessita para sua instalação.



Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de cilindros da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com o time Norgren.

- Simples Ação
- Dupla Ação

Cilindros línea redonda

RM/28000/M ISO 6432 Ø 10 a 25mm Simples ação  Página 14	RM/8000/M ISO 6432 Ø 10 a 25mm Dupla ação  Página 15
--	---

Cilindros compactos

RA/192000/M ISO 21287 Ø 20 a 125mm Dupla ação  Página 19

Atuador com válvula integrada (IVAC)

PRA/88200 Ø 32 ... 100mm  Página 22
--

Cilindros de perfil

PRA/802000 ISO, VDMA, NFE Ø 32 a 125mm  Página 24	RA/8000/M ISO, VDMA, NFE ø 160 a 320mm  Página 24	RA/802000/M ISO, VDMA, NFE ø 32 a 125mm  Página 24
---	---	--

Lintra® Plus cilindros sem haste

M/146000 Guia Interna Ø 16 a 80mm  Página 32	M/146100 Guia Externa Ø 16 a 80mm  Página 33
--	--

Sensor magnético

M/50  Página 35	QM/132, TQM/31, QM/32  Página 36
--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensionamento de cilindros, controle e consumo de ar

O correto dimensionamento dos cilindros pneumáticos está baseado no conhecimento da força requerida e da pressão de ar aplicada. As forças de avanço e retorno em cilindros de simples e dupla ação estão indicadas nas tabelas e são calculadas multiplicando-se a área efetiva do êmbolo pela pressão de trabalho. A unidade de medida geralmente é Newton (N) (1 kgf = 9,8 N). Note a diferença entre as forças de avanço e retorno em cilindros de dupla ação com haste, devida à redução da área do êmbolo do lado da haste. Estes valores são puramente teóricos, e não incluem perdas por atrito, diferenças de pressão, vazamentos ou fator de segurança. É altamente recomendável que um fator de segurança seja adotado em todos os cálculos de dimensionamento

- em aplicações dinâmicas este fator deve ser de 50% e de 5% em aplicações estáticas. Cilindros pneumáticos geralmente são melhor controlados quando operam dentro de suas capacidades de carga, e este fator de segurança deve sempre ser considerado para a redução de imprevistos potenciais durante a operação. Adicionalmente, quando operado em velocidades ultra baixas, o controle será mais eficiente se o cilindro estiver sobredimensionado e operando bem dentro da faixa de sua capacidade. Todos os valores indicados representam forças a 6 bar (manométrico). Para pressões de trabalho diferentes deste valor, para se chegar aos novos valores, simplesmente divida o valor indicado por 6 e multiplique pela pressão desejada.

Tabela de valores de avanço e retorno (simples ação)

Diâmetro do cilindro (mm)	10	12	16	20	25
Avanço (em N a 6 bar)	40,7	57,7	102	165	260
Retorno (em N a 6 bar)	3,7	4,8	10,5	16,1	21,6

Tabela de valores de avanço e retorno (dupla ação)

Diâmetro do cilindro (mm)	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320
Diâmetro da haste (mm)	4	6	6	8	10	12	16	20	20	25	25	32	40	40	50	63
Avanço (em N a 6 bar)	47,1	67,8	120	188	294	482	754	1.178	1.870	3.016	4.710	7.363	12.064	18.840	29.436	48.228
Retorno (em N a 6 bar)	39,6	51	104	158	247	414	633	990	1.680	2.722	4.416	6.882	11.310	18.090	28.236	47.292

Tabela de consumo

Diâmetro do cilindro (mm)	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320
Diâmetro da haste (mm)	4	6	6	8	10	12	16	20	20	25	25	32	40	40	50	63
Consumo no avanço (l/mm de curso a 6 bar)	0,00054	0,00079	0,00141	0,0022	0,00344	0,00563	0,0088	0,01374	0,02182	0,03519	0,05498	0,0859	0,14074	0,21991	0,34361	0,563
Consumo no retorno (l/mm de curso a 6 bar)	0,00046	0,00065	0,00121	0,00185	0,00289	0,00484	0,00739	0,01155	0,01962	0,03175	0,05154	0,08027	0,13195	0,21112	0,32987	0,541
Consumo combinado (l/mm de curso a 6 bar)	0,001	0,00144	0,00262	0,00405	0,00633	0,01047	0,01619	0,02529	0,04144	0,06694	0,10652	0,16617	0,27269	0,43103	0,67348	1,104

Seletor técnico de faixas opcionais

	Diâmetro	Curso máximo	Simples / Dupla ação	Retorno mola / Avanço mola (simples ação)	Modelo com amortecimento		Não magnético / Magnético	Cabeçote traseiro articulado	Cabeçote traseiro com conexão axial	Cabeçote traseiro de face plana	Haste com anti-giro	Haste dupla	Unidade de trava da haste	Haste estendida	Raspador para serviço pesado	Haste cromada	Haste em aço inox	Haste com rosca fêmea	Haste guiada	Haste guiada de precisão	Versão de baixo atrito	Cilindro geminado	Cilindro multi-posição	Vedações para alta temperatura	Versão hidráulica	Sanfona de proteção da haste	Sem amortecimento	Cabeçote traseiro com dupla conexão
RM/28000	10-25mm	50mm	S	Somente retorno	Fixo		Somente Magnético	*P	Y	Y																		
RM/8000	10-25mm	500mm	D		Fixo/Ajustável		Somente Magnético	*P	Y	Y	Y	Y	Y	Y														
RA/192000	20-125mm	500mm	D		Fixo		Somente Magnético				Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y					
RM/92000	12-100mm	300mm	D		Nenhum		Somente Magnético				Y	Y		Y				*P	Y				Y	Y				
PRA/182000	32-125mm	3000mm	D		Ajustável		Ambos				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y			Y	Y	Y	Y	Y	
RA/8000	32-320mm	3000mm	D		Ajustável		Ambos				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y			Y	Y	Y	Y	Y	
M/146000	16-80mm	8500mm	D		Ajustável		Ambos																				*P	

*P = padrão.

Cilindros Redondos ISO



Saiba mais em
norgren.com/br

Quando aplicamos cilindros pneumáticos em serviços mais leves, aplicações de menor força, fabricantes de máquinas tendem a escolher um produto simples. O mais comum desses cilindros atendem à norma ISO6432, um padrão dimensional que garante a intercambiabilidade entre os fabricantes.


Várias características tornam a linha Norgren de cilindros ISO redondos destacarem-se de concorrência:

- » A Norgren usa o tipo de vedação 'Z' de baixo atrito para apoiar ambas as aplicações de baixa e alta velocidade, com uma vida útil de até 10 milhões de ciclos - um produto para todos os tipos


de aplicações, com programação de manutenção reduzida, tempo de parada e portanto, baixo custo de aquisição.

- » O cilindro padrão é completamente imune à oxidações em aplicações padrão. Para ambientes mais difíceis, você pode escolher uma versão inoxidável, reduzindo a necessidade de modificações mais caras das funções da máquina.
- » Se você está procurando uma solução mais econômica e especializada, escolha as opções de haste dupla ou haste anti-giro, acrescente uma trava de haste, selecione diferentes estilos de cabeçote para economizar espaço, acrescentar um bloco guia para melhorar a capacidade de carga ou especifique vedações para altas temperaturas.
- » Use os sensores (reed ou estado sólido) da Série M/50 da Norgren, montados em praticamente toda a linha de cilindros da Norgren - reduzindo ao mínimo a armazenagem de peças de reposição caras e assegurando total familiaridade entre todos os tipos de cilindros.

Carga muito pesada?



Algo mais compacto?



CILINDROS REDONDOS ISO RM/28000/M

Simple Ação, ISO 6432 – Ø 10 a 25mm

- » Êmbolo magnético como padrão
- » De acordo com ISO 6432
- » Alta resistência, cabeçotes cravados
- » Resistente à corrosão
- » Porca de montagem por pescoço e porca da haste padrão



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Simple ação (retorno por mola), êmbolo magnético, amortecimento fixo


Pressão de operação:

2 a 10 bar

Temperatura de operação:

-10°C a +80°C máx.

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Dimensões

Diam. Ø	AM	BE	BF	Ø CDH9	ØD	EW d13	KK	L	LB	MR	WF	XC
10	12	M12x1,25	12	4	16,5	7,9	M4	6	2	8	16	64
12	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	3	8	22	75
16	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	4	7	22	82
20	20	M22x1,5	20	8	30	15,9	M8	12	3	11	24	95
25	22	M22x1,5	22	8	30	15,9	M10x1,25	12	7	9	28	104

Modelos

Modelo	Diam. Ø	Curso	Porca	Haste Ø
--------	---------	-------	-------	---------



RM/28010/M/10	10	10	M5	4
RM/28010/M/25	10	25	M5	4
RM/28010/M/50	10	50	M5	4
RM/28012/M/10	12	10	M5	6
RM/28012/M/25	12	25	M5	6
RM/28012/M/50	12	50	M5	6
RM/28016/M/10	16	10	M5	6
RM/28016/M/25	16	25	M5	6
RM/28016/M/50	16	50	M5	6
RM/28020/M/10	20	10	G1/8	8
RM/28020/M/25	20	25	G1/8	8
RM/28020/M/50	20	50	G1/8	8
RM/28025/M/10	25	10	G1/8	10
RM/28025/M/25	25	25	G1/8	10
RM/28025/M/50	25	50	G1/8	10

Acessórios

Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Suporte do sensor para curso <15mm	Suporte do sensor para curso <15mm	Conexão Reta	Cotovelo
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	----------



M/50/LSU/5V	QM/33/010/23	–	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/010/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/010/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	QM/33/012/23	–	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/012/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/012/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	QM/33/016/23	–	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/016/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	–	QM/33/016/22	C02250405	C02470405
M/50/LSU/5V	QM/33/020/23	–	C02250618	C02470618
M/50/LSU/5V	–	QM/33/020/22	C02250618	C02470618
M/50/LSU/5V	–	QM/33/020/22	C02250618	C02470618
M/50/LSU/5V	QM/33/025/23	–	C02250618	C02470618
M/50/LSU/5V	–	QM/33/025/22	C02250618	C02470618
M/50/LSU/5V	–	QM/33/025/22	C02250618	C02470618

Kits de reparo não estão disponíveis para essa linha de cilindros.

Para informação sobre sensores magnéticos alternativos veja página 35.

Outros cursos disponíveis até 50mm, ligue para o Time Norgren para montagens consulte página 17.

Para outros tipos, formatos ou tamanhos de conexão vá até nossa sessão de Conexões na página 188

CILINDROS REDONDOS ISO RM/8000/M

Dupla ação, ISO 6432 – Ø 10 a 25mm



- » Êmbolo magnético como padrão
- » Conforme ISO 6432
- » Alta resistência, cabeçotes cravados
- » Resistente à corrosão
- » Amortecimento fixo e ajustável
- » Porca de montagem por pescoço e porca da haste padrão

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Dupla ação, êmbolo magnético com amortecedor fixo ou ajustável


Pressão de operação:

1 a 10 bar

Temperatura de operação:

-10°C a +80°C max.

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Dimensões

Diam. Ø	AM	BE	BF	Ø CDH9	ØD	EW d13	KK	L	LB	MR	WF	XC
10	12	M12x1,25	12	4	16,5	7,9	M4	6	2	8	16	64
12	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	3	8	22	75
16	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	4	7	22	82
20	20	M22x1,5	20	8	30	15,9	M8	12	3	11	24	95
25	22	M22x1,5	22	8	30	15,9	M10x1,25	12	7	9	28	104

Modelos

AMORTECIM. FIXO Modelo	AMORTECIM. AJUSTÁVEL Modelo	Diam. Ø	Curso	Rosca	Haste Ø
---------------------------	--------------------------------	---------	-------	-------	---------



RM/8010/M/10	-	10	10	M5	4
RM/8010/M/25	-	10	25	M5	4
RM/8010/M/40	-	10	40	M5	4
RM/8010/M/50	-	10	50	M5	4
RM/8010/M/80	-	10	80	M5	4
RM/8010/M/100	-	10	100	M5	4
RM/8012/M/10	-	12	10	M5	6
RM/8012/M/25	-	12	25	M5	6
RM/8012/M/40	-	12	40	M5	6
RM/8012/M/50	-	12	50	M5	6
RM/8012/M/80	-	12	80	M5	6
RM/8012/M/100	-	12	100	M5	6

Acessórios

Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Suporte do sensor para curso <15mm	Suporte do sensor para curso <15mm	Banjo	Conexão Reta	Cotovelo
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	--------------	----------



M/50/LSU/5V	QM/33/010/23	-	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	QM/33/016/23	-	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/012/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/012/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/012/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/012/22	COK510405	CO2250405	CO2470405
M/50/LSU/5V	-	QM/33/012/22	COK510405	CO2250405	CO2470405

CILINDROS REDONDOS ISO RM/8000/M

Dupla ação, ISO 6432 – Ø 10 a 25mm

Modelos

Acessórios

AMORTECIM FIXO Modelo	AMORTECIM AJUSTÁVEL Modelo	Diam. Ø	Curso	Porca	Haste Ø	Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Suporte do sensor para curso <15mm	Suporte do sen- sor para curso <15mm	Banjo	Conexão Reta	Cotovelo
RM/8016/M/10	-	16	10	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/23	-	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/25	RM/8017/M/25	16	25	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/40	RM/8017/M/40	16	40	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/50	RM/8017/M/50	16	50	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/80	RM/8017/M/80	16	80	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/100	RM/8017/M/100	16	100	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/125	RM/8017/M/125	16	125	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/160	RM/8017/M/160	16	160	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/200	RM/8017/M/200	16	200	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/22	COK510405	C02250405	C02470405
RM/8020/M/10	-	20	10	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/23	-	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/25	RM/8021/M/25	20	25	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/40	RM/8021/M/40	20	40	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/50	RM/8021/M/50	20	50	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/80	RM/8021/M/80	20	80	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/100	RM/8021/M/100	20	100	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/125	RM/8021/M/125	20	125	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/160	RM/8021/M/160	20	160	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/200	RM/8021/M/200	20	200	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/250	RM/8021/M/250	20	250	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/10	-	25	10	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/23	-	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/25	RM/8026/M/25	25	25	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/40	RM/8026/M/40	25	40	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/50	RM/8026/M/50	25	50	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/80	RM/8026/M/80	25	80	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/100	RM/8026/M/100	25	100	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/125	RM/8026/M/125	25	125	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/160	RM/8026/M/160	25	160	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/200	RM/8026/M/200	25	200	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/250	RM/8026/M/250	25	250	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/22	COK510618	C02250618	C02470618

Outros cursos disponíveis até 500mm, ligue para o Time Norgren.

Kits de reparo não estão disponíveis para essa linha de cilindros.

Para informação sobre sensores magnéticos alternativos veja página 35.

Para outros tipos, formatos ou tamanhos de conexão vá até nossa sessão de Conexões na página 188



Express Plus

Montagem AK...

Desalinhamento durante a operação é a causa mais comum de falha do cilindro, resultando em alto custo de tempo de parada. Acoplando-se uma montagem articulada (estilo AK) entre a haste e a máquina garantirá que qualquer erro seja anulado a um custo muito inferior do que a quebra da máquina.



Link Norgren

Válvulas...

A despeito de suas diferenças em diâmetros e cursos, avanços na tecnologia de válvulas mostram que uma válvula de apenas 1/8 é suficiente para operar esta linha completa de cilindros. Procure a série V50 na página 71 para informações sobre a mais simples das soluções, ou fale com a sua equipe Norgren se você tiver requisitos mais complexos.



PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Garantia gratuita de 15 meses
- » Entrega rápida

USE ESTA LINHA DE CILINDROS ISO PARA SUBSTITUIR:

- » Festo DSNU
- » Parker P1A
- » SMC C85
- » Bosch Rexroth MNI
- » Camozzi série 24N
- » E muitas outras

Montagem para Cilindros Redondos ISO RM/28000/M & RM/8000/M

Simple e Dupla Ação

■ Simple e Dupla Ação



■ Dupla Ação somente



Norgren Plus

Bloco guia...

Blocos guia podem ser acoplados em cilindros padrão para possibilitar aplicação de forças axiais maiores à extremidade da haste. Eles propiciam uma guia precisa à haste, são fornecidos completos com luvas centralizadoras e atendem à ISO6432.




Diam. Ø	AK	B, G	C	F	FH	L	L2
10	QM/8010/38	M/P19407	M/P19369	QM/8010/25	–	QM/947	QM/8010/44
12	QM/8012/38	M/P19408	M/P19389	QM/8012/25	QM/8012/34	QM/8012/24	QM/8012/44
16	QM/8012/38	M/P19408	M/P19389	QM/8012/25	QM/8012/34	QM/8012/24	QM/8012/44
20	QM/8020/38	M/P19409	M/P19406	QM/8020/25	QM/8020/34	QM/8020/24	QM/8020/44
25	QM/8025/38	M/P19409	M/P19406	QM/8025/25	QM/8020/34	QM/8020/24	QM/8020/44

Diam. Ø	N	UF	Bloco guia*
10	M/P1501/90	QM/8010/32	–
12	M/P13834	QM/8012/32	QM/8012/61/*
16	M/P13834	QM/8012/32	QM/8012/61/*
20	M/P13615	QM/8020/32	QM/8020/61/*
25	M/P13615	QM/8025/32	QM/8025/61/*

* Acrescentar o curso padrão: Ø 12mm: 50mm; Ø 16 a 25mm: 50, 100, 160, 200mm
Outros cursos não disponíveis, usar o curso padrão mais próximo.

Cilindros Compactos ISO



Saiba mais em
norgren.com/br


ISO21287 é a mais recente norma de CILINDROS. A linha Express está totalmente em conformidade.

Esses cilindros compactos são perfeitos para aplicações de curso curto/alta força onde o espaço é limitado. Não apenas atendendo à norma, mas a excedendo, esta gama de cilindros inclui diversas variáveis técnicas exclusivas:

» Ótimo design do perfil de alumínio anodizado, com ranhuras para instalação de sensores (sensores Norgren padrão M/50) além de cabeçotes injetados, para uma melhor aparência – para projetos de máquinas de última geração


- » Ampla linha de combinações de cursos e diâmetros em estoque com rosca da haste macho ou fêmea, além de fácil disponibilidade de cursos fora do padrão – faz o melhor uso de peças estocadas padronizadas, para assegurar o mínimo tempo de máquina parada
- » Aceita o padrão de cantoneiras ISO/VDMA, e também está disponível em versões anti-giro, versão linear deslizante, com raspador para serviços pesados, versões tandem e múltiplas posições e também pode aceitar montagem de bloco guia – uma única linha cobrindo aplicações simples e complexas.

Versões multi-posição e tandem





Guiado

Ranhura na camisa para sensor



CILINDROS COMPACTOS ISO RA/192000/M

Dupla ação – Ø 20 a 125mm



- » Conforme ISO 21287
- » Êmbolo magnético padrão
- » Baixo atrito, vedações de longa vida útil
- » Sensores podem ser montados embutidos no perfil

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

RA/192000/M - Dupla ação, êmbolo magnético, rosca da haste macho, amortecimento fixo

RA/192000/MX - Dupla ação, êmbolo magnético, rosca da haste fêmea, amortecimento fixo

Pressão de operação:

1 a 10 bar

Temperatura de operação:

-5°C a +80°C máx.


Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C.

Dimensões

Diam. Ø	AF	AM	BG	Ø CDH11	E	KF	KK	LA	R	RT	WH	ZJ
20	10	16	12	10	37	M6	M8x1,25	2,5	22	M5	6	43
25	10	16	13	10	41	M6	M8x1,25	2,5	26	M5	6	45
32	12	19	14,5	14	48	M8	M10x1,25	2,5	32,5	M6	7	51
40	12	19	14,5	14	54,5	M8	M10x1,25	2,5	38	M6	7	52
50	16	22	14	18	66	M10	M12x1,25	2,5	46,5	M8	8	53
63	16	22	14	18	76	M10	M12x1,25	2,5	56,5	M8	8	57
80	20	28	15,5	23	96	M12	M16x1,5	3	72	M10	10	64
100	20	28	21,5	26	116	M12	M16x1,5	3	89	M10	10	77
125	30	54	20,5	28	142	M20	M27x2	3	110	M12	18	89

Modelos

HASTE FÊMEA	HASTE MACHO	Diam. Ø	Curso	Porca	Haste Ø
Modelo	Modelo				



RA/192020/MX/5	RA/192020/M/5	20	5	M5	10
RA/192020/MX/10	RA/192020/M/10	20	10	M5	10
RA/192020/MX/15	RA/192020/M/15	20	15	M5	10
RA/192020/MX/20	RA/192020/M/20	20	20	M5	10
RA/192020/MX/25	RA/192020/M/25	20	25	M5	10
RA/192020/MX/30	RA/192020/M/30	20	30	M5	10
RA/192020/MX/40	RA/192020/M/40	20	40	M5	10
RA/192020/MX/50	RA/192020/M/50	20	50	M5	10
RA/192025/MX/5	RA/192025/M/5	25	5	M5	10
RA/192025/MX/10	RA/192025/M/10	25	10	M5	10
RA/192025/MX/15	RA/192025/M/15	25	15	M5	10
RA/192025/MX/20	RA/192025/M/20	25	20	M5	10
RA/192025/MX/25	RA/192025/M/25	25	25	M5	10
RA/192025/MX/30	RA/192025/M/30	25	30	M5	10
RA/192025/MX/40	RA/192025/M/40	25	40	M5	10
RA/192025/MX/50	RA/192025/M/50	25	50	M5	10
RA/192032/MX/5	RA/192032/M/5	32	5	G1/8	12
RA/192032/MX/10	RA/192032/M/10	32	10	G1/8	12
RA/192032/MX/15	RA/192032/M/15	32	15	G1/8	12
RA/192032/MX/20	RA/192032/M/20	32	20	G1/8	12
RA/192032/MX/25	RA/192032/M/25	32	25	G1/8	12
RA/192032/MX/30	RA/192032/M/30	32	30	G1/8	12
RA/192032/MX/40	RA/192032/M/40	32	40	G1/8	12

Acessórios

Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Banjo	Conexão reta	Cotovelo	Kit de reparo
--------------------------------------	-------	--------------	----------	---------------



M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00

CILINDROS COMPACTOS RA/192000/M

Dupla ação – Ø 20 a 125mm

Modelos

Acessórios

HASTE FÊMEA Modelo	HASTE MACHO Modelo	Diam. Ø	Curso	Porca	Haste Ø	Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Banjo	Conexão reta	Cotovelo	Kit de reparo
										
RA/192032/MX/50	RA/192032/M/50	32	50	G1/8	12	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
RA/192032/MX/60	RA/192032/M/60	32	60	G1/8	12	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
RA/192032/MX/80	RA/192032/M/80	32	80	G1/8	12	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
RA/192032/MX/100	RA/192032/M/100	32	100	G1/8	12	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
RA/192040/MX/5	RA/192040/M/5	40	5	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/10	RA/192040/M/10	40	10	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/15	RA/192040/M/15	40	15	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/20	RA/192040/M/20	40	20	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/25	RA/192040/M/25	40	25	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/30	RA/192040/M/30	40	30	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/40	RA/192040/M/40	40	40	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/50	RA/192040/M/50	40	50	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/60	RA/192040/M/60	40	60	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/80	RA/192040/M/80	40	80	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192040/MX/100	RA/192040/M/100	40	100	G1/8	16	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
RA/192050/MX/10	RA/192050/M/10	50	10	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/15	RA/192050/M/15	50	15	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/20	RA/192050/M/20	50	20	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/25	RA/192050/M/25	50	25	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/30	RA/192050/M/30	50	30	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/40	RA/192050/M/40	50	40	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/50	RA/192050/M/50	50	50	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/60	RA/192050/M/60	50	60	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/80	RA/192050/M/80	50	80	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192050/MX/100	RA/192050/M/100	50	100	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
RA/192063/MX/10	RA/192063/M/10	63	10	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/15	RA/192063/M/15	63	15	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/20	RA/192063/M/20	63	20	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/25	RA/192063/M/25	63	25	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/30	RA/192063/M/30	63	30	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/40	RA/192063/M/40	63	40	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/50	RA/192063/M/50	63	50	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/60	RA/192063/M/60	63	60	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/80	RA/192063/M/80	63	80	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192063/MX/100	RA/192063/M/100	63	100	G1/8	20	M/50/LSU/SV	COK510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00
RA/192080/MX/15	RA/192080/M/15	80	15	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/20	RA/192080/M/20	80	20	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/25	RA/192080/M/25	80	25	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/30	RA/192080/M/30	80	30	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/40	RA/192080/M/40	80	40	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/50	RA/192080/M/50	80	50	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/60	RA/192080/M/60	80	60	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/80	RA/192080/M/80	80	80	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192080/MX/100	RA/192080/M/100	80	100	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192080/00
RA/192100/MX/15	RA/192100/M/15	100	15	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/20	RA/192100/M/20	100	20	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/25	RA/192100/M/25	100	25	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/30	RA/192100/M/30	100	30	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/40	RA/192100/M/40	100	40	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/50	RA/192100/M/50	100	50	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/60	RA/192100/M/60	100	60	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/80	RA/192100/M/80	100	80	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192100/MX/100	RA/192100/M/100	100	100	G1/8	25	M/50/LSU/SV	COK510818	C02250818	C02470818	QM/192100/00
RA/192125/MX/15	RA/192125/M/15	125	15	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/20	RA/192125/M/20	125	20	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/25	RA/192125/M/25	125	25	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/30	RA/192125/M/30	125	30	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/40	RA/192125/M/40	125	40	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/50	RA/192125/M/50	125	50	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/60	RA/192125/M/60	125	60	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/80	RA/192125/M/80	125	80	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00
RA/192125/MX/100	RA/192125/M/100	125	100	G1/4	32	M/50/LSU/SV	COK510828	C02250828	C02470828	QM/192125/00

Outros cursos disponíveis até 500mm, dependendo do diâmetro do cilindro, ligue para seu Time Norgren.
Para informação sobre sensores magnéticos alternativos veja página 35.

Para outros tipos, formatos ou tamanhos de conexão vá até nossa sessão de Conexões na página 188.



Link Norgren

Válvulas...

Com relação as suas diferenças em diâmetros e cursos, avanços na tecnologia de válvulas, resultam que uma válvula de apenas 1/8 é suficiente para operar esta linha completa de cilindros. Procure a série V60 na página 66 para maiores informações sobre a mais simples das soluções, ou fale com a sua equipe Norgren se você tiver requisitos mais complexos.




Montagens para Cilindros Compactos RA/192000/M

1

ATUADORES

- Rosca da haste macho e fêmea
- Apenas para rosca de haste macho



Norgren Plus

Montagem AK...

Desalinhamento durante a operação, é a causa mais comum de falha do cilindro, que pode resultar em custoso tempo de parada. Acoplando-se uma montagem articulada (estilo AK) entre a haste e a máquina garantirá que qualquer erro será anulado e a um custo muito inferior a uma quebra da máquina.



Para cilindros com rosca da haste macho e fêmea

Diam. Ø	A	B, G	C	D	D2	FH	L2
20	-	QA/192020/22	QM/192020/21	-	-	-	QM/8020/44
25	-	QA/192025/22	QM/192025/21	-	-	-	QM/8020/44
32	QM/8032/35	QA/8032/22	QA/192032/21	QA/8032/23	QA/8032/42	QA/8032/34	-
40	QM/8032/35	QA/8040/22	QA/192040/21	QA/8040/23	QA/8040/42	QA/8040/34	-
50	QM/8050/35	QA/8050/22	QA/192050/21	QA/8050/23	QA/8050/42	QA/8050/34	-
63	QM/8050/35	QA/8063/22	QA/192063/21	QA/8063/23	QA/8063/42	QA/8063/34	-
80	QM/8080/35	QA/8080/22	QA/192080/21	QA/8080/23	QA/8080/42	QA/8080/34	-
100	QM/8080/35	QA/8100/22	QA/192100/21	QA/8100/23	QA/8100/42	QA/8100/34	-
125	QM/8125/35	QM/8125/22	QM/8125/21	QM/8125/23	QA/8125/42	QA/8125/34	-

Diam. Ø	R	S	SW	UH	UR	US	Kit montagem*
20	QM/192020/27	-	-	-	-	-	QA/192020/55
25	QM/192025/27	-	-	-	-	-	QA/192025/55
32	QA/8032/27	QA/8032/41	M/P19493	PQA/182032/40	QA/8032/33	M/P40310	QA/192032/55
40	QA/8040/27	QA/8040/41	M/P19494	PQA/182040/40	QA/8040/33	M/P40311	QA/192040/55
50	QA/8050/27	QA/8040/41	M/P19495	PQA/182050/40	QA/8050/33	M/P40312	QA/192050/55
63	QA/8063/27	QA/8063/41	M/P19496	PQA/182063/40	QA/8063/33	M/P40313	QA/192063/55
80	QA/8080/27	QA/8063/41	M/P19497	PQA/182080/40	QA/8080/33	M/P40314	QA/192080/55
100	QA/8100/27	QA/8100/41	M/P19498	PQA/182100/40	QA/8100/33	M/P40315	QA/192100/55
125	QM/8125/27	QA/8100/41	M/P19499	PQA/182125/40	QM/8125/33	M/P71355	QA/192125/55

* Para conectar 2 cilindros similares através do rear end cap

Para cilindros com rosca da haste macho


Diam. Ø	AK	F	N2	UF
20	QM/8020/38	QM/8020/25	M/P1501/60	QM/8020/32
25	QM/8025/38	QM/8025/25	M/P1501/60	QM/8025/32
32	QM/8025/38	QM/8025/25	M/P1501/89	QM/8025/32
40	QM/8040/38	QM/8040/25	M/P1501/89	QM/8040/32
50	QM/8050/38	QM/8050/25	M/P1501/90	QM/8050/32
63	QM/8050/38	QM/8050/25	M/P1501/90	QM/8050/32
80	QM/8080/38	QM/8080/25	M/P1501/91	QM/8080/32
100	QM/8080/38	QM/8080/25	M/P1501/91	QM/8080/32
125	QM/8125/38	QM/8125/25	M/P1501/105	QM/8125/32



Norgren Plus

Necessita de uma haste anti-giro?

Temos três versões disponíveis, incluindo uma guia de deslizamento de precisão montada externamente.



IVAC Atuador com válvula de controle integrada



Saiba mais em
norgren.com/br

Cilindros de Perfil ISO Série PRA/88200 Diâmetros de 32 a 100mm – cursos de até 1000mm

A Norgren trabalhou junto com clientes em setores chave da indústria para entender profundamente quais as melhorias QUE ELES DESEJAVAM em seus controles pneumáticos. As respostas que mais se destacaram foram a necessidade de melhoria de eficiência energética, redução no tempo de manutenção e facilidade de uso.

O IVAC da Norgren é a resposta para estas necessidades. Uma família de produtos que incorpora tecnologia comprovada, o IVAC é um cilindro leve, robusto e com válvula solenóide, amortecimento, controles de fluxo e sensores de posição integrados. As dimensões ISO/VDMA significam que ele pode substituir sistemas tradicionais existentes, ou ser usado em novas instalações. Usar o IVAC no lugar de componentes convencionais pode trazer uma redução de consumo de energia de até 50%.

O design exclusivo e patenteado resulta em grandes benefícios

Redução de custo

- » Especificação, pedido, design, instalação e manutenção simplificados
- » Apenas 1 conexão para ar e 1 conector elétrico por cilindro
- » Ajuste do sensor integrado
- » Válvula com carretel de vedação dinâmica para vida útil acima de 200 milhões de ciclos
- » O corpo de linhas arredondadas pode ser facilmente lavado quando usado em aplicações críticas
- » Proteção de pressão integrada

Economia de energia

- » Redução do 'volume morto' de ar comprimido no sistema
- » Tempo de resposta mais rápido melhora a eficiência da máquina e aumenta a produção
- » Pode reduzir o consumo de ar comprimido em até 50% quando comparado aos sistemas tradicionais

Cilindros de Perfil e Tirantes ISO/VDMA



Nem todos os Cilindros 'ISO/VDMA' se assemelham nem operam de forma padronizada. A linha da Norgren é exclusiva por uma série de razões.

A linha cobre produtos para usos padrão e específicos, até 320mm de diâmetro e 3.000mm de curso e possivelmente é a única unidade no mercado capaz de trabalhar até 16 bar de pressão como padrão.


Além do mais, a Norgren foi uma das primeiras a utilizar um sistema de sensor embutido, agora padrão há quase dez anos, o que garante que os sensores estão totalmente protegidos contra todos os tipos de danos mecânicos.

- » Características de baixo atrito estático e dinâmico permitem baixa pressão trabalhando em velocidades de até 3mm/seg e para aplicações de atrito ultra baixo temos disponível uma versão especial.

Custos operacionais podem ser otimizados para máxima eficiência sem uso de produtos especiais, reduzindo o custo de aquisição e de manutenção de estoque.

- » Uma vasta gama de combinações padrão de curso e diâmetro está disponível como requerido pela norma ISO. Itens adicionais podem ser selecionados para entrega rápida, suportada por uma linha de montagens padrão mais abrangente que a de muitos concorrentes. Você tem a melhor seleção do produto em diversos requisitos de aplicação e o custo de estoque pode ser mantido ao mínimo no usuário final.
- » A vasta linha da Norgren inclui as versões perfil e de camisa redonda tradicional, uma versão em aço inoxidável, raspador para serviços pesados e opções de baixo atrito, com ou sem amortecimento, cilindro com válvula de controle integrada (IVAC), trava da haste, bloco guia e unidade completa com sensor de posição. Em um único fornecedor você tem total disponibilidade de produtos padrão e especializados que satisfaçam a maioria dos requisitos industriais.

Opção tradicional com tirante



Atuador com válvula integrada




Aço inox



CILINDRO ISOLINE™ 15552

PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M

Dupla ação – Ø 32 a 125mm



- » Ø 32 ... 320 (mm)
- » Sistema de amortecimento adaptativo de alta performance
- » Versão para baixas temperaturas até -40°C
- » Versão para alta temperatura até 150°C
- » Versão de 16 bar disponível

Características Técnicas

Fluido:

Ar Comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Dupla ação, amortecimento ajustável

Pressão de operação:

Ø 32 ... Ø 125 ... 125mm (Tubo de Perfil)
1 ... 12 bar (14 ... 174 psi) 200 (mm) (Tubo redondo)
1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)
Ø 250 & 320mm (Tubo redondo)
1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)

Temperatura de operação:

Ø 32 ... 125 (mm) "Standard version"
-20 ... +80°C max. / (+4 ... +176°F) 320 (mm)
"Standard version"
-10 ... +80°C max. / (+14 ... +176°F)
Ø 32 ... 320 (mm) "Versão alta temperatura" (T)
0 ... +150°C max. / (-17,7 ... +302°F)
Ø 32 ... 200 (mm) "Versão baixa temperatura" (L)
-40°C mA máx. ... +80°C max. (+40°F)
Ar comprimido deve ser suficientemente seco para evitar formação de gelo em temperaturas inferiores a +2°C (-35°F)



Dados técnicos

Cilindro Ø (mm)	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320
Tubo de perfil	•	•	•	•	•	•	•				
Tubo redondo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tamanho das conexões	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4	G1	G1
Haste Ø (mm)	12	16	20	20	25	25	32	40	40	50	63
Rosca da haste	M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M27 x 2	M36 x 2	M36 x 2	M42 x 2	M48 x 2
Comprimento do amortecedor (mm)	20	22	24	24	26	33	39	43	43	55	60
Amortecimento adaptativo "ACS"	•	•	•	•	•	•	•				
Amortecimento (amortecimento ajustável)								•	•	•	•
Volume inicial de amortecimento (cm³)	12,8	20,2	36	64	111	235	427	784	1273	2534	4559
Força de avanço com 6bar (N)	482	754	1178	1870	3016	4710	7363	12064	18840	29436	48228
Força de avanço com 6bar (N)	414	633	990	1680	2722	4416	6882	11310	18090	28236	47292
Consumo de ar no avanço (l/cm)	0,056	0,088	0,137	0,218	0,35	0,55	0,86	1,41	2,2	3,44	5,63
Consumo de ar no retorno (l/cm)	0,048	0,074	0,114	0,195	0,32	0,51	0,79	1,32	2,1	3,3	5,41

A função

O novo sistema de amortecimento "ACS" adaptativo possibilita funções de amortecimento pneumático de alta performance


O sistema irá automaticamente amortecer para uma ampla gama de aplicações. O ajuste manual ainda é possível em casos extremos.




Cilindro ISOLine™ 15552 PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M

Dupla ação – Ø 32 a 125mm

MONTAGENS PARA Cilindro com tubo de perfil Ø 32 ... 125(mm)



Cilindro com tubo redondo Ø 32 ... 320(mm)



Modelo	A	AK	B, G	C	D	D2	F	FH	H	(UH)
Ø	10	18	1	2	5	8	15	9	11	20
32	QM/8032/35	QM/8025/38	QA/8032/22	QA/8032/21	QA/8032/23	QA/8032/42	QM/8025/25	QA/8032/34	QA/8032/28	QA/8032/40
40	QM/8032/35	QM/8040/38	QA/8040/22	QA/8040/21	QA/8040/23	QA/8040/42	QM/8040/25	QA/8040/34	QA/8040/28	QA/8040/40
50	QM/8050/35	QM/8050/38	QA/8050/22	QA/8050/21	QA/8050/23	QA/8050/42	QM/8050/25	QA/8050/34	QA/8050/28	QA/8050/40
63	QM/8050/35	QM/8050/38	QA/8063/22	QA/8063/21	QA/8063/23	QA/8063/42	QM/8050/25	QA/8063/34	QA/8063/28	QA/8063/40
80	QM/8080/35	QM/8080/38	QA/8080/22	QA/8080/21	QA/8080/23	QA/8080/42	QM/8080/25	QA/8080/34	QA/8080/28	QA/8080/40
100	QM/8080/35	QM/8080/38	QA/8100/22	QA/8100/21	QA/8100/23	QA/8100/42	QM/8080/25	QA/8100/34	QA/8100/28	QA/8100/40
125	QM/8125/35	QM/8125/38	QM/8125/22	QM/8125/21	QM/8125/23	QA/8125/42	QM/8125/25	QA/8125/34	QM/8125/28	QA/8125/40
160	QM/8160/35	QM/8160/38	QM/8160/22	QM/8160/21	QM/8160/23	QA/8160/42	QM/8160/25	-	QM/8160/28	QA/8160/40
200	QM/8160/35	QM/8160/38	QM/8200/22	QM/8200/21	QM/8200/23	QA/8200/42	QM/8160/25	-	QM/8200/28	QA/8200/40
250	QM/8250/35	-	QM/8250/22	QM/8250/21	QM/8250/23	-	QM/8250/25	-	QM/8250/28	-
320	QM/8320/35	-	QM/8320/22	QM/8320/21	QM/8320/23	-	QM/8320/25	-	QM/8320/28	-

Modelo	(UH)	S	SW	UF	UR	R	SS	US	Chaveta	Kit de montagem de válvula
Ø	24	12	6	17	4	3	16	7	14	13
32	PQA/802032/40	QA/8032/41	M/P19493	QM/8025/32	QA/8032/33	QA/8032/27	M/P19931	M/P40310	M/P72816	
40	PQA/802040/40	QA/8040/41	M/P19494	QM/8040/32	QA/8040/33	QA/8040/27	M/P19932	M/P40311	M/P72816	
50	PQA/802050/40	QA/8040/41	M/P19495	QM/8050/32	QA/8050/33	QA/8050/27	M/P19933	M/P40312	M/P72816	
63	PQA/802063/40	QA/8063/41	M/P19496	QM/8050/32	QA/8063/33	QA/8063/27	M/P19934	M/P40313	M/P72816	
80	PQA/802080/40	QA/8063/41	M/P19497	QM/8080/32	QA/8080/33	QA/8080/27	M/P19935	M/P40314	M/P72816	
100	PQA/802100/40	QA/8100/41	M/P19498	QM/8080/32	QA/8100/33	QA/8100/27	M/P19936	M/P40315	M/P72816	
125	PQA/802125/40	QA/8100/41	M/P19499	QM/8125/32	QM/8125/33	QM/8125/27	M/P19937	M/P71355	M/P72816	
160	-	QA/8160/41	M/P19679	QM/8160/32	QM/8160/33	QM/8160/27	M/P19938	M/P71356	-	
200	-	QA/8160/41	M/P19683	QM/8160/32	QM/8200/33	QM/8200/27	M/P19939	M/P71357	-	
250	-	-	M/P19446	QM/8250/32	QM/8250/33	-	-	-	-	
320	-	-	M/P19447	QM/8320/32	QM/8320/33	-	-	-	-	

Entre em contato com a Norgren

Ver Catálogo Norgren | ISOLine | PT-1-5-220 digital para acesso ao conteúdo das páginas referenciadas.

Cilindro ISOLine™ 15552 PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M





Dupla ação – Ø 32 a 125mm

Pos.	Estilo	Material
1	B, G	Alumínio claro anodizado
2	C	Aço galvanizado (Ø 32 ... 100mm) Aço pintado (Ø 125 ... 320mm)
3	R	Alumínio fundido
4	UR	Alumínio galvanizado Anel interno: aço, Anel externo: latão
5	D	Alumínio fundido (Martensístico), Pino: Aço galvanizado
6	SW	Alumínio fundido
7	US	Alumínio galvanizado Anel interno: aço, Anel externo: latão

Pos.	Estilo	Material
8	D2	Ferro fundido pintado (Martensístico), Pino: Aço galvanizado
9	FH	Ferro fundido
10	A	Aço galvanizado
11	H	Ferro fundido
12	S	Alumínio claro anodizado: latão
13	Kit de montagem de válvula	Aço galvanizado
14	Chaveta	Aço

Pos.	Estilo	Material
15	F	Alumínio fundido (Martensístico), Pino: Aço galvanizado
16	SS	Ferro fundido pintado
17	UF	Alumínio galvanizado Anel interno: aço, Anel externo: latão
18	AK	Aço galvanizado
19	51, 61, 81, 85	Alumínio anodizado
20	UH	Ferro fundido
24	UH	Alumínio anodizado

Blocos guia

Blocos guia-Mancal deslizante		v Blocos guia-Mancal de rolamento		Blocos guia-Mancal deslizante, acoplamento longo		Blocos guia-Mancal deslizante, acoplamento curto	
							
19		19		19		19	
32	QA/8032/51/*	QA/8032/61/*	QA/8032/81/*	QA/8032/85/*	QA/8032/81/*	QA/8032/85/*	QA/8032/81/*
40	QA/8040/51/*	QA/8040/61/*	QA/8040/81/*	QA/8040/85/*	QA/8040/81/*	QA/8040/85/*	QA/8040/81/*
50	QA/8050/51/*	QA/8050/61/*	QA/8050/81/*	QA/8050/85/*	QA/8050/81/*	QA/8050/85/*	QA/8050/81/*
63	QA/8063/51/*	QA/8063/61/*	QA/8063/81/*	QA/8063/85/*	QA/8063/81/*	QA/8063/85/*	QA/8063/81/*
80	QA/8080/51/*	QA/8080/61/*	QA/8080/81/*	QA/8080/85/*	QA/8080/81/*	QA/8080/85/*	QA/8080/81/*
100	QA/8100/51/*	QA/8100/61/*	QA/8100/81/*	QA/8100/85/*	QA/8100/81/*	QA/8100/85/*	QA/8100/81/*

* Inserir cursos padrão: 50, 100, 160, 200, 250, 320, 400 e 500 usar o curso superior mais próximo ao curso padrão.

Cilindro ISOLine™ 15552 PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M

Dupla ação – Ø 32 a 125mm

Acessórios para cilindro de Perfil (Ø 32 ... 125mm) & cilindro de perfil redondo (Ø 32 ... 320mm)

Kits de reparo

Modelo cilindro de perfil	Modelo cilindro redondo	Ø	Tamanho da rosca	Banjo de controle de fluxo	Conexão reta	Conexão cotovelo	Ø	Kits de reparo para cilindro de perfil redondo e cilindro de perfil
PRA/802032/M/*	RA/802032/M/*	32	G1/8	COK510618	C02250618	C02470618	32	QA/8032/00
PRA/802040/M/*	RA/802040/M/*	40	G1/4	COK510628	C02250628	C02470628	40	QA/8040/00
PRA/802050/M/*	RA/802050/M/*	50	G1/4	COK510828	C02250828	C02470828	50	QA/8050/00
PRA/802063/M/*	RA/802063/M/*	63	G3/8	COK510838	C02250838	C02470838	63	QA/8063/00
PRA/802080/M/*	RA/802080/M/*	80	G3/8	COK511038	C02251038	C02471038	80	QA/8080/00
PRA/802100/M/*	RA/802100/M/*	100	G1/2	COK511248	C02251248	C02471248	100	QA/8100/00
PRA/802125/M/*	RA/802125/M/*	125	G1/2	COK511248	C02251248	C02471248	125	QA/8125C/00
-	RA/8160/M/*	160	G3/4	M840 (Inline)	-	-	160	QA/8160D/00
-	RA/8200/M/*	200	G3/4	M840 (Inline)	-	-	200	QA/8200B/00
-	RA/8250/M/*	250	G1	M855 (Inline)	-	-	250	QA/8250/00
-	RA/8320/M/*	320	G1	M855 (Inline)	-	-	320	QA/8320A/00

Para conexões alternativas por favor contactar o serviço técnico

Sensores magnéticos

M/50/**	Cobertura da canaleta do sensor	Suporte para sensores M/50	TQM/31, QM/32, QM/132	Suporte para sensores TQM/31, QM/32, QM/132	QM/140	Suporte para sensores QM/140
Ø		23				
32	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/032/22		QM/140/010/22
40	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/032/22		QM/140/010/22
50	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/032/22		QM/140/010/22
63	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/032/22		QM/140/010/22
80	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/080/22		QM/140/010/22
100	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/080/22		QM/140/010/22
125	M/P72725/1000	QM/27/2/1		QM/31/080/22		-
160	-	QM/27/2/1		QM/31/160/22		-
200	-	QM/27/2/1		QM/31/160/22		-
250	-	QM/27/2/2		QM/31/250/22		-
320	-	QM/27/2/3		QM/31/320/22		-

** Vide página 35


Cilindro ISOLine™ 15552 PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M

Dupla ação – Ø 32 a 125mm



Dimensões básicas

PRA/802000/M, PRA/8000/M, RA/802000/M, RA/8000, RA/8000/MM

Cilindro Standard






Curso
\$ extensão da haste
1 Parafuso do amortecedor
2 Ø 80 ... 320mm



Modelo camisa perfilada
Ø 32 ... 125mm

Modelo camisa redonda
Ø 32 ... 125mm

Modelo camisa redonda
Ø 160 ... 320mm



Curso
\$ extensão da haste
3 50 Sensor M/50 podem ser montados direto no canal do perfil

Para informações adicionais por favor contate nosso serviço técnico ou www.norgren.com/br

Cilindro ISOLine™ 15552 PRA/80200/M, RA/80200M, RA/8000, RA/8000/M

Dupla ação – Ø 32 a 125mm

Modelos

Ø	A-0,5	Ø B d11	Ø BA d11	BG min	BH	□ E	EE	G	KK	KV	KW	L2	L3	L7	L8	L12	Ømm h9	PL	TG
32	22	30	30	16	6	47	G1/8	29	M10 x 1,25	17	5	19,5	4	6,6	94	5,5	12	15	32,5
40	24	35	35	16	6	53	G1/4	34,5	M12 x 1,25	19	6	22	4	5,6	105	6,5	16	21,5	38
50	32	40	40	16	8	65	G1/4	33	M16 x 1,5	24	8	25	5	1,6	106	8	20	22,7	46,5
63	32	45	45	16	8	75	G3/8	36,5	M16 x 1,5	24	8	25	5	3,6	121	8	20	24,2	56,5
80	40	45	45	17	19	95	G3/8	42	M20 x 1,5	30	10	33	-	1,8	128	10	25	29,7	72
100	40	55	55	17	19	113	G1/2	42	M20 x 1,5	30	10	35	-	3,8	138	10	25	27,7	89
125	54	60	60	20	24	140	G1/2	54	M27 x 2	41	13,5	44	-	1,8	160	13	32	39,7	110
160	72	65	65	28,5	32	183,5	G3/4	50	M36 x 2	55	18	58	-	10	180	16	40	25	140
200	72	75	75	28,5	32	224	G3/4	50	M36 x 2	55	18	67	-	10	180	16	40	26	175
250	84	90	90	35	36	280	G1	58	M42 x 2	65	21	80	-	4,5	200	20	50	28	220
320	96	110	110	30	46	350	G1	60	M48 x 2	75	24	90	-	4,5	220	24	63	31	270

Ø	RT	SW	U1	U2	VA	VD	WH	ZJ	Modelo camisa perfilada	a 0mm	por 25 (mm)	Modelo camisa redonda	a 0mm	por 25 (mm)
32	M 6	10	4,6	6,3	3,5	6	26	120	PRA/802032/M/*	0,49 ((kg)	0,06 ((kg)	RA/802032/M/*	0,46 (kg)	0,06 (kg)
40	M 6	13	5,8	9,2	3,5	6	30	135	PRA/802040/M/*	0,69 ((kg)	0,08 ((kg)	RA/802040/M/*	0,65 (kg)	0,08 (kg)
50	M 8	17	8,7	10,8	3,5	6	37	143	PRA/802050/M/*	1,09 ((kg)	0,12 ((kg)	RA/802050/M/*	1,02 (kg)	0,12 (kg)
63	M 8	17	10	12,8	3,5	6	37	158	PRA/802063/M/*	1,54 ((kg)	0,13 ((kg)	RA/802063/M/*	1,46 (kg)	0,14 (kg)
80	M 10	22	12	14,5	3,5	6	46	174	PRA/802080/M/*	2,64 (kg)	0,20 (kg)	RA/802080/M/*	2,54 (kg)	0,21 (kg)
100	M 10	22	9	14,5	3,5	6	51	189	PRA/802100/M/*	3,66 (kg)	0,23 (kg)	RA/802100/M/*	3,50 (kg)	0,23 (kg)
125	M 12	27	12	17	5,5	8	65	225	PRA/802125/M/*	6,16 (kg)	0,45 (kg)	RA/802125/M/*	5,92 (kg)	0,34 (kg)
160	M 16	36	19	16	4	15	80	260	-	-	-	RA/8160/M/*	14,9 (kg)	0,55 (kg)
200	M 16	36	19	16	5	15	95	275	-	-	-	RA/8200/M/*	21,7 (kg)	0,60 (kg)
250	M 20	41	22	30	7	13	105	305	-	-	-	RA/8250/M/*	32,6 (kg)	0,92 (kg)
320	M 24	55	22	30	7	13	120	340	-	-	-	RA/8320/M/*	59,8 (kg)	1,46 (kg)

* Por favor inserir o curso

Dimensões básicas também são para cilindros com variantes e para diferentes materiais da haste

LPRA/802000/M, PRA/8000/M, RA/802000/M, RA/8000, RA/8000/M - Cilindros para baixa temperatura PRA/802000/M, RA/802000/M, RA/8000, RA/8000/M - Cilindros para alta temperatura /802000/M, HPRA/802000/M, HRA/802000/M, - Cilindro hidráulico W2 - Cilindros com raspador/vedação especial da haste

PRA/802000/X2, RA/802000/X2, RA/8000/X2 - Cilindro de baixo atrito 802000/MU, PRA/8000/M, RA/802000/M, RA/8000, RA/8000/M - Cilindros com extensão da haste

PRA/802000/W6, RA/802000/W6 - Cilindro com extensão de haste e Raspador/vedação especial da haste - PRA/802000/M, RA/802000/M, RA/8000, RA/8000/M - Cilindros sem amortecimento

PRA/802000/X4, RA/802000/X4, RA/8000/X4 - Cilindro de baixo atrito sem amortecimento

RA/8000/W1 - Cilindro com raspador/vedação especial da haste sem êmbolo magnético

RA/8000/X1 - Cilindro de baixo atrito sem êmbolo magnético

RA/8000/IU - Cilindro com extensão da haste sem êmbolo magnético

RA/8000/W5 - Cilindro com extensão da haste e raspador/vedação especial da haste sem êmbolo magnético/8000/W - Cilindro sem amortecimento e sem êmbolo magnético

RA/8000/X3 - Cilindro de baixo atrito sem amortecimento e sem êmbolo magnético

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Entrega rápida
- » Garantia gratuita de 2 anos

USE ESTA LINHA DE CILINDROS ISO PARA SUBSTITUIR:

- » Linha Festo DNCB
- » Série Camozzi 61
- » Linha Parker P1D
- » Série K Univer
- » Linhas SMC C95, CP95 e CP96
- » Linha Hoerbiger DZ
- » Série 1300 Pneumax
- » Linha Bosch Rexroth PRA
- » E muitas outras...
- » Airtac ISO/VDMAI

Link Norgren

Válvulas...


Com relação as suas diferenças em diâmetros e cursos, avanços na tecnologia de válvulas, resultam que uma válvula de apenas 1/8 é suficiente para operar esta linha completa de cilindros. Procure a série V60 na página 66 para mais informações sobre a mais simples das soluções, ou fale com a sua Equipe Norgren se você tiver requisitos mais complexos.



Norgren Plus

Procurando um sistema de posicionamento de cilindro?

A Norgren disponibiliza posicionadores de cilindros para uma ampla série de combinações de diâmetros e cursos, com controladores Norgren ou outras marcas proprietárias, como Siemens, Eckhart e outras. Fale com o Time Norgren.



Cilindros sem Haste Lintra® Plus





A linha de CILINDROS sem haste da Norgren, geralmente conhecidas pela marca "Lintra" (Transportador Linear), vem se desenvolvendo há mais de 25 anos, desde a sua versão original M/4500 até a série atual 'Lintra® plus' M/14600.

Esta linha é uma das maiores e mais abrangentes linhas sem haste disponível. Ainda únicas são as guias integradas na camisa e cintas de vedação.

A versão mais recente tem nichos para acomodar os sensores Norgren padrão M/50, além de ranhuras para uso dos sistemas de montagem em alumínio padrão da indústria.

- » Quatro versões básicas, cobrindo aplicações para serviços pesados e leves, todos baseados no mesmo perfil de alumínio leve e de alta resistência e com peças internas idênticas. Isto possibilita a consistência do projeto em todas as funções da máquina, redução de peças de reposição e facilidade de manutenção.
- » Sistema de vedação de qualidade e longa vida útil com exclusiva ação zip nas cintas de vedação e de fechamento e sistema de proteção contra a entrada de poeira. Valores de vazamento estático extremamente baixos quando em uso – oferece operação previsível e confiável até 6.000 km de translação e baixos custos de aquisição.
- » Versão melhorada (M/146000) sendo totalmente intercambiável com o modelo anterior do M/46000, com menor peso, maior capacidade de carga, projeto melhorado dos cabeçotes e do carro, maior desempenho na vedação, agora com vedação contra poeira para atender aos requisitos da ATEX. Desenvolvimento contínuo do produto significa que os ciclos de vida da máquina existente podem ser ampliados sem necessidade de conversões custosas ou manutenção mais frequentes.

Leve e de alta resistência



Cinta de vedação

CILINDROS SEM HASTE LINTRA® PLUS

M/146000 Guia Interna, M/146100 Guia Externa

Dupla ação – Ø 16 a 80mm

- » Novo desenho do extrudado com canaletas para montagem universal
- » Sistema de vedação comprovado e patenteado
- » Proteção à pó como padrão
- » Intercambiável com a Série M/46000

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Dupla ação com amortecimento ajustável e êmbolo magnético

Pressão de operação:

1 a 8 bar

Temperatura de operação:

-30°C a +80°C máx.

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Curso Máximo

Ø16 a 40mm curso até 5000mm

Ø50 e 63mm curso até 5000mm



Ø80 curso até 5500mm

Pode ser solicitado qualquer curso, melhor disponibilidade em múltiplos de 100mm

Para mais informações sobre a linha Lintra Plus visite o site www.norgren.com/br

Cilindros Sem Haste Lintra® plus M/146000 Guia Interna

Dupla ação – Ø 16 a 80mm



Dimensões – Guia interna

Diam. Ø	A	AC	AE	AG	B	E	F	G	M	R	S	T (pela prof.)
16	62,5	-	38	8	17,5	80	60	-	18	27	16	M3 x 5
20	85	-	54	18	23	110	80	40	27	40	32	M5 x 12
25	100	36	56	60	23	130	90	45	32	48	37	M5 x 13
32	120	46	76	25	28,5	160	120	60	45	60	47	M6 x 17
40	150	52,5	90	25	28,5	215	160	80	45	74,5	58	M8 x 20
50	180	65,5	110	25	38	250	190	95	50	89	70	M8 x 20
63	215	82,5	125	25	38	320	240	120	50	105	84	M10 x 24
80	260	-	154	25	45	390	300	150	50	130	100	M12 x 26

Modelos - Guia interna

Modelo	Diam. Ø	Curso	Conexão
			
M/146016/M/****	16	sob encomenda	M5
M/146020/M/****	20	sob encomenda	G1/8
M/146025/M/****	25	sob encomenda	G1/8
M/146032/M/****	32	sob encomenda	G1/4
M/146032/M/300	32	300	G1/4
M/146032/M/400	32	400	G1/4
M/146032/M/500	32	500	G1/4
M/146032/M/600	32	600	G1/4
M/146032/M/700	32	700	G1/4
M/146032/M/800	32	800	G1/4
M/146032/M/900	32	900	G1/4
M/146032/M/1000	32	1000	G1/4
M/146040/M/****	40	sob encomenda	G1/4
M/146040/M/300	40	300	G1/4
M/146040/M/400	40	400	G1/4
M/146040/M/500	40	500	G1/4
M/146040/M/600	40	600	G1/4
M/146040/M/700	40	700	G1/4
M/146040/M/800	40	800	G1/4
M/146040/M/900	40	900	G1/4
M/146040/M/1000	40	1000	G1/4
M/146050/M/****	50	sob encomenda	G3/8
M/146063/M/****	63	sob encomenda	G1/2
M/146080/M/****	80	sob encomenda	G1/2


Acessórios

Sensor Reed com cabo de 5m integrado	Banjo	Conexão reta	Cotovelo	Kit de reparo (inclui vedação)
				
M/50/LSU/5V	COK510405	C02250405	C02470405	QM/146016/88/****
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/146020/88/****
M/50/LSU/5V	COK510618	C02250618	C02470618	QM/146025/88/****
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/****
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146032/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/****
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510628	C02250628	C02470628	QM/146040/88/1000
M/50/LSU/5V	COK510838	C02250838	C02470838	QM/146050/88/****
M/50/LSU/5V	COK510848	C02250848	C02470848	QM/146063/88/****
M/50/LSU/5V	COK511048	C02251048	C02471048	QM/146080/88/****

*** Acrescentar o curso emmm – melhor disponibilidade em múltiplos de 100mm
Para informação sobre sensores magnéticos alternativos veja página 35

Para outros tipos, formatos ou tamanhos de conexão vá até nossa sessão de Conexões na
página 188

Montagens para Cilindros Lintra® Plus M/146000 e M/146100



Diam . Ø	C	S*	UV*	UW**	V	W**	Chaveta para articulação oscilante
16	QM/146016/21	QM/146016/37	QM/146016/34	–	QM/146016/32	QM/146116/35	–
20	QM/146020/21	QM/146020/37	QM/146020/34	QM/146120/36	QM/146020/32	QM/146120/35	–
25	QM/146025/21	QM/146025/37	QM/146025/34	QM/146125/36	QM/146025/32	QM/146125/35	M/P74065
32	QM/146032/21	QM/146032/37	QM/146032/34	QM/146132/36	QM/146032/32	QM/146132/35	M/P74065
40	QM/146040/21	QM/146032/37	QM/146040/34	QM/146140/36	QM/146040/32	QM/146140/35	M/P74066
50	QM/146050/21	QM/146050/37	QM/146050/34	QM/146150/36	QM/146050/32	QM/146150/35	M/P41858
63	QM/146063/21	QM/146050/37	QM/146063/34	QM/146163/36	QM/146063/32	QM/146163/35	M/P41858
80	QM/146080/21	QM/146080/37	QM/146080/34	–	QM/146080/32	QM/146180/35	–

* Adequados somente para modelos guiados internamente, ** Adequados somente para modelos guiados externamente.

SENSORES MAGNÉTICOS

Reed e Estado Sólido

M/50

- » Adequado para todos os cilindros com êmbolo magnético
- » Sensores podem ser montados nivelados com adaptador especial incluso
- » Reed (somente modelos LSU)
- » Indicador LED – Solid State (padrão)
- » Sensores Estado Sólido montados para áreas com alto nível de vibração



Características Técnicas

Operação:

Reed normalmente aberto

Estado Sólido normalmente aberto PNP/NPN

Voltagem c.a.:

Reed 10 a 240V (M/50/LSU/CP 10 a 60V)

Voltagem c.c.:

Reed 10 a 170V (M/50/LSU/CP 10 a 75V)

Estado Sólido 10 a 30V

Corrente máx.:

Reed 180mA

Estado Sólido 150mA

IO-LINK 100mA

Tempo de resposta:

Reed 1,8 ms

Estado Sólido <0,5 ms

IO-LINK L= 1ms

Códigos - Sensores Reed

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug	Faixa de temperatura	Material cabo	Características
M/50/LSU/5V	•	5 m	-20 a +80°C	PVC	-
M/50/LSU/CP	•	0,3 m c/ plug M8	-20 a +80°C	PVC	-
M/50/LSU/5U	•	5 m	-20 a +80°C	PUR	Cabo bem flexível

Acessórios

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5
-	-	-

Códigos - Sensores Estado Sólido

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug	Função comutação	Faixa de temperatura	Material cabo	Identif. Ex
M/50/EAP/5V	•	5 m	PNP	-20 a +80°C	PVC	-
M/50/EAP/CP	•	0,3 m c/ plug M8	PNP	-20 a +80°C	PVC	-

Acessórios

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5

Nota: Se um suporte/adaptador for necessário para fixar o sensor ao cilindro o seu modelo está indicado na página do produto.

Códigos - Sensores IO-LINK

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug	Função comutação	Faixa de temperatura	Material cabo	Identif. Ex
M/50/IOP/5V	•	5 m	PNP	-20 a +80°C	PVC	-
M/50/IOP/CP	•	0,3 m c/ plug M8	PNP	-20 a +80°C	PVC	-

Acessórios

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5

SENSORES MAGNÉTICOS

Reed e Estado Sólido

QM/132, TQM/31, QM/32

- » Indicador LED como padrão (Séries QM)
- » Sensores Estado Sólido adequados para áreas com alto nível de vibração

Características Técnicas

Operação:

Reed normalmente aberto (QM/32 com LED)
PNP saída do coletor aberto com LED

Voltagem c.a.:

Reed 10 a 240 V

Voltagem c.c.:

Reed 10 a 240 V

Estado Sólido 10 a 30 V

Corrente máx.:

Reed 1 A máx.

Estado Sólido 200 mA máx.

Tempo de resposta:

3 ms (Reed)

0,2 ms (Estado Sólido)



Códigos - Sensores Reed

Modelo	LED (Amarelo)	Compr. cabo / plug	Faixa de temperatura	Material cabo	Características	Cabo de ext. 5 m (PVC)	Cabo de ext. 10 m (PVC)	Cabo de ext. 5 m (PUR)
QM/32/2	•	2 m	-20 ... +80°C	PVC	–	–	–	–
QM/32/P	•	M12 Plug	-20 ... +80°C	–	–	M/P34692/5	M/P34594/5	M/P34594/10

Acessórios


Sensores Séries QM/32 e QM/132 com Atuador RA/8000

Códigos - Suportes de montagem

Modelo	Diâmetro Atuador
QM/31/032/22	Ø32 ... 63
QM/31/080/22	Ø80 ... 125
QM/31/160/22	Ø160 and 200
QM/31/250/22	Ø250
QM/31/320/22	Ø320



Painel de controle personalizado



Do design ao apoio no comissionamento, você pode se beneficiar da experiência da Norgren em sistemas de controle eletro-pneumáticos customizados.

- » Facilidade no processo de aquisição.
- » Projetos qualificados e engenheiros experientes.
- » Maior segurança do processo.
- » Painéis e cabines prontos para instalar.
- » Sistema simples de montagem plug & play.
- » Redução dos custos de manutenção de estoque.
- » Utilizando um software especial, somos capazes de projetar e simular com precisão um sistema antes da fabricação.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[Vácuo]

2

Geradores de Vácuo simples e multi-estágios, ampla linha de ventosas além de sensores, manômetros e silenciadores. Use o guia de busca rápida para obter o componente que você precisa para sua aplicação. Para rápida assistência ou pedido, ligue hoje mesmo para a Equipe Norgren.



2 Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de Vácuo da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com o time Norgren.

Geradores de vácuo

M/58112 Simple estágio  Página 41	M/58102 Multi-estágios  Página 42	NDFM Bomba de transferência  Página 42	NVPM20C0 Air saver  Página 44	NVPM80C0 Air saver  Página 45
--	--	---	--	--

Ventosas planas e tipo sanfona

M/58300, M/58400 Ø 6 ... 150mm  Página 46	Conectores flexíveis para ventosas  Página 48	Compensadores de nível para ventosas  Página 48
--	---	---

Vacuostatos/Pressostatos


18D Pneumático -1 a 1 bar  Página 49	54D Eletrônico -1 a 16 bar  Página 50	34D Eletrônico -1 a 600 bar  Página 52
---	--	---

Acessórios

Vacuômetros  Página 48
--

GERADOR DE VÁCUO SIMPLES ESTÁGIO

M/58112



- » Alta capacidade do ar induzido
- » Consumo de ar 14% menor comparada com outras unidades de simples estágio
- » Sem peças móveis
- » Permite conexão direta de ventosas e exaustão canalizada

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado e não lubrificado

Pressão de operação:

5 bar ideal

8 bar máximo

Temperatura de operação:

-20° a +150°C


Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Vácuo:


-0,85 bar máx. (M/58112/09)

-0,90 bar máx. (M/58112/11)

M/58112/09



M/58112/11



Ar induzido (NI/min), ar livre

Modelo	0 bar	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar
M/58112/09	28	24	18	14	11	8	5,5	3	1
M/58112/11	55	47	36	28	23	17	12	6	2,5

Tempo (seg) para gerar vácuo em um volume de 1 litro

Modelo	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar	-0,85 bar	-0,9 bar
M/58112/09	0,27	0,56	0,89	1,44	2	2,88	4,31	7,97	14,36	-
M/58112/11	0,15	0,31	0,49	0,72	1	1,41	2,08	3,71	5,6	8,11

Nota: Os valores mostrados nas tabelas, são teóricos e se aplicam a uma pressão de operação de 5 bar.

Dimensões dos tubos recomendados (diâmetro interno)

Modelo	Ar comprimido	Vácuo	Exaustão
M/58112/09	> Ø 3	> Ø 5	> Ø 6
M/58112/11	> Ø 3	> Ø 7	> Ø 9



Product link

Tubos e conexões para aplicações à vácuo...

Veja página 188



GERADOR DE VÁCUO MULTI-ESTÁGIO M/58102

- » Resposta rápida
- » Compacto, leve
- » Baixo nível de ruído
- » Operado por ar comprimido
- » Instalação simples
- » Válvula de retenção integrada (opcional)



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado e não lubrificado

Pressão de operação:

6 bar máx.


Temperatura de operação:

-20°C a +80°C para M/58102/10 a M/58102/30
-20°C a +60°C para M/58102/60 a M/58102/120

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Vácuo:


-0,87 bar máximo



Dimensões

Modelo	H
M/58102/10	24,5
M/58102/20	32
M/58102/30	39,5

Para vacuômetros, veja pág. 83.



Dimensões

Modelo	A	B	C
M/58102/60	136	154	168
M/58102/90	196	214	228
M/58102/120	196	214	228

Vacuômetro acompanha essas unidades.

Modelos

Modelo	Tipo	Silenciador**	Ar induzido (NI/min)*	Consumo de ar (NI/min)*	kg
M/58102/10	Padrão	Roscado	80	49	0,08
M/58102/20	Padrão	Roscado	160	98	0,095
M/58102/30	Padrão	Roscado	240	144	0,11
M/58102/60	Padrão	Integrado	480	285	0,855
M/58102/90	Padrão	Integrado	708	471	1,105
M/58102/120	Padrão	Integrado	910	528	1,15
M/58102/N/10	Válvula de retenção	Roscado	80	49	0,08
M/58102/N/20	Válvula de retenção	Roscado	160	98	0,095
M/58102/N/30	Válvula de retenção	Roscado	240	144	0,11
M/58102/N/60	Válvula de retenção	Integrado	480	285	0,855
M/58102/N/90	Válvula de retenção	Integrado	708	471	1,105
M/58102/N/120	Válvula de retenção	Integrado	910	528	1,15

*Os valores mostrados nas tabelas são teóricos e se aplicam a uma pressão de operação de 6 bar.

**Para modelos com silenciador roscado, utilize silenciador modelo M/58019

Desempenho do fluxo de vácuo

AR INDUZIDO (NL/MIN)									
Modelo	0 bar	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar
M/58102/10	80	55	32	28	25	18	13	5	1,5
M/58102/20	160	110	64	56	50	36	26	10	3
M/58102/30	240	165	96	84	75	54	39	15	4,5
M/58102/60	480	270	182	168	150	108	78	30	9
M/58102/90	708	427	273	252	225	162	117	45	13,5
M/58102/120	910	568	355	336	300	216	156	60	18

Tempo para gerar vácuo (seg) em volume de 1 litro

Modelo	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar	-0,85 bar
M/58102/10	0,07	0,2	0,45	0,75	1,15	1,73	2,61	4,13	5,82
M/58102/20	0,035	0,1	0,23	0,37	0,57	0,86	1,32	2,07	2,92
M/58102/30	0,023	0,07	0,15	0,25	0,38	0,58	0,87	1,38	1,94
M/58102/60	0,012	0,034	0,08	0,12	0,19	0,29	0,44	0,69	0,97
M/58102/90	0,007	0,023	0,05	0,08	0,13	0,19	0,29	0,46	0,65
M/58102/120	0,006	0,017	0,04	0,06	0,1	0,15	0,22	0,35	0,49

Nota: Os valores mostrados nas tabelas são teóricos e se aplicam a uma pressão de operação de 6 bar.

Tamanho de tubo recomendado (diâmetro interno)

Modelo	Ar comprimido	Vácuo	Exaustão
M/58102/10	> Ø 3	> Ø 7	> Ø 9
M/58102/20	> Ø 3	> Ø 7	> Ø 9
M/58102/30	> Ø 4	> Ø 9	> Ø 9
M/58102/60	> Ø 4	> Ø 19	-
M/58102/90	> Ø 5	> Ø 19	-
M/58102/120	> Ø 5	> Ø 22	-

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA NDFM



- » Fácil transferência de variedades de materiais
- » Instalação simples e de baixo custo de operação
- » Resposta rápida com o ponto de vácuo próximo ao produto a transferir
- » Produto seguro sem energia elétrica aplicada
- » Geração do vácuo por aplicação de ar comprimido
- » Ideal para aplicações industriais em condições adversas

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido seco (50µ)

Pressão de operação:

Mínimo 2,8 bar (40 psi)

Temperatura de operação:

-73°C à 204°C

Para realizar transferência de materiais quentes, usar conexões apropriadas para a temperatura

Conexões para ar comprimido:

G1/4, G3/8 e G1/2

Saída para tubo:


Vide tabela ao lado

Suprimento de pressão:

Ajustar a pressão do ar comprimido para obter a velocidade de transferência desejada no processo

Materiais:

Corpo: Alumínio Anodizado



Modelos

Modelo	Conexão reta	Cotovelo	Linha de ar indicada	Tubo de transferência
				
NDFM13-VSES-M01	C01250618	C01470618	6mm	1/2"
NDFM23-VSES-M01	C01250618	C01470618	6mm	3/4"
NDFM36-VSES-M01	C01251018	C01471018	10mm	3/4"
NDFM56-VSES-M01	C01251028	C01471028	10mm	1"
NDFM76-VSES-M01	C01251238	C01471238	12mm	1-1/4"
NDFM106-VSES-M01	C01251238	C01471238	12mm	1-1/2"
NDFM126-VSES-M01	C01251238	C01471238	12mm	1-3/4"
NDFM156-VSES-M01	C01251238	C01471238	12mm	2"
NDFM206-VSES-M01	C01251238	C01471238	12mm	2-1/2"

Dimensões

Modelo	A	B Conexão Macho*	C Conexão Macho**	B Conexão Fêmea*	C Conexão Fêmea**	øD	E	F	H	J	K	L	øM	Peso (kg)
NDFM13	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	3,80	12,20	25,40	12,70	38,10	76,20	12,40	25,10	42,5g
NDFM23	G1/8	G3/8	G3/8	G1/4	G1/4	6,40	18,40	31,80	19,10	44,50	88,90	18,80	31,50	91g
NDFM36	G1/8	G3/8	G3/8	G1/4	G1/4	9,70	18,40	31,80	19,10	44,50	88,90	18,80	31,50	79g
NDFM56	G1/4	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	12,70	25	41,10	25,40	57,20	139,70	25,40	37,50	176g
NDFM76	G3/8	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	19,10	31,40	63,50	38,10	88,90	190,50	31,80	50,30	380g
NDFM106	G3/8	G1	G1	G1	G1	25,40	37,10	63,50	38,10	88,90	190,50	37,60	56,60	468g
NDFM126	G3/8	-	-	-	-	31,80	43,40	63,50	38,10	88,90	190,50	43,90	62,70	541g
NDFM156	G3/8	G1-1/2	G1-1/2	G1-1/4	G1-1/4	38,10	49,80	63,50	38,10	88,90	190,50	50,30	69,30	607g
NDFM206	G3/8	G2	G2	G2	G2	50,80	62,50	63,50	38,10	88,90	190,50	63	82	777g
NDFM306	G1/2	NA	NA	NA	NA	76,20	87,90	63,50	38,10	88,90	215,90	88,40	113,50	1,4kg
NDFM4012	G3/4	NA	NA	NA	NA	101,60	124,20	82,60	50,80	114,30	241,30	125,70	151,10	3kg

* Vácuo opcional

** Exaustão opcional

BOMBA DE VÁCUO INTELIGENTE PARA ECONOMIA DE AR COMPRIMIDO

NVPM20CO

- » Eficiência energética
- » Alta produtividade
- » Forte agarramento
- » Resposta rápida
- » Eficiência inigualável
- » Operação confiável

Fluido:

Gases neutros não lubrificados e não corrosivos, filtrados (100 Microns)

Pressão de operação:

80 psi (5,5 bar) standard ou 60 psi (4,1 bar)

Temperatura de operação:

-34°C à 121°C

Materiais:

Corpo da bomba: Alumínio Anodizado

Alimentação/linha de vácuo

1/4" OD para tamanho de 60 à 90

3/8" OD para tamanhos de 100 à 150


Orifícios de montagem

Orifícios aceitam parafusos 10-32 (M5)

Designação de nível de performance

"M" 0-20Hg (0-677mbar) para médio vácuo/aplicações de alta vazão

"H" 0-28Hg (0-948mbar) para alto vácuo/aplicações de vazão standard



Modelos

Modelo	Máx. nível vácuo	Máx. vazão vácuo	Consumo de ar	Silenciador
NVPM20CO-60M-S02A38	20" Hg	0,50 SCFM	0,50 SCFM	NAA4
NVPM20CO-60H-S02A38	28" Hg	0,50 SCFM	0,80 SCFM	NAA4
NVPM20CO-90M-S02A38	20" Hg	1,40 SCFM	1,40 SCFM	NAA4
NVPM20CO-90H-S02A38	28" Hg	1,20 SCFM	1,80 SCFM	NAA4
NVPM20CO-100M-S02A38	20" Hg	2,10 SCFM	1,80 SCFM	NAA4
NVPM20CO-100H-S02A38	28" Hg	2,00 SCFM	2,80 SCFM	NAA4
NVPM20CO-150M-S02A38	20" Hg	3,50 SCFM	2,80 SCFM	NAA4
NVPM20CO-150H-S02A38	28" Hg	3,80 SCFM	4,80 SCFM	NAA4

Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E	F	J	K	M	N	P	R	S	T	U	V	W
NVPM20CO-***-S02A38	G1/8	G1/2	G1/4	5,2	G1/8	9,5	8,6	98,3	5,1	33	5,7	47,6	74,9	191,3	37,3	55,9	19,1

BOMBA DE VÁCUO INTELIGENTE PARA ECONOMIA DE AR COMPRIMIDO

NVPM80CO



- » Eficiência energética
- » Alta produtividade
- » Forte agarramento
- » Resposta rápida
- » Eficiência inigualável
- » Operação confiável

Fluido:

Gases neutros não lubrificados e não corrosivos, filtrados (100 Microns)

Pressão de operação:

80 psi (5,5 bar) standard ou 3/8" OD (10mm) para tamanhos 200 e 250

Temperatura de operação:

-34°C à 121°C

Materiais:

Corpo da bomba: Alumínio Anodizado

Alimentação/linha de vácuo

3/8" OD (10mm) para tamanho de 200
1/2" OD (12mm) para tamanhos de 250

Orifícios de montagem

Orifícios aceitam parafusos 10-32 (M5)


Válvula de controle

3/2 vias - orifício mínimo de 3mm

Designação de nível de performance

"M" 0-20Hg (0-677mbar) para médio vácuo/aplicações de alta vazão

"H" 0-28Hg (0-948mbar) para alto vácuo/aplicações de vazão standard



Modelos

Modelo	Máx. nível vácuo	Máx. vazão vácuo	Consumo de ar	Silenciador
NVPM80CO-200M-S08A38	20" Hg	6,00 SCFM	4,80 SCFM	NST6A
NVPM80CO-200H-S08A38	28" Hg	5,40 SCFM	7,80 SCFM	NST6A
NVPM80CO-250M-S10A38	20" Hg	9,50 SCFM	7,80 SCFM	NST8A
NVPM80CO-250H-S10A38	28" Hg	9,00 SCFM	12,50 SCFM	NST8A

Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E	F	J	K	M	N	P	R	T	U	V	W
NVPM80CO-...-S08A38	G1/8	G1/2	G3/8	5,2	G1/8	12,7	8,6	88,6	5,1	33	55,9	94	264,5	40,6	58,4	25,4

VENTOSAS PLANAS E TIPO SANFONA

M/58300, M/58400

Ø 6 a 150mm



- » Ventosas planas são ideais para aplicações onde é necessário um movimento mínimo para manter a sucção suportando materiais flexíveis
- » Ventosas tipo sanfona são ideais em aplicações que exijam compensação de nível

Características Técnicas

Fluido:

Vácuo

Temperatura de operação:

-10°C a +70°C para ventosas de borracha nitrílica

-30°C a +200°C ventosas de silicone

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Materiais

M/58***/01

Ventosas: borracha nitrílica

Conexões: alumínio




M/58***/02

Ventosas: silicone

Conexões: alumínio

Características do material

	Borracha nitrílica	Silicone
Resistente a desgaste	Bom	Razoável
Resistente a óleo	Excelente	Razoável
Resistente ao tempo	Bom	Excelente
Resistente ao ozônio	Razoável	Excelente




Dimensões (Ventosas planas)

Modelo	M/58301/0	M/58302/0	M/58303/0	M/58304/0	M/58305/0	M/58306/0	M/58307/0	M/58308/0	M/58309/0	M/58310/0	M/58311/0	M/58312/0
Ø D	6	8	10	15	20	25	30	40	50	80	120	150
A	4,5	4,5	4,5	4,5	8	8	8	6	6	13	9,5	9,5
C	-	-	-	-	-	-	-	9	11	3,5	-	-
G	M5	M5	M5	M5	G1/8 A	G1/8 A	G1/8 A	G1/8	G1/8	G1/8	G1/2	G1/2
H	15	16	20	21	19,5	20	20,5	23	26	21,5	34,5	41,5
Ø I	-	-	-	-	-	-	-	24	26	53	65	65
≡	8	8	8	8	14	14	14	14	14	19	-	-

VENTOSAS TIPO SANFONA M/58300, M/58400

Ø 6 a 150mm



Dimensões (Ventosa Tipo Sanfona)

Modelo	M/58403/0	M/58404/0	M/58405/0	M/58407/0	M/58408/0	M/58409/0	M/58410/0	M/58411/0	M/58412/0
Ø	10	15	20	30	40	50	75	110	150
A	5	5	7,5	7,5	6	6	12	9,5	9,5
C	-	-	-	-	9	9	4	-	-
ØD	11	16	22	33	43	53	78	110	150
G	M 5	M 5	G1/8 A	G1/8 A	G1/8	G1/8	G1/8	G1/2	G1/2
H	26	29	30,5	39	37	43	50	66,5	85,5
ØI	-	-	-	-	-	-	-	65	65
ØJ	12	17	24	36	46	59	83	122	167
7	7	7	14	17	17	17	21	-	-

Modelos

PLANA		Dia. Ø	Força (N)			Volume
Modelo Nitrílica	Modelo Silicone	mm	-0,2 bar	-0,6 bar	-0,9 bar	cm³
M/58301/01	M/58301/02	6	0,5	1,5	2,3	0,017
M/58302/01	M/58302/02	8	1	2,5	3,5	0,041
M/58303/01	M/58303/02	10	1,5	4	6	0,065
M/58304/01	M/58304/02	15	2,7	8	12	0,33
M/58305/01	M/58305/02	20	5	15,5	23	0,5
M/58306/01	M/58306/02	25	9	26,5	40	0,75
M/58307/01	M/58307/02	30	11	34	51	1,3
M/58308/01	M/58308/02	40	19	57,5	86	3
M/58309/01	M/58309/02	50	30	91	135	4,2
M/58310/01	M/58310/02	80	86	260	390	21
M/58311/01	M/58311/02	120	180	540	810	82
M/58312/01	M/58312/02	150	280	842	1250	177

VENTOSAS TIPO SANFONA		Dia. Ø	Força (N)			Volume
Modelo Nitrílica	Modelo Silicone	mm	-0,2 bar	-0,6 bar	-0,9 bar	cm³
M/58403/01	M/58403/02	10	1,5	3,5	5	0,225
M/58404/01	M/58404/02	15	3	6	8	0,75
M/58405/01	M/58405/02	20	6	10	14	1,4
M/58407/01	M/58407/02	30	12	22	28	4,75
M/58408/01	M/58408/02	40	22	40	50	9,25
M/58409/01	M/58409/02	50	34	66	84	26,25
M/58410/01	M/58410/02	75	75	170	230	76
M/58411/01	M/58411/02	110	140	350	460	111
M/58412/01	M/58412/02	150	300	700	900	260

Nota: Nesta tabela foram aplicados valores teóricos. Adotar sempre um fator de segurança > 2



2 ACESSÓRIOS PARA VÁCUO

VÁCUO

Conectores flexíveis para ventosas

Para uso onde o movimento angular estiver presente em superfícies curvas

Fácil de instalar




Compensadores de nível para ventosas

Permite variações de posicionamento de produto


Para uso com produtos de formato irregular




M/58007



M/58008



M/58009



Modelos

Modelo	Tipo	Tamanho
M/58001	Conector flexível	G1/8
M/58002	Conector flexível	G1/2


Modelos

Modelo	Tipo	Tamanho
M/58007	Compensador de nível	M5
M/58008	Compensador de nível	G1/8
M/58009	Compensador de nível	G1/2

Vacuômetros

Calibração 0 a -1 bar

Indicação precisa do nível de vácuo




Modelos

Modelo	Faixa
M/58080	0 ... -1 bar

VACUOSTATO ELETRO-MECÂNICO

Série 18D

-1 a 1 bar



- » Contatos dourados
- » Elevada ciclagem
- » Resistente à vibração até 15 g
- » Microchave aprovada por UL e CSA
- » Operação de segurança intrínseca

Características Técnicas

Fluido:

Fluidos neutros, gasosos e líquidos

Operação:

Diafragma

Pressão de operação:

-1 a 1 bar

Sobrepessão:

80 bar máx.

Temperatura ambiente:

-10°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Repetibilidade:

±3%, do fundo de escala

Modelos

Modelo	Faixa de pressão (bar)	Conexão do fluido	Conexão elétrica	Diferencial de pressão do comutador (bar)	Sobrepessão máxima (bar)
0880100000000000	-1 a 0	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,15 a 0,18	80
0880110000000000	-1 a 1	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,25 a 0,35	80

* Conector DIN fornecido como padrão.

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Entrega rápida
- » Garantia gratuita de 2 anos

UTILIZE ESSA LINHA DE PRESSOSTATOS PARA SUBSTITUIR:

- » Bosch Rexroth - linha PM1
- » Festo - linha VPEV

PRESSOSTATO ELETRÔNICO

Série 54D

-1 a 16 bar

- » -1... 16 bar, com três faixas de pressão
- » Compacto, robusto e leve com conexão G1/8
- » 2 saídas de comutação ou 1 saída de comutação (configurável IO-Link), 1 analógica (4 ... 20mA)
- » Mudança de cor do display de pressão configurável no ponto de comutação (vermelho/verde)
- » Alta resistência a sobrepressão e vácuo
- » Opção de configuração como sensor de pressão diferencial
- » UL-listado

Características Técnicas

Fluído:

Para ar comprimido neutro e agressivo (filtrado / lubrificado / não lubrificado)

Temperatura ambiente / fluido:

Ambiente:

0 ... +70°C (+32 ... +158°F)

Fluído:

0 ... +70°C (+32 ... +158°F)

O suprimento de ar deve ser seco o suficiente para evitar a formação de gelo em temperaturas abaixo de +2°C (+35°F)

Display:

Visor alfanumérico, 4 dígitos (vermelho / verde), unidades de pressão programáveis: bar, kPa, psi, inHg


Repetibilidade:

±0,5% da escala completa (FS) - sem sensibilidade à temperatura

Materiais:

Corpo: PBT, FKM, Poliéster

Partes úmidas: Latão, FKM, Silicone (revestido), PBT



- 1 Conexão de pressão principal (G1/8)
2 Conexão de pressão auxiliar para detecção de pressão diferencial (M5)

Parâmetros elétricos

Conexão elétrica:

Suprimento de energia:

M12 x 1 (contatos banhados a ouro) UB = 18... 30 VDC
polaridade reversa protegida
(de acordo com EN 50178 SELV / PELV)

Conexão elétrica M8 x 1 (2 x PNP)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Out 2 (PNP)	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP)	Preto

Conexão elétrica M8 x 1 (1 x PNP, 1 x analógico)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Analógico (4 ... 20 mA)	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP) / IO-Link	Preto



PRESSOSTATO ELETRÔNICO Série 54D

-1 a 16 bar

Modelo - Sinal de saída 2 x PNP

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
54D-V101G-DD0-AA	G1/8	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	20	290	2 x PNP
54D-V110G-DD0-AA	G1/8	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	20	290	2 x PNP
54D-P016G-DD0-AA	G1/8	0 ... 16	0 ... 232	20	290	2 x PNP

Modelo - Sinal de saída 1 x PNP (opcional para ser configurável IO-Link) / 1 x analógico

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
54D-V101G-DA1-AA	G1/8	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	20	290	1 x PNP / 1 x analógico
54D-V110G-DA1-AA	G1/8	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	20	290	1 x PNP / 1 x analógico
54D-P016G-DA1-AA	G1/8	0 ... 16	0 ... 232	20	290	1 x PNP / 1 x analógico

* Picos de pressão de curto prazo não podem exceder este valor limite durante a operação.

A utilização operacional da sobrepressão não é permitida. A sobrepressão corresponde à pressão máxima de teste

Acessórios

Conector M8 x 1
4 pin, 90°

4-pin, 90°

4-pin, reto



0523449000000000 (cabo de 1,5m, 4-pin)

0523446000000000 (cabo de 1,5m, 4-pin, ângulo de 90°)

54D - Grampo para trilho

0523447000000000 (cabo de 5m, 4-pin)

0523448000000000 (cabo de 5m, 4-pin, ângulo de 90°)

PRESSOSTATO ELETRÔNICO

Série 34D

-1 a 600 bar

- » -1 ... 600 bar em diferentes faixas de pressão
- » Conexão G1/4 ou montagem de flange com adaptador
- » Duas opções de saída; 2x saídas digitais ou 1x digital e 1x analógica (ambas as opções IO-Link configuráveis)
- » Visor multicolor de 4 dígitos com mudança de cor configurável (vermelho / verde) no ponto de ajuste
- » A parte superior do corpo pode ser girada 345° em relação à conexão do processo para facilitar o alinhamento da tela
- » Adequado para ambientes industriais agressivos e de controle de processo
- » Alta resistência à sobrepressão
- » UL-listado



Características Técnicas

Fluido:

Para fluidos neutros e agressivos, gasosos e líquidos

Temperatura ambiente / fluido:

Ambiente:

-25... + 80 °C (-13... + 176°F)

Fluido:

-25... +80°C (-13 ... + 176°F)

O suprimento de ar deve ser seco o suficiente para evitar a formação de gelo em temperaturas abaixo de +2°C (+35°F)

Display:

Display alfanumérico, 4 dígitos (vermelho/ verde), unidades de pressão programáveis: bar, PSI, Mpa

Repetibilidade:

± 0,5% da escala completa (FS) - sem sensibilidade à temperatura

Materiais:


Corpo: aço inoxidável (1.4404 / 316L);

PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC

Partes úmidas: aço inoxidável

(1.4404 / 316L); Al2O3

(cerâmica); FKM



Parâmetros elétricos


Conexão elétrica:	Suprimento de energia:
M12 x 1 (contatos banhados a ouro)	UB = 18... 30 VDC polaridade reversa protegida (de acordo com EN 50178 SELV / PELV)

Conexão elétrica M12 x 1 (2 x PNP)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Out 2	Branco
3	-	Azul
4	Out 1	Preto

Conexão elétrica M12 x 1 (1 x PNP, 1 x analógico)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Analógico 4 ... 20 mA/0 ... 10V	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP) / IO-Link	Preto



PRESSOSTATO ELETRÔNICO Série 34D

-1 a 600 bar

Modelo - Sinal de saída 2 x PNP (1 x IO-Link, configurável)

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
34D-V101G-DD1-AA	G1/4	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	10	145	2 x PNP
34D-V110G-DD1-AA	G1/4	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	75	1090	2 x PNP
34D-P016G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 232	85	1225	2 x PNP
34D-P040G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 580	200	2900	2 x PNP
34D-P100G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 1450	300	4350	2 x PNP
34D-P160G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 2320	350	5075	2 x PNP
34D-P250G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 3625	500	7250	2 x PNP
34D-P400G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 5800	800	11580	2 x PNP
34D-P600G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 8700	800	11580	2 x PNP

Modelo - Sinal de saída 1 x PNP (1 x IO-Link, configurável), 1 x analógico

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
34D-V101G-DA1-AA	G1/4	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	10	145	1 x PNP / 1 x analógico
34D-V110G-DA1-AA	G1/4	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	75	1090	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P016G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 232	85	1225	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P040G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 580	200	2900	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P100G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 1450	300	4350	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P160G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 2320	350	5075	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P250G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 3625	500	7250	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P400G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 5800	800	11580	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P600G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 8700	800	11580	1 x PNP / 1 x analógico

* Picos de pressão de curto prazo não podem exceder este valor limite durante a operação.

A utilização operacional da sobrepressão não é permitida. A sobrepressão corresponde à pressão máxima de teste

Acessórios

Conector M12 x 1 4 pin, 90°	4-pin, 90°	4-pin, reto	4-pin, reto
			
0523058000000000 (cabo de 2m, 4-pin)	0523056000000000 (direto sem cabo)	0523057000000000 (cabo de 2m, 4-pin)	0523055000000000 (direto sem cabo)
0523053000000000 (cabo de 5m, 4-pin)		0523052000000000 (cabo de 5m, 4-pin)	


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[Válvulas]

3

A Norgren tem todos os tipos de válvulas de controle - em linha, sub-base, ilhas de válvulas, elétricas ou operadas a ar, válvulas manuais e mecânicas, para apenas ar comprimido ou requisitos complexos de controle de fluidos. Temos padrão ISO e NAMUR e cobrem as muitas exigências ATEX. Testadas e confiáveis linha de produtos tais como, Buschjost, Herion, Walter, FAS, Webber, Enots e Martonair.


Muitas linhas em estoque para entrega imediata ou configurado conforme solicitado. Nossas ilhas de válvulas possuem configurador on line exclusivo para especificação, incluindo CAD, preços, prazo de entrega e compra. Para assessoria técnica e orientação, contate a Equipe Norgren.



3 Guia de Busca Rápida

Importante: Esses produtos representam apenas parte da linha de Válvulas da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com a Equipe Norgren.

Ilha de Válvulas

VM10 2 x 3/2, 5/2 & 5/3 10mm  Página 59	VS18/VS26 Válvulas 2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 e 5/3, ISO 15407-2 18mm e 26mm  Página 60
--	---

Válvulas com sub-base

ISO ★ STAR 5/2 e 5/3 ISO #1 to ISO #3  Página 62

Válvulas em Linha e Manifold

V60 ... 63 3/2, 2x3/2, 5/2 & 5/3 G1/8 ... G1/2  Página 66	V50 ... 53 3/2, 5/2 & 5/3 G1/8 ... G1/2  Página 71
--	---

Válvulas de segurança

Válvulas de Segurança XSz 3/2, 5/2, G1/4...G2  Página 101	Válvulas de Segurança SPBR/VT/13338-3/2-0 3/2, G1/2, G3/4, G1/8  Página 106
---	---

Válvulas Manuais/Mecânicas

Super X 3/2, 5/2 e 5/3 G1/8, G1/4  Página 78	VHLA 4/2, 4/3 CF 1/4...1/2 NPT  Página 83
---	--

Válvulas Proporcionais

VP50 G1/4 ≤ 10 bar  Página 84	VP51 G1/4 ≤ 10 bar  Página 85	VP60 G1/4 ≤ 10 bar  Página 86
---	---	---

Válvulas de Processo/Namur

Buschjost 82400/82730 2/2 G1/4... G2, 1/4... 2 NPT  Página 88	Buschjost 84500/84520 2/2 G1/2... G2, 1/2... 2 NPT  Página 90	Buschjost 84660 3/2 G1/4  Página 91	Buschjost 85360 2/2 G1/2 a G1, 1/4... 1 NPT  Página 94	Buschjost 82900 2/2 G3/4...G1.1/2 e 3/4...1.1/2 NPT  Página 92	Buschjost 82960 2/2 G3/4...G1.1/2 e 3/4...1.1/2 NPT  Página 93
Herion 97100 NAMUR 3/2, 5/2, 5/3 G1/4, 1/4 NPT  Página 95	Herion 97300 NAMUR 3/2 e 5/2 G1/4, 1/4 NPT  Página 97	Herion 24011 NAMUR 3/2 G1/4, 1/4 NPT  Página 99			

Guia de Busca Rápida

Importante: Esses produtos representam apenas parte da linha de Válvulas da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com a Equipe Norgren.

Válvulas de Controle de Fluxo

C00GE, C00GP Ø 4 ... 12mm  Página 109	Uni-direcional T1000 M5, G1/8... G1/2, 1/8" ... 1/2" NPT  Página 110	Bi-direcional T1100 G1/8 e 1/4, 1/8" ... 1/4" NPT  Página 110	T20 M5, G1/8... G1/2  Página 112	C0K, C0A Banjo com controle de fluxo (CORPO PLÁSTICO)  Página 193	10K Banjo controlador de fluxo (CORPO METÁLICO)  Página 198
16K51, Banjo controlador de fluxo (CORPO METÁLICO)  Página 202					

Outras Válvulas e Acessórios

Válvulas de retenção T55 M5, G1/8... G1/2  Página 108	Retenção pilotada, redutora de pressão e sensor de pressão Ø 4... 12mm PIF G1/8... G1/2  Página 111	Escape rápido T70, S/ 511, S/513, S/514 G1/8... G1/2  Página 113	Válvulas de retenção Ø 4... 12mm PIF  Página 114	T65 Válvulas "OU" G1/8 e G1/4  Página 114	Cabos e plugs para solenóide 15mm, 22mm e 30mm  Página 114
--	---	---	---	--	---


Produtos Clássicos

Herion 26360, 80207 G1/4  Página 117

Norgren Guardian Série VCB22

Válvulas de Controle Direcional Norgren Guardian VCB22 3/2, 5/2, 5/3 G1/8 ... G1/2, 1/4, 3/8 NPT  Página 121

Ilhas de Válvulas



Saiba mais em
norgren.com/br

Por quase 20 anos, a Norgren tem oferecido um bloco de válvulas pré-montado conhecido geralmente como uma "ilha de válvulas". As linhas atuais VM e VS oferecem várias escolhas de produtos, que atendem a maioria das aplicações de controle industrial.

VM é um manifold de polímero, leve e de alta resistência, enquanto VS é um sistema de bases de alumínio injetado mais tradicional, que atende à norma ISO dimensional. Ambos podem ser configurados online, através de nosso software configurador, que fornece informações imediatas sobre dados técnicos, incluindo desenhos CAD, preços e prazos de entrega.

Todas as funções de válvula estão cobertas, os orifícios podem ser roscados ou com conexões push-in.

A conexão elétrica é por meio de fiação individual, conector multipolo ou fieldbus de vários protocolos padrão industrial.


- » Montagem leve, robusta, atendendo o grau de proteção IP65 – escolha uma das várias opções de métodos de montagem (manifold ou sub-base) e materiais adequados para cada ambiente industrial
- » Todas as funções comuns de válvulas (2/2, 3/2, 5/2 e 5/3) podem ser combinadas e é possível até 40 solenóides por ilha. Isto reduz a necessidade por ilhas separadas em sistemas mais complexos, o que é requerido por muitos concorrentes, menos conexões pneumáticas e elétricas e menores tempos de montagem da máquina
- » Várias opções de tipos de carretéis (somente VS), vedação macia ou sem vedação para altas vazões ou vida prolongada acima de 200 milhões de ciclos – a ilha pode se adequar aos requisitos específicos da máquina. O uso de carretel sem vedação significa que os intervalos de manutenção podem ser ampliados, reduzindo o custo de aquisição

Polímero de engenharia



Fácil operação


Atende à ISO 15407-2



ILHA DE VÁLVULAS Séries VM10

Válvulas com largura de 10mm 2 x 3/2, 5/2 e 5/3 com conexão push-in integrada
Ø 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm

- » Fieldbus, multipolo ou individual, para a flexibilidade de instalação
- » Alta vazão para válvula com largura de 10mm (VM10)
- » Longa vida útil até 100 milhões de ciclos
- » Até 32 solenóides (16 válvulas) em uma única ilha
- » Compacta e leve
- » Conexão push-in integrada



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado a 40 µm, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Válvula carretel atuada indiretamente

Pressão de operação:

Máx. 8 bar

Vazão:

430 l/min

Tensão:

24 V c.c., 12 V c.c. (opcional)

Temperatura ambiente:

-5°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C


Grau de proteção:

Conectado individualmente: IP40

Multipolo e fieldbus: IP65

Características

1. Polímero de engenharia oferece maior resistência e redução de peso
 2. Até 32 solenóides permitindo uma redução no número de ilhas de válvulas necessárias
 3. Fixação por parafuso de uma válvula à seguinte, facilitando a alteração no número de válvulas da ilha, bem como a sua troca
 4. Conexões push-in integradas reduzem o tempo de instalação e o tamanho da ilha de válvulas, simplificam a lista de componentes e eliminam vazamentos potenciais
 5. Ampla linha de acessórios
 6. Furos passantes de montagem possibilitam a fixação direta da ilha
- » As válvulas de 10mm de largura e 430 l/min e de 15mm de largura e 1000 l/min possibilitam a maximização do coeficiente vazão x largura
 - » Projeto de carretel balanceado possibilita que as válvulas sejam operadas sob pressão ou vácuo
 - » Projeto do carretel e vedação asseguram longa vida útil até 100 milhões de ciclos



Norgren Plus

Para configurar sua ilha de válvulas, acesse o site através do QR code



Norgren Plus

A solução perfeita...

"Oferecendo vazões de até 430 l/min, a VM10 é a solução perfeita para a operação de pequenos cilindros redondos ou cilindros compactos instalados em sistemas de máquinas. Maior facilidade e rapidez de instalação quando comparadas às válvulas individuais, as ilhas de válvulas resultam em economia de custos de instalação."

VM10 válvulas de reposição

VM10 – Suprimento interno do piloto


Modelo	Função	Acionamento
VM106A11AB213B	2x3/2 NC	VM106A11AB213B
VM106B11AB213B	2x3/2 NO	VM106B11AB213B
VM106C11AB213B	2x3/2 NC/NO	VM106C11AB213B
VM106517AB213B	5/2	VM106517AB213B
VM106511AB313B	5/2	VM106511AB313B
VM106611AB213B	5/3 APB	VM106611AB213B

ILHA DE VÁLVULAS MINI ISO PLUG-IN

Séries VS18 e VS26

Válvulas 2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 e 5/3, ISO 15407-2 – 18mm e 26mm

- » Multipolo ou fieldbus integrado para flexibilidade de instalação
- » Expansível em campo com estações simples
- » Duas tecnologias de carretel:
- » Carretel sem vedação e cartucho de longa vida útil
- » Carretel softseal para alta vazão
- » Variada linha de acessórios
- » UL e ATEX
- » Multipolo universal PNP/NPN 24 V d.c.



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado a 40 µm, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Válvula carretel atuada indiretamente

Pressão de operação:

Sem vedação – Máx. 16 bar
Softseal – Máx. 10 bar

Vazão:

VS18: 650 l/min VS26: 1350 l/min

Tensão:

24 V d.c., 115 V a.c.

Temperatura ambiente:

-15°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Grau de proteção:

Multipolo e fieldbus: IP65



Norgren Plus

Para configurar sua ilha de válvulas, acesse o site através do QR code



Válvulas de reposição

VS18 – 24 V C.C., PILOTO INTERNO, SOMENTE ATUADOR MANUAL			
Modelo	Função	Acionamento	Carretel
VS18SE11DF213A	2x 2/2 NC	Sol/Mola	Softseal
VS18SF11DF213A	2x 2/2 NO	Sol/Mola	Softseal
VS18SG11DF213A	2x 2/2 NO/NC	Sol/Mola	Softseal
VS18SA11DF213A	2x 3/2 NC	Sol/Mola	Softseal
VS18SB11DF213A	2x 3/2 NO	Sol/Mola	Softseal
VS18SC11DF213A	2x 3/2 NO/NC	Sol/Mola	Softseal
VS18S511DF313A	5/2	Sol/Sol	Softseal
VS18S517DF213A	5/2	Sol/Mola	Softseal
VS18S611DF213A	5/3 APB	Sol/Sol	Softseal
VS18S711DF213A	5/3 COE	Sol/Sol	Softseal

Kits de expansão da ilha

VS18 – INCLUI SUB-BASE SIMPLES ESTAÇÃO, PCB, VEDAÇÃO E PARAFUSO	
Modelo	Orif. 2 e 4
VS1872004-6FF0	6mm PIF
VS1872004-8FF0	8mm PIF
VS1872004-AFF0	G 1/8

Também disponível válvulas carretel sem vedação, contate sua Equipe Norgren.

Válvulas de reposição


VS26 – 24 V C.C., PILOTO INTERNO, SOMENTE ATUADOR MANUA			
Modelo	Função	Acionamento	Carretel
VS26SE11DF213A	2x 2/2 NC	Sol/Mola	Softseal
VS26SF11DF213A	2x 2/2 NO	Sol/Mola	Softseal
VS26SG11DF213A	2x 2/2 NO/NC	Sol/Mola	Softseal
VS26SA11DF213A	2x 3/2 NC	Sol/Mola	Softseal
VS26SB11DF213A	2x 3/2 NO	Sol/Mola	Softseal
VS26SC11DF213A	2x 3/2 NO/NC	Sol/Mola	Softseal
VS26S511DF313A	5/2	Sol/Sol	Softseal
VS26S517DF213A	5/2	Sol/Mola	Softseal
VS26S611DF213A	5/3 APB	Sol/Sol	Softseal
VS26S711DF213A	5/3 COE	Sol/Sol	Softseal

Kits de expansão da ilha

VS26 – INCLUI SUB-BASE SIMPLES ESTAÇÃO, PCB, VEDAÇÃO E PARAFUSOS	
Modelo	Orif. 2 e 4
VS2672504-8GFO	8mm PIF
VS2672504-YGFO	10mm PIF
VS2672504-BGFO	G 1/4

ISO★star

Válvulas sem vedação série SXE




Saiba mais em
norgren.com/br

A tecnologia sem vedação será familiar a você se você for um cliente Norgren rotineiro. A linha Martonair Beech usa um carretel e luva de aço inox, e foi a primeira escolha de clientes automotivos por vários anos.


A linha ISOstar agora usa um carretel de alumínio mas é ainda altamente valorizada. Em muitas indústrias, ela efetivamente substituiu os produtos Beech, por ser uma solução mais atualizada e com maior efetividade de custo. Dimensionalmente intercambiável com outros sistemas que atendem à ISO, a Norgren é pioneira na tecnologia do carretel de baixo atrito, rápida comutação e longa vida útil.

- » Três tamanhos de válvula, com ou sem reguladores de fluxo integrados, funções 5/2 e 5/3, com solenóides padrão ou CNOMO ou pilotos de ar, sub-bases individuais ou manifold – atende os requisitos em uma ampla faixa de vazões, em aplicações simples ou complexas
- » Carretel e luva de alumínio anodizado, de baixo atrito, oferecem vida longa e desempenho uniforme, desde a partida, em vários tipos de ambientes. Aceita vários tipos de contaminantes – as válvulas são confiáveis para operar com sucesso em várias situações das aplicações industriais, incluindo mineração, pedreiras, siderúrgicas e indústria automotiva
- » Baixos tempos de comutação além de solenóides de baixo consumo, perfeitos em aplicações de alta ciclagem – aumenta a capacidade da máquina de modo a atender os requisitos de produção, adequada para aplicações em sistemas de embalagens de alta velocidade



*Opção
cnomo 16
bar*

*Controladores de
fluxo integrados*



*Atende
a ISO*




*Vida livre de
problemas!*



ISO★STAR Válvulas atuadas por solenóide ou piloto

Sub-base 5/2 e 5/3, ISO #1 a ISO #3

- » Revestimento especial do carretel e cartucho garantem uma longa vida útil
- » Disponível com reguladores de fluxo integrados em tamanhos ISO #1 e #2
- » Solenóides de baixo consumo e atuador manual como padrão
- » Ampla linha de sub-bases e acessórios



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado 40 µm, lubrificado ou não lubrificado

Operação:

Máx. 16 bar, veja detalhes individuais na tabela



Vazão:

ISO #1 – 1230 l/min, ISO #2 – 2450 l/min, ISO #3 – 4400 l/min

Temperatura ambiente:

-15°C a +50°C modelos solenóide, -15°C a +80°C modelos piloto

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Sol/mola (5/2 vias) com bobina de 22mm e interface CNOMO

Modelo	Tam. ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	O	Des. No.
SXE 9573-A...	1	153	144	65	33	7,5	M5	42	22	36	18	28	42	1
SXE 9574-A...	2	181	173	71	42	8	M6	55	22	48	24	38	53	1
SXE 9575-A...	3	207,5	197	72	43	11,5	M8	62,5	22	64	32	48	65,5	1

Sol/Sol (5/2 e 5/3 vias, com bobina de 22mm e interface CNOMO

Modelo	Tam. ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	Des. No.
SXE 0573-A...	1	222	204	65	33	7,5	M5	42	22	36	18	28	2
SXE 9*73-A...													
SXE 0574-A...	2	255	239	71	42	8	M6	55	22	48	24	38	2
SXE 9*74-A...													
SXE 0575-A...	3	284	263	72	43	11,5	M8	62,5	22	64	32	48	2
SXE 9*75-A...													


ISO★STAR Válvulas atuadas por solenóide ou piloto

Sub-base 5/2 e 5/3, ISO #1 a ISO #3


Modelos – Bobina 22mm, Padrão Industrial

Acessórios

VÁLVULAS 5/2 – ATUADAS POR SOLENÓIDE, SUPRIMENTO INTERNO DO PILOTO

24 v c.c. atuador manual c/trava Modelo	220 v c.a. atuador manual c/trava Modelo	Acionamento	Tamanho	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Plug básico
							
SXE9573-Z81-60-13C	SXE9573-Z81-60-19C	Sol/Mola	ISO 1	1230	1,8..10	1	M/P19063
SXE9574-Z81-60-13C	SXE9574-Z81-60-19C	Sol/Mola	ISO 2	2450	1,8..10	1	M/P19063
SXE9575-Z71-60-13C	SXE9575-Z71-60-19C	Sol/Mola	ISO 3	4400	1,8..10	1	M/P19063
SXE9573-Z80-60-13C	SXE9573-Z80-60-19C	Sol/Ar Mola	ISO 1	1230	1..10	1	M/P19063
SXE9574-Z80-60-13C	SXE9574-Z80-60-19C	Sol/Ar Mola	ISO 2	2450	1..10	1	M/P19063
SXE9575-Z70-60-13C	SXE9575-Z70-60-19C	Sol/Ar Mola	ISO 3	4400	1..10	1	M/P19063
SXE0573-Z60-60-13C	SXE0573-Z60-60-19C	Sol/Sol	ISO 1	1230	2..10	2	M/P19063
SXE0574-Z60-60-13C	SXE0574-Z60-60-19C	Sol/Sol	ISO 2	2450	2..10	2	M/P19063
SXE0575-Z50-60-13C	SXE0575-Z50-60-19C	Sol/Sol	ISO 3	4400	2..10	2	M/P19063

VÁLVULAS 5/3 – ATUADAS POR SOLENÓIDE, SUPRIMENTO INTERNO DO PILOTO

24 v c.c. atuador manual c/trava Modelo	220 v c.a. atuador manual c/trava Modelo	Acionamento	Tamanho	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Plug básico
							
SXE9673-Z60-60-13C	SXE9673-Z60-60-19C	Sol/Sol CF	ISO 1	1230	2..10	2	M/P19063
SXE9674-Z60-60-13C	SXE9674-Z60-60-19C	Sol/Sol CF	ISO 2	2450	2..10	2	M/P19063
SXE9675-Z50-60-13C	SXE9675-Z50-60-19C	Sol/Sol CF	ISO 3	4400	2..10	2	M/P19063
SXE9773-Z60-60-13C	SXE9773-Z60-60-19C	Sol/Sol CN	ISO 1	1230	2..10	2	M/P19063
SXE9774-Z60-60-13C	SXE9774-Z60-60-19C	Sol/Sol CN	ISO 2	2450	2..10	2	M/P19063
SXE9775-Z50-60-13C	SXE9775-Z50-60-19C	Sol/Sol CN	ISO 3	4400	2..10	2	M/P19063
SXE9873-Z60-60-13C	SXE9873-Z60-60-19C	Sol/Sol CP	ISO 1	1230	2..10	2	M/P19063
SXE9874-Z60-60-13C	SXE9874-Z60-60-19C	Sol/Sol CP	ISO 2	2450	2..10	2	M/P19063
SXE9875-Z50-60-13C	SXE9875-Z50-60-19C	Sol/Sol CP	ISO 3	4400	2..10	2	M/P19063

CF = Centro fechado CN = Centro negativo CP = Centro positivo

Nota: ISO 1 e 2 com regulador de vazão integrado.

Códigos de tensão e bobinas de reposição para modelos de 10 bar

BOBINA 22MM COM CONECTOR INTERFACE CONF. PADRÃO INDUSTRIAL			
Tensão	Modelo	Modelo Bobina	Potência part/serviço
24 Vcc	QM/48/13J/28	13C	2 W
110/120 VAC 50/60 Hz	QM/48/18J/28	18C	4/2,5 VA
220/240 VAC 50/60 Hz	QM/48/19J/28	19C	9/5 VA

Outras tensões disponíveis, chame sua Equipe Norgren.

ISO★STAR Válvulas atuadas por solenóide ou piloto

Sub-base 5/2 e 5/3, ISO #1 a ISO #3

Modelos – atuado por Piloto de ar

VÁLVULAS 5/2					VÁLVULAS 5/3				
Modelo	Acionamento	Tamanho	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Modelo	Acionamento	Tamanho	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)
									
SXP9573-180-00	Ar/Mola	ISO 1	1230	-0,9..16	SXP9673-180-00	Ar/Ar CF	ISO 1	1230	-0,9..16
SXP9574-180-00	Ar/Mola	ISO 2	2450	-0,9..16	SXP9674-180-00	Ar/Ar CF	ISO 2	2450	-0,9..16
SXP9575-170-00	Ar/Mola	ISO 3	4400	-0,9..16	SXP9675-170-00	Ar/Ar CF	ISO 3	4400	-0,9..16
SXP0573-180-00	Ar/Ar	ISO 1	1230	-0,9..16	SXP9773-180-00	Ar/Ar CN	ISO 1	1230	-0,9..16
SXP0574-180-00	Ar/Ar	ISO 2	2450	-0,9..16	SXP9774-180-00	Ar/Ar CN	ISO 2	2450	-0,9..16
SXP0575-170-00	Ar/Ar	ISO 3	4400	-0,9..16	SXP9775-170-00	Ar/Ar CN	ISO 3	4400	-0,9..16
					SXP9873-180-00	Ar/Ar CP	ISO 1	1230	-0,9..16
					SXP9874-180-00	Ar/Ar CP	ISO 2	2450	-0,9..16
					SXP9875-170-00	Ar/Ar CP	ISO 3	4400	-0,9..16

Nota: ISO 1 e 2 com reguladores de vazão integrado.

CF = Centro fechado, CN = Centro negativo, CP = Centro positivo

BASES E ACESSÓRIOS

Modelos

SUB-BASES VDMA 24345	
Conexão lateral Modelo	Tamanho
	
M/P19126	ISO 1
M/P19132	ISO 2
M/P19138	ISO 3

Acessórios

Conexão reta	Cotoveto fitting	Silenciador
		
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800

Modelos

MANIFOLD Modelo	PLACAS FINAIS Modelo	Tamanho
		
CQM/22152/3/21		ISO 1
CQM/22253/3/21		ISO 2
CQM/22354/3/21		ISO 3
		
	CQM/22152/3/22	ISO 1
	CQM/22253/3/22	ISO 2
	CQM/22354/3/22	ISO 3

Acessórios

Conexão reta	Cotoveto	Silenciador	Disco de bloqueio	Plugs
				
C02250828	C02470828	-	FP 8382	-
C02251038	C02471038	-	FP 8482	-
C02251248	C02471248	-	FP 8582	-
C02251038	C02471038	T40B3800	-	16005 00 38
C02251248	C02471248	T40B4800	-	16005 00 48
-	-	T40B8800	-	16005 00 88

V60 SÉRIES



Saiba mais em
norgren.com/br

Válvulas em linha são provavelmente o estilo mais popular de válvula de controle, usadas na maioria de aplicações industriais simples. A série Norgren V60 é uma das maiores linhas de válvulas em linha, com milhares de combinações de produtos.

Oferecendo alta vazão ao lado de um tamanho de corpo compacto, a série V60 pode receber fluxos de até o dobro dos fluxos nominais de modelos anteriores de válvulas de carretel similares. Não apenas simples – a série também inclui funções 2x3/2 em um único corpo, e versões de operação elétrica com “bobina geminada”.

- » Quatro tamanhos de válvulas, com vazões de 500 a 4.200 l/min, ao lado de tamanhos compactos de corpos e várias funções de válvulas, para atender a maioria dos requisitos – permite o uso de válvulas menores onde possível, otimizando o espaço na máquina, melhorando a estética e reduzindo o estoque de manutenção e a necessidade de peças de reposição
- » Bobinas solenóide de rápida substituição, alternativas de atuador manual e opção de exaustão canalizada – altamente adaptável, fácil de usar nas operações de comissionamento ou manutenção e podem ser usadas em situações onde a contaminação pelo ar de exaustão poderia ser prejudicial
- » Sistemas de base manifold permite a montagem de válvulas em aplicações mais complexas. Vários tipos de válvulas podem ser usados em uma única montagem, alimentada com várias pressões – flexível e custo efetivo, com economia de tempo de instalação e custos de componentes



Alta vazão para cada tamanho de corpo

Sistema manifold




Opções de piloto pneumático



VÁLVULAS EM LINHA Série V60 ... 63

3/2, 5/2, 5/3 e 2 x 3/2 atuadas por solenóide G 1/8 a G 1/2

- » Alta vazão
- » Baixo consumo de energia (2 W)
- » Operada por piloto solenoide ou ar, as válvulas podem também ser montadas em manifold para aplicações mais complexas



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado a 50µm, lubrificado ou não lubrificado

Pressão de operação:

8 bar máx., veja tabelas individuais

Vazão:

500 – 4200 l/min

Tensão:

24 V c.c., 220 V c.a. (outras opções disponíveis)

Temperatura ambiente e do fluido:

-10°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Materiais

Corpo/sub-base:

Alumínio

Carretel softseal:

NBR/aço inox

Molas:

Aço inox

Modelos – Válvulas 3/2

ATUADA POR SOLENÓIDE, SUPRIMENTO INTERNO DO PILOTO, BOBINA 22MM PADRÃO INDUSTRIAL

Corpo atuador manual - empurrar	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Bobina 24 Vcc	Plug básico
------------------------------------	-------------	---------	---------------	------------------------------	-------------	---------------	-------------

V60A413A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/8	750	2 ... 8	1	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B413A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/4	1300	2 ... 8	1	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C413A-A2000	Sol/Ar Mola	G3/8	2600	2 ... 8	1	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D413A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/2	4200	2 ... 8	4	QM/48/13J/21	M/P19063
V60A411A-A2000	Sol/Sol	G1/8	750	1,5 ... 8	3	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B411A-A2000	Sol/Sol	G1/4	1300	1,5 ... 8	3	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C411A-A2000	Sol/Sol	G3/8	2600	1,5 ... 8	3	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D411A-A2000	Sol/Sol	G1/2	4200	1,5 ... 8	6	QM/48/13J/21	M/P19063

Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
--------------	----------	-------------



C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800

Nota: Versões com retorno mecânico por mola também estão disponíveis. Entre em contato com a Equipe Norgren para mais informações.

VÁLVULAS EM LINHA Série V60 ... 63

Atuadas por solenóide 3/2, 5/2, 5/3 e 2 x 3/2

Modelos – Válvulas 5/2

ATUADA POR SOLENÓIDE, SUPRIMENTO INTERNO DO PILOTO, BOBINA 22MM PADRÃO INDUSTRIAL							
Corpo atuador	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Bobina 24 Vcc	Plug básico
manual - empurrar							
V60A513A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/8	750	2 ... 8	8	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B513A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/4	1300	2 ... 8	8	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C513A-A2000	Sol/Ar Mola	G3/8	2600	2 ... 8	8	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D513A-A2000	Sol/Ar Mola	G1/2	4200	2 ... 8	11	QM/48/13J/21	M/P19063
V60A511A-A2000	Sol/Sol	G1/8	750	2 ... 8	10	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B511A-A2000	Sol/Sol	G1/4	1300	2 ... 8	10	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C511A-A2000	Sol/Sol	G3/8	2600	2 ... 8	10	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D511A-A2000	Sol/Sol	G1/2	4200	2 ... 8	13	QM/48/13J/21	M/P19063

Nota: Versões com retorno mecânico por mola também estão disponíveis. Entre em contato com a Equipe Norgren para mais informações.

Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
		
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800

Modelos – 5/3 Válvulas

ATUADA POR SOLENÓIDE, SUPRIMENTO INTERNO DO PILOTO, BOBINA 22MM PADRÃO INDUSTRIAL							
Corpo atuador	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Bobina 24 Vcc	Plug básico
manual - empurrar							
V60A611A-A2000	Sol/Sol CF	G1/8	500	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B611A-A2000	Sol/Sol CF	G1/4	950	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C611A-A2000	Sol/Sol CF	G3/8	1900	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D611A-A2000	Sol/Sol CF	G1/2	2200	2,5 ... 8	15	QM/48/13J/21	M/P19063
V60A711A-A2000	Sol/Sol CN	G1/8	500	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B711A-A2000	Sol/Sol CN	G1/4	950	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C711A-A2000	Sol/Sol CN	G3/8	1900	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V63D711A-A2000	Sol/Sol CN	G1/2	2200	2,5 ... 8	15	QM/48/13J/21	M/P19063
V60A811A-A2000	Sol/Sol CP	G1/8	500	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V61B811A-A2000	Sol/Sol CP	G1/4	950	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063
V62C811A-A2000	Sol/Sol CP	G3/8	1900	3 ... 8	14	QM/48/13J/21	M/P19063

CF = Centro fechado, CN = Centro negativo, CP = Centro positivo

Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
		
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800
C02251248	C02471248	T40B4800
C02250618	C02470618	T40B1800
C02250828	C02470828	T40B2800
C02251038	C02471038	T40B3800

Códigos de voltagem e bobinas de reposição

BOBINA 22MM PADRÃO INDUSTRIAL			
Modelo	Tensão	Modelo Bobina	Potência part/serviço
QM/48/12J/21	12 Vcc	12C	2 W
QM/48/13J/21	24 Vcc	13C	2 W
QM/48/18J/21	110/120 VAC 50/60 Hz	18C	4/2,5 VA
QM/48/19J/21	220/240 VAC 50/60 Hz	19C	6/5 VA

Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente. Outras voltagens disponíveis, chame sua Equipe Norgren.

Modelos – Sistema Manifold

PARA VÁLVULAS 2 X3/2, 5/2, 5/3, OPERADAS POR SOLENÓIDE			
V60	V61	V62	Número de estações
			
2221002000000000	2221102000000000	2221202000000000	2
2221003000000000	2221103000000000	2221203000000000	3

Não adequado para válvulas 3/2



Links Norgren

Cabos e Conectores
















Para a seleção completa de cabos e plugs 22mm Padrão Industrial ou DIN EN175301-803 Forma B
Veja página 115

VÁLVULAS EM LINHA Série V60 ... 63

Atuadas por solenóide 3/2, 5/2, 5/3 e 2 x 3/2

Dimensões

Des. No.	Tipo	Des. No.															
		A	B	D	E	F	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	V60	35	17	3,2	6,5	17	22	28	-	114	25	25	4,5	18	26	35	
1	V61	46	20	3,2	6,5	20	25	28	-	132,5	32	31	4,5	24	26	40	
1	V62	54	21	4,5	8	28	34	44	-	145	12	36	4,5	26	36	55	
2	V60	35	27,4	3,2	6,5	17	17	28	-	125	25	35,9	4,5	18	26	35	
2	V61	46	34,5	3,2	6,5	20	20	28	-	147	32	45,5	4,5	24	26	40	
2	V62	54	43	4,5	8	28	28	44	-	166	26	58	4,5	26	36	55	
3	V60	35	-	3,2	6,5	17	17	28	160	-	25	-	4,5	18	26	35	
3	V61	46	-	3,2	6,5	20	20	28	179	-	32	-	4,5	24	26	40	
3	V62	54	-	4,5	8	28	28	44	194	-	12	-	4,5	26	36	55	
4	V63	Dimensões no desenho															
4	V63	Dimensões no desenho															
6	V63	Dimensões no desenho															
7	V60	50	-	3,2	6,5	17	22	28	175	-	25	-	4,5	33,6	26	35	
7	V61	66	-	3,2	6,5	20	25	28	199	-	32	-	4,5	44	26	40	
7	V62	78	-	4,5	8	28	34	44	218	-	12	-	4,5	26	36	55	

[illegible]

VÁLVULAS EM LINHA Série V60 ... 63

Atuadas por solenóide 3/2, 5/2, 5/3 e 2 x 3/2

Válvulas 3/2 vias atuadas por piloto de ar

Acessórios

Modelo	Função	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Pressão de piloto (bar)	Des. No.	Conexão reta	Cotovelo	Conexão de piloto	Silenciador
											
V60A4D7A-X5090	NF	Ar/Mola	G1/8	750	-0,9...10	2,5...10	16	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V60A4DDA-X5020	NF	Ar/Ar	G1/8	750	-0,9...10	1,5...10	18	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V61B4D7A-X5090	NF	Ar/Mola	G1/4	1300	-0,9...10	2,5...10	16	C02250828	C02470828	C02250405	T40B2800
V61B4DDA-X5020	NF	Ar/Ar	G1/4	1300	-0,9...10	1,5...10	18	C02250828	C02480828	C02250405	T40B2800

Dimensões

Des. No.	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
16	V60	35	274	-	3,2	6,5	17	G1/8	22	16,2	28	-	90	25	35,9	4,5	18	26	35	18,6	M5
16	V61	46	34,5	-	3,2	6,5	20	G1/4	25	21	28	-	110	32	45,5	4,5	24	26	40	20,2	M5
18	V60	35	274	-	3,2	6,5	17	G1/8	22	16,2	28	89	-	25	35,6	4,5	18	26	35	18,6	M5
18	V61	46	29	-	3,2	6,5	20	G1/4	25	21	28	104	-	32	40	4,5	24	26	40	20,2	M5

Válvulas 5/2 vias atuadas por piloto de ar

Acessórios

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Pressão de piloto (bar)	Des. No.	Conexão reta	Cotovelo	Conexão de piloto	Silenciador
										
V60A5D7A-X5090	Ar/Mola	G1/8	750	-0,9...10	2,5...10	22	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V60A5DDA-X5020	Ar/Ar	G1/8	1300	-0,9...10	1,5...10	23	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V61B5D7A-X5090	Ar/Mola	G1/4	750	-0,9...10	2,5...10	22	C02250828	C02470828	C02250405	T40B2800
V61B5DDA-X5020	Ar/Ar	G1/4	1300	-0,9...10	1,5...10	23	C02250828	C02480828	C02250405	T40B2800

Dimensões

Des. No.	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	V60	50	27,5	16,2	3,2	6,5	17	G1/8	22	32,4	28	-	105	25	35,7	4,5	44	26	35	18,7	M5
22	V61	66	34,5	21	3,2	6,5	20	G1/4	25	42	28	-	130	32	45,5	4,5	26	26	40	20,2	M5
23	V60	50	27,3	16,2	3,2	6,5	17	G1/8	22	32,4	28	104,5	-	25	35,5	4,5	44	26	35	18,7	M5
23	V61	66	29	21	3,2	6,5	20	G1/4	25	42	28	124	-	32	40	4,5	26	26	40	20,2	M5

VÁLVULAS EM LINHA Série V60 ... 63

Atuadas por solenóide 3/2, 5/2, 5/3 e 2 x 3/2






Válvulas pilotadas 5/3 vias

Acessórios

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Pressão de piloto (bar)	Des. No.	Conexão reta	Cotovelo	Conexão de piloto	Silenciador
										
V60A6DDA-X5020	Ar/Ar	G1/8	500	-0,9...10	3...10	24	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V61B6DDA-X5020	Ar/Ar	G1/4	950	-0,9...10	3...10	24	C02250828	C02470828	C02250405	T40B2800
V60A7DDA-X5020	Ar/Ar	G1/8	500	-0,9...10	3...10	24	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V61B7DDA-X5020	Ar/Ar	G1/4	950	-0,9...10	3...10	24	C02250828	C02470828	C02250405	T40B2800
V60A8DDA-X5020	Ar/Ar	G1/8	500	-0,9...10	3...10	24	C02250618	C02470618	C02250405	T40B1800
V61B8DDA-X5020	Ar/Ar	G1/4	950	-0,9...10	3...10	24	C02250828	C02470828	C02250405	T40B2800

Dimensões

Des. No.	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
24	V60	50	41,3	16,2	3,2	6,5	17	G1/8	22	32,4	28	118,5	-	25	49,5	4,5	44	26	35	18,7	M5
24	V61	66	52	21	3,2	6,5	20	G1/4	25	42	28	147	-	32	63	4,5	26	26	40	20,2	M5



VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2



- » Válvulas em linha de alta vazão
- » Projeto robusto e compacto
- » Opções de montagens flexíveis em linha e manifold

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido, filtrado a 40µm, lubrificado ou não lubrificado

Pressão de operação: 8 bar máx.

Vazão: 270 – 2480 l/min

Tensão: 24 V c.c. (outras opções disponíveis)

Temperatura ambiente e do fluido:

-5°C a +50°C modelo solenóide

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Materiais

Corpo/sub-base: Liga de alumínio fundido ou liga de alumínio

Softseal spool: NBR/liga de alumínio

Molas: Aço inox

Modelos

V50 – G1/8, Empurrar e girar A/M, DIN EN 175301-803 Form C*

Modelo	Função	Acionamento	Vazão	Desenho No.	Bobina 24 Vccz	Plug básico	Silenciador	Conexão reta	Cotovelo
V50A413A-A2000	3/2	Sol/Ar	480	1	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A411A-A2000	3/2	Sol/Sol	480	3	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A513A-A2000	5/2	Sol/Ar	480	5	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A511A-A2000	5/2	Sol/Sol	480	7	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A611A-A2000	5/3 CF	Sol/Sol	270	9	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A711A-A2000	5/3 CN	Sol/Sol	270	9	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618
V50A811A-A2000	5/3 CP	Sol/Sol	270	9	V12958-A13	V10027-D00	T40B1800	C02250618	C02470618

V51 – G1/4, Empurrar e girar A/M, 22mm Padrão Industrial*

Modelo	Função	Acionamento	Vazão	Desenho No.	Bobina 24 Vccz	Plug básico	Silenciador	Conexão reta	Cotovelo
V51B417A-A2000	3/2	Sol/Mola	1020	2	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B411A-A2000	3/2	Sol/Sol	1020	4	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B517A-A2000	5/2	Sol/Mola	1020	6	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B511A-A2000	5/2	Sol/Sol	1020	8	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B611A-A2000	5/3 CF	Sol/Sol	755	10	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B711A-A2000	5/3 CN	Sol/Sol	755	10	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828
V51B811A-A2000	5/3 CP	Sol/Sol	755	10	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B2800	C02250828	C02470828

V52 – G3/8, Empurrar e girar A/M, 22mm Padrão Industrial*

Modelo	Função	Acionamento	Vazão	Desenho No.	Bobina 24 Vccz	Plug básico	Silenciador	Conexão reta	Cotovelo
V52C417A-A2000	3/2	Sol/Mola	1705	2	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C411A-A2000	3/2	Sol/Sol	1705	4	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C517A-A2000	5/2	Sol/Mola	1705	6	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C511A-A2000	5/2	Sol/Sol	1705	8	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C611A-A2000	5/3 CF	Sol/Sol	1190	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C711A-A2000	5/3 CN	Sol/Sol	1190	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038
V52C811A-A2000	5/3 CP	Sol/Sol	1190	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B3800	C02251038	C02471038

V53 – G1/2, Empurrar e girar A/M, 22mm Padrão Industrial*

Modelo	Função	Acionamento	Vazão	Desenho No.	Bobina 24 Vccz	Plug básico	Silenciador	Conexão reta	Cotovelo
V53D417A-A2000	3/2	Sol/Mola	2480	2	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D411A-A2000	3/2	Sol/Sol	2480	4	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D517A-A2000	5/2	Sol/Mola	2480	6	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D511A-A2000	5/2	Sol/Sol	2480	8	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D611A-A2000	5/3 CF	Sol/Sol	1910	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D711A-A2000	5/3 CN	Sol/Sol	1910	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248
V53D811A-A2000	5/3 CP	Sol/Sol	1910	11	QM/48/13.J/21	M/P19063	T40B4800	C02251248	C02471248

VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2

Dimensões

Des. No.	Tipo	A	AB	AC	AD	B	C	D	E	F	G	H	M	N	Q	R	T	U	W
1	V50	99,5	13,5	-	15,5	65	15	3,2	55,5	27	5	3	108	23	3,2	6	13	18	16
2	V51	106,5	13,5	-	13,5	69	25	4,2	67	35	8,5	3	120	25	3,2	6	17	22,5	22
2	V52	126,5	13	-	15	89	26	4,5	73	46,5	39,5	4	139,5	41	4,5	8	23	30	22
2	V53	133	12,5	-	15	96	29	4,5	73	46,5	39,5	4	146	48	4,2	8	23	30	22
3	V50	144,5	36,5	29	27	76,5	15	3,2	55,5	27	5	3	161,5	23	3,2	6	13	18	16
4	V51	144,5	30,5	34	30,5	86	25	4,2	67	35	8,5	3	188	25	3,2	6	17	22,5	22
4	V52	182	31	44	33	107	26	4,5	73	46,5	39,5	4	208	41	4,5	8	23	30	22
4	V53	188	30,5	45	33	114	29	4,5	73	46,5	39,5	4	214	48	4,2	8	23	30	22

Des. No.	Type	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	Q	R	T	U	W
5	V50	110	76	14,5	3,2	54	27	5	3	118,5	34	3,2	6	13	18	16
6	V51	118,5	81	20	4,2	67	35	7	3	132	38	3,2	6	17	22,5	22
6	V52	145,5	108	26	5,5	73	46,5	4,5	4	158,5	13	4,5	8	23	30	22
6	V53	157	120	29	4,5	73	46,5	7	4	170	72	4,2	8	23	30	22
7	V50	155	87	14,5	3,2	55	27	5	3	172	34	3,2	6	13	18	16
8	V51	173	98	20	4,2	67	35	7	3	200	38	3,2	6	17	22,5	22
8	V52	201	126	26	5,5	73	46,5	4,5	4	228	13	4,5	8	23	30	22
8	V53	212	138	29	4,5	73	46,5	7	4	238	72	4,2	8	23	30	22
9	V50	164	96	14,5	3,2	55	27	5	3	181	34	3,2	6	13	18	16
10	V51	194	119	20	4,2	67	35	7	3	221	38	3,2	6	17	22,5	22
11	V52	254,5	179,5	26	5,5	73	46,5	4,5	4	281,5	13	4,5	8	23	30	22
11	V53	265,5	191,5	29	4,5	73	46,5	7	4	291,5	72	4,2	8	23	30	22




Links Norgren


Válvulas V50...V53

São fornecidas com conectores básicos de terminais como padrão.


Para uma seleção complementar de cabos e conectores, veja página 114




1




2




3



4




5



6

VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2



Códigos de voltagem e bobinas de reposição

V50 – DIN EN 175301-803 FORMA C

Modelo	Tensão	Modelo Bobina	Potência part/serviço
V12958-A12	12 V c.c.	12C	2,5 W
V12958-A13	24 V c.c.	13C	2,5 W
V12958-A18	110/120 VAC 50/60 Hz	18C	4,8/3,6 VA
V12958-A19	220/240 VAC 50/60 Hz	19C	4,8/3,6 VA

V51...V53 – 22MM PADRÃO INDUSTRIAL

Modelo	Tensão	Modelo Bobina	Potência part/serviço
QM/48/12.J/21	12 V c.c.	12C	2 W
QM/48/13.J/21	24 V c.c.	13C	2 W
QM/48/18.J/21	110/120 VAC 50/60 Hz	18C	4/2,5 VA
QM/48/19.J/21	220/240 VAC 50/60 Hz	19C	6/5 VA

Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente. Outras voltagens disponíveis, chame sua Equipe Norgren.

VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2

Válvulas 3/2 vias atuadas por piloto de ar

Modelo	Função	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de Operação (bar)	Pressão de Piloto (bar)	Des. No.
V50A4D3A-XA090	3/2	Ar/Mola	G1/8	480	0 ... 8	1,5 ... 8	12
V51B4D7A-XA090	3/2	Ar/Mola	G1/4	1020	0 ... 8	1,5 ... 8	13
V52C4D7A-XA090	3/2	Ar/Mola	G3/8	1705	0 ... 8	2 ... 8	13
V53D4D7A-XA090	3/2	Ar/Mola	G1/2	2480	0 ... 8	2 ... 8	13
V50A4DDA-XA020	3/2	Ar/Ar	G1/8	480	0 ... 8	1,5 ... 8	14
V51B4DDA-XA020	3/2	Ar/Ar	G1/4	1020	0 ... 8	1,5 ... 8	15
V52C4DDA-XA020	3/2	Ar/Ar	G3/8	1705	0 ... 8	2 ... 8	15
V53D4DDA-XA020	3/2	Ar/Ar	G1/2	2480	0 ... 8	2 ... 8	15

Válvulas 5/2 vias atuadas por piloto de ar

Modelo	Função	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de Operação (bar)	Pressão de Piloto (bar)	Des. No.
V50A5D3A-XA090	5/2	Ar/Ar mola	G1/8	480	0 ... 8	1,5 ... 8	16
V51B5D7A-XA090	5/2	Ar/Mola	G1/4	1020	0 ... 8	1,5 ... 8	17
V52C5D7A-XA090	5/2	Ar/Mola	G3/8	1705	0 ... 8	2 ... 8	17
V53D5D7A-XA090	5/2	Ar/Mola	G1/2	2480	0 ... 8	2 ... 8	17
V50A5DDA-XA020	5/2	Ar/Ar	G1/8	480	0 ... 8	1,5 ... 8	18
V51B5DDA-XA020	5/2	Ar/Ar	G1/4	1020	0 ... 8	1,5 ... 8	19
V52C5DDA-XA020	5/2	Ar/Ar	G3/8	1705	0 ... 8	2 ... 8	19
V53D5DDA-XA020	5/2	Ar/Ar	G1/2	2480	0 ... 8	2 ... 8	19

Válvulas 5/3 vias atuadas por piloto de ar

Modelo	Função	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Pressão de Operação (bar)	Pressão de Piloto (bar)	Des. No.
V50A6DDA-XA020	5/3 CF	Ar/Ar	G1/8	270	0 ... 8	1,5 ... 8	20
V51B6DDA-XA020	5/3 CF	Ar/Ar	G1/4	755	0 ... 8	1,5 ... 8	21
V52C6DDA-XA020	5/3 CF	Ar/Ar	G3/8	1190	0 ... 8	2 ... 8	22
V53D6DDA-XA020	5/3 CF	Ar/Ar	G1/2	1910	0 ... 8	2 ... 8	22
V50A7DDA-XA020	5/3 CN	Ar/Ar	G1/8	270	0 ... 8	1,5 ... 8	20
V51B7DDA-XA020	5/3 CN	Ar/Ar	G1/4	755	0 ... 8	1,5 ... 8	21
V52C7DDA-XA020	5/3 CN	Ar/Ar	G3/8	22	0 ... 8	2 ... 8	22
V53D7DDA-XA020	5/3 CN	Ar/Ar	G1/2	22	0 ... 8	2 ... 8	22
V50A8DDA-XA020	5/3 CP	Ar/Ar	G1/8	20	0 ... 8	1,5 ... 8	20
V51B8DDA-XA020	5/3 CP	Ar/Ar	G1/4	21	0 ... 8	1,5 ... 8	21
V52C8DDA-XA020	5/3 CP	Ar/Ar	G3/8	22	0 ... 8	2 ... 8	22
V53D8DDA-XA020	5/3 CP	Ar/Ar	G1/2	22	0 ... 8	2 ... 8	22

CF = Todos os orifícios bloqueados, CN = Exaustão central aberta, CP = Pressão central aberta.

Modelos – Manifolds

Estações	Tipo de válvula	Modelo V50	Conexão	Placa cega	Modelo V51 cega	Conexão	Placa cega	Modelo V52	Conexão	Placa cega	Modelo V53	Conexão	Placa cega
2	3/2	V50A302	G1/4	V500351	V51B302	G1/4	V510351	V52C302	G3/8	V520351	V53D302	G1/2	V530351
4	3/2	V50A304	G1/4	V500351	V51B304	G1/4	V510351	V52C304	G3/8	V520351	V53D304	G1/2	V530351
6	3/2	V50A306	G1/4	V500351	V51B306	G1/4	V510351	V52C306	G3/8	V520351	V53D306	G1/2	V530351
8	3/2	V50A308	G1/4	V500351	V51B308	G1/4	V510351	V52C308	G3/8	V520351	V53D308	G1/2	V530351
10	3/2	V50A310	G1/4	V500351	V51B310	G1/4	V510351	V52C310	G3/8	V520351	V53D310	G1/2	V530351
2	5/2	V50A502	G1/4	V500551	V51B502	G1/4	V510551	V52C502	G3/8	V520551	V53D502	G1/2	V530551
4	5/2	V50A504	G1/4	V500551	V51B504	G1/4	V510551	V52C504	G3/8	V520551	V53D504	G1/2	V530551
6	5/2	V50A506	G1/4	V500551	V51B506	G1/4	V510551	V52C506	G3/8	V520551	V53D506	G1/2	V530551
8	5/2	V50A508	G1/4	V500551	V51B508	G1/4	V510551	V52C508	G3/8	V520551	V53D508	G1/2	V530551
10	5/2	V50A510	G1/4	V500551	V51B510	G1/4	V510551	V52C510	G3/8	V520551	V53D510	G1/2	V530551

VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53


3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2

Dimensões


Des. No.	Tipo	AB	AC	AD	B	C	D	F	G	H	J	L	N	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
12	V50	13,5	21,5	15,5	61,5	15	3,2	27	5	3	1/8"	14,5	23	1/8"	3,2	6	1	13	18	29,5	0,5	1/8"	13,5
13	V51	13,5	17	13,5	65,5	25	4,2	35	8,5	3	1/4"	18	25	1/4"	3,2	6	2	17	22,5	26	—	1/8"	17,5
13	V52	13	26	15	87	26	4,5	46,5	39,5	4	3/8"	26	41	3/8"	4,5	8	—	23	30	41	—	1/8"	17
13	V53	12,5	27	15	94	29	4,5	46,5	39,5	4	1/2"	29	48	1/2"	4,2	8	2,5	23	30	40,5	—	1/8"	17
14	V50	13,5	21,5	15,5	69	15	3,2	27	5	3	1/8"	14,5	23	1/8"	3,2	6	1	13	18	29,5	0,5	1/8"	13,5
15	V51	13,5	17	13,5	79	25	4,2	35	8,5	3	1/4"	18	25	1/4"	3,2	6	2	17	22,5	26	—	1/8"	17,5
15	V52	13	26	15	103	26	4,5	46,5	39,5	4	3/8"	26	41	3/8"	4,5	8	—	23	30	41	—	1/8"	17
15	V53	12,5	27	15	110	29	4,5	46,5	39,5	4	1/2"	29	48	1/2"	4,2	8	2,5	23	30	40,5	—	1/8"	17

Des. No.	Tipo	B	C	D	F	G	H	J	K	L	N	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	Y	Z
16	V50	72,5	14,5	3,2	27	5	3	1/8"	1/8"	29	34	14,5	16	1/8"	3,2	6	2	13	18	32,5	1/8"	13,5
17	V51	77,5	20	4,2	35	7	3	1/4"	1/8"	36	38	18	21	1/4"	3,2	6	3	17	22,5	32	1/8"	17,5
17	V52	106	26	5,5	46,5	4,5	4	3/8"	3/8"	52	13	26	30	3/8"	4,5	8	—	23	30	45	1/8"	17
17	V53	118	29	4,5	46,5	7	4	1/2"	1/2"	58	72	29	28	1/2"	4,2	8	4,5	23	30	51	1/8"	17
18	V50	80	14,5	3,2	27	5	3	1/8"	1/8"	29	34	16	1/8"	3,2	6	2	13	18	1/8"	13,5		
19	V51	91	20	4,2	35	7	3	1/4"	1/8"	36	38	21	1/4"	3,2	6	3	17	22,5	1/8"	17,5		
19	V52	122	26	5,5	46,5	4,5	4	3/8"	3/8"	52	13	30	3/8"	4,5	8	—	23	30	1/8"	17		
19	V53	134	29	4,5	46,5	7	4	1/2"	1/2"	58	72	28	1/2"	4,2	8	4,5	23	30	1/8"	17		


Des. No.	Tipo	B	C	D	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Y	Z
12	V50	89	14,5	3,2	27	5	3	1/8"	1/8"	29	34	16	1/8"	3,2	6	2	13	18	40	1/8"	13,5
13	V51	112	20	4,2	35	7	3	1/4"	1/8"	36	38	21	1/4"	3,2	6	3	17	22,5	45,5	1/8"	17,5
13	V52	175,5	26	5,5	46,5	4,5	4	3/8"	3/8"	52	13	30	3/8"	4,5	8	—	23	30	87,5	1/8"	17
13	V53	187,5	29	4,5	46,5	7	4	1/2"	1/2"	58	72	28	1/2"	4,2	8	4,5	23	30	93,5	1/8"	17




12



13










14



15

VÁLVULAS EM LINHA Série V50 ... 53

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide G1/8 ... G1/2



SÉRIE SUPER X



Lançada há quase 50 anos atrás, e ainda uma das linhas mais populares na indústria de válvulas manuais e mecânicas, a Super X foi originalmente conhecida como série "Enots integral".

Fortes, robustas e confiáveis, elas empregam uma combinação de operadores customizados e estilo elétricos, em um sistema de corpos modulares, cobrindo funções 3/2, 5/2 e 5/3. Novas opções agora incluem várias funções 3/2 em um corpo moldado, tendo orifícios roscados ou conexões push-in integradas.

Para aplicações mais pesadas, corpos injetados estão ainda disponíveis. As Super X são usadas extensivamente em toda a indústria, incluindo várias aplicações on board em vagões de trens e veículos comerciais, onde os números da Norgren são destaque. Além da série padrão catalogada, a Norgren também produz muitas opções especiais, cobrindo as mais diversas aplicações.

- » Compacta, alta vazão se considerado o tamanho do corpo, operadores estilo elétrico, integração completa com outros sistemas de controle e esteticamente agradável
- » Ampla gama de operadores em todas as funções, apta a atender a maioria dos requisitos de controle – melhor uso de produto padrão com total flexibilidade e número mínimo de peças de reposição
- » Corpo moldado disponível com conexões push in integradas – até 20% menor e mais leve que a válvula tradicional, instalação mais rápida com pré montagem não requerida

Operadores mecânicos robustos



Material reciclável



VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4

- » Ampla linha de operadores
- » Para fluxo multidirecional e aplicações de dupla pressão
- » Alta capacidade de vazão
- » Materiais leves resistentes à corrosão

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado

Pressão de operação:

Máx. 10 bar.

Temperatura ambiente:

0°C a +70°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Modelos – Válvulas Mecânicas 3/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
03040202	Rolete/Mola	G1/8	335	A, 2	C02250618	C02470618	T40B1800
03060202	Rolete/Mola	G1/4	965	B, 6	C02250828	C02470828	T40B2800
							
03041102	Rolete alavanca/Mola	G1/8	335	A, 4	C02250618	C02470618	T40B1800
03061102	Rolete alavanca/Mola	G1/4	965	B, 9	C02250828	C02470828	T40B2800

Acessórios

Modelos – Válvulas Mecânicas 5/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3045102	Rolete alavanca/Mola	G1/8	335	E, 4	C02250618	C02470618	T40B1800
X3065102	Rolete alavanca/Mola	G1/4	965	F, 9	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3044202	Rolete/Mola	G1/8	335	E, 2	C02250618	C02470618	T40B1800
X3064202	Rolete/Mola	G1/4	965	F, 6	C02250828	C02470828	T40B2800

Acessórios

VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4

Modelos – Válvula manual 3/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
03040302	Alavanca trava	G1/8	335	A, 24	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03063702	Alavanca trava	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40B2800
							
03040402	Botão palma – Preto/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
03040602	Botão palma – Vermelho/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03042502	Botão trava	G1/8	335	A, 21	C02250618	C02470618	T40B1800
03062502	Botão trava	G1/4	965	B, 20	C02250828	C02470828	T40B2800
							
03048102	Pedal/Mola	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03048302	Pedal/Mola	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03063802	Alavanca/Mola	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40B2800

Modelos – Válvula manual 5/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3044302	Alavanca/Trava	G1/8	335	E, 24	C02250618	C02470618	T40B1800

VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4

Modelos – Válvula manual 5/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3067702	Alavanca/Trava	G1/4	965	F, 31	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3046502	Botão trava	G1/8	335	E, 26	C02250618	C02470618	T40B1800
X3066502	Botão trava	G1/4	965	F, 20	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3048202	Pedal/Mola	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
X3068202	Pedal/Mola	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3048402	Pedal/Trava	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
X3068402	Pedal/Trava	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3067802	Alavanca/Mola	G1/4	965	F, 31	C02250618	C02470618	T40B1800
							
X3044402	Botão – Preto/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
X3064402	Botão – Preto/Mola	G1/4	965	A, 12	C02250828	C02470828	T40B2800

Acessórios

Modelos – Válvula manual 5/3

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3343702	Alavanca/Trava – CF	G1/8	335	J, 30	C02250618	C02470618	T40B1800
X3363702	Alavanca/Trava – CF	G1/4	965	J, 32	C02250828	C02470828	T40B2800

Acessórios

Modelos – Válvula manual 5/3

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3343802	Alavanca/Mola – CF	G1/8	335	J, 30	C02250618	C02470618	T40B1800
X3363802	Alavanca/Mola – CF	G1/4	965	J, 32	C02250828	C02470828	T40B2800

CF = Centro Fechado, CN = Centro Negativo

Acessórios

VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4


3

VÁLVULAS


Dimensões

Corpo das válvulas


G1/8, 3/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 3/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 3/2 Retorno pilotado, corpo básico




G1/8, 5/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 5/2 Retorno por mola, corpo básico



G1/8, 5/2 Retorno pilotado, corpo básico




G1/4, 5/3 Retorno por mola, corpo básico




Atuadores mecânicos


Pino – G1/8




Roleta – G1/8




Botão palma – G1/4




Roleta Alavanca – G1/8




Roleta – G1/4



Roleta alavanca – G1/4




Roleta alavanca serviços pesados – G1/8




Dimensões

Atuadores manuais


Botão palma – G1/8




Botão – G1/4




Alavanca mola – G1/8




23




Interruptor – G1/8




Botão trava – G1/8




Pedal/trava – G1/8-G1/4



Alavanca – G1/4



Alavanca/Mola – G1/4



Força de operação: 12 N (X3 3638 02 & X3 3678 02), 15 N (X3 3637 02 & X3 3677 02)

Furo do painel: Ø 31mm

Espessura do painel: 8mm máx.

VÁLVULA ROTATIVA MANUAL Série VHLA

Válvula manual 4/2, 4/3, 1/4 NPT a 1/2 NPT



PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Garantia gratuita de 2 anos
- » Entrega rápida

ESTA LINHA DE VÁLVULAS ROTATIVAS É FUNCIONAL E DIMENSIONALMENTE SIMILAR A:

- » Série SMC VH
- » Série Festo VHER
- » Série Kelm DKHV

- » Alavanca fácil de segurar e girar
- » Posição do detent central
- » Opção de montagem em painel
- » Disponível em 2 ou 3 posições

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado

Pressão de operação:

Máx. 9,7 bar

Vazão:

400 – 3100 l/min


Temperatura ambiente:

5°C a 60°C

Materiais

Corpo:

Alumínio injetado



Modelos

Modelo	Conexão	Função	Vazão (l/min)	Desenho No.
VHLA200-02A	1/4" NPT	4/3 CF	400	1
VHLA202-02A	1/4" NPT	4/2	400	1
VHLA300-03A	3/8" NPT	4/3 CF	1100	2
VHLA302-03A	3/8" NPT	4/2	1100	2
VHLA400-04A	1/2" NPT	4/3 CF	3100	3
VHLA402-04A	1/2" NPT	4/2	3100	3

Acessórios

Porca para montagem em painel	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
VHLA-200N	C24250528	C24470528	C/S2
VHLA-200N	C24250528	C24470528	C/S2
VHLA-300N	C24250638	C24470638	C/S3
VHLA-300N	C24250638	C24470638	C/S3
VHLA-400N	C24250748	C24470748	C/S4
VHLA-400N	C24250748	C24470748	C/S4

Modelos com rosca BSP também estão disponíveis. Contate a Equipe Norgren para mais informações.

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PROPORCIONAL Série VP50

G1/4

- » Válvula de controle de pressão proporcional de malha fechada
- » Ajustável para diversas aplicações
- » Resposta rápida
- » Baixo consumo de energia
- » Alta vazão

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado a 50 µm, não lubrificado

Pressão de operação:

Máx. 14 bar


Vazão:

Até 1200 l/min

Temperatura ambiente:

-20°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Modelos

Modelo	Conexão	Vazão (l/min)	Faixa de ajuste (bar)	Sinal de entrada
				
VP5010BJ111H00	G1/4	1200	0..10	0..10 V
VP5010BJ411H00	G1/4	1200	0..10	4..20 mA
VP5006BJ111H00	G1/4	1200	0..6	0..10 V
VP5006BJ411H00	G1/4	1200	0..6	4..20 mA

Até 1200 l/min na pressão de alimentação de 11 bar


Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador	Conector com cabo moldado de 5m
			
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000

Informação elétrica

Compatibilidade eletromagnética	Certificado CE conforme requisitos EC EN 50081-2 (1994) e EN 50082-2 (1995)
Sinal de entrada	4 a 20 mA ou 0 a 10 V pré-ajustado na fábrica
Alimentação	24 V c.c. ±25% (consumo de energia < 1 W)
Sinal de feedback	0 ... 10 V faixa total
Conexão elétrica	M12 5 pinos

Configuração dos pinos



1	Alimentação +24 V c.c.
2	0 a 10 V faixa total
3	Sinal de controle (+ve)
4	Comum (alimentação cc, sinal e realimentação)
5	Chassis (terra)

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PROPORCIONAL Série VP51 – Programável

G1/4



- » Válvula de controle de pressão proporcional de malha fechada
- » Totalmente programável com diagnóstico incorporado
- » Possibilidade de configuração off-line
- » Opção de menu em várias línguas
- » Opção com senha de proteção no primeiro nível
- » Função de alerta instantâneo com LED
- » Display de pressão de saída; não é necessário manômetro
- » Resposta rápida

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado a 50 µm, não lubrificado

Pressão de saída:

Ajustável pelo usuário até 10 bar

Pressão de operação:

14 bar


Vazão:

até 1200 l/min


Temperatura ambiente:

-20°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Modelos

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Faixa de ajuste (bar)	Sinal de entrada
					
VP5110BJ111H00		G1/4	1200	0..10	0..10 V
VP5110BJ411H00		G1/4	1200	0..10	4..20 mA


Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador	Conector com cabo moldado de 5m
			
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000
C02250828	C02470828	T40B2800	0250081000000000

Informação elétrica

Compatibilidade eletromagnética	Certificado CE conforme requisitos EC EN 50081-2 (1994) e EN 50082-2 (1995)
Sinal de entrada	4 a 20 mA ou 0 a 10 V pré-ajustado na fábrica
Alimentação	24 V c.c. ±25% (consumo de energia < 1 W)
Sinal de realimentação	0 ... 10 V faixa total ou saída comutada configurável pelo usuário
Conexão elétrica	M12 5 pinos

Configuração dos pinos



1	Alimentação +24 V c.c.
2	0 a 10 faixa total
3	Sinal de controle (+ve)
4	Comum (alimentação cc, sinal e realimentação)
5	Chassis (terra)

VÁLVULA PROPORCIONAL DE CONTROLE DE FLUXO

VP60

G 1/4

- » Alta vazão, baixa queda de pressão
- » Calibrada, Característica de fluxo linear com crossover zero
- » Seleção de sinal de entrada
- » 4 ... 20 mA, ± 5 V, 0 ... 10 V, valor fixo, gerador de função
- » Isento de silicone de acordo com P-VW 3.10.7/01.92
- » Resposta dinâmica rápida
- » Função de diagnóstico
- » De acordo com CE 89/336/EEC



Características Técnicas

Meio: ISO8573-1 Classe: 2-3-1, filtrado, seco, isento de óleo

A performance dinâmica e vida útil da válvula podem ser significativamente reduzidas se utilizada com ar não filtrado contendo água e óleo!

Operação: válvula carretel de controle direto com rápida resposta dinâmica

Orifício (nominal): 8mm

Pressão de operação (nominal): -1 ... 16 bar

Vácuo até ... 16 bar

Filtro: <3 μ m

Vazão: 1200 N l/min com $p_1 = 6$ bar, $p_2 = 5$ bar

Temperatura: Ambiente: 0 ... +60°C

fluido: 5 ... +60°C

Vazão: Central máx. 16 N l/min

Valor típico: 8 N l/min ($p_1 = 10$ bar e $p_2/4 = 0$ bar)

Classe de proteção: IP65

Vida útil: > 250 milhões de ciclos completos trabalhando com a qualidade de ar recomendada

Sensibilidade de resposta: $\pm 0,5$ (% max. Q)*


Histerese: $\pm 0,5$ (% max. Q)*

Precisão de repetibilidade: $\pm 1,0$ (% max. Q)*

Linearidade: $\pm 3,0$ (% max. Q)*

* Valores obtidos a 20°C

Valores dinâmicos obtidos com alimentação de 24 V c.c.



Modelos

Modelo	Orifício (mm)	Output pressure (bar)	Sinal de Controle	Sinal de Feedback
VP6010LJ461MB200	8	-1 ... 16	4 ... 20 mA	0 ... 10 V/4 ... 20 mA
VP6010LJ761MB200	8	-1 ... 16	0 ... 10 V	0 ... 10 V/4 ... 20 mA

Acessórios

Conexão reta	Cotovelo	Silenciador	Conector reto M12 x 1	Conector 90° M12 x 1
C02250828	C02470828	T40B2800	0250811000000000	0250081000000000
C02250828	C02470828	T40B2800	0250811000000000	0250081000000000

Válvulas Buschjost



Saiba mais em
norgren.com/br

A marca Buschjost é bem conhecida no campo da tecnologia de válvulas por mais de 75 anos. Agora uma linha expandida de válvulas Buschjost está disponível na Norgren, tornando mais fácil e rápido você adquirir as válvulas que necessita, fornecidas por uma marca líder de mercado.

A pesquisa constante e a inovação contínua por trás do nome Buschjost, levaram a criação de um líder de mercado, no campo das válvulas de processo e multifluidos, as quais podem ser encontradas em diversas aplicações em escala mundial. Clientes, como operadores ferroviários e companhias de energia dependem das válvulas Buschjost e elas podem também ser encontradas em veículos comerciais, estações de tratamento, instalações de alimentos e bebidas e aplicações de montagem de plantas industriais.

Na realidade, na Alemanha, as válvulas de processo Buschjost estão entre os três únicos fabricantes que possuem o certificado SIL para uso em usinas elétricas. A certificação SIL se refere a aplicações nas quais sistemas elétricos e eletrônicos são instalados para realizar funções de segurança – em outras palavras, onde falha não é uma opção. Não menos que três séries de válvulas Buschjost tipo pistão, com DN 15 a 100 e conexões 1/2" a 2" – adequadas para fluidos líquidos e gasosos – receberam o certificado SIL2.

Válvulas com operador solenóide

- » Conexões G1/4 a G2 mais opções de conexões por flange
- » Linha de materiais do corpo e vedação cobrindo a maioria das aplicações industriais
- » Uso extensivo de bobinas patenteadas Buschjost Click-on@
- » Versões ATEX disponíveis
- » Versões diafragma (até 16 bar) e pistão (até 40 bar) disponíveis
- » Versões em tração direta, indireta e de levantamento forçado

Válvulas operadas por pressão

- » Orifícios G1/4 a G2
- » Versões diafragma e pistão (até 16 bar) disponíveis, dependendo do tamanho e tipo de atuador
- » A faixa de materiais do corpo e de vedação cobre a maioria das aplicações industriais
- » Adequado para viscosidades até 600 centistokes e fluidos contaminados
- » Operador solenoide disponível para montagem direta no atuador da válvula

Incorporating



BUSCHJOST®



NORGREN®

IMI

VÁLVULA DIAFRAGMA ATUADA INDIRETAMENTE POR SOLENÓIDE Buschjost Série 82400 e 82730

DN 8 a 50mm, 2/2, NF, G1/4 a G2, 1/4" NPT e 2" NPT

- » Alta vazão
- » Operação amortecida
- » Projeto compacto
- » Solenóide intercambiável sem ferramentas (Click-on®)
- » Particularmente indicada para água de acordo com DIN EN 60730-2-8



Testada até orifício de 25mm de acordo com a norma DIN EN 60730-2-8
Válvulas solenóides
Instituto de teste
TÜV Rheinland / Brandenburg



Características Técnicas

Fluido:

Líquidos e gases neutros (série 82400)

Líquidos e gases levemente agressivos (série 82730)

Direção de fluxo:

Fixo

Pressão de operação:

0,1 a 16 bar, veja tabelas para detalhes individuais


Temperature:

-10°C a +90°C máx. (fluido)

-10°C a +50°C máx. (ambiente)

Dimensões

Conexão	B	H	H1	L
G1/4	44	78,5	67,0	60
G3/8	44	78,5	67,0	60
G1/2	44	81,0	67,0	67
G3/4	50	88,0	71,5	80
G1	62	97,5	77,0	95
G1 1/4	92	124,5	95,5	132
G1 1/2	92	124,5	95,5	132
G2	109	142,5	108,0	160



Materiais

Corpo: latão ou aço inox

Vedação do assento: NBR (Perbunan)

Partes internas: aço inox, PVDF

Para fluidos contaminados recomenda-se a colocação de um filtro antes da válvula.

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Entrega rápida
- » Garantia gratuita de 15 meses

ESTA LINHA DE VÁLVULAS DE PROCESSO É FUNCIONALMENTE SIMILAR A:

- » Asco série 238
- » Burkert série 5281
- » GSR série 40M
- » M & M séries D223-225, 203-206 e 222

VÁLVULAS BUSCHJOST Série 82400 e 82730

Válvula de acionamento manual e mecânico

DN 8 a 50mm, 2/2, NF, G1/4 a G2, 1/4" NPT e 2" NPT

Modelos

LATÃO - PARA LÍQUIDOS E GASES NEUTROS						Kit de reparo
Corpo (BSPP)	Corpo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	
8240000.9101.02400	8241000.9101.02400	8	1/4"	1,9	0,1...16	1256274.0000.00000
8240100.9101.02400	8241100.9101.02400	10	3/8"	3	0,1...16	1256274.0000.00000
8240200.9101.02400	8241200.9101.02400	12	1/2"	3,8	0,1...16	1256274.0000.00000
8240300.9101.02400	8241300.9101.02400	20	3/4"	6	0,1...16	1256275.0000.00000
8240400.9101.02400	8241400.9101.02400	25	1"	9,5	0,1...16	1256276.0000.00000
8240500.9101.02400	8241500.9101.02400	32	1 1/4"	23	0,1...10	1259344.0000.00000
8240600.9101.02400	8241600.9101.02400	40	1 1/2"	25	0,1...10	1259344.0000.00000
8240700.9101.02400	8241700.9101.02400	50	2"	41	0,1...10	1259367.0000.00000

AÇO INOX - PARA LÍQUIDOS E GASES AGRESSIVOS						Kit de reparo
Corpo (BSPP)	Corpo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	
8273000.9101.02400	8274000.9101.02400	8	1/4"	1,9	0,1...16	1256274.0000.00000
8273100.9101.02400	8274100.9101.02400	10	3/8"	3	0,1...16	1256274.0000.00000
8273200.9101.02400	8274200.9101.02400	12	1/2"	3,8	0,1...16	1256274.0000.00000
8273300.9101.02400	8274300.9101.02400	20	3/4"	6	0,1...16	1256275.0000.00000
8273400.9101.02400	8274400.9101.02400	25	1"	9,5	0,1...16	1256276.0000.00000
8273500.9101.02400	8274500.9101.02400	32	1 1/4"	23	0,1...10	1259344.0000.00000
8273600.9101.02400	8274600.9101.02400	40	1 1/2"	25	0,1...10	1259344.0000.00000
8273700.9101.02400	8274700.9101.02400	50	2"	41	0,1...10	1259367.0000.00000

Solenóides

Modelo	Tensão	Grau de proteção	Conexão elétrica	Potência de Partida/Serviço
0000000.9100.02400	24 V c.c	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	8 W
0000000.9100.11050	110/120 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	15/12 VA
0000000.9100.23050	110/120 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	15/12 VA

Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente. Outras voltagens disponíveis, chame sua Equipe Norgren. Para maiores detalhes, consulte o catálogo específico.

VÁLVULA DE ASSENTO ANGULAR

Buschjost Série 84500/84520

DN 15 a 50mm 2/2, G1/2 a G2, 1/2" NPT a 2" NPT

- » Intercambiável para NF, NA ou dupla atuação
Indicador óptico de posição como padrão
- » Fechamento amortecido (fecham contra o sentido do fluxo)
- » Adequada para fluidos contaminados
- » Adequada para vácuo até máx. 90%
- » Inversão do sentido de fluxo opcional



Características Técnicas

Fluido:

Líquidos e gases neutros (Série 84500)

Líquidos e gases agressivos (Série 84520)

Direção do fluxo:

Determinada

Pressão de operação:

0 a 16 bar, veja tabelas para detalhes individuais


Temperature:

-10°C a +180°C máx. (fluido)

-10°C a +60°C máx. (ambiente)

Dimensões

Conexão	B	H	H1	L	SW
G1/2	89,5	177,5	164,0	65	27
G3/4	89,5	184,0	168,0	75	32
G1	89,5	194,5	174,0	90	41
G1 1/4	89,5	209,5	184,5	110	50
G1 1/2	89,5	208,5	186,0	120	55
G2	89,5	229,5	194,5	150	70



Materiais

Corpo:

latão isento de zinco (84500), aço inox (84520)

Vedação do assento:

PTFE

Partes internas:

latão, aço inox (84500), aço inox (84520)

Use apenas gases ou fluidos neutros para piloto

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Entrega rápida
- » Garantia gratuita de 15 meses

ESTA LINHA DE VÁLVULAS DE PROCESSO É FUNCIONALMENTE SIMILAR A:

- » Asco série 290
- » Burkert série 2000
- » GSR série 63
- » M & M séries BCG 205-210

Modelos


LATÃO - PARA LÍQUIDOS E GASES NEUTROS						
Modelo (BSPP)	Modelo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo
8452200.0000.00000	8453200.0000.00000	15	1/2"	4,8	0...16	1256694.0000.00000
8452300.0000.00000	8453300.0000.00000	20	3/4"	10	0...10	1256695.0000.00000
8452400.0000.00000	8453400.0000.00000	25	1"	14	0...10	1256696.0000.00000
8452500.0000.00000	8453500.0000.00000	32	1 1/4"	23	0...7	1256697.0000.00000
8452600.0000.00000	8453600.0000.00000	40	1 1/2"	30	0...4,5	1256698.0000.00000
8452700.0000.00000	8453700.0000.00000	50	2"	37	0...3	1256699.0000.00000
AÇO INOX - PARA LÍQUIDOS E GASES AGRESSIVOS						
Modelo (BSPP)	Modelo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo
8452200.0000.00000	8453200.0000.00000	15	1/2"	4,8	0...16	1256700.0000.00000
8452300.0000.00000	8453300.0000.00000	20	3/4"	10	0...10	1256701.0000.00000
8452400.0000.00000	8453400.0000.00000	25	1"	14	0...10	1256702.0000.00000
8452500.0000.00000	8453500.0000.00000	32	1 1/4"	23	0...7	1256703.0000.00000
8452600.0000.00000	8453600.0000.00000	40	1 1/2"	30	0...4,5	1256704.0000.00000
8452700.0000.00000	8453700.0000.00000	50	2"	37	0...3	1256705.0000.00000

Outras modelos disponíveis, ligue para a Equipe Norgren. Verifique o catálogo ou produto para mais informações. Use a válvula 84660 como piloto.

VÁLVULA PILOTO PARA USO COM VÁLVULAS ANGULARES

Buschjost Série 84660

3/2 NF, G1/4



- » Compacta
- » Completa com conector e vedação
- » Exaustão silenciosa
- » Solenóide intercambiável sem ferramentas (Click-on®)

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado ou fluidos neutros

Direção de fluxo:

Fixa

Pressão de operação:

1 ... 10 bar

Temperatura:

-10°C...+60°C max (fluido)

-10°C...+60°C max (ambiente)

Materiais

Corpo:

Latão

Vedação do assento:

TPU

Partes internas:

Latão e aço inóx

Modelos

Modelo Corpo	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Bobina (24 V c.c.)	Plug Básico	Kit de reparo
8466000.9100.02400	1,6	G1/4	1,2	1...10			1260613.0000.00000

Detalhes do solenóide

Modelo	Tensão	Grau de proteção	Conexão elétrica	Potência de Partida/Serviço
0000000.9100.02400	24 V c.c.	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	8 W
0000000.9100.11050	110/120 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	15/12 VA
0000000.9100.23050	110/120 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	15/12 VA


Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente. Outras voltagens disponíveis, chame sua Equipe Norgren. Verifique o catálogo técnico para maiores informações

VÁLVULAS PARA LIMPEZA DE FILTROS DE MANGA

Buschjost Série 82900

2/2 NF, G3/4...G1.1/2 e 3/4 NPT...1.1/2 NPT

- » Alta vazão
- » Fácil manutenção
- » Diafragma em peça única para maior vida útil
- » Acionamento através de válvula piloto ou unidade de controle em separado



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, lubrificado ou não lubrificado

Direção de fluxo:

Fixa

Pressão de operação:

0,4 ... 8 bar

Temperatura:

-40°C...+85°C max (fluido)

-20°C...+85°C max (ambiente)

Materiais

Corpo:


Alumínio

Vedação do assento:

TPE

Partes internas:

Alumínio



Dimensões

Conexão	H	H1	L	L1
G3/4	61,5	39	95	50
G1	61,5	39	95	50
G1 1/2	122	91	135	70

Modelos



Modelo (BSPP)	Modelo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo
8290300.0000.00000	8291300.0000.00000	20	3/4"	18	0,4...8	1261253.0000.00000
8290400.0000.00000	8291400.0000.00000	25	1"	22	0,4...8	1261253.0000.00000
8290600.0000.00000	8291600.0000.00000	40	1 1/2"	59	0,4...8	1261402.0000.00000
8290700.0000.00000	8291700.0000.00000	50	2"	80	0,4...8	1268274.0000.00000

Outros modelos disponíveis, entre em contato com a Equipe Norgren.
Verifique o catálogo para maiores informações

VÁLVULAS PARA LIMPEZA DE FILTROS DE MANGA

Buschjost Série 82960

2/2 N/C, G3/4...G3 e 3/4 NPT...3 NPT



Dimensões

Conexão	H	H1	L	L1
G3/4	105,5	83	95	50
G1	105,5	83	95	50
G1 1/2	166	136	135	70

Modelos

Modelo (24 V d.c.)	Modelo (220 V a.c.)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo (Diagrama)
8296300.8171.02400	8296300.8171.22060	20	G3/4	18	0,4...8	1261253.0000.00000
8296400.8171.02400	8296400.8171.22060	25	G1	22	0,4...8	1261253.0000.00000
8296600.8171.02400	8296600.8171.22060	40	G1 1/2	59	0,4...8	1261402.0000.00000
8296700.8171.02400	8296700.8171.22060	50	G2	80	0,4...8	1268274.0000.00000
8297300.8171.02400	8297300.8171.22060	20	3/4 NPT	18	0,4...8	1261253.0000.00000
8297400.8171.02400	8297400.8171.22060	25	1 NPT	22	0,4...8	1261253.0000.00000
8297600.8171.02400	8297600.8171.22060	40	1 1/2 NPT	59	0,4...8	1261402.0000.00000
8297700.8171.02400	8297700.8171.22060	50	2 NPT	80	0,4...8	1268274.0000.00000

Outros modelos e voltagens disponíveis, entre em contato com a Equipe Norgren
Verifique o catálogo para maiores informações

Solenóides

Modelo	Tensão	Grau de proteção	Conexão elétrica	Potência de Partida/Serviço
0000000.8171.02400	24 V c.c.	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	12 W
0000000.8171.11060	110/120 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	23/16 VA
0000000.8171.22060	220/240 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	DIN EN175301-803	23/16 VA

Para maiores detalhes consulte o catálogo específico.

- » Alta vazão
- » Fácil manutenção
- » Diafragma em peça única para maior vida útil
- » Solenóide intercambiável, sem uso de ferramentas

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado e não lubrificado

Direção de fluxo:

Fixa

Pressão de operação:

0,4...8 bar

Temperatura:

-40°C...+85°C max (fluido)

-20°C...+85°C max (ambiente)

Materiais

Corpo:

Alumínio

Vedação do assento:

TPE

Partes internas:

Alumínio

VÁLVULA DE PISTÃO ATUADA INDIRETAMENTE POR SOLENÓIDE Buschjost Série 85360

DN 12 a 25mm 2/2 NF, G 1/4 a G1, 1/4" NPT a 1" NPT

- » Válvula de pistão compacta
- » Alta vazão
- » Operação amortecida
- » Projeto compacto

Características Técnicas

Fluido:

Líquidos e gases neutros

Sentido de fluxo:

Determinado

Pressão de operação:

0,5 a 40 bar

Temperatura:

-20°C a +90°C máx. (fluido)

-20°C a +50°C máx. (ambiente)

Materiais

Corpo:

latão


Vedação do assento:

NBR (Perbunan)

Partes internas:

aço inox, latão, PTFE

Para fluidos contaminados, recomenda-se a colocação de um filtro antes da válvula.



Dimensões

Conexão	Amm	H	H1	L	L1	T
G1/2	44	107,5	93,5	67	31	14
G3/4	50	119	102,5	80	36,5	16
G1	62	131,5	110,5	95	44	18

Modelos

LATÃO	Modelo (24 V c.c.)	Modelo (230 V c.a.)	Orifício (mm)	Conexão	Valor Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo
	8536000.9151.02400	8536000.9151.22060	8	G1/4	2.2	0,5...40	1700939.0000.00000
	8536100.9151.02400	8536100.9151.22060	10	G3/8	3.4	0,5...40	1700939.0000.00000
	8536200.9151.02400	8536200.9151.22060	12	G1/2	4.4	0,5...40	1700939.0000.00000
	8536300.9151.02400	8536300.9151.22060	20	G3/4	7.0	0,5...40	1700944.0000.00000
	8536400.9151.02400	8536400.9151.22060	25	G1	10.5	0,5...40	1700950.0000.00000
	8537000.9151.02400	8537000.9151.22060	8	1/4 NPT	2.2	0,5...40	1700939.0000.00000
	8537100.9151.02400	8537100.9151.22060	10	3/8 NPT	3.4	0,5...40	1700939.0000.00000
	8537200.9151.02400	8537200.9151.22060	12	1/2 NPT	4.4	0,5...40	1700939.0000.00000
	8537300.9151.02400	8537300.9151.22060	20	3/4 NPT	7.0	0,5...40	1700944.0000.00000
	8537400.9151.02400	8537400.9151.22060	25	1 NPT	10.5	0,5...40	1700950.0000.00000

Solenóides

Modelo	Consumo de energia		Grau deproteção	Conexão elétrica	Plug
	24 V c.c. (W)	230 V c.a. (VA)			
0000000.9151.02400	18	-	IP65	DIN EN175301-803	Incluso
0000000.9151.23050	-	45/35	IP65	DIN EN175301-803	Incluso

Para mais detalhes consulte o catálogo específico.

VÁLVULA NAMUR ATUADA POR SOLENÓIDE

Herion Série 97100

DN 6mm – 3/2, 5/2, 5/3, NF/CF, G1/4, 1/4" NPT



- » Função 3/2 ou 5/2 vias com placas adaptadoras
- » Recirculação do ar de exaustão
- » Durante comutação não ocorre intercomunicação entre as portas (isenta de overlap)
- » Posição de descanso na eventualidade de falta de energia (projeto monoestável)
- » Atuador manual com trava

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão de operação:
2 a 8 bar

Direção de fluxo:

Determinado

Posição de montagem:


Opcional

Temperatura ambiente:

Válvula: -25°C a +50°C

Solenóide: Veja tabela de solenóide

Com temperaturas baixas, usar um secador de ar. Se instalado ao tempo, proteja todas as conexões contra a penetração de umidade. Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C.



Modelos

VÁLVULAS 3/2, 5/2 E 5/3										
Corpo (BSPP)	Corpo (NPT)	Acionamento	Conexão			Função	Vazão (l/min)	Desenho No.	Bobina (24 V c.c.)	Plug Básico
			1	3 (5)	2, 4					
9710000000000000	9710010000000000	Solenóide/Mola	1/4"	1/8"	Flange	3,2, 5/2	750	1	0000000303602400	LPBR/1330394
9711000000000000	9711010000000000	Solenóide/Solenóide	1/4"	1/8"	Flange	3,2, 5/2	750	2	0000000303602400	LPBR/1330394
9712000000000000	9712010000000000	Solenóide/Solenóide	1/4"	1/8"	Flange	5/3 CF	500	2	0000000303602400	LPBR/1330394

CF = Centro fechado

Solenóides

Potência	Tensão	Grau de proteção	Conexão elétrica	Temperatura °C Ambiente/Fluido	Código do Solenóide
1,6 W	24 VCC	IP-65 (com conector)	-15 ... +50	DIN EN175301-803	0000000303602400
3,5 VA	220/240 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	-15 ... +50	DIN EN175301-803	0000000303622060

Voltagens padronizadas 24 V c.c., 230 V c.a. Outras voltagens sob consulta. Projeto conforme VDE 0580, EN 50014/50028. 100% ciclo de trabalho. Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente.

VÁLVULA NAMUR ATUADA POR SOLENÓIDE Herion Série 97100

DN 6mm – 3/2, 5/2, 5/3, NF/CF, G1/4

VÁLVULAS 3/2, 5/2 E 5/3 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Corpo (BSPP)	Corpo (NPT)	Acionamento	Conexão			Função	Vazão (l/min)	Desenho No.	Bobina (24 V c.c.)	Plug Básico
			1	3 (5)	2, 4					
9710002000000000	9710012000000000	Solenóide/Mola	1/4"	1/8"	Flange	3,2, 5/2	750	1	0000000303402400	LPBR/1330394
9711002000000000	9711012000000000	Solenóide/Solenóide	1/4"	1/8"	Flange	3,2, 5/2	750	2	0000000303402400	LPBR/1330394
9712002000000000	9712012000000000	Solenóide/Solenóide	1/4"	1/8"	Flange	5/3 CF	500	2	0000000303402400	LPBR/1330394

CF = Centro fechado.

Solenóides

Potência	Tensão	Grau de proteção	Conexão elétrica	Temperatura °C Ambiente/Fluido	Código do Solenóide
0,7 W	24 VCC	IP-65 (com conector)	-15 ... +50	DIN EN175301-803	0000000303402400

Circuitos de segurança intrínseca


CLASSE DE PROTEÇÃO EX IIA IIC T6/T4 (CAT. II 2G)

Resistência Nominal RN (Ω)	Corrente de comutação min. Requerida (mA)	Resistência Tensão Rw 50 (Ω)	Tensão requerida no terminal Rw 50 (V)	Temperatura °C Ambiente/Fluido	Código do Solenóide
275	37	345	13,8	-40 ... +50	0000000303900000


Voltagens padronizadas 24 V c.c. Outras voltagens sob consulta. Projeto conforme VDE 0580, EN 50014/50028. 100% ciclo de trabalho. Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente.

Instruções De Conversão

Função 5/2 vias (fornecimento padrão)



Função 3/2 vias



Função 3/2 a partir de 5/2 vias pode ser alcançado pelo reposicionamento das placas adaptadoras fornecidas. Assegure-se que o Marcador e a Seta sejam coincidentes tal como mostrado no desenho ao lado (fornecimento padrão: Função 5/2.

- 6** Seta
- 7** Marcador

Acessórios

Silenciador	Conectores
0014500 (G1/8)*	LPBR/1330394


* Para uso interno.



Link Norgren

Ar de exaustão ...

Pode ser ruidoso e prejudicial para a audição, instale sempre um silenciador. Veja página 211




VÁLVULA NAMUR ATUADA POR SOLENÓIDE

Herion Série 97300


3/2 e 5/2, G1/4, 1/4" NPT



1



2



- » Para atuadores de simples ação e dupla ação
- » Durante comutação não ocorre intercomunicação entre as portas (isenta de overlap)
- » Função 3/2 ou 5/2 vias em uma única válvula
- » Atuador manual com trava
- » Projeto compacto
- » As válvulas solenóides são aplicáveis às classes de proteção EEx m and EEx ia, para zonas 1, 2 (gases) ATEX cat. II 2 G, EEx nA, para zonas 2 (gases), 22 (pó) ATEX cat. II 3 GD

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado.

Pressão de operação:

2...8 bar

Direção de fluxo:

Fixo

Posição de montagem:

Opcional

Temperatura:

-5°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Materiais

Corpo:

Alumínio anodizado

Flange do piloto:

Plástico (PBT)

Vedações:

NBR (Perbunan)

Modelos

VÁLVULAS 3/2, 5/2 E 5/3										
Corpo (BSPP)	Corpo (NPT)	Acionamento	Conexão			Função	Vazão (l/min)	Desenho No.	Bobina (24 V c.c.)	Plug Básico
			1	3 (5)	2, 4					
9730000000000000	9730010000000000	Solenóide/Mola	1/4"	1/4"	Flange	3,2, 5/2	1230	1	0000000303602400	LPBR/1330394
9731000000000000	9731010000000000	Solenóide/Solenóide	1/4"	1/4"	Flange	3,2, 5/2	1230	2	0000000303602400	LPBR/1330394

VÁLVULA NAMUR ATUADA POR SOLENÓIDE Herion Série 97300

3/2 e 5/2, G1/4

Solenóides

Potência	Tensão	Grau de proteção	Temperatura ° C Ambiente/Fluido	Conexão elétrica	Código do Solenóide
1,6 W	24 VCC	IP-65 (com conector)	-15 ... +50	DIN EN175301-803	0000000303602400
3,5 VA	220/240 VAC 50/60 Hz	IP-65 (com conector)	-15 ... +50	DIN EN175301-803	000000030362060

Voltagens padrão 24 V c.c., 230 V c.a. Outras voltagens sob consulta.
Os plugs conectores devem ser solicitados separadamente.


Acessórios

Silenciador	Conectores	Placa flange	Adaptador
			
0014600000000000 (G1/4)*	LPBR/1330394 Form A	0612790000000000 Placa com conexão simples 0612791000000000 Rebaixo NAMUR – usado em combinação com 0612790 (Alu)	540593


* Para uso interno.

Instruções De Conversão

Função 5/2 vias (fornecimento padrão)



Função 3/2 vias



Função 3/2 a partir de 5/2 vias pode ser alcançado pelo reposicionamento das placas adaptadoras fornecidas. Assegure-se que o Marcador e a Seta sejam coincidentes tal como mostrado no desenho ao lado (fornecimento padrão: Função 5/2).

-  Seta
-  Marcador



Links Norgren

Conectores e cabos

Para a seleção completa de cabos e plugs de 22mm e 30mm DIN EN175301-803 veja páginas 115 e 116



VÁLVULAS POPPET ATUADAS DIRETAMENTE POR SOLENÓIDE Herion

Série 24011

DN 5mm orifício 3/2, Universal, G1/4, 1/4 NPT, flange com interface NAMUR

Solenóides Grupo A

Código	Consumo de energia		Corrente		Grau de proteção	Temperaturas Ambiente/Fluido C°	Conexão elétrica	Peso (kg)
	24 V c.c. (W)	230 V c.a. (VA)	24 V c.a. (mA)	230 V c.a. (mA)				
0800 ⁷⁾	16,9	–	703	–	IPO0 (sem conector) ⁵⁾ IP65 (com conector) ⁵⁾	-25 ... +60	DIN EN175301-803 Forma A	0,33
3803 ⁷⁾	–	18	–	185	IPO0 (sem conector) ⁵⁾ IP65 (com conector) ⁵⁾	-25 ... +60	DIN EN175301-803 Forma A	0,34
4270 ⁸⁾	8,9	–	369	–	EEx me II T4/T5 ²⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,6
4271 ⁸⁾	–	10	–	43	EEx me II T4/T5 ²⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,6
4670 ⁸⁾	8,9	–	369	–	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	1/2 NPT ⁶⁾	0,8
4671 ⁸⁾	–	10	–	43	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	1/2 NPT ⁶⁾	0,8
4672 ⁸⁾	8,9	–	369	–	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,8
4673 ⁸⁾	–	10	–	43	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+65/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,8
3826	13,6	–	566	–	XP NEMA ⁴⁾ 4, 4X, 6, 6P, 7, 9	-20....+60	Cabos expostos 460 mm comprim.	0,4
3827	–	15,7	–	68	XP NEMA ⁴⁾ 4, 4X, 6, 6P, 7, 9	-20....+60	Cabos expostos 460 mm comprim.	0,4

Solenóides Grupo B

Código	Consumo de energia		Corrente		Grau de proteção	Temperaturas Ambiente/Fluido C°	Conexão elétrica	Peso (kg)
	24 V c.c. (W)	230 V c.a. (VA)	24 V c.a. (mA)	230 V c.a. (mA)				
0827 ⁷⁾	6,8	–	282	–	IPO0 (sem conector) ⁵⁾ IP65 (com conector) ⁵⁾	-25 ... +60	DIN EN175301-803 Forma A	0,33
3805 ⁷⁾	–	10,6	–	46	IPO0 (sem conector) ⁵⁾ IP65 (com conector) ⁵⁾	-25 ... +60	DIN EN175301-803 Forma A	0,34
4260 ⁸⁾	4	–	162	–	EEx me II T4/T5 ²⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,6
4261 ⁸⁾	–	10	–	23	EEx me II T4/T5 ²⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,6
4660 ⁸⁾	4	–	162	–	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	1/2 NPT ⁶⁾	0,8
4661 ⁸⁾	–	10	–	23	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	1/2 NPT ⁶⁾	0,8
4662 ⁸⁾	4	–	162	–	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,8
4663 ⁸⁾	–	10	–	23	EEx md IIC T4/T6 ³⁾ EEx me IIC T4/T6 ³⁾ IP66 T130°C	-40....+80/55	M20x1,5 ⁶⁾	0,8
3824	8,9	–	370	–	NEMA ⁴⁾ 4, 4X, 6, 6P, 7, 9	-20....+60	Cabos expostos 460 mm comprim.	0,4
3825	–	9,5	–	41	NEMA ⁴⁾ 4, 4X, 6, 6P, 7, 9	-20....+60	Cabos expostos 460 mm comprim.	0,4

Voltagens padrão 24 V c.c., 230 V c.a. Outras voltagens sob consulta. Projeto conforme VDE 0580, EN 50014/50028. 100% ciclo de trabalho.

1) Categoria II 2 GD, EC-Tipo-Verificação-Certificado KEMA 02 ATEX 1347X

2) Categoria II 2 GD, EC-Tipo-Verificação-Certificado KEMA 98 ATEX 4452 X

3) Categoria II 2 GD, EC-Tipo-Verificação-Certificado PTB 02 ATEX 2085 X

4) CSA-LR 57643-6, FM aprovada, para áreas classificadas:

Div. 1 e 2, Classe I, II, III

5) Conector para CC exigido: código 0570275.

Conector com retificador para CA ou corrente universal, código: 0663303

6) Prensa cabo não está incluso no fornecimento.

7) Adequado para instalações externas somente se equipada com proteção especial (ex: instalação em cubículo)


8) Este solenóide tem um fusível adequado para suas características elétricas.

Acessórios

Prensa cabo	Grau de proteção EEx e, EEx d (ATEX), latão níquelado Ms		Conectores a.c.	Conectores c.a.
EEx e 05888190000000000000 (para solenóide 42xx / 46xx M20 x 1,5)			057027500000000000	066330300000000000
EEx e 05889250000000000000 (para solenóide 42xx / 46xx 1/2" NPT)				

VÁLVULA DE SEGURANÇA

Série Herion XSz



Materiais

Corpo:

Alumínio

Vedações:

Poliuretano (AU), NBR



- » Intrinsecamente à prova de falha, sem pressão residual
- » Auto monitoramento dinâmico
- » Sistema de controle de válvula dupla
- » Para uso com sistema de freio e embreagem pneumáticos e outras aplicações de segurança Tipo Poppet com conexões do sinal de realimentação
- » Rápida exaustão
- » Em conformidade com DIN EN ISO 13849-1 (nível de desempenho E, categoria IV), DGV, OSHA, CSA e outras certificações
- » Melhora a segurança e reduz o tempo de parada
- » Ajuste rápido e fácil da 'sobreposição' em prensas mecânicas
- » Não requer monitoramento elétrico adicional
- » Válvulas de segurança Herion XSz estão também disponíveis na versão 5/2 vias
- » Também disponíveis com piloto de ar (DN10)

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, $\leq 50 \mu\text{m}$, lubrificado ou não lubrificado

Shell Hydrol DO 32, Esso Febis K 32 (a partir de Julho de 1992) ou óleo compatível com valores DVI < 8 (DIN 53521) e classe de viscosidade ISO 32-46 (DIN 51519)

Pressão de operação:

2 a 10 bar

Para maiores detalhes veja a tabela no verso.

Faixa de temperatura:

-10 a $+60^\circ\text{C}$

O ar de alimentação deve estar seco o suficiente para se evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de $+2^\circ\text{C}$

Posição de montagem:

De preferência na vertical

Acessórios adicionais:

Módulo de embreagem suave

– documentação no. 5.14.320

Módulo de freio suave

– documentação no. 5.14.350

Silenciador de segurança

– documentação no. 5.14.525 e 5.14.550

Elementos de indicação de falha

– documentação no. 5.14.420

VÁLVULA DE SEGURANÇA Série Herion XSz

As válvulas de segurança Herion XSz estão em conformidade com DIN EN ISO 13849-1 (nível de desempenho E, categoria IV), DGUV, OSHA, CSA e outras certificações.

Porém, a segurança de uma prensa não depende somente da válvula. Todo o conjunto de comando deve ser de segurança, seguindo as exigências contidas na Nota Técnica 37/2004 do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho, que exige que as normas europeias EN 692 e EN 954-1 sejam respeitadas.

Na Alemanha, onde nossas válvulas são fabricadas, a instituição DGUV, realiza testes e certifica nossas válvulas de acordo com as normas europeias EN 692 e EN 954-1, cat 4. Desta maneira, as válvulas de segurança Herion da série XSz atendem completamente os requisitos da NT 37/2004 brasileira.

RESET da máquina

Em caso de parada por defeito, seja da válvula ou de outro componente qualquer da prensa, a NT 37/2004 exige que a máquina não possa ser resetada de forma automática.

Uso do Reset Manual

O reset manual é um acessório projetado para impedir que a válvula volte a funcionar imediatamente após uma parada por falha.

Qualquer válvula da série XSz pode ser adquirida com o reset manual, exceção feita aos modelos com bloco supervisor de simultaneidade (BSS).

O reset pode ser adquirido separadamente e montado em qualquer válvula da série XSz (exceto modelos bloco supervisor de simultaneidade). Nenhum ajuste é necessário.

Para operar o reset manual, acione simultaneamente seus dois botões, com as bobinas desligadas.

A válvula estará então pronta para voltar a operar normalmente.

Uso de Reset Elétrico

Este método é recomendado quando a prensa for de porte médio e grande, já que frequentes subidas e decidas na máquina poderiam acrescentar mais riscos ao operador.

O reset elétrico consiste em instalar no painel central da máquina, um bloqueio elétrico no comando que libera o acionamento dos solenóides da válvula XSz. Esta parte do circuito elétrico de bloqueio não está inclusa no escopo de fornecimento da Norgren e deverá ser providenciado junto ao fabricante da máquina.

Para que um reset elétrico seja montado, é necessário que a válvula XSz tenha um acessório que emita sinal informando que a válvula parou.

Estão disponíveis três acessórios:

- 1 - Indicador de falha, código 1028063. Tipicamente recomendado para máquinas com freio-embreagem conjugadas ou máquinas que demandam o uso de apenas uma válvula de segurança.

- 2 - Uso de BSS, bloco supervisor de simultaneidade, código 1028100. Obrigatório quando a máquina tem freio-embreagem separado, demandando duas válvulas de segurança. As duas válvulas deverão ser do mesmo porte, independente do tamanho do freio e da embreagem e o BSS tem que ser instalado nas duas válvulas. O uso do BSS permite a supervisão instantânea de desligamento de qualquer válvula em caso de falha. O painel central da máquina deve usar este sinal para desligar a outra válvula, evitando-se arraste. O sinal emitido pelo BSS deve também ser usado para bloquear/resetar a máquina.

- 3 - Pressostato dinâmico na saída A da válvula.
Pressostato eletro-mecânico: 0881400.
Pressostato eletrônico: 0863216.
Consulte o Depto. de Engenharia da Norgren para orientação.

Reset Remoto

Reset remoto consiste de uma válvula solenóide 3/2 vias e um conjunto de êmbolos com efeito memória. Após uma falha tem que ser acionado o solenóide de reset através de um botão elétrico no painel. Se o reset elétrico for mantido acionado, a válvula não volta a funcionar.

Este bloco deve ter alimentação pneumática individual (2..8 bar/30..120psi) e é disponível para válvulas XSz8 a XSz32.

Uso conjunto de reset e indicador de falha


Reset manual e indicador de falha elétrico podem ser montados juntos se necessário, como visto nas figuras abaixo.

Bloco supervisor de simultaneidade (BSS)


O BSS não deve ser utilizado em conjunto com o módulo indicador de falha ou com o reset da válvula.

O tempo de resposta do BSS é mais curto que nos demais acessórios (120 ms frente aos 500 ms do módulo indicador de falha) e isto faz com que estes tenham tempo de ser acionados.


Somente reset manual



Com reset manual e indicador de falha



Com reset remoto
(*) alimentação externa do reset



VÁLVULA DE SEGURANÇA Série Herion XSz

3

VÁLVULAS

Modelos 3/2 vias NF

Modelo	Reset/Indicador de falha	Tipo	Conexão				Desenho No.
			P	A	A1	R	
2492806.3053.xxxx		XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492806F0.3053.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492806M0.3053.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492806FM.3053.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492806E0.3053.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492806FE.3053.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 8	G1/4	G1/4	-	G1/4	1
2492932.3053.xxxx		XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2492932F0.3053.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2492932M0.3053.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2492932FM.3053.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2492932E0.3053.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2492932FE.3053.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 10	G1/2	G1/2	(G1/2)	G3/4	3
2493032.0201.xxxx		XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493032F0.0201.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493032M0.0201.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493032FM.0201.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493032E0.0201.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493032FE.0201.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 20	G1/2 (G3/4)	G3/4	G1	G1	6
2493105.0801.xxxx		XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493105F0.0801.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493105M0.0801.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493105FM.0801.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493105E0.0801.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493105FE.0801.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 32	G1	G1	G11/2	G1 1/2	8
2493230.0801.xxxx		XSz 50	G11/2	G2	-	G2	9
2493230F0.0801.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 50	G11/2	G2	-	G2	9
2493230M0.0801.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 50	G11/2	G2	-	G2	9
2493230FM.0801.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 50	G11/2	G2	-	G2	9

Modelos 5/2 vias


Modelo	Reset/Indicador de falha	Tipo	Conexão					Desenho No.
			P	A	R	B	S	
2492850.3053.xxxx		XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492850F0.3053.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492850M0.3053.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492850FM.3053.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492850E0.3053.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492850FE.3053.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 8V	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	2
2492982.3053.xxxx		XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4
2492982F0.3053.xxxx	Sem reset + Indicador de falha	XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4
2492982M0.3053.xxxx	Com reset manual sem indicador de falha	XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4
2492982FM.3053.xxxx	Com reset manual + Indicador de falha	XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4
2492982E0.3053.xxxx	Com reset remoto Sem indicador de falha	XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4
2492982FE.3053.xxxx	Com reset remoto + Indicador de falha	XSz 10V	G1/2	G1/2	G3/4	G1/2	G1/2	4

Substitua "xxxx" pela tensão e frequência da bobina desejada, respectivamente. Vide tabela abaixo:

Modelo	Tensão	Potência na partida/serviço
0000000.3053.02400	24 VCC	4,8 W
0000000.3053.11060	110 VAC 50/60 Hz	12 / 8,5 VA
0000000.3053.22060	220 VAC 50/60 Hz	12 / 8,5 VA
0000000.0201.02400	24 VCC	11 W
0000000.0201.11060	110 VAC 50/60 Hz	22 / 15 VA
0000000.0201.22060	220 VAC 50/60 Hz	22 / 15 VA
0000000.0801.02400	24 VCC	16 W
0000000.0801.11060	110 VAC 50/60 Hz	50 / 27 VA
0000000.0801.22060	220 VAC 50/60 Hz	50 / 27 VA

Os plugs conectores incluídos. Outras voltagens disponíveis, chame sua Equipe Norgren.


SILENCIADORES DE SEGURANÇA			
Modelo	Rosca	Compr. máx	Larg. máx
0016620000000000	G1 1/2	196mm	200mm
0016720000000000	G2	196mm	200mm



Links Norgren

para detalhes completos...

Para nossa linha de equipamentos auxiliares para prensas, favor contatar a sua equipe Norgren



3




Incorporating  **HERION®**

VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO CRUZADO

MONITORAÇÃO DINÂMICA POR CLP DE SEGURANÇA

SPBR/VT*/13338-3/2-0

- » Válvulas 3/2 vias montadas em base, ISO 5599-1 tamanho 3
- » Válvulas de carretel com vedações tipo T'Ring autolimpantes e autocompensadoras, com performance de alta velocidade de comutação e alta vazão
- » Atuador manual sem trava incorporado
- » Com a aplicação apropriada, o nível de desempenho "e" (categoria 4) de acordo com a norma DIN pode ser usado para a função de segurança "exaustão", para despressurização de máquinas e automações conforme EN ISO 13849-1.
- » Interruptor de proximidade indutivo integrado para cobertura de diagnóstico (CD = 99%)



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado, 40 µm, lubrificado ou não lubrificado.

Operação:

Válvula com carretel de vedação tipo T'Ring atuada eletro-pneumaticamente, monitoramento de posição do carretel através do sensor de proximidade
Vida útil estimada de 20 milhões de ciclos

Tamanho:

ISO 3

Conexão:

G1/2 (1, 2, 3)

G1/8 (14)

Pressão máxima de operação:

Suprimento externo*:

-0,9 ... 16 bar

Suprimento interno:

3,5 ... 10 bar

* Suprimento do piloto 3,5 ... 10 bar

Temperatura ambiente / fluido:

Acionado eletro-pneumaticamente

-15 ... + 50 °C

Para evitar o congelamento das peças, o ar comprimido abaixo de + 2 °C deve estar livre de umidade.

Materiais

Corpo da válvula:

Alumínio anodizado

Vedações:


Borracha Nitrílica e PU.

Peças plásticas:

POM

Porcas e parafusos:

Aço Zincado.



Características Elétricas

Tolerância de tensão	± 10%
Ciclo de trabalho relativo	100% operação contínua
Orifício	1,0 mm
Conexão elétrica	Padrão Industrial - Forma B, 22mm
Solenóide	Rotativo em intervalos de 90°
Atuador manual	Impulso (latão)
Proteção	IP 65 (com conector selado)

Bobina

22mm - Bobina sem conector Padrão Industrial, Forma B

Tensão Partida/ serviço Tipo



24 V DC

2 W

QM/48/13J/21

Plug (incluído)

22 mm, Padrão Industrial
Forma B 2-polos + PE



Válvulas de Segurança Fluxo Cruzado Monitoração Dinâmica por CLP de Segurança SPBR/VT*/13338-3/2-0

3/2 vias Válvula de Segurança Monitorada*1), eletro-pneumaticamente atuada

Modelo	ISO	Conexão	Atuação /Reset	Alimentação	Fluxo L/min	Peso (kg)
SPBR/VTE/13338-3/2-0	3	G1/2	Solenóide / mola	Externa	3.996	3,1
SPBR/VTI/13338-3/2-0	3	G1/2	Solenóide / mola	Interno	3.996	3,1

* 1) composto por: placa base anodizada, 2 peças de válvulas ISO Série T Ring com monitoramento de posição, 2 peças de bobina magnética e 2 peças de sensor


Valores característicos para sensores de proximidade indutivos

Tensão de operação	10 ... 30 V DC
Capacidade de comutação	≤ 200 mA
Saída de comutação	PNP
Função de saída	NO
Conexão elétrica	M12 x 1 - 4-pin

Atenção: O sensor de proximidade não pode ser alterado ou trocado. A instalação incorreta pode causar um mau funcionamento.


Por favor, entre em contato com a Norgren.

Atribuição dos pinos



Pino Nr.	Função
1	L + (marrom)
2	Não usado
3	M - Terra (azul)
4	Q (preto NA)

Acessórios silenciador MBPO4B



Segmento externo de dados técnicos

Conexão	Fatores de fluxo		Peso (kg)	Tipo ISO R	
	Cv	C *1)			Kv *2)
R1/2	5.49	22.4	4.78	0.09	MBPO4B






*1) Medido em dm³/(s.bar)

*2) Medido em m³/h

A	B	C	D		Tipo
R1/2	17	92	32	32	MBPO4

Dimensões

Dimensões em mm



VÁLVULAS DE RETENÇÃO Série T55

Em linha M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2" BSPP

- » Permite o fluxo livre de ar em um único sentido
- » Simples e confiável
- » Isento de silicone
- » Baixa pressão de abertura

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado

Pressão de operação:

0,1 a 10 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ta +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C.




Materiais

Corpo: alumínio

O-ring: borracha nitrílica

Válvula: POM

Mola: aço inox



Dimensões

Modelo	B	C	E	G	Symbol
T55M0500	M5	27,5	4	5	11
T55C1800	G1/8	42,5	7	7	14
T55C2800	G1/4	54	8	10,5	17
T55C3800	G3/8	63	9	12	24
T55C4800	G1/2	77	12	15	27

Modelos

MÉTRICA Modelo	BSPP	Conexão	Coefficiente de vazão C*	Pressão de CV	Abertura (bar)
T55M0500	-	M5	0,8	0,19	0,05
-	T55C1800	1/8	2,4	0,59	0,05
-	T55C2800	1/4	5,5	1,35	0,05
-	T55C3800	3/8	9,0	2,20	0,05
-	T55C4800	1/2	15,0	3,70	0,05

*C: medidas in dm³/(s.bar)

REGULADOR DE VAZÃO

C00GE e C00GP

Ø 4 a 12



- » Alta vazão
- » Montagem em painel ou in-line
- » O ajuste pode ser travado
- » A agulha de ajuste não irá saltar quando desparafusada
- » Componentes em latão niquelado proporcionam resistência a corrosão e longa vida útil

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação:

10 bar max.

Temperatura de trabalho:

0°C a +60°C

O ar na alimentação deve ser suficientemente seco para se prevenir a formação de gelo em temperaturas inferiores a +2°C.

Tamanhos de tubo:


4 ... 12mm

Material dos tubos:

Nylon 11 ou 12


Poliuretano de dureza 85, 95 ou 98

Modelos – Controle de fluxo uni-direcional



Modelo	ØA	B	C	C1 min.	C1 máx.	D	E	ØK	N
C00GE0400	4	12	45	30	33	3,3	15	11	13,5
C00GE0600	6	16	50	35	39,5	4,4	20,5	13	17,5
C00GE0800	8	19	55,5	37,5	42	4,4	23	15	20
C00GE1000	10	23	61	44	49	4,4	28	17,5	23
C00GE1200	12	26,5	70	47,5	53,5	4,4	32	20,5	25,5

Modelos – Controle de fluxo uni-direcional para montagem painel



Modelo	ØA	B	C	C1 min.	C1 máx.	C2	D	E	ØK	N		Ø do Furo	Espessura da chapa
													
C00GP0400	4	12	42	35,5	38	5,5	3,2	15,5	11	13,5	12	11	5
C00GP0600	6	16	49,5	43	48,5	8	4,3	20,5	13	17,5	17	16	6
C00GP0800	8	19	56,5	47,5	53	8,5	4,3	23	15	20	19	17	6
C00GP1000	10	23	63	53,5	61,5	10,5	4,3	27,5	17,5	23	22	17	7
C00GP1200	12	26,5	73,5	57,5	64,5	12	4,4	32,5	20,5	25,5	24	21	7

VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUXO

Série T1000 e T1100

Uni-directional (T1000) – M5, G1/8 ... G1/2

Bi-directional (T1100) – G1/8 a G1/4

- » Tamanho compacto/leve/unidades em linha
- » Alto desempenho de vazão
- » Adequada para montagem em painel/parede
- » Ajuste pode ser travado
- » Parafuso de ajuste não escapa do corpo quando desrosqueado
- » Posição do botão ajustável

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado, gases inertes

Pressão de operação:

1 ... 10 bar (T1000 series G1/8 ... G1/2)


0,3 ... 10 bar (T1000 series M5)

0 ... 10 bar (T1100 series)

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

Consulte nosso departamento técnico para uso abaixo de +2°C



Materiais

Corpo: Alumínio

Vedações: Borracha nitrílica

Agulha e partes internas: Latão

Partes externas: Alumínio

Dimensões

Modelo	A	B	C	D	F	G	ØH	J	K	L	
T1000M0500	M5	25	15	45	12	18	4,5	12	5,5	M10 x 0,75	12
T1000C1800	G1/8	34	20	51	16,5	24	4,5	16	8	M12 x 1	14
T1000C2800	G1/4	45	25,5	61,5	21	32	4,5	19	9,5	M14 x 1	17
T1000C3800	G3/8	58	32,5	78,5	27	43	4,5	28	13	M20 x 1	24
T1000C4800	G1/2	65	36	82	30,5	50	4,5	30	15	M20 x 1	24
T1100C1800	1/8 NPT	34	20	51	16,5	24	4,5	16	8	M12 x 1	14
T1100C2800	1/4 NPT	45	25,4	61,5	20,8	32	4,5	19	9,5	M12 x 1	17


Modelos

Modelo	Conexão	Coeficiente de vazão máximo regulado		Coeficiente de vazão livre		Pressão de abertura (bar)	Pressão mínima de operação (bar)
		C*	CV	C*	CV		
T1000M0500	M5	0,28	0,07	0,28	0,07	0,3	0,3
T1000C1800	G1/8	0,57	0,14	1,5	0,37	<0,1	1
T1000C2800	G1/4	1,3	0,32	2,8	0,69	<0,1	1
T1000C3800	G3/8	4,8	1,17	6,7	1,64	<0,1	1
T1000C4800	G1/2	7,5	1,84	8,3	2	<0,1	1
T1100C1800	1/8 NPT	0,57	0,14	–	–	–	0
T1100C2800	1/4 NPT	1,3	0,32	–	–	–	0

* C: medidas em dm³/(s.bar)

RETENÇÃO PILOTADA, REDUTOR DE PRESSÃO E SENSOR DE PRESSÃO

4 a 12mm ø ext. do tubo – G1/8 a G1/2



Dimensões

Modelo	Ø A	B	C	C1	E	G	1	1
102GA0418	4	G1/8	41	20	22	6	13	16
102GA0618	6	G1/8	41	20	23	6	13	16
102GA0628	6	G1/4	48	26	25	10,5	17	20
102GA0828	8	G1/4	48	26	26	10,5	17	20
102GA0838	8	G3/8	55	29	28	10,8	22	24
102GA1038	10	G3/8	55	29	32,5	10,8	22	24
102GA1248	12	G1/2	65,5	36	39,5	12,8	27	30
102GA1818	G1/8	G1/8	41	20	17,5	6,3	13	16
102GA2828	G1/4	G1/4	48	26	24,5	10,5	17	20
102GA3838	G3/8	G3/8	55	29	27	10,8	22	24
102GA4848	G1/2	G1/2	65,5	36	34	12,8	27	30

Modelos

RETENÇÃO PILOTADA

Modelo	ø ext. tubo	Rosca macho	Pressão piloto (bar)
			
102GA0418	4	G1/8	2,5
102GA0618	6	G1/8	2,5
102GA0628	6	G1/4	2,5
102GA0828	8	G1/4	2,5
102GA0838	8	G3/8	3
102GA1038	10	G3/8	3
102GA1248	12	G1/2	2,5
102GA1818	G1/8	G1/8	2,5
102GA2828	G1/4	G1/4	2,5
102GA3838	G3/8	G3/8	3
102GA4848	G1/2	G1/2	2,5

SENSOR DE PRESSÃO

Modelo	ø ext. tubo	Rosca macho
		
102GD0418	4	G1/8
102GD0428	4	G1/4

- » Unidades compactas
- » Fácil inserção do tubo para montagem rápida de circuitos pneumáticos
- » Engate positivo do tubo
- » Simplifica sistemas pneumáticos

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação:

- Retenção pilotada:
 - Pressão de alimentação de 1 a 10 bar
 - Pressão do piloto – veja tabela
- Sensor de pressão:
 - Pressão no cilindro (Pc) 10 bar máx.
 - Pressão de alimentação no sensor 3 a 10 bar
 - Pressão de comutação 0,6 bar típico

Temperatura ambiente:

-20°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Materiais

Corpo: latão niquelado ou plástico

Pinça: latão niquelado

Arruela de vedação: plástico

Elastômeros: nitrílico e poliuretano

Parafuso do banjo: latão niquelado

SILENCIADORES COM CONTROLE DE FLUXO

Série T20

M5, G1/8 a G1/2



- » Compacto, unidade integrada de controle de fluxo e silenciador
- » Parafuso de ajuste não escapa do corpo quando desrosqueado
- » Dimensões reduzidas

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado, gases inertes

Pressão de operação:

0 a 10 bar

Temperatura ambiente:

-20°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C




Materiais

Corpo e arruela: nylon

Silenciador: polietileno poroso

Parafuso de ajuste: aço zincado



Dimensões

Modelo	B	C	G	Ø D			Desenho No.
T20C1800	G1/8	20,5	6	15	2,5	13	1
T20C2800	G1/4	29	7	18	4	15	1
T20C3800	G3/8	38	8	24	6	20	1
T20C4800	G1/2	50	10	30	8	25	1

Modelos

Modelo	Tipo de rosca	Rosca	Coef. máx. vazão regulada C**	CV
				
T20C1800	BSPP	1/8	1,6	0,4
T20C2800	BSPP	1/4	3,2	0,8
T20C3800	BSPP	3/8	6,9	1,7
T20C4800	BSPP	1/2	10	2,4
T20M0500	Métrica	M5	0,3	0,07

** C medida em dm³/(s.bar)

VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO

Série T70

G1/8 a G1/2



- » Exaustão rápida do ar proveniente de reservatórios e cilindros pneumáticos
- » Proporciona maiores velocidades para o cilindro
- » Construção simples, compacta e eficiente
- » Alta confiabilidade

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado


Pressão de operação:

0,5 a 10 bar

Temperatura ambiente:

-20°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



Materiais

Corpo e tampa: liga de zinco (T70*1800 e T70*2800), liga de alumínio (T70*3800 e T70*4800)

Vedações nitrílica

O-ring: nitrílico

Dimensões

Modelo	B	C	E	F		Desenho No.
T70C1800	G1/8	53	28	35,5	19	1
T70C2800	G1/4	53	28	35,5	19	1
T70C3800	G3/8	73,5	40	48	30	1
T70C4800	G1/2	73,5	40	48	30	1

Modelos

Modelo	Conexão BSPP	Coef. de vazão (1...2)**		Coef. de vazão (2...3)**	
		C*	Cv	C*	Cv
					
T70C1800	G1/8	3,8	0,9	7,3	1,8
T70C2800	G1/4	7,7	1,9	10	2,5
T70C3800	G3/8	15,5	3,8	22,5	5,5
T70C4800	G1/2	21,5	5,3	24	5,9

* C = dm³/(s.bar) ** Coef. de vazão medida a 6 bar na pressão de alimentação

Válvulas de retenção

- » Alta vazão
- » Componentes em latão niquelado proporcionam resistência a corrosão e longa vida útil (C01G2, C02G2, C01G3, C02G3)
- » Ótima e rápida vedação. Roscas cônicas com película selante e rosca paralela com canal para alojamento do O'ring



Modelos

Modelo	Ø ext. tubo
C00GL0400	4
C00GL0600	6
C00GL0800	8
C00GL1000	10
C00GL1200	12

Válvulas "OU"

- » Permite que duas fontes de sinal independentes sejam conectadas a uma única linha piloto
- » Pode ser usada para efetuar a função lógica 'OU'
- » Pode ser combinada para operar a partir de três ou mais fontes
- » Válvulas podem ser conectadas entre si



Modelos

Modelo	Port size
T65C1800	G1/8
T65C2800	G1/4

Plugs 15mm conforme DIN EN175301-803 Forma C

Valv.	Plug	Modelo	Conector tipo	Compr. cabo	Voltagem		Caract.	Supressor	Grau de proteção	Prensa cabo	Consumo energia
V50, V40/V41, V44/V45	Plug com cabo moldado	V10013-D01	DIN EN175301-803	1000mm	-	-	-	-	IP 65	Pg 7	-
		V10013-D03	DIN EN175301-803	3000mm	-	-	-	-	IP 65	Pg 7	-
	Plug com prensa cabo	V10027-D00	DIN EN175301-803	-	-	-	-	-	IP 65	Pg 7	-
		0588666000000000	DIN EN175301-803	-	-	-	-	-	IP 65	Pg 7	-
	Plug indicador	V10012-D13	DIN EN175301-803	-	12 ... 24 V	12 ... 24 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10012-D18	DIN EN175301-803	-	110 V	110 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10012-D19	DIN EN175301-803	-	220 V	220 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		VCB22-19F	DIN EN175301-803	-	220 V	220 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
	Plug indicador com cabo moldado	V10014-D01	DIN EN175301-803	1000mm	24 V	24 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10014-D03	DIN EN175301-803	3000mm	24 V	24 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10015-D01	DIN EN175301-803	1000mm	110 V	110 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10015-D03	DIN EN175301-803	3000mm	110 V	110 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10016-D01	DIN EN175301-803	1000mm	220 V	220 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
		V10016-D03	DIN EN175301-803	3000mm	220 V	220 V	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	0,25W
	Gaxeta emissora de luz	V10037-E13	DIN EN175301-803	-	12 ... 24 V	12 ... 24 V	LED,VDR	●	IP 65	-	0,25W
		V10037-E18	DIN EN175301-803	-	110 ... 120 V	110 ... 120 V	LED,VDR	●	IP 65	-	1W
		V10037-E19	DIN EN175301-803	-	220 ... 240 V	220 ... 240 V	LED,VDR	●	IP 65	-	1W
	Plug indicador	0589431	Padrão Ind.	-	24 Vcc	24 Vcc	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	-
		VCB22-13F	Padrão Ind.	-	24 Vcc	24 Vcc	LED,VDR	●	IP 65	Pg 7	-

Plugs 22mm conforme Padrão Industrial ou DIN EN175301-803 Forma B

Valv.	Plug	Modelo	Conector tipo	Compr. cabo	Voltagem c.a.	c.c.	Caract.	Supressor	Grau de proteção	Prensa cabo	Consumo energia
97300, V51/V53, Excel 22, V60/V63, ISOHSTAR, UM/22000, 97100	Plug com cabo moldado	M/P43313/3	22mm Padrão Indl.	3000mm	–	–	–	–	IP 65	Pg 9	–
											
	Plug com prensa cabo	M/P19063	22mm Padrão Indl.	–	–	–	–	–	IP 65	Pg 9	–
											
	Plug indicador	M/P24121/1	22mm Padrão Indl.	–	12 ... 24 V	12 ... 24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P24121/2	22mm Padrão Indl.	–	110 V	110 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P24121/3	22mm Padrão Indl.	–	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		VCB22-13J	22mm Padrão Indl.	–	24 V	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		VCB22-19J	22mm Padrão Indl.	–	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
	Plug indicador com cabo moldado	M/P43314/11	22mm Padrão Indl.	1000mm	24 V	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P43314/13	22mm Padrão Indl.	3000mm	24 V	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P43314/21	22mm Padrão Indl.	1000mm	110 V	110 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P43314/23	22mm Padrão Indl.	3000mm	110 V	110 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P43314/31	22mm Padrão Indl.	1000mm	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		M/P43314/33	22mm Padrão Indl.	3000mm	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	0,25W
	Gaxeta emissora de luz	M/P40859	22mm Padrão Indl.	–	12 ... 24 V	12 ... 24 V	LED, VDR	●	IP 65	–	0,25W
		M/P40886	22mm Padrão Indl.	–	110 ... 120 V	110 ... 120 V	LED, VDR	●	IP 65	–	1W
		M/P40860	22mm Padrão Indl.	–	220 ... 240 V	220 ... 240 V	LED, VDR	●	IP 65	–	1W
	Plug indicador	0680003000000000	DIN EN175301-803	–	12 ... 250 V	12 ... 250 V	–	●	IP 65	Pg 9	0,25W
		0664811000000000	DIN EN175301-803	–	–	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	1W
		0664812000000000	DIN EN175301-803	–	250 V	–	LED, VDR	●	IP 65	Pg 9	1W

Plugs 30mm conforme DIN EN175301-803 Forma A

Valv.	Plug	Modelo	Conector tipo	Compr. cabo	Voltagem		Caract.	Supressor	Grau de proteção	Prensa cabo	Consumo energia
ISOHSTAR, 97300, 24011, V04, V05, Excel 32, 80200, XSz VP10, 18D, 95000, 96000, 97100		M/P43315/1	DIN EN175301-803	1000mm	–	–	–	–	IP 65	Pg 11	–
		M/P43315/3	DIN EN175301-803	3000mm	–	–	–	–	IP 65	Pg 11	–
	Plug com prensa cabo	M/P15737	DIN EN175301-803	–	250 V	300 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		M/P19117	DIN EN175301-803	–	–	240 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		0570275000000000	DIN EN175301-803	–	250 V	300 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		0663303000000000	DIN EN175301-803	–	12 ... 250 V	12 ... 250 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		0570110000000000	DIN EN175301-803	–	12 ... 240 V	12 ... 240 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		LPBR/1330394	DIN EN175301-803	–	12 ... 240 V	12 ... 240 V	–	–	IP 65	Pg 11	–
		M/P24120/1	DIN EN175301-803	–	10 ... 50 V	10 ... 50 V	Lamp	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P24120/2	DIN EN175301-803	–	70 ... 115 V	70 ... 115 V	Neon	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P24120/3	DIN EN175301-803	–	150 ... 240 V	150 ... 240 V	Neon	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		LPBR/NS18209TC421	DIN EN175301-803	–	24 V	24 V	Neon	●	IP 65	Pg 11	0,25W
	Plug indicador	LPBR/NS18209TC441	DIN EN175301-803	–	115 V	115 V	Neon	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		LPBR/NS18209TC451	DIN EN175301-803	–	230 V	230 V	Neon	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P43316/11	DIN EN175301-803	1000mm	24 V	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P43316/13	DIN EN175301-803	3000mm	24 V	24 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P43316/23	DIN EN175301-803	3000mm	110 V	110 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P43316/31	DIN EN175301-803	1000mm	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 11	0,25W
	Plug indicador com cabo moldado	M/P43316/33	DIN EN175301-803	3000mm	220 V	220 V	LED, VDR	●	IP 65	Pg 11	0,25W
		M/P40861	DIN EN175301-803	–	12 ... 24 V	12 ... 24 V	LED,VDR	●	IP 65	–	0,25W
		M/P40880	DIN EN175301-803	–	110 ... 120 V	110 ... 120 V	LED,VDR	●	IP 65	–	0,25W
		M/P40862	DIN EN175301-803	–	220 ... 240 V	220 ... 240 V	LED,VDR	●	IP 65	–	0,25W
	Gaxeta emissora de luz										

Linha Clássica

VÁLVULAS SOLENÓIDE EM LINHA

Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT

- » Para atuadores de dupla ação
- » Comutação livre de crossover
- » Função de segurança em caso de falha de energia assegurada por retorno mola
- » Adequada para uso em locais externos com condições ambientais severas
- » Êmbolo deslizante com vedações macias auto-compensadoras e auto limpantes

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não lubrificado, nitrogênio e outros fluidos neutros

Pressão de operação:

1 ... 10 bar

Vazão:

1200 l/min

Temperatura:

Válvula: -20 °C ... +60 °C

Use ar seco para temperaturas negativas.

Proteja todas as conexões contra penetração de umidade em caso de uso em locais abertos



Modelos

Tipo do corpo BSPP	Tipo do corpo NPT	Conexão	Função	Acionamento	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Bobina (24 VCC)	Plug Básico
80207GM	80207AM	1/4"	3/2 vias N.F.	Solenóide/mola	1200	2,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
80208G0	8020870	3/8"	3/2 vias N.F.	Solenóide/ar mola	2200	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
8020850	8020871	1/2"	3/2 vias N.F.	Solenóide/ar mola	3000	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
80227GM	80227AM	1/4"	3/2 vias N.A.	Solenóide/mola	1200	2,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
80228G0	8022870	3/8"	3/2 vias N.A.	Solenóide/ar mola	2200	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
8022850	8022871	1/2"	3/2 vias N.A.	Solenóide/ar mola	3000	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
8021750	8021770	1/4"	3/2 vias	Solenóide/mola	1200	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
80218G0	8021870	3/8"	3/2 vias	Solenóide/mola	2200	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394
8021950	8021971	1/2"	3/2 vias	Solenóide/mola	3000	1,5 ... 10	1	0000000020002400	LPBR/1330394

Para válvulas sem bobina exclua os últimos nove dígitos. Outras opções disponíveis chame sua Equipe Norgren.

VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT

Modelos


MODELO 26360									
Tipo do corpo BSPP	Tipo do corpo NPT	Conexão	Função	Acionamento	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.	Bobina (24 VCC)	Plug Básico
26360GM	26360AM	1/4"	5/2 vias	Solenóide/mola	1200	3,5 ... 10	3	0000000020002400	LPBR/1330394
26370G0	2637070	3/8"	5/2 vias	Solenóide/ar mola	2200	2,0 ... 10	4	0000000020002400	LPBR/1330394
2637050	2637071	1/2"	5/2 vias	Solenóide/ar mola	3000	2,0 ... 10	5	0000000020002400	LPBR/1330394
2636200	2636270	1/4"	5/2 vias	Solenóide/ Solenóide	1200	1,0 ... 10	5	0000000020002400	LPBR/1330394
26372G0	2637270	3/8"	5/2 vias	Solenóide/ Solenóide	2200	2,0 ... 10	6	0000000020002400	LPBR/1330394
2637250	2637271	1/2"	5/2 vias	Solenóide/ Solenóide	3000	2,0 ... 10	6	0000000020002400	LPBR/1330394

Detalhes dos solenóides

Modelo	Tensão	Modelo Bobina	Grau de proteção	Potência na partida/serviço
0000000020002400	24 VCC	0200	IP-65 (com plug)	11 W
0000000020011060	110/120 VAC 50/60 Hz	0200	IP-65 (com plug)	22/15 VA
0000000020022060	220/240 VAC 50/60 Hz	0200	IP-65 (com plug)	22/15 VA





VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT



Dimensões

Modelo	A	B	E	F	H	K	L	M	P	S	T	U	W	X	Des. No.
8020766	G1/4	120	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020767	G1/4	127	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020765	G1/4	127	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020867	G1/2	157	77,5	65	31,5	-	29	50	7	35	23,5	33	46	-	1
8020865	G1/2	148	77,5	65	31,5	-	29	50	7	35	23,5	33	46	-	1




Válvulas de Controle Direcional



A linha de Válvulas de Controle Direcional Norgren Guardian de 3/2, 5/2 e 5/3 vias está disponível nas opções acionadas por mola ou por solenoide.

Com preço atraente e prontamente disponível em estoque, a linha Norgren Guardian é adequada para uma ampla gama de aplicações industriais. Ele vem com o alto padrão de serviço e suporte que você encontra na Norgren.

- » Temperatura ambiente/fluido: -5°C ... +70°C
- » Pressão operacional: 1,5 a 8 bar
- » Conexões M5, G1/8 ... G1/2
- » 3/2, 5/2 e 5/3 vias
- » Opção NAMUR disponível
- » Empurre e gire para travar o atuador manual
- » Conector com LED como padrão
- » Sistema de sub-base até 17 válvulas
- » Adequado para a maioria das aplicações de automação industrial



VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Série Norgren Guardian VCB22

3/2, 5/2 e 5/3. Atuadas por solenóide M5, 1/8 ... 1/2 (ISO G & NPT) e 1/4, 3/8 (ISO G & NPT)



Materiais

Corpo e sub-bases: Alumínio

Parafusos: Aço niquelado

Placa cega: Aço galvanizado

Molas: Aço inoxidável

Carretel: Alumínio

Atuador manual:

Vedações: NBR

Metal (M5, G1/8),

Plástico (G1/4 ... 1/2)

- » Válvulas em linha de alta vazão
- » Conector com LED como padrão
- » Sistema de sub-base para fácil montagem

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido, filtrado a 40µm, lubrificado ou não lubrificado

Pressão de operação: 1,5 ... 8 bar (22 ... 116 psi)

Vazão: 245... 3350 l / min, à pressão de entrada 6 bar (87 psi), com 1 bar (14,5 psi) de queda

Tensão: 24 V c.c. ... 240 V c.c. (outras opções disponíveis)

Temperatura ambiente e do fluido:

-5 ... +70°C

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F)

Detalhes elétricos para operadores de solenóide

Tolerância de tensão	± 10%
Classificação	100% Serviço contínuo
Conexão elétrica (correspondente à bobina escolhida)	Padrão industrial 22 mm
Solenóide	2 x 180 ° para M5 e G1 / 8, 4 x 90 ° para G1 / 4 ... 1/2
Atuador manual	Empurrar e girar para travar
Classe de proteção	IP65

Válvulas de controle direcional 3/2, Normalmente Abertas (NA)

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A317D-C52***	M5	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,13	1
	VCB22A317D-CA2***	G1/8	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	600	1,5 ... 8	0,13	1
	VCB22B317A-AB2***	G1/4	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,2	1
	VCB22C317A-AC2***	G3/8	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1500	1,5 ... 8	0,27	1
	VCB22D317A-AD2***	G1/2	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	3300	1,5 ... 8	0,38	1



Válvulas de controle direcional 3/2, Normalmente Fechadas (NF)

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A417D-C52***	M5	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,13	1
	VCB22A417D-CA2***	G1/8	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	600	1,5 ... 8	0,13	1
	VCB22B417A-AB2***	G1/4	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,2	1
	VCB22C417A-AC2***	G3/8	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1500	1,5 ... 8	0,27	1
	VCB22D417A-AD2***	G1/2	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	3300	1,5 ... 8	0,38	1
	VCB22A411D-C52***	M5	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,18	2
	VCB22A411D-CA2***	G1/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	600	1,5 ... 8	0,18	2
	VCB22B411A-AB2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,3	2
	VCB22C411A-AC2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1500	1,5 ... 8	0,32	2
	VCB22D411A-AD2***	G1/2	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	3300	1,5 ... 8	0,51	2



* A função NAMUR 3/2 pode ser alcançada aplicando a placa de conversão na válvula NAMUR 5/2

* NF = Normalmente fechado, NA = Normalmente aberto


Válvulas de controle direcional 5/2, versão em linha

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A517D-C52***	M5	Solenóide/Mola	-0...+70	Interno	245	1,5 ... 8	0,13	3
	VCB22A517D-CA2***	G1/8	Solenóide/Mola	-0...+70	Interno	600	1,5 ... 8	0,13	3
	VCB22B517A-AB2***	G1/4	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,2	3
	VCB22C517A-AC2***	G3/8	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	1800	1,5 ... 8	0,28	3
	VCB22D517A-AD2***	G1/2	Solenóide/Mola	-5...+70	Interno	3350	1,5 ... 8	0,5	3
	VCB22A511D-C52***	M5	Solenóide/solenóide	-0...+70	Interno	245	1,5 ... 8	0,19	4
	VCB22A511D-CA2***	G1/8	Solenóide/solenóide	-0...+70	Interno	600	1,5 ... 8	0,19	4
	VCB22B511A-AB2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,31	4
	VCB22C511A-AC2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1800	1,5 ... 8	0,39	4
	VCB22D511A-AD2***	G1/2	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	3350	1,5 ... 8	0,62	4


Válvulas direcionais 5/2, versão NAMUR

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22C517A-AE2***	G1/4	Solenóide/Mola	-0...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,29	6
	VCB22C517A-AF2***	G3/8	Solenóide/Mola	-0...+70	Interno	1800	1,5 ... 8	0,29	6
	VCB22C511A-AE2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1050	1,5 ... 8	0,39	7
	VCB22C511A-AF2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1800	1,5 ... 8	0,39	7


Válvulas de controle direcional 5/3, Todos Orifícios Bloqueados (CF)

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A611D-C52***	M5	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22A611D-CA2***	G1/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	470	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22B611A-AB2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	700	1,5 ... 8	0,36	5
	VCB22C611A-AC2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1200	1,5 ... 8	0,46	5
	VCB22D611A-AD2***	G1/2	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	2400	1,5 ... 8	0,71	5

Válvulas de controle direcional 5/3, Centro Negativo (CN)

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A711D-C52***	M5	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22A711D-CA2***	G1/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	470	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22B711A-AB2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	700	1,5 ... 8	0,36	5
	VCB22C711A-AC2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1200	1,5 ... 8	0,46	5
	VCB22D711A-AD2***	G1/2	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	2400	1,5 ... 8	0,71	5

Válvulas de controle direcional 5/3, Centro Positivo (CP)

Símbolo	Modelo	Conexão	Atuação	Fluido/ Ambiente (°C)	Alimentação do Piloto	Fluxo (l/min)	Pressão da Operação (bar)	Peso (kg)	Desenho No.
	VCB22A811D-C52***	M5	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	240	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22A811D-CA2***	G1/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	470	1,5 ... 8	0,21	5
	VCB22B811A-AB2***	G1/4	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	700	1,5 ... 8	0,36	5
	VCB22C811A-AC2***	G3/8	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	1200	1,5 ... 8	0,46	5
	VCB22D811A-AD2***	G1/2	Solenóide/solenóide	-5...+70	Interno	2400	1,5 ... 8	0,71	5

Seleção de opções

VCB22 ★ ★ ★ ★ ★ - ★ ★ ★ ★ ★

Largura da válvula	Substituir
18mm	A
22mm	B
27mm	C
34mm	D

Função	Substituir
3/2 NA	3
3/2 NF	4
5/2	5
5/3 CF	6
5/3 CP	7
5/3 CN	8

Atuação	Substituir
Solenóide/solenóide	11
Solenóide/Mola pneumática	17

Operador	Substituir
Bobina solenóide de 15 mm (apenas 18 mm)	D-C
22 mm bobina solenóide	A-A

Tensão (para VCB22A)	Substituto
24 V c.c.	13F
110 V c.a.	18F
220 V c.a.	19F

Voltagem (para VCB22B/C/D)	Substituto
24 V c.c.	13J
24 V c.a.	14J
110 V c.a.	18J
220 V c.a.	19J
240 V c.a.	20J

Atuador manual	Substituto
Empurrar e girar para travar	2

Fio	Substituir
M5 (18mm largura)	5
G1/8 (18mm largura)	A
G1/4 (22mm largura)	B
G3/8 (27mm largura)	C
G1/2 (34mm largura)	D
G1/4 NAMUR (27mm largura)	E
G3/8 NAMUR (27mm largura)	F
1/8 NPT (18mm largura)	P
1/4 NPT (22mm largura)	R
3/8 NPT (27mm largura)	S
1/2 NPT (34mm largura)	T
1/4 NPT (27mm largura)	U
3/8 NPT NAMUR (27mm largura)	V

* A função 3/2 NAMUR pode ser alcançada aplicando a placa de conversão na válvula 5/2 NAMUR

** A placa de conversão precisa ser solicitada separadamente

* A função 3/2 NAMUR pode ser alcançada aplicando a placa de conversão na válvula 5/2 NAMUR

** A placa de conversão precisa ser solicitada separadamente

Sub-bases e acessórios

Séries	Sub-bases válvulas 5/2 e 5/3 *2)	Placa cega sub base 5/2 e 5/3	Sub-base de 3/2 válvulas de passagem *2)	Placa cega sub-base 3/2 vias	Placa de conversão NAMUR
					
VCB22A	VCB22A**	VCB22A0551	VCB22A/3**	VCB22A0351	-
VCB22B	VCB22B**	VCB22B0551	VCB22B/3**	VCB22B0351	-
VCB22C	VCB22C**	VCB22C0551	VCB22C/3**	VCB22C0351	VCB22C-Z01 *3) *4)
VCB22D	VCB22D**	VCB22D0551	VCB22D/3**	VCB22D0351	-

* 2) Insira o código da estação após o número do modelo **: 01 ...17

* 3) Para os modelos G1/4 e G3/8

* 4) A função 3/2 NAMUR pode ser alcançada aplicando a placa de conversão na válvula 5/2 NAMUR. A placa de conversão precisa ser solicitada separadamente.

Bobina de 15mm (para VCB22A)

	Voltagem	Ligar partida/serviço	Forma do conector	Código	Número da peça (para pedir como acessório)
	24 V c.c.	2,8 W	Padrão industrial	13F	VCB22-15-13F
	110 V c.a.	3 VA	Padrão industrial	183F	VCB22-15-18F
	220 V c.a.	2,5 VA	Padrão industrial	19F	VCB22-15-19F

Conector da bobina

Padrão industrial de 15mm	Padrão industrial de 22mm	Padrão industrial de 22mm
		
VCB22-13F 24 V d.c.	VCB22-13J 24 V c.c.	M/P24121/1 24 V c.a./c.c.
VCB22-19F 110/ 220 V c.a.	VCB22-19J 110/ 220 V c.a.	M/P24121/3 150 - 250 V c.a.

*O conector com LED é oferecido como padrão


Bobina de 22mm (para VCB22 B/C/D)

	Voltagem	Ligar partida/serviço	Forma do conector	Código	Número da peça (para pedir como acessório)
	24 V c.c.	3 W	Padrão industrial	13J	VCB22-22-13J
	24 V c.a.	4/2.5 VA	Padrão industrial	14J	309902450
	110 V c.a.	3,5 VA	Padrão industrial	18J	VCB22-22-18J
	220 V c.a.	3,5 VA	Padrão industrial	19J	VCB22-22-19J
	240 V c.a.	6/5.0 VA	Padrão industrial	20J	309923050


*Por favor, consulte o depto. técnico para aplicação da bobina 14J, 18J, 19J acima de +40°C.

Dimensões


① Válvula 3/2 simples solenóide retorno por mola




② Válvula 3/2 duplo solenóide




③ Válvula 5/2 simples solenóide, retorno por mola



④ Válvula 5/2 duplo solenóide




⑤ Válvula 5/3 duplo solenóide




- 1 Atuador manual (empurrar e girar para travar)
- 2 2 x 180° para M5 e G1/8
4 x 90° para G1/4 e G1/2
- 3 A placa de conexão é montada pelo cliente

⑥ Válvula 5/2 e 3/2, NAMUR simples solenóide



⑦ Válvula solenóide dupla 5/2 e 3/2, NAMUR



Dimensões

Modelo	No.	A	C	ø D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ø P	ø Q	R	S	T	U	V
VCB22A317D-C52*** VCB22A417D-C52***	1	88	21	3.2	54	27	7.5	3	2.5	M5	M5	16	39	19	-	M5	3.3	6	-	13	18	-
VCB22A317D-CA2*** VCB22A417D-CA2***	1	88	21	3.2	54	27	7.5	3	2.5	G1/8	G1/8	16	39	19	-	G1/8	3.3	6	-	13	18	-
VCB22B317A-AB2*** VCB22B417A-AB2***	1	110	25	4.3	67	35	8.2	3	5	G1/4	G1/4	22.5	55	30	-	G1/4	3.3	6	-	17	22	-
VCB22C317A-AC2*** VCB22C417A-AC2***	1	118	30	4.3	70	40	10.5	3	5	G3/8	G3/8	24	55	35	-	G3/8	4.3	6	-	20	27	-
VCB22A411D-C52***	2	131	21	3.2	54	27	7.5	3	2.5	M5	M5	16	39	19	-	M5	3.3	6	-	13	18	-
VCB22A411D-CA2***	2	131	21	3.2	54	27	7.5	3	2.5	G1/8	G1/8	16	39	19	-	G1/8	3.3	6	-	13	18	-
VCB22B411A-AB2***	2	165	25	4.3	67	35	8.2	3	5	G1/4	G1/4	22.5	55	30	-	G1/4	3.3	6	-	17	22	-
VCB22C411A-AC2***	2	173	24	4.3	70	40	10.5	4	5	G3/8	G3/8	24	55	35	-	G3/8	4.3	6	-	20	27	-
VCB22A517D-C52***	3	99	14	3.2	54	27	4	3	2.5	M5	-	27.1	39	30	13.9	M5	3.3	6	-	13	18	28.5
VCB22A517D-CA2***	3	99	14	3.2	54	27	4	3	2.5	G1/8	-	28	39	30	16	G1/8	3.3	6	3	13	18	28.5
VCB22B517A-AB2***	3	118	20	4.3	67	35	7	3	5	G1/4	G1/4	36	55	38	21	G1/4	3.3	6	3	17	22	32
VCB22C517A-AC2***	3	135	24	4.3	70	40	6.5	4	5	G3/8	G3/8	45	55	50	24	G3/8	4.3	8	4	20	27	40
VCB22D517A-AD2***	3	170	28	5.5	74	50	7.5	4	5	G1/2	G1/2	63	55	72	36	G1/2	4.3	8	4	27	34	58
VCB22A511D-C52***	4	142	14	3.2	54	27	4	3	2.5	M5	-	27.1	39	30	13.9	M5	3.3	6	-	13	18	-
VCB22A511D-CA2***	4	142	14	3.2	54	27	4	3	2.5	G1/8	-	28	39	30	16	G1/8	3.3	6	3	13	18	-
VCB22B511A-AB2***	4	117	20	4.3	67	35	7	3	5	G1/4	G1/4	36	55	38	21	G1/4	3.3	6	3	17	22	-
VCB22C511A-AC2***	4	190	24	4.3	70	40	6.5	4	5	G3/8	G3/8	45	55	50	24	G3/8	4.3	8	4	20	27	-
VCB22D511A-AD2***	4	225	28	5.5	74	50	7.5	4	5	G1/2	G1/2	63	55	72	36	G1/2	4.3	8	4	27	34	-
VCB22A611D-C52*** VCB22A711D-C52*** VCB22A811D-C52***	5	157	14	3.2	54	27	4	3	2.5	M5	M5	27.1	39	30	13.9	M5	3.3	6	-	13	18	-
VCB22A611D-CA2*** VCB22A711D-CA2*** VCB22A811D-CA2***	5	157	14	3.2	54	27	4	3	2.5	G1/8	G1/8	29.1	39	30	13.9	G1/8	3.3	6	-	13	18	-
VCB22B611A-AB2*** VCB22B711A-AB2*** VCB22B811A-AB2***	5	192	20	4.3	67	35	7	3	5	G1/4	G1/4	36	55	38	21	G1/4	3.3	6	3	17	22	-
VCB22C611A-AC2*** VCB22C711A-AC2*** VCB22C811A-AC2***	5	207	24	4.3	70	40	6.5	4	5	G3/8	G3/8	45	55	50	24	G3/8	4.3	8	4	20	27	-
VCB22D611A-AD2*** VCB22D711A-AD2*** VCB22D811A-AD2***	5	248	28	5.5	74	50	7.5	4	5	G1/2	G1/2	63	55	72	36	G1/2	4.3	8	4	27	34	-
VCB22C517A-AE2***	6	135	-	-	70	40	9.5	6	5	G1/4	G1/4	45	55	24	-	20	5.5	9	-	32	27	40
VCB22C517A-AF2***	6	135	-	-	70	40	9.5	6	5	G3/8	G1/4	45	55	24	-	20	5.5	9	-	32	27	40
VCB22C511A-AE2***	7	190	-	-	70	40	9.5	6	5	G1/4	G1/4	45	55	24	-	20	5.5	9	-	32	27	-
VCB22C511A-AF2***	7	190	-	-	70	40	9.5	6	5	G3/8	G1/4	45	55	24	-	20	5.5	9	-	32	27	-

*A função NAMUR 3/2 pode ser alcançada aplicando a placa de conversão na válvula NAMUR 5/2

[illegible]

[Pressostatos]

4

Uma ampla linha de Pressostatos, fornecendo diferentes opções para converter alterações de pressão em sinal elétrico. A linha inclui pressostatos eletro-mecânicos e eletrônicos para aplicações pneumáticas e todos os fluidos.

A linha Norgren contém produtos novos e também exemplos de nossas linhas clássicas. Cada página do catálogo mostra detalhes abrangentes e folha de dados em pdf, disponíveis on line ou através da webstore.



Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de pressostato da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com o time Norgren.

Pressostatos Eletro-Mecânicos

Pneumático 18D -1 a 30 bar  página 129	Hidráulico 18D 5 a 420 bar  página 130	20D Baixa pressão, Multifluido e ATEX -0,025 a 100 bar  página 131
--	--	--


Pressostatos Eletrônicos

54D Eletrônico -1 a 16 bar  página 132	34D Eletrônico -1 a 600 bar  página 134
--	---

PRESSOSTATO ELETRO-MECÂNICO

18D Pneumático

-1 a 30 bar



- » Contatos dourados
- » Longa vida útil
- » Resistente à vibração até 15 g
- » Microchave com aprovação da UL e CSA
- » Operação intrinsicamente segura

Características Técnicas

Fluido:

Fluidos neutros, líquidos e gasosos

Operação:

Diafragma

Temperatura ambiente:

-10°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Repetibilidade:

±3%, do fundo de escala

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Entrega rápida
- » Garantia gratuita de 2 anos

USE ESTA LINHA DE SENSORES PARA SUBSTITUIR:

- » Linha Bosch Rexroth PM1
- » Linha Festo VPEV

Modelos

PADRÃO Modelo	Faixa de pressão (bar)	Conexão de processo	Conexão elétrica	Diferencial de pressão	Sobre-pressão máxima (bar)	Plug
						
0880100000000000	-1 a 0	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,15 a 0,18	80	LPBR/1330394
0880200000000000	0,2 a 2	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,20 a 0,35	80	LPBR/1330394
0880300000000000	0,5 a 8	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,35 a 0,85	80	LPBR/1330394
0880400000000000	1 a 16	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	0,40 a 1,20	80	LPBR/1330394
0881300000000000	0,5 a 8	Flange	DIN EN 175301-803 Forma A	0,35 a 0,85	80	LPBR/1330394
0881400000000000	1 a 16	Flange	DIN EN 175301-803 Forma A	0,40 a 1,20	80	LPBR/1330394

* Pressostato isento de substâncias agressivas a revestimento por pintura (LABS), plug necessita ser solicitado separadamente.

Acessórios

PRESSOSTATO ELETRO-MECÂNICO

Hidráulico 18D

5 a 420 bar

- » Microchave com contatos dourados
- » Longa vida útil
- » Resistente à vibração até 15 g
- » Microchave com aprovação da UL e CSA
- » Operação intrinsecamente segura

Características Técnicas

Fluido:

Para fluidos neutros, auto lubrificantes, ex. óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo combustível leve

Operação:

Sistema de sensoramento tipo pistão

Temperatura:

Fluido/Ambiente -10 a +80°C


Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Viscosidade operacional:


Até 1000mm²/s

Repetibilidade:


±3%, do fundo de escala



G1/4



Flange



PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- » Sempre em estoque
- » Garantia gratuita de 2 anos
- » Entrega rápida

USE ESTA LINHA DE Sensores PARA SUBSTITUIR:

- » Linha Bosch Rexroth PM1
- » Linha Festo PEV

Modelos

Modelo	Faixa de pressão (bar)	Conexão de processo	Conexão elétrica	Diferencial de pressão (bar)	Sobre-pressão máxima (bar)	Plug
0882100000000000	5 a 70	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	10,5 a 15	400	LPBR/1330394
0882300000000000	25 a 250	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	LPBR/1330394
0882400000000000	40 a 420	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	17 a 38	400	LPBR/1330394
0883200000000000	10 a 160	Flange	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	LPBR/1330394
0882200000000000	10 a 160	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	LPBR/1330394

Plug incluso no produto.

Acessórios



PRESSOSTATO ELETRO-MECÂNICO

Série 20D

Multifluido: 0,5 a 16 bar – Multifluido ATEX: 0,5 a 10 bar – Baixa pressão -0,025 a 1,6 bar

ATEX 20D



Multifluido 20D



- » Alta precisão
- » Corpo de metal robusto (Padrão e Baixa pressão)
- » Corpo de metal robusto na versão resistente ao tempo (ATEX)

Características Técnicas

Fluido:

Para fluidos líquidos e gasosos, neutros, agressivos (somente Padrão) e não inflamável

Pressão de operação:

Multifluidos: 0,5 a 16 bar

ATEX Multifluido: 0,5 a 10 bar

Baixa pressão: -0,025 a 1,6 bar

Disponíveis outras faixas. Contate sua Equipe Norgren.

Temperatura:

Fluido Ambiente

-10 a +100°C

-25 a +80°C (Padrão e Baixa pressão)



-10 a +75°C

-10 a +75°C (ATEX)

Repetibilidade:

±1% do fundo de escala

Baixa pressão 20D



Modelos

MULTIFLUIDO Modelo	Faixa de pressão (bar)	Conexão de processo	Conexão elétrica	Diferencial de pressão (bar)	Faixa – Diferencial de Pressão (bar)			Sobre-pressão (bar)
					Inf. min	Inf. max	Superior	
	0,5 a 6	G1/2	Prensa cabo Pg 13.5	Ajustável	0,80	0,90	5,00	20
	0,5 a 10	G1/2	Prensa cabo Pg 13.5	Ajustável	0,90	1,90	8,00	20
	0,5 a 10	G1/2	M20 x 1,5	Ajustável	0,90	1,90	8,00	20
	1 a 16	G1/2	M20 x 1,5	Ajustável	1,70	2,00	12,00	50
	0,5 a 6	G1/2	Prensa cabo Pg 13.5	Fixo	0,30	0,35	-	20
	0,5 a 10	G1/2	Prensa cabo Pg 13.5	Fixo	0,30	0,40	-	20
	0,5 a 10	G1/2	M20 x 1,5	Fixo	0,30	0,40	-	20
	1 a 16	G1/2	M20 x 1,5	Fixo	0,70	0,80	-	50

Acessórios

Plug	Suporte - Aço
-	05747720
-	05747720
-	05747720
-	05747720
-	05747720
-	05747720
-	05747720
-	05747720

MULTIFLUIDO ATEX								
1841615000000000	0,5 a 10	G1/2	M20 x 1,5	Fixo	0,70	0,90	-	20
1851615000000000	0,5 a 10	G1/2	M20 x 1,5	Ajustável	0,70	0,90	8,00	20
BAIXA PRESSÃO								
1812500000000000	0 a 0,025	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	Fixo	0,003	0,004	-	0,5
1812600000000000	0 a 0,06	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	Fixo	0,004	0,006	-	0,5
1812700000000000	0,004 a 0,16	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	Fixo	0,004	0,008	-	0,5
1812800000000000	0 a 0,25	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	Fixo	0,004	0,009	-	0,5

Note: Disponíveis outras faixas de pressão. Contate sua Equipe Norgren.

PRESSOSTATO ELETRÔNICO

Série 54D

-1 a 16 bar

- » -1... 16 bar, com três faixas de pressão
- » Compacto, robusto e leve com conexão G1/8
- » 2 saídas de comutação ou 1 saída de comutação (configurável IO-Link), 1 analógica (4 ... 20mA)
- » Mudança de cor do display de pressão configurável no ponto de comutação (vermelho/verde)
- » Alta resistência a sobrepressão e vácuo
- » Opção de configuração como sensor de pressão diferencial
- » UL-listado

Características Técnicas

Fluido:

Para ar comprimido neutro e agressivo (filtrado / lubrificado / não lubrificado)

Temperatura ambiente / fluido:

Ambiente:

0 ... +70°C (+32 ... +158°F)

Fluido:

0 ... +70°C (+32 ... +158°F)

O suprimento de ar deve ser seco o suficiente para evitar a formação de gelo em temperaturas abaixo de +2°C (+35°F)

Display:

Visor alfanumérico, 4 dígitos (vermelho / verde), unidades de pressão programáveis: bar, kPa, psi, inHg


Repetibilidade:

±0,5% da escala completa (FS) - sem sensibilidade à temperatura

Materiais:

Corpo: PBT, FKM, Poliéster

Partes úmidas: Latão, FKM, Silicone (revestido), PBT



- 1 Conexão de pressão principal (G1/8)
2 Conexão de pressão auxiliar para detecção de pressão diferencial (M5)

Parâmetros elétricos

Conexão elétrica:

Suprimento de energia:

M12 x 1 (contatos banhados a ouro) UB = 18... 30 VDC
polaridade reversa protegida
(de acordo com EN 50178 SELV / PELV)

Conexão elétrica M8 x 1 (2 x PNP)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marron
2	Out 2 (PNP)	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP)	Preto

Conexão elétrica M8 x 1 (1 x PNP, 1 x analógico)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marron
2	Analógico (4 ... 20 mA)	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP) / IO-Link	Preto



PRESSOSTATO ELETRÔNICO Série 54D

-1 a 16 bar

Modelo - Sinal de saída 2 x PNP

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
54D-V101G-DD0-AA	G1/8	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	20	290	2 x PNP
54D-V110G-DD0-AA	G1/8	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	20	290	2 x PNP
54D-P016G-DD0-AA	G1/8	0 ... 16	0 ... 232	20	290	2 x PNP

Modelo - Sinal de saída 1 x PNP (opcional para ser configurável IO-Link) / 1 x analógico

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
54D-V101G-DA1-AA	G1/8	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	20	290	1 x PNP / 1 x analógico
54D-V110G-DA1-AA	G1/8	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	20	290	1 x PNP / 1 x analógico
54D-P016G-DA1-AA	G1/8	0 ... 16	0 ... 232	20	290	1 x PNP / 1 x analógico

* Picos de pressão de curto prazo não podem exceder este valor limite durante a operação.

A utilização operacional da sobrepressão não é permitida. A sobrepressão corresponde à pressão máxima de teste

Acessórios

Conector M8 x 1 4 pin, 90°	4-pin, 90°	4-pin, reto
		
0523449000000000 (cabo de 1,5m, 4-pin)	0523446000000000 (cabo de 1,5m, 4-pin, ângulo de 90°)	54D - Grampo para trilho
0523447000000000 (cabo de 5m, 4-pin)	0523448000000000 (cabo de 5m, 4-pin, ângulo de 90°)	

PRESSOSTATO ELETRÔNICO

Série 34D

-1 a 600 bar

- » -1 ... 600 bar em diferentes faixas de pressão
- » Conexão G1/4 ou montagem de flange com adaptador
- » Duas opções de saída; 2x saídas digitais ou 1x digital e 1x analógica (ambas as opções IO-Link configuráveis)
- » Visor multicolor de 4 dígitos com mudança de cor configurável (vermelho / verde) no ponto de ajuste
- » A parte superior do corpo pode ser girada 345° em relação à conexão do processo para facilitar o alinhamento da tela
- » Adequado para ambientes industriais agressivos e de controle de processo
- » Alta resistência à sobrepressão
- » UL-listado



Características Técnicas

Fluido:

Para fluidos neutros e agressivos, gasosos e líquidos

Temperatura ambiente / fluido:

Ambiente:

-25... + 80 °C (-13... + 176°F)

Fluido:

-25... +80°C (-13 ... + 176°F)

O suprimento de ar deve ser seco o suficiente para evitar a formação de gelo em temperaturas abaixo de +2°C (+35°F)

Display:

Display alfanumérico, 4 dígitos (vermelho/ verde), unidades de pressão programáveis: bar, PSI, Mpa

Repetibilidade:

± 0,5% da escala completa (FS) - sem sensibilidade à temperatura

Materiais:


Corpo: aço inoxidável (1.4404 / 316L);

PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC

Partes úmidas: aço inoxidável

(1.4404 / 316L); Al2O3

(cerâmica); FKM



Parâmetros elétricos


Conexão elétrica:	Suprimento de energia:
M12 x 1 (contatos banhados a ouro)	UB = 18... 30 VDC polaridade reversa protegida (de acordo com EN 50178 SELV / PELV)

Conexão elétrica M12 x 1 (2 x PNP)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Out 2	Branco
3	-	Azul
4	Out 1	Preto

Conexão elétrica M12 x 1 (1 x PNP, 1 x analógico)

PINO-No.	Sinal	Cor do cabo
1	+UB	Marrom
2	Analógico 4 ... 20 mA/0 ... 10V	Branco
3	-	Azul
4	Out 1 (PNP) / IO-Link	Preto



PRESSOSTATO ELETRÔNICO Série 34D

-1 a 600 bar

Modelo - Sinal de saída 2 x PNP (1 x IO-Link, configurável)

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
34D-V101G-DD1-AA	G1/4	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	10	145	2 x PNP
34D-V110G-DD1-AA	G1/4	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	75	1090	2 x PNP
34D-P016G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 232	85	1225	2 x PNP
34D-P040G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 580	200	2900	2 x PNP
34D-P100G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 1450	300	4350	2 x PNP
34D-P160G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 2320	350	5075	2 x PNP
34D-P250G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 3625	500	7250	2 x PNP
34D-P400G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 5800	800	11580	2 x PNP
34D-P600G-DD1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 8700	800	11580	2 x PNP

Modelo - Sinal de saída 1 x PNP (1 x IO-Link, configurável), 1 x analógico

Modelo	Tamanho da porta	Faixa de pressão (bar)	(psi)	Sobrepresão* (bar)	(psi)	Sinal de saída
34D-V101G-DA1-AA	G1/4	-1 ... 1	-14.5 ... 14.5	10	145	1 x PNP / 1 x analógico
34D-V110G-DA1-AA	G1/4	-1 ... 10	-14.5 ... 14.5	75	1090	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P016G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 232	85	1225	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P040G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 580	200	2900	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P100G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 1450	300	4350	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P160G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 2320	350	5075	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P250G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 3625	500	7250	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P400G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 5800	800	11580	1 x PNP / 1 x analógico
34D-P600G-DA1-AA	G1/4	0 ... 16	0 ... 8700	800	11580	1 x PNP / 1 x analógico

* Picos de pressão de curto prazo não podem exceder este valor limite durante a operação.

A utilização operacional da sobrepressão não é permitida. A sobrepressão corresponde à pressão máxima de teste

Acessórios

Conector M12 x 1 4 pin, 90°	4-pin, 90°	4-pin, reto	4-pin, reto
			
0523058000000000 (cabo de 2m, 4-pin)	0523056000000000 (direto sem cabo)	0523057000000000 (cabo de 2m, 4-pin)	0523055000000000 (direto sem cabo)
0523053000000000 (cabo de 5m, 4-pin)		0523052000000000 (cabo de 5m, 4-pin)	

[illegible]

[Preparação de Ar (FRL)]

Voltando a 1927, quando Carl Norgren fez o primeiro esboço do FRL original, a Norgren tem estado na vanguarda dos produtos de preparação de ar.

Nesta seção você encontrará a família completa dos produtos de preparação de ar. Testadas e aprovadas linhas Excelon e Olympian Plus, unidades miniatura e de alta capacidade e a série inovadora Excelon Pro. Listamos unidades para aplicação geral e mais especializadas aplicações – reguladores de precisão, unidades de aço inoxidável, válvulas para situações críticas de segurança, etc.

Use o guia de busca rápida para encontrar o produto certo que você precisa, folhas de dados em pdf disponíveis on line via Webstore ou chame a Equipe para cotação e entrega rápida.



Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de preparação de ar (frl) da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com a Equipe Norgren.

Excelon® – Sistema Modular

Filtros/reguladores e lubrificadores BL72, 73, 74 G1/4 a G1/2  Página 141	Filtros para aplicações gerais F72G, F73G, F74G G1/4 a G3/4  Página 142	Filtros removedores de óleo F72C, F73C, F74C, F74H G1/4 a G3/4  Página 144	Filtros removedores de vapor de óleo F72V, F74V G1/4 a G3/4  Página 146	Reguladores de pressão R72G, R73G, R74G G1/4 a G3/4  Página 147	Filtros/reguladores B72G, B73G, B74G G1/4 a G3/4  Página 149
Lubrificadores L72, L73, L74 G1/4 a G3/4  Página 151	Válvula de partida suave/exaustão P72F, P74F G1/4 a G3/4  Página 153	Acessórios  Página 154			

Séries Miniatura, Aplicação Geral

Filtros/reguladores e lubrificadores P1H G1/8, G1/4  Página 155	Filtro para aplicação geral F07 G1/8, G1/4  Página 156	Filtro coalescente F39 G1/8 a G1/4  Página 157	Reguladores de pressão R07 G1/8 a G1/4  Página 158	Filtro/regulador B07 G1/8, G1/4  Página 159	Lubrificadores L07 G1/8, G1/4  Página 160
---	--	--	--	---	---

Unidades de alta vazão

Reguladores Pilotados R18 G1.1/2 a G2  Página 161	Filtros para aplicações gerais F18 G2  Página 162	Filtros para aplicações gerais F17 G3/4 a G1.1/2  Página 163	Lubrificadores Micro-Fog e Oil-Fog L17 G3/4 a G1.1/2  Página 164	Regulador de Pressão R17 G3/4 a G1.1/2  Página 165	Filtro coalescente F46 G1 a G1.1/4  Página 166
Filtro coalescente F47 G1.1/2 a G2  Página 167					

Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de preparação de ar (frl) da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com a Equipe Norgren.


Aplicação Especial

Reguladores de precisão e para instrumentação 11-818  Página 168	Purgador automatico 17-016  Página 169	Regulador de pressão em miniatura R46 1/4 PTF  Página 170	Secadores de Ar Comprimido Tipo Refrigerante Série D14  Página 171
--	--	---	--

Acessórios

Manômetros  Página 173	Purgador, dreno automático  Página 173
--	--

Norgren Guardian Série 49

Filtros F49G G1/8 a G1/2  Página 175	Reguladores de Pressão R49G G1/8 a G1/2  Página 176	Lubrificadores L49C G1/8 a G1/2  Página 177	Filtros/reguladores para aplicação geral B49G G1/8 a G1/2  Página 178	Unidades combinadas C49B G1/8 a G1/2  Página 179	Unidades combinadas de filtro/regulador-lubrificador BL49 G1/8 a G1/2  Página 181
Válvulas Shut-off 3/2 T49E G1/8 a G1/2  Página 183					

Preparação de ar Unidade combinada



Saiba mais em
norgren.com/br

Ao considerar a melhor preparação de ar, essencial para máximo desempenho, há três elementos individuais A SER CONSIDERADO: filtro, regulador e lubrificador. Tradicionalmente, estes elementos podem ser adquiridos individualmente, e não é DIFÍCIL encontrar SISTEMA INCOMPLETO OU MONTADO INCORRETAMENTE.

O conceito Norgren de Unidade Combinada elimina a possibilidade de erros, ao oferecer um produto, um único código, com um único preço – um pacote total.

A unidade é pré-montada antes de ser despachada e inclui também um suporte de montagem, manômetro e uma válvula de bloqueio de exaustão, para isolar a unidade de alimentação de ar.

- » Excelon tem um sistema modular Quikclamp que permite que as unidades sejam removidas sem necessidade de desmontar a tubulação – unidades menores se beneficiando de menores tempos de parada na substituição
- » Unidades são fornecidas pré-montadas e prontas para instalar – reduzindo o custo de estoques, tempo de instalação e custo de mão de obra


Pré-montada



SISTEMA MODULAR EXCELON

Combinação filtros/reguladores e lubrificadores

BL72, 73, 74 – G1/4 a G1/2



*BL72, **BL73, ***BL74
Espaço mínimo para remoção do copo.

- » Unidades montadas incluem: filtro/regulador e lubrificador micro-fog completo com válvula de fechamento com exaustão, manômetro e suporte de montagem
- » Alta eficiência na remoção de água e partículas sólidas
- » Copos com trava tipo baioneta de rápida desmontagem
- » Botão de ajuste com trava com opção de lacre
- » Visor de nível com visibilidade de 360° e cúpula visora do lubrificador para fácil ajuste do gotejamento
- » Lubrificador Micro-fog para a maioria das aplicações pneumáticas gerais

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Temperatura ambiente: Copo transparente:

(BL72, BL73) -20°C ... +50°C

(BL74) -34°C ... +50°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Roscas: G1/4 à G3/4

Operação: Com alívio

Dreno: Automático ou manual

Materiais:

BL72

Corpo:

Zinco fundido

Copo transparente:

Polycarbonato

Elastômeros:

CR & NBR

BL73 & BL74

Corpo e protetor de copo metálico:

Alumínio fundido

Copo transparente:

Polycarbonato

Elastômeros:

CR & NBR

Modelos

UNID. MONT. COM VÁLVULA DE FECHAMENTO BL72, BL73 E BL74					
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL				
Modelo	Modelo	Rosca	Range Pressão de Ajuste de Saída	Elemento Filtrante	Copo
BL72-201GA	BL72-221G	G1/4	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-201G	BL73-221G	G1/4	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-301G	BL73-321G	G3/8	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-401G	BL73-421G	G1/2	0,3 à 10 bar	40	T
BL74-401G	BL74-421G	G1/2	0,3 à 10 bar	40	GT
BL74-601G	BL74-621G	G3/4	0,3 à 10 bar	40	GT

UNID. MONT. COM VÁLVULA DE FECHAMENTO BL72, BL73 E BL74					
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL				
Modelo	Modelo	Rosca	Range Pressão de Ajuste de Saída	Elemento Filtrante	Copo
BL72-205GA	BL72-225G	G1/4	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-205G	BL73-225G	G1/4	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-305G	BL73-325G	G3/8	0,3 à 10 bar	40	T
BL73-405G	BL73-425G	G1/2	0,3 à 10 bar	40	T
BL74-405G	BL74-425G	G1/2	0,3 à 10 bar	40	GT
BL74-605G	BL74-625G	G3/4	0,3 à 10 bar	40	GT

T=Copo transparente. GT= Copo transparente com protetor

Acessórios

Capa de trava	Kit de reparo Dreno automático	Dreno manual
4255-51	B72G-KITA40R & L72M-KIT	B72G-KITM40R & L72M-KIT
4355-51	B73G-KITA40R & L73M-KIT	B73G-KITM40R & L73M-KIT
4355-51	B73G-KITA40R & L73M-KIT	B73G-KITM40R & L73M-KIT
4355-51	B73G-KITA40R & L73M-KIT	B73G-KITM40R & L73M-KIT
4355-51	B74G-KITA40R & L74M-KIT	B74G-KITM40R & L74M-KIT
4355-51	B74G-KITA40R & L74M-KIT	B74G-KITM40R & L74M-KIT

SISTEMA MODULAR EXCELON

Filtros de Ar para Aplicações Gerais

F72G, F73G, F74G – G1/4 a G3/4

- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular e com outros produtos Excelon
- » Copo tipo baioneta de fácil desmontagem

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Copo de metal: 17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente*:

Copo transparente: -34°C ... +50°C

Copo de metal: (F73, F74) -34°C ... +80°C

*O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão**:

(72) 30 dm³/s – 1/4"

(73) 29 dm³/s – 1/4"; 35 dm³/s – 3/8"; 38 dm³/s – 1/2"

(74) 83 dm³/s – 1/2 e 3/4"

** Vazão obtida com pressão de alimentação de 6,3 bar, 0,5 bar de queda de pressão e elemento filtrante de 40 µm

Materiais:

F72G

Corpo: Zinco

Copo transparente: Policarbonato

Lentes indicadoras de nível (copo de metal): Policarbonato

Elemento filtrante: Polipropileno sinterizado

Elastômeros: Neoprene e Nitrílico

F73G & F74G

Corpo: Alumínio

Copo transparente: Policarbonato


Protetor de copo transparente: Zinco

Copo de metal: Alumínio

Lentes indicadoras de nível (copo de metal): Policarbonato

Elemento filtrante: Polipropileno sinterizado

Elastômeros: Neoprene e Nitrílico



Espaço mínimo para remoção do copo.

Dimensões

Séries	Dreno	A	B	C	F	G
72	Automático	141	192	19	50	48
	Manual	134	185	19	50	48
73	Automático	147	207	25	68	62
	Manual	156	216	25	68	62
74	Automático	161	230	25	80	74
	Manual	177	246	25	80	740

Modelos

SÉRIE F72G				
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL			
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento
				
F72G-2GN-AL3	F72G-2GN-QT3	G1/4	T	40 µm
F72G-2GN-AL1	F72G-2GN-QT1	G1/4	T	5 µm

M= Copo de metal. T=Copo transparente. GT= Copo transparente com protetor.
Para outras montagens e acessórios, verifique a página 154

Acessórios

Suporte de montagem em parede

4224-50
4224-50

Kit de reparo

Dreno automático	Dreno manual
	
F72G-KITA40	F72G-KITM40
F72G-KITA05	F72G-KITM05

SISTEMA MODULAR Excelon Filtros para Aplicações Gerais

F72G, F73G, F74G – G1/4 a G3/4

Modelos

SÉRIE F73G					Suporte de montagem em parede		
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL						
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento		Dreno automático	Dreno manual
							
F73G-2GN-AT3	F73G-2GN-QT3	G1/4	T	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-3GN-AT3	F73G-3GN-QT3	G3/8	T	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-4GN-AT3	F73G-4GN-QT3	G1/2	T	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-2GN-AD3	F73G-2GN-QD3	G1/4	M	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-3GN-AD3	F73G-3GN-QD3	G3/8	M	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-4GN-AD3	F73G-4GN-QD3	G1/2	M	40 µm	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
F73G-2GN-AT1	F73G-2GN-QT1	G1/4	T	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05
F73G-3GN-AT1	F73G-3GN-QT1	G3/8	T	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05
F73G-4GN-AT1	F73G-4GN-QT1	G1/2	T	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05
F73G-2GN-AD1	F73G-2GN-QD1	G1/4	M	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05
F73G-3GN-AD1	F73G-3GN-QD1	G3/8	M	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05
F73G-4GN-AD1	F73G-4GN-QD1	G1/2	M	5 µm	4424-50	F73G-KITA05	F73G-KITM05

SÉRIE F74G					Suporte de montagem em parede		
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL					Dreno automático	Dreno manual
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento			
							
F74G-4GN-AP3	F74G-4GN-QP3	G1/2	GT	40 µm	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
F74G-6GN-AP3	F74G-6GN-QP3	G3/4	GT	40 µm	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
F74G-4GN-AD3	F74G-4GN-QD3	G1/2	M	40 µm	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
F74G-6GN-AD3	F74G-6GN-QD3	G3/4	M	40 µm	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
F74G-4GN-AP1	F74G-4GN-QP1	G1/2	GT	5µm	4324-50	F74G-KITA05	F74G-KITM05
F74G-6GN-AP1	F74G-6GN-QP1	G3/4	GT	5µm	4324-50	F74G-KITA05	F74G-KITM05
F74G-4GN-AD1	F74G-4GN-QD1	G1/2	M	5µm	4324-50	F74G-KITA05	F74G-KITM05
F74G-6GN-AD1	F74G-6GN-QD1	G3/4	M	5µm	4324-50	F74G-KITA05	F74G-KITM05

M= Copo de metal. T=Copo transparente. GT= Copo transparente com protetor.
Para outras montagens e acessórios, verifique a página 154

SISTEMA MODULAR EXCELON

Filtros removedores de óleo 'Puraire'®

F72C, F73C, F74C, F74H – G1/4 a G3/4

- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular e com outros produtos Excelon
- » Alta eficiência na remoção de óleo e partículas sólidas
- » Copo tipo baioneta de fácil desmontagem
- » Indicador de vida útil como padrão

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Copo de metal: 17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente: -34°C ... +50°C

Copo de metal: -34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2 °C

Vazão:**

(72C) 4,5 dm³/s – 1/4"

(73C) 10 dm³/s – 1/4", 3/8" e 1/2"

(74C) 16 dm³/s – 1/2"

(74H) 28 dm³/s – 1/2" e 3/4"

** Vazão obtida com pressão de operação de 6,3 bar

Remoção de partícula: 0,01 µm

Roscas: 1/4 à 3/4 NPT ou ISO G

Dreno: Automático ou manual

Materiais:

Corpo, copo de metal e protetor de metal:

F72 - Zinco fundido

F73 / F74 - Alumínio fundido

Elastômeros: CR & NBR

Copo transparente: Policarbonato

Lentes indicadoras de nível (copo de metal):

Nylon transparente

Elemento filtrante:

Fibra Sintética & Espuma de Poliuretano

Nota: Instalar um pré-filtro de 5 µm compatível com a vazão do filtro removedor de óleo para uma vida útil máxima.



Espaço mínimo para remoção do copo

Dimensões

Séries	Dreno	A	B	C	E	F	G
F72C	Automático	141	192	19	53	50	48
	Manual	134	185	19	53	50	48
F73C	Automático	147	207	25	60	68	62
	Manual	156	216	25	60	68	62
F74C	Automático	161	230	25	60	80	74
	Manual	177	246	25	60	80	74
F74H	Automático	215	284	25	60	80	74
	Manual	230	300	25	60	80	74

Modelos

DRENO AUTOMÁTICO		DRENO MANUAL	
Modelo		Modelo	
	Rosca		Copo
			
F72C-2GD-AL0	G1/4	F72C-2GD-QT0	T
F73C-2GD-AT0	G1/4	F73C-2GD-QT0	T
F73C-3GD-AT0	G3/8	F73C-3GD-QT0	T
F73C-4GD-AT0	G1/2	F73C-4GD-QT0	T
F73C-2GD-AD0	G1/4	F73C-2GD-QD0	M
F73C-3GD-AD0	G3/8	F73C-3GD-QD0	M
F73C-4GD-AD0	G1/2	F73C-4GD-QD0	M

M= Copo de metal. T=Copo transparente. GT= Copo transparente com protetor.

* Para manter o teor de óleo indicado na pressão de alimentação a 6,3 bar

Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios.

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Kit de reparo
	
4224-50	F72C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C
4424-50	F73C-KITA0C

SISTEMA MODULAR Excelon Filtros removedores de óleo 'Puraire'®

F72C, F73C, F74C, F74H – G1/4 a G3/4

Modelos

Acessórios

Kit de reparo

DRENO AUTOMÁTICO		DRENO MANUAL			Suporte de montagem em parede	
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento		
						
F74C-3GD-AP0	F74C-3GD-QP0	G3/8	GT	40 µm	4324-50	F74C-KITA0C
F74C-4GD-AP0	F74C-4GD-QP0	G1/2	GT	40 µm	4324-50	F74C-KITA0C
F74C-3GD-AD0	F74C-3GD-QD0	G3/8	M	40 µm	4324-50	F74C-KITA0C
F74C-4GD-AD0	F74C-4GD-QD0	G1/2	M	40 µm	4324-50	F74C-KITA0C
F74H-4GD-AP0	F74H-4GD-QP0	G1/2	GT	5 µm	4324-50	F74H-KITA0C
F74H-6GD-AP0	F74H-6GD-QP0	G3/4	GT	5 µm	4324-50	F74H-KITA0C
F74H-4GD-AD0	F74H-4GD-QD0	G1/2	M	5 µm	4324-50	F74H-KITA0C
F74H-6GD-AD0	F74H-6GD-QD0	G3/4	M		4324-50	F74H-KITA0C

M= Copo de metal. T=Copo transparente. GT= Copo transparente com protetor.

* Para manter o teor de óleo indicado na pressão de alimentação a 6,3 bar
Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios.

SISTEMA MODULAR EXCELON

Filtros removedores de vapor de óleo 'Ultraire'®

F72V, F74V – G1/4 a G3/4

- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular e com outros produtos Excelon
- » Elemento de carvão ativado tipo absorvente remove vapores de óleo e a maioria dos odores de hidrocarbonetos
- » Copo tipo baioneta de fácil desmontagem
- » Indicação da alteração pela cor azul de alta intensidade (F72V)

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Copo de metal: 17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente: -20°C ... +50°C

Copo de metal: -20°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão*:

(72) 1,6 dm³/s

(74) 13,3 dm³/s

* Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar.

Teor de óleo residual: 0,003 mg/m³ máx. a +21°C

Materiais:

F72V

Corpo e copo metálico:

Zinco fundido

Copo transparente:

Polycarbonato

Elemento Filtrante:

Carvão ativado e polycarbonato

Elastômeros: NBR

F74V

Corpo e copo metálico:



Alumínio fundido

Elemento Filtrante:



Carvão ativado e alumínio

Elastômeros:

CR & NBR



* Dimensão mínima necessária para desmontar o copo



* Dimensão mínima necessária para desmontar o copo



Modelos



SÉRIE F72V			Acessórios		Kit de reparo	
Modelo	Rosca	Copo	Suporte de montagem em parede			
						
F72V-2GN-ETC	G1/4	T	4224-50		F72V-KITA0V	
F72V-3GN-ETC	G3/8	T	4224-50		F72V-KITA0V	
SÉRIE F74V			Acessórios		Kit de reparo	
Modelo	Rosca	Copo	Suporte de montagem em parede			
						
F74V-3GN-EMA	G3/8	M	4324-50		F74V-KITA0V	
F74V-4GN-EMA	G1/2	M	4324-50		F74V-KITA0V	
F74V-6GN-EMA	G3/4	M	4324-50		F74V-KITA0V	

M= Copo de metal. T=Copo transparente. * Para manter o teor de óleo indicado na pressão de alimentação a 6,3 bar Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios.

SISTEMA MODULAR EXCELRON

Reguladores de Pressão

R72G, R73G, R74G – G1/4 a G3/4



- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular
- » Projeto de válvula balanceada para otimização do controle de pressão
- » Modelos com alívio permitem redução da pressão secundária quando o sistema não possibilita a redução de pressão
- » Travamento com botão pressionado e acessório para lacre

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

20 bar (300 psi)

Temperatura ambiente:

(R72) -34°C ... +65°C

(R73 / R74) -34°C ... +80°C

(R73 / R74 – com manômetro) -34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

(R72) 33 dm³/s – 1/4"

(R73) 50 dm³/s – 1/4" e 60 dm³/s – 3/8" e 1/2"

(R74) 105 dm³/s – 1/2" e 3/4"

** Vazão obtida com pressão de entrada de 10 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Materiais:

Elastômeros: NBR

Tampa: Acetal

(R72)

Corpo: Zinco

Botão de ajuste: Acetal

Válvula: Polipropileno e Geolast® (TPV)

(R73 e R74)

Corpo e botão de ajuste: Alumínio

Válvula: Polipropileno e Geolast® (TPV)

Dimensões

Séries	A	B	C	F	G	H	Ø Furo	Espessura chapa
72	73	33	26	50	48	35	40	0 ... 4
73	96	39	31	68	62	56	48	2 ... 6
74	127	43	31	80	74	56	52	2 ... 6

Modelos

SÉRIE R72G	
Modelo	Rosca
	
R72G-2GK-RMN	G1/4

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem por pescoço	Manômetro 0 ... 10 bar	Capa de trava	
				
4224-50	74316-50	18-015-263	4255-51	R72G-KITR

*Vazão típica a 10 bar de pressão de alimentação e pressão secundária a 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar.
Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios

SISTEMA MODULAR Excelon Reguladores de Pressão

R72G, R73G, R74G – G1/4 a G3/4

Modelos

Acessórios

Kit de reparo

SÉRIE R73G		Suporte de montagem em parede		Manômetro 0 ... 10 bar	Capa de trava	
Modelo	Rosca		Suporte de montagem por pescoço			
						
R73G-2GK-RMN	G1/4	4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	R73G-KITR
R73G-3GK-RMN	G3/8	4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	R73G-KITR
R73G-4GK-RMN	G1/2	4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	R73G-KITR

SÉRIE R74G		Suporte de montagem em parede		Manômetro 0 ... 10 bar	Capa de trava	
Modelo	Rosca		Suporte de montagem por pescoço			
						
R74G-4GK-RMN	G1/2	4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	R74G-KITR
R74G-6GK-RMN	G3/4	4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	R74G-KITR

*Vazão típica a 10 bar de pressão de alimentação e pressão secundária a 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar.
Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios.

SISTEMA MODULAR EXCELON

Filtro/reguladores

B72G, B73G, B74G – G1/4 a G3/4



Espaço mínimo para remoção do copo.

Dimensões

Séries	Dreno	A	B	C	E	F	G	H	Ø Painel
72	Automático	141	192	26	73	50	48	35	40
	Manual	134	185	26	73	50	48	35	40
73	Automático	147	207	31	96	68	62	56	48
	Manual	156	216	31	96	68	62	56	48
74	Automático	161	230	31	127	80	74	56	52
	Manual	177	246	31	127	80	74	56	52

Modelos

SÉRIE B72G				
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL			
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento
				
B72G-2GK-AL3-RMN	B72G-2GK-QT3-RMN	G1/4	T	40 µm
B72G-2GK-AL1-RMN	B72G-2GK-QT1-RMN	G1/4	T	5 µm

M= Copo de metal. GT= Copo transparente com protetor. T=Copo transparente
Verifique a página 154 para mais montagens e acessórios.

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem em pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava	Dreno automático	Dreno manual
					
4224-50	74316-50	18-015-263	4255-51	B72G-KITA40R	B72G-KITM40R
4224-50	74316-50	18-015-263	4255-51	B72G-KITA05R	B72G-KITM05R

- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular e com outros produtos Excelon
- » Alta eficiência na remoção de água e partícula sólida
- » Copo tipo baioneta de fácil desmontagem
- » Travamento com botão pressionado e acessório para lacre

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Copo de metal: 17 bar (250 psi)

10 bar (145 psi) para B72G com copo de metal e dreno automático

Temperatura ambiente:

Copo transparente:

-34°C ... +50°C

Copo de metal:

(72) -34°C ... +65°C

(73, 74) -34°C ... +80°C /

Versão com manômetro -34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2 °C

Vazão:**

(72) 38 dm³/s – 1/4"

(73) 49 dm³/s – 1/4" e 50 dm³/s – 3/8" e 1/2"

(74) 100 dm³/s – 1/2" e 3/4"

** Vazão obtida com pressão de entrada de 10 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Roscas: 1/4 à 3/4 NPT ou ISO G

Dreno: Automático ou manual

Materiais:

B72

Corpo, copo de metal e protetor

de metal: Zinco fundido

Botão de ajuste: Acetal

(Zinco para modelos 250 psi)

Válvula: Polipropileno e Geolast®

(TPV)

Copo transparente: Policarbonato

Lentes indicadoras de nível (copo

de metal): Nylon transparente

Elemento filtrante: Polipropileno

sinterizado

Elastômeros: CR & NBR

B73 & B74

Corpo, copo de metal e protetor

de metal: Alumínio fundido

Botão de ajuste:

(73) Zinco (74) Alumínio

Copo transparente: Policarbonato

Lentes indicadoras de nível (copo

de metal): Nylon transparente

Elemento filtrante: Polipropileno

sinterizado

Elastômeros: CR & NBR

Válvula: Polipropileno e Geolast®

(TPV)

SISTEMA MODULAR EXCELON Filtro/reguladores

B72G, B73G, B74G – G1/4 a G3/4

Modelos

SÉRIE B73G				
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL			
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento
				
B73G-2GK-AT1-RMN	B73G-2GK-QT1-RMN	G1/4	T	5 µm
B73G-3GK-AT1-RMN	B73G-3GK-QT1-RMN	G3/8	T	5 µm
B73G-4GK-AT1-RMN	B73G-4GK-QT1-RMN	G1/2	T	5 µm
B73G-2GK-AD1-RMN	B73G-2GK-QD1-RMN	G1/4	M	5 µm
B73G-3GK-AD1-RMN	B73G-3GK-QD1-RMN	G3/8	M	5 µm
B73G-4GK-AD1-RMN	B73G-4GK-QD1-RMN	G1/2	M	5 µm
B73G-2GK-AT3-RMN	B73G-2GK-QT3-RMN	G1/4	T	40 µm
B73G-3GK-AT3-RMN	B73G-3GK-QT3-RMN	G3/8	T	40 µm
B73G-4GK-AT3-RMN	B73G-4GK-QT3-RMN	G1/2	T	40 µm
B73G-2GK-AD3-RMN	B73G-2GK-QD3-RMN	G1/4	M	40 µm
B73G-3GK-AD3-RMN	B73G-3GK-QD3-RMN	G3/8	M	40 µm
B73G-4GK-AD3-RMN	B73G-4GK-QD3-RMN	G1/2	M	40 µm

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem em pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava	Dreno automático	Dreno manual
					
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA05R	B73G-KITM05R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
4424-50	4461-50	18-015-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R

SÉRIE B74G				
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL			
Modelo	Modelo	Rosca	Copo	Elemento
				
B74G-4GK-AP1-RMN	B74G-4GK-QP1-RMN	G1/2	GT	5 µm
B74G-6GK-AP1-RMN	B74G-6GK-QP1-RMN	G3/4	GT	5 µm
B74G-4GK-AD1-RMN	B74G-4GK-QD1-RMN	G1/2	M	5 µm
B74G-6GK-AD1-RMN	B74G-6GK-QD1-RMN	G3/4	M	5 µm
B74G-4GK-AP3-RMN	B74G-4GK-QP3-RMN	G1/2	GT	40 µm
B74G-6GK-AP3-RMN	B74G-6GK-QP3-RMN	G3/4	GT	40 µm
B74G-4GK-AD3-RMN	B74G-4GK-QD3-RMN	G1/2	M	40 µm
B74G-6GK-AD3-RMN	B74G-6GK-QD3-RMN	G3/4	M	40 µm


Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem em pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava	Dreno automático	Dreno manual
					
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA05R	B74G-KITM05R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA05R	B74G-KITM05R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA05R	B74G-KITM05R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA05R	B74G-KITM05R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
4324-50	4368-51	18-015-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R

M= Copo de metal. GT= Copo transparente com protetor. T=Copo transparente
Verifique a página 154 para outras montagens e acessórios.

SISTEMA MODULAR EXCELON

Lubrificadores

L72, L73, L74 – G1/4 a G3/4



**Cúpula visora de pyrex opcional
Espaço mínimo para remoção do copo.

Dimensões

Séries	A	B	C	D	E	F	G
72	110	191	19	64	41	50	48
73	156	255	25	70	47	68	62
74	177	276	25	68	47	80	74

- » Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular
- » Sensor de vazão possibilita um coeficiente óleo/ar aproximadamente constante numa ampla faixa de vazão
- » Visor de nível com visibilidade de 360° e cúpula visora do lubrificador para fácil ajuste do gotejamento
- » Lubrificadores Micro-fog para aplicações pneumáticas de uso geral
- » Lubrificadores Oil-fog para aplicações onde uma lubrificação mais intensa é necessária

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Copo de metal: 17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente:

-34°C ... +50°C

Copo de metal:

(L72) -34°C ... +65 °C

(L73 & L74) -34°C ... +80°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2 ° C

Vazão*:

(72) 24 dm³/s – 1/4"

(73) 50 dm³/s – 1/4" e 64 dm³/s – 3/8" e 1/2"

(74) 70 dm³/s – 1/2" e 3/4"

* Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Ponto Inicial:**

(L72M) 0,94 dm³/s

(L72C) 0,47 dm³/s

(L73M) 0,71 dm³/s

(L73C) 0,71 dm³/s

(L74M) 0,94 dm³/s

(L74C) 0,94 dm³/s

** Vazão mínima requerida para operação do lubrificador.

Materiais:

Copo transparente: Policarbonato

Lentes indicadoras de nível

(copo de metal): Nylon transparente

Cúpula visora: Nylon transparente

L72

Corpo:

Zinco fundido

Copo de metal:

Zinco fundido

Elastômeros:

CR & NBR

L73 & L74

Corpo:

Alumínio fundido

Copo de metal:

Alumínio fundido

Elastômeros:

CR & NBR

SISTEMA MODULAR EXCELON

Lubrificadores

Modelos

SÉRIE L72				Acessórios	Kit de reparo
Modelo	Rosca	Tipo de Lubrificador	Copo	Suporte de montagem em parede	
					
L72M-2GP-QTN	G1/4	Micro-Fog	T	4224-50	L72M-KIT
L72C-2GP-QTN	G1/4	Oil Fog	T	4224-50	L72C-KIT

SÉRIE L73				Acessórios	Kit de reparo
Modelo	Rosca	Tipo de Lubrificador	Copo	Suporte de montagem em parede	
					
L73M-2GP-QTN	G1/4	Micro-Fog	T	4424-50	L73M-KIT
L73M-3GP-QTN	G3/8	Micro-Fog	T	4424-50	L73M-KIT
L73M-4GP-QTN	G1/2	Micro-Fog	T	4424-50	L73M-KIT
L73C-2GP-QTN	G1/4	Oil Fog	T	4424-50	L73C-KIT
L73C-3GP-QTN	G3/8	Oil Fog	T	4424-50	L73C-KIT
L73C-4GP-QTN	G1/2	Oil Fog	T	4424-50	L73C-KIT
L73M-2GP-QDN	G1/4	Micro-Fog	M	4424-50	L73M-KIT
L73M-3GP-QDN	G3/8	Micro-Fog	M	4424-50	L73M-KIT
L73M-4GP-QDN	G1/2	Micro-Fog	M	4424-50	L73M-KIT
L73C-2GP-QDN	G1/4	Oil Fog	M	4424-50	L73C-KIT
L73C-3GP-QDN	G3/8	Oil Fog	M	4424-50	L73C-KIT
L73C-4GP-QDN	G1/2	Oil Fog	M	4424-50	L73C-KIT

SÉRIE L74				Acessórios	Kit de reparo
Modelo	Rosca	Tipo de Lubrificador	Copo	Suporte de montagem em parede	
					
L74M-3GP-QPN	G3/8	Micro-Fog	GT	4324-50	L74M-KIT
L74M-4GP-QPN	G1/2	Micro-Fog	GT	4324-50	L74M-KIT
L74M-6GP-QPN	G3/4	Micro-Fog	GT	4324-50	L74M-KIT
L74C-3GP-QPN	G3/8	Oil Fog	GT	4324-50	L74C-KIT
L74C-4GP-QPN	G1/2	Oil Fog	GT	4324-50	L74C-KIT
L74C-6GP-QPN	G3/4	Oil Fog	GT	4324-50	L74C-KIT
L74M-3GP-QDN	G3/8	Micro-Fog	M	4324-50	L74M-KIT
L74M-4GP-QDN	G1/2	Micro-Fog	M	4324-50	L74M-KIT
L74M-6GP-QDN	G3/4	Micro-Fog	M	4324-50	L74M-KIT
L74C-3GP-QDN	G3/8	Oil Fog	M	4324-50	L74C-KIT
L74C-4GP-QDN	G1/2	Oil Fog	M	4324-50	L74C-KIT
L74C-6GP-QDN	G3/4	Oil Fog	M	4324-50	L74C-KIT

GT=Copo transparente com protetor. T=Copo transparente. M=Copo de metal.

SISTEMA MODULAR EXCELON

Partida suave/exaustão

P72F, P74F – G1/4 a G3/4



- » Auxilia os projetistas de máquinas a obedecer a Diretiva Europeia de Maquinismos
- » Auxilia os equipamentos existentes a obedecer a PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
- » Aumento controlado na partida da pressão secundária
- » Alta capacidade de fluxo normal
- » Alta capacidade de exaustão

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Máxima pressão de operação:

10 bar (pilotagem por solenóide),

17 bar (pilotagem por ar)

Mínima pressão de operação: 3 bar

Temperatura ambiente:

-20°C a +65°C P72F, -20°C a +80°C P74F

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Conexão do piloto: P72F M5, P74F Rc1/4

Conexão de exaustão: P72F Rc1/4, P74F G1/2


Vazão máxima: P72F 21 dm³/s, P74F 57 dm³/s

Nota: Vazão máxima a pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Pressão de partida:


Vazão total quando a pressão secundária atinge 50 a 80% da pressão primária

1 P72F



*Conexão de exaustão
**Conexão do piloto

2 P74F



Modelos

P72F – 24V C.C.			
PILOTAGEM POR SOLENÓIDE	PILOTAGEM POR AR		
Modelo	Modelo	Rosca	Desenho Nº



P72F-2GC-PFN

P72F-2GA-NNN

G1/4

1

Acessórios

Silenciador	Plug conector com prensa cabo
-------------	-------------------------------



MB002B



0657868000000000

P74F – 24V C.C.			
PILOTAGEM POR SOLENÓIDE	PILOTAGEM POR AR		
Modelo	Modelo	Rosca	Desenho Nº



P74F-4GC-PFN

P74F-4GA-NNN

G1/2

2

P74F-6GC-PFN

P74F-6GA-NNN

G3/4

2

Silenciador	Plug conector com prensa cabo
-------------	-------------------------------



MB004B



0657868000000000

Verifique a página 154 para outros tipos de montagens e acessórios

SISTEMA MODULAR EXCELON

Acessórios



VÁLVULAS DE FECHAMENTO

Ideal para isolar sub-sistemas que não estão em uso
Fácil de operar – baixo atrito
Pode ser travada com cadeado na posição fechada




QUIKCLAMP

Proporciona fácil conexão de uma unidade Excelon a outra
Peça única – sem componentes soltos
Exclusivo sistema onde produtos conectados podem girar em incrementos de 90°




BLOCO MANIFOLD

Proporciona possibilidade de se montar um manifold de até 3 produtos, por exemplo, 3 reguladores podem ser montados em manifold, proporcionando 3 pressões secundárias diferentes em um mesmo bloco.



ADAPTADOR PARA TUBO QUICKMOUNT

Utilizar com Quickclamps para fornecer conexões rosca para a tubulação
Pode ser utilizado com produtos que possuem conexões sem rosca



SUPOORTE DE MONTAGEM EM PAREDE

Proporciona montagem em parede segura para produtos individuais da linha excelon*

*Exceto P72, P74, T73 e T74



QUIKCLAMPS E SUPORTE PARA PAREDE

Proporciona fácil conexão de uma unidade Excelon para outra

Peça única – sem partes soltas

Exclusivo sistema que possibilita que os produtos conectados possam ser girados em incrementos de 90°

Montagem segura em parede, painel ou superfície da máquina



BLOCO DE SAÍDAS AUXILIARES

Fornece 3 saídas auxiliares de G1/4

Ideal para ramificação para sub-sistemas menores

Quando colocado entre um filtro-regulador e um lubrificador, possibilita a ramificação para uso em sistema onde se utiliza uma alimentação não-lubrificada.



Modelos

Série	Rosca	3/2 Válvula de teçamento	Suporte de mentagem em parede	Quikclamp	Quikclamp com suporte de parede	Bloco manifold	Bloco de saídas auxiliares	Adaptador de tubo Quikmount
72	G1/4	T72E-2GA-PIN	4224-50	4214-51	4214-52	4228-03	4216-03	4215-08
73	G1/4	T73E-2GA-PIN	4424-50	4314-51	4314-52	4328-53	4316-04	4315-09
73	G3/8	T73E-3GA-PIN	4424-50	4314-51	4314-52	4328-53	4316-04	4315-10
73	G1/2	T73E-4GA-PIN	4424-50	4314-51	4314-52	4328-53	4316-04	4315-11
74	G1/2	T74E-4GA-PIN	4324-50	4314-51	4314-52	4328-53	4316-04	4315-11
74	G3/4	T74E-6GA-PIN	4324-50	4314-51	4314-52	4328-53	4316-04	4315-12

UNIDADES MINIATURA, APLICAÇÕES GERAIS

Combinação filtro/reguladores e lubrificadores

P1H – G1/8, G1/4



Espaço mínimo para remoção do copo.

- » Combinações de filtros-reguladores e lubrificadores podem ser solicitadas como unidades pré-montadas
- » Controle completo de filtragem, regulação e lubrificação em um único ponto
- » Versões Micro-fog para a maioria das aplicações pneumáticas de uso geral

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente: -34°C ... +50°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2 °C

Roscas: G1/8 e G1/4

Vazão*: 3 dm³/s

* Vazão obtida com pressão de entrada de 7 bar, pressão de regulação de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Operação: Com alívio

Dreno: Automático ou manual

Materiais:

Corpo: Zinco fundido

Bonnet e Botão de Ajuste: Acetal

Copo transparente: Policarbonato

Válvula: Latão

Elastômeros: NBR



Link Norgren

Voce já pensou a respeito...

Veja nossa série 60 de válvulas de esfera na página 213 ou nossas versões Pneufit C, completa com conexões de engate rápido na página 196



Modelos

P1H DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL			
Modelo	Modelo	Rosca	Elementos Filtrantes	Range Pressão de Ajuste de Saída
		G1/8	5 µm	0,3 a 7 bar
		G1/4	5 µm	0,3 a 7 bar

Acessórios

Suporte de montagem em pescoço	Manômetro 0 ... 10 bar
18-025-003	18-015-263
18-025-003	18-015-263

Kit de reparo

DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL
B07-KITA05R & L07-KIT	B07-KITM05R & L07-KIT
B07-KITA05R & L07-KIT	B07-KITM05R & L07-KIT

FILTRO PARA APLICAÇÕES GERAIS LINHA MINIATURA

Série F07

G1/8 e G1/4

- » Filtros roscados com alta eficiência na remoção de água
- » Dreno automático fornecido como padrão
- » Unidade miniatura de alta vazão
- » Copo transparente para visibilidade de 360°

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

10 bar (150 psi)

Temperatura de operação:

-34° C...+50 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão:

(F07-100) 9 dm³/s

(F07-200) 11,5 dm³/s

Vazão obtida com pressão de entrada de 6,5 bar e queda de pressão de 0,3 bar

Dreno:

Automático ou manual

Conexão do Dreno:

Rosca macho 1/8"

Elemento Filtrante:

5 µm

Materiais:

Corpo: Liga de Zinco


Copo transparente: Policarbonato

Elemento filtrante: Polipropileno sinterizado



Elastômeros: NBR



Dreno manual



Dreno automático



Espaço mínimo para remoção do copo.

Modelos

F07			
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL		
Modelo	Modelo	Rosca	Copo
F07-100-A1TG	F07-100-M1TG	G1/8	T
F07-200-A1TG	F07-200-M1TG	G1/4	T

Acessórios


Suporte de montagem em parede	DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL
5939-06	F07-KITA05	F07-KITM05
5939-06	F07-KITA05	F07-KITM05

* Vazão típica a 6,3 bar na pressão primária e 0,5 bar de queda de pressão.

FILTRO REMOVEDOR DE ÓLEO LINHA MINIATURA

Série F39

G1/8 e G1/4



* Espaço mínimo para remoção do copo

** Orifício de fixação

- » Design compacto
- » Alta eficiência em remoção de óleo e partículas
- » Copo roscado reduz tempo de manutenção
- » Pode ser desmontado sem uso de ferramentas

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima:

10 bar (145 psi)

Temperatura ambiente:

-34° C...+50 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão:

(F39-100) 2,8 dm³/s – 1/8"

(F39-200) 3 dm³/s – 1/4"

Vazão obtida com pressão de operação de 6,3 bar

Dreno:

Automático ou manual

Conexão do Dreno:

Rosca macho 1/8"

Remoção de partícula:

0,01 µm

Materiais:

Corpo: Liga de Zinco

Copo transparente: Policarbonato

Elemento filtrante: Fibra sintética e espuma de poliuretano

Elastômeros: NBR

Nota:

Instalar um pré-filtro de 5 µm compatível com a vazão do filtro removedor de óleo para uma vida útil máxima.

Modelos

DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL		
Modelo	Modelo	Conexão	Copo
			
F39-100-AOTG	F39-100-MOTG	G1/8	Transparente
F39-200-AOTG	F39-200-MOTG	G1/4	Transparente

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Kit de reparo
	
5939-06	4141-10
5939-06	4141-10

REGULADOR DE PRESSÃO LINHA MINIATURA

Série R07

G1/8, G1/4

- » Reguladores roscados para aplicações gerais pneumáticas
- » Operação com alívio como padrão
- » Botão de ajuste sem deslocamento e com mecanismo de trava

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

20 bar (300 psi)

Temperatura ambiente:

-34° C...+65 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão**:

(R07-100) 6,5 dm³/s – 1/8"

(R07-200) 7 dm³/s – 1/4"



** Vazão obtida com pressão de entrada de 10 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Materiais:

Corpo: Liga de Zinco

Bonnet e Botão de ajuste: Acetal

Elastômeros: NBR



Modelos

SÉRIE R07		
Modelo	Rosca	Faixa de pressão saída
	G1/8	0,3 a 7 bar
R07-200-RNKG	G1/4	0,3 a 7 bar

Acessórios

Suporte de montagem por pescoço (incl. porca)	Porca de montagem só plástico	Porca de montagem só metal	Manômetro
			
18-025-003	2962-89	2962-04	18-015-263
18-025-003	2962-89	2962-04	18-015-263

Kit de reparo



R07-KITR
R07-KITR

FILTRO REGULADOR LINHA MINIATURA


Série B07

G1/8, G1/4

Dreno
manual



Dreno
automático



Espaço mínimo para remoção do copo.



- » Filtros reguladores para todas as aplicações gerais de pneumática
- » Projeto de alto desempenho possibilita alta vazão com a mínima queda de pressão
- » Botão de ajuste sem deslocamento e com mecanismo de trava
- » Copo transparente para visibilidade a 360°

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente: -34°C ... +50°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão**:

(B07-10x) 6,2 dm³/s – 1/8"

(B07-20x) 6,5 dm³/s – 1/4"

** Vazão obtida com pressão de entrada de 10 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Roscas:

1/8 ou 1/4 ISO G

Dreno:

Automático ou manual

Materiais:

Corpo: Liga de Zinco

Botão de ajuste: Acetal

Copo transparente: Policarbonato

Elemento filtrante: Polipropileno sinterizado

Elastômeros: NBR

Modelos

SÉRIE B07				
DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL	Elementos		
Modelo	Modelo	Rosca	Filtrantes	Copo
				
B07-101-A1KG	B07-101-M1KG	G1/8	5 µm	Transparente
B07-201-A1KG	B07-201-M1KG	G1/4	5 µm	Transparente

Acessórios

Suporte de montagem por pescoço (incl. porca)	Porca de montagem só plástico	Porca de montagem só metal	Manômetro automático	DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL
					
18-025-003	2962-89	2962-04	18-015-212	B07-KITA05R	B07-KITM05R
18-025-003	2962-89	2962-04	18-015-212	B07-KITA05R	B07-KITM05R

Kit de reparo

LUBRIFICADORES LINHA MINIATURA

Série L07

G1/8, G1/4

- » Lubrificadores Micro-fog fornecem uma fina névoa adequada para a maioria das aplicações gerais de pneumática
- » Copo transparente para visibilidade a 360°

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima:

Copo transparente: 10 bar (145 psi)

Temperatura ambiente:

Copo transparente: -20°C ... +50°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a + 2°C

Vazão*:

(L07-100) 5 dm³/s – 1/8"

(L07-200) 6,7 dm³/s – 1/4"

* Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,3 bar

Ponto Inicial**:

0,24 dm³/s

** Vazão mínima requerida para operação do lubrificador.


Materiais:

Corpo: Liga de Zinco

Copo transparente: Policarbonato

Cúpula visora: Poliamida

Elastômeros: NBR



Espaço mínimo para remoção do copo.

Modelos

L07					
Modelo	Rosca	Copo	Suporte de montagem por pescoço		
					
L07-100-MPQG	G1/8	Transparente	18-025-003		L07-KIT
L07-200-MPQG	G1/4	Transparente	18-025-003		L07-KIT


Acessórios

Kit de reparo

REGULADORES PILOTADOS PARA AS LINHAS PRINCIPAIS

Série R18

G 1 1/2 e G 2



- » O regulador R18 com piloto remoto pode ser instalado em qualquer ponto do sistema de ar comprimido independente do acesso e também em local mais acessível
- » O R18 convencional com piloto integrado possibilita fácil ajuste de pressão no regulador
- » Válvula balanceada minimiza os efeitos na pressão secundária das flutuações na pressão primária
- » Sangria constante no regulador piloto possibilita rápida resposta e mínima dead band
- » Alta vazão de alívio

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão de Operação: 31 bar (450 psi) Máxima

Temperatura ambiente: -34°C ... +80°C

(Versão com manômetro) -34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão:**

944 dm³/s

** Vazão obtida com pressão de entrada de 7 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Materiais:

Corpo e Bonnet: Liga de Alumínio

Plug Inferior: Acetal

Válvula: Alumínio e Poliamida

Elastômeros: NBR

Modelos

R18 COM PILOTO REMOTO				
Modelo	Rosca	Range de Ajuste de Pressão de Saída	Operação	Método de regulagem
	G1 1/2	0,16 ... 17	Com alívio	Piloto remoto
R18-C00-RNXG	G2	0,16 ... 17	Com alívio	Piloto remoto

R18 COM PILOTO INTEGRADO				
Modelo	Rosca	Range de Ajuste de Pressão de Saída	Operação	Método de regulagem
	G1 1/2	0,3 ... 8,5	Com alívio	Regulador integrado
R18-C05-RNLG	G2	0,3 ... 8,5	Com alívio	Regulador integrado

Acessórios

Acessórios		Kit de reparo
Silenciador de exaustão	Manômetro	
		
MB006B	18-015-260	R18-100R
MB006B	18-015-260	R18-100R

Modelos alternativos disponíveis - contate o depto. técnico da Norgren.

FILTROS PARA APLICAÇÕES GERAIS EM LINHAS PRINCIPAIS

Série F18

G1.1/2 e G2

- » Filtro rosado de alta eficiência na remoção de água
- » Alta vazão com mínima queda de pressão
- » Lentes prismáticas para indicação do nível de líquido de alta visibilidade
- » Duas conexões para manômetros na parte superior do corpo
- » Pode ser desmontado sem remoção da linha de ar

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

17 bar

Temperatura de operação:

-34°C ... +80°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão:

765 dm³/s

Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Dreno:

Automático ou manual

Elemento Filtrante:

40 µm

Materiais:

Corpo, Corpo intermediário e copo:

Alumínio

Lentes indicadoras de nível (copo de metal):

Nylon transparente

Elemento filtrante:

Bronze Sinterizado


Elastômeros:

NBR



Dreno manual

Dreno automático



Espaço mínimo para remoção do copo.

Modelos


F18					
Modelo	Rosca	Micragem	Dreno	Copo	
					
F18-B00-M3DG	G 1.1/2	40 µm	Manual	Metal	F18-100A
F18-C00-M3DG	G2	40 µm	Manual	Metal	F18-100A
F18-B00-A3DG	G 1.1/2	40 µm	Automático	Metal	F18-100A
F18-C00-A3DG	G2	40 µm	Automático	Metal	F18-100A

*Vazão típica com elemento a 40 µm e pressão primária a 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

FILTROS PARA APLICAÇÕES GERAIS

Série F17

G3/4, G1, G1.1/4, G1.1/2



- » Protege dispositivos operados por ar comprimido de umidade e contaminantes sólidos
- » Copo roscado reduz tempo de manutenção
- » Manutenção pode ser efetuada sem o uso de ferramentas
- » Indicador de vida elétrico opcional

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

17 bar (246 psi)

Temperatura de operação:

-20°C ... +80°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão:

(F17-600) 183 dm³/s

(F17-800) 236 dm³/s

(F17-A00) 236 dm³/s

(F17-B00) 236 dm³/s

Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Dreno:

Automático ou manual

Elemento Filtrante:

40 µm

Volume do Copo:

1 litro

Materiais:

Corpo e Copo metálico: Alumínio

Visor de nível: Pyrex

Elemento filtrante: Bronze sinterizado

Elastômeros: Neoprene e NBR

Modelos

SÉRIE F17							
DRENO AUTOMÁTICO		DRENO MANUAL			Suporte de Montagem	Kit de reparo	
Modelo		Modelo	Rosca	Filtro µm		DRENO AUTOMÁTICO	DRENO MANUAL
F17-600-A3DG		F17-600-M3DG	G3/4	40	6212-50	F17-100A	F17-100M
F17-800-A3DG		F17-800-M3DG	G1	40	6212-50	F17-100A	F17-100M
F17-A00-A3DG		F17-A00-M3DG	G1.1/4	40	6212-51	F17-100A	F17-100M
F17-B00-A3DC		F17-B00-M3DC	G1.1/2	40	6212-51	F17-100A	F17-100M

LUBRIFICADORES OIL-FOG E MICRO-FOG

Série L17

G3/4, G1, G1.1/4, G1.1/2

- » Visibilidade de 360° da cúpula visora simplifica a instalação e o ajuste
- » Copo roscado reduz o tempo de manutenção
- » Sensor de fluxo propicia a regulação do óleo/ar praticamente constante em diversas condições

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima:

17 bar (246 psi)

Temperatura ambiente:

-20° C...+80 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão*:

(L17-600) 76 dm³/s

(L17-800) 130 dm³/s

(L17-A00) 130 dm³/s

(L17-B00) 130 dm³/s

* Vazão obtida com pressão de entrada de 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Ponto Inicial**:

3,8 dm³/s

** Vazão mínima requerida para operação do lubrificador com pressão de entrada de 6,3 bar

Volume do copo:


1 litro

Materiais:

Corpo e copo metálico: Liga de Alumínio

Cúpula visora: Poliamida transparente

Elastômeros: CR & NBR






Modelos

SÉRIE L17				Acessórios		Kit de reparo	
Modelo	Modelo			Suporte de montagem			
Micro-Fog	Oil-Fog	Rosca	Copo		Micro-Fog	Oil-Fog	
L17-600-MPDG	L17-600-OPDG	G3/4	Metal	6212-50	L17-100M	L17-100	
L17-800-MPDG	L17-800-OPDG	G1	Metal	6212-50	L17-100M	L17-100	
L17-A00-MPDG	L17-A00-OPDG	G1.1/4	Metal	6212-51	L17-100M	L17-100	
L17-B00-MPDC	L17-B00-OPDC	G1.1/2	Metal	6212-51	L17-100M	L17-100	

REGULADOR DE PRESSÃO

Série R17

G3/4, G1, G1.1/4, R1.1/2



- » Respostas rápidas e precisas às variações de pressão de alimentação e vazão
- » Válvula balanceada minimiza o efeito de variação na pressão de saída causadas por alterações na pressão de alimentação
- » Modelos com alívio permitem a redução da pressão secundária mesmo em aplicações de circuito fechado
- » Conexão para manômetro de alta vazão
- » Baixo torque, botão de ajuste permite regulagem a qualquer pressão
- » Travamento com botão pressionado

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

20 bar (290 psi)

Temperatura ambiente:

-34°C ... +80°C

(Versão com manômetro) -34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

(R17-600) 208 dm³/s

(R17-800) 227 dm³/s

(R17-A00) 189 dm³/s

(R17-B00) 208 dm³/s

** Vazão obtida com pressão de entrada de 7 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Conexão do Manômetro:

R1/4

Materiais:

Corpo e Bonnet: Alumínio

Plug Inferior: Acetal

Válvula: Alumínio e Poliamida

Elastômeros: NBR

Modelos

SÉRIE R17			Acessórios			Kit de reparo
Modelo	Conexão	Faixa de ajuste bar (psig)	Suporte de montagem em parede com porca	Porca metálica	Manômetro	Com alívio
R17-600-RNLG	G3/4	0,3 a 8,5 (5 a 125)	5570-04	5226-97	18-015-260	5578-02
R17-800-RNLG	G1	0,3 a 8,5 (5 a 125)	5570-04	5226-97	18-015-260	5578-02
R17-A00-RNLG	G1.1/4	0,3 a 8,5 (5 a 125)	5570-04	5226-97	18-015-260	5578-02
R17-B00-RNLC	G1.1/2	0,3 a 8,5 (5 a 125)	5570-04	5226-97	18-015-260	5578-02

FILTRO REMOVEDOR DE ÓLEO (COALESCENTE)

Série F46

G3/4, G1, G1.1/4, G1.1/2

- » Alta eficiência em remoção de óleo e partículas
- » Indicador de vida passa de verde para vermelho quando elemento filtrante precisa ser substituído

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima:

17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente:

-34°C ... +65°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão:

(F46-600) 42 dm³/s

(F46-800) 59 dm³/s

(F46-A00) 59 dm³/s

Vazão máxima para elemento filtrante saturado com pressão de entrada de 6,3 bar para manter a remoção de óleo especificada.

Dreno:

Automático ou manual

Volume do Copo:

1 litro

Remoção de partícula:

0,01 µm

Materiais:

Corpo e copo metálico:

Alumínio

Lentes indicadoras de nível (copo de metal):

Nylon transparente


Elemento filtrante:

Fibra sintética e espuma de poliuretano

Elastômeros: NBR

Nota:

Instalar um pré-filtro de 5 µm compatível com a vazão do filtro removedor de óleo para uma vida útil máxima.



Modelos


SÉRIE F46			Acessórios		Kit de reparo
Modelo	Modelo	Conexão	Suporte de montagem em parede	Kit Indicador de vida	
Dreno automático	Dreno Manual				
F46-600-A0DG	F46-600-M0DG	G3/4	6212-50	5797-50	5351-04
F46-800-A0DG	F46-800-M0DG	G1	6212-50	5797-50	5351-04
F46-A00-A0DG	F46-A00-M0DG	G1.1/4	6212-51	5797-50	5351-04

* Kit inclui: elemento coalescente, O-ring do elemento filtrante, O-ring do copo e gaxeta do dreno

FILTRO REMOVEDOR DE ÓLEO

Série F47

G1 1/2 e G2



- » Alta eficiência para remover óleo e partículas
- » Indicador de nível com lentes prismáticas com ótima visibilidade
- » Dreno manual de 1/4 de volta patenteado
- » Pode ser desmontado sem necessidade de remoção do local de uso
- » Duas entradas de conexão na parte superior do corpo para uso de manômetros
- » Indicador de vida muda de verde para vermelho indicando a necessidade de substituição do elemento filtrante
- » Indicador de vida elétrica também disponível

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima: 17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente: -34° C...+80 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão:

(F47-B00) 118 dm³/s

(F47-C00) 156 dm³/s

Vazão máxima para elemento filtrante saturado com pressão de entrada de 6,3 bar para manter a remoção de óleo especificada.

Dreno: Automático ou manual

Remoção de partícula: 0,01 µm

Materiais:

Corpo, corpo intermediário e copo metálico:

Alumínio

Lentes indicadoras de nível: Nylon transparente

Indicador de Vida: Nylon transparente

Partes Internas: Acetal

Mola: Aço Inox

Elemento filtrante:

Fibra sintética e espuma de poliuretano

Elastômeros: CR & NBR

Modelos

SÉRIE F47			
Modelo	Modelo	Rosca	Copo
Dreno automático	Dreno manual		
F47-B00-AODG	F47-B00-MODG	G1 1/2	Metal com visort
F47-C00-AODG	F47-C00-MODG	G2	Metal com visor

Acessórios

Kit indicador de vida	Indicador de vida (elétrico)	
5797-50	4020-51	3203-02
5797-50	4020-51	3203-02

INSTRUMENTO DE PRECISÃO

Regulador de pressão

11-818, 11-018

- » Instrumentos de precisão com piloto integrado possibilita um controle preciso da pressão em uma unidade compacta
- » Dupla filtragem do ar antes de atingir a válvula piloto previne vazamento e mau funcionamento
- » Possibilita montagem em painel
- » * Não recomendado para aplicações em circuitos fechados.



11-818, 11-018

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Nota: Necessário que o ar comprimido esteja seco, isento de óleo e pré filtrado a 5 micras

Pressão Máxima de Entrada:

11-818, 11-018 (Padrão): 10 bar

11-818, 11-018 (Alta Pressão): 14 bar

Temperatura ambiente:

0° C...+70 °C

(Versão com manômetro) 0° C ... +65° C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2° C

Conexão do Manômetro:


R1/4

Materiais:

Corpo e Bonnet: Liga de Zinco

Botão de Ajuste: Acetal

Elastômeros: NBR



Modelos

11-818, 11-018	Conexão	Faixa de pressão secundária (bar)	Vazão* (dm³/s)	Precisão # (bar)	Operação	
11-818-100	G1/4	0,07 ... 4 (padrão)	8	0,03	Alívio	2787-97
11-818-110	G1/4	0,4 ... 10 (alta)	8	0,05	Alívio	2787-98
11-018-100	1/4 PTF	0,07 ... 4 (padrão)	8	0,03	Alívio	2787-97
11-018-110	1/4 PTF	0,4 ... 10 (alta)	8	0,05	Alívio	2787-98

* Vazão típica de pressão primária a 8 bar, pressão regulada de 4 bar e queda de pressão a 0.005 bar.

Variação típica da pressão ajustada no ponto médio da faixa com 7 bar de entrada e na vazão de 2 dm³/s.

Nota: 11-818 não é um dispositivo com sangria constante, quando usado sob vazão não há perda de ar.

A sangria de ar é somente efetiva na condição de vazão zero, como em uma aplicação de circuito fechado

Kit de reparo

	Conexão	Faixa de pressão secundária (bar)	Vazão* (dm³/s)	Histerese/repetibilidade#	Sensibilidade	Operação	Rosca do manômetros
R27-200-RNLG	G1/4	0,14 ... 8,0 bar	8	< 0,05%	> 0,3 mbar	Alívio	G1/4

* Vazão máxima atingida sob condições ideais.


Valores típicos no meio da faixa

Nota - Reguladores R27 são dispositivos de sangria constante e com perda de ar típica menor que 0.016dm³/s



PURGADOR AUTOMÁTICO

Série 17-016


1/2" PTF e G1/2



1/2-14 PTF



Símbolo ISO



- » Elimina automaticamente líquidos da linha
- » Pode ser desmontado sem uso de ferramentas ou remover do local
- » A válvula do dreno automático abre quando o sistema é despressurizado, permitindo que a água saia por gravidade
- » A válvula do dreno automático é operada por flutuação quando o sistema esta pressurizado
- » Deve ser instalado em pontos distantes e mais abaixo da linha de alimentação

Características Técnicas

Fluido: Ar comprimido

Pressão máxima:

Copo transparente: 150 psig (10 bar)

Copo metálico: 250 psig (17 bar)

Temperatura de operação*

Copo transparente: 0° a 125°F (-20° a 50°C)

Copo metálico: 0° a 175°F (-20° a 80°C)

* O ar deve ser suficientemente seco para evitar a formação de gelo em temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Conexão do dreno automático: 1/8"

Condições de operação do dreno automático (por flutuação):

Pressão necessária para fechar o dreno: maior do que 5 psig (0,3 bar)

Vazão mínima necessária para fechar o dreno: 2 scfm (1 dm³/s)

Pressão necessária para abrir o dreno: menor do que 3 psig (0,2 bar)

Acionamento manual: Pressione o pino interno da saída do dreno para drenar o copo

Tubo flexível com no mínimo 3mm de diâmetro interno deve ser conectado ao dreno. Evite restrições no tubo

Materiais

Corpo: zinco

Copo transparente: policarbonato

Metálico: Zinco

Mecanismo do dreno: Acetal, NBR, Aço Inox

Lentes do indicador de nível em copos metálicos: Pyrex

Elastômeros: borracha nitrílica

Modelos

17-016	Conexão	Tipo de copo	Volume do copo
			
17-016-104	1/2NPT	Transparente	0,16 litros
17-016-107	1/2NPT	Metálico	0,16 litros
17-816-999	G1/2	Transparente	0,16 litros
17-816-998	G1/2	Metálico	0,16 litros

REGULADOR DE PRESSÃO MINIATURA

Série R46

1/4NPT

- » R46 sem possibilidade de reparo
- » Pistão com alívio permite a redução de pressão mesmo em circuitos fechados
- » Opção de fluxo da esquerda para a direita ou da direita para esquerda

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima de Operação:

17 bar (250 psi)

Temperatura ambiente:

-34° C...+65 °C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

6 dm³/s

** Vazão obtida com pressão de entrada de 10 bar, pressão de ajuste de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Rosca de conexão do manômetro:

1/8 NPT

Operação:

Com alívio

Materiais:


Corpo: Zinco

Botão de Ajuste: Nylon

Válvula: TPV

Assento da Válvula: Acetal

Elastômeros: Borracha Nitrílica



Símbolo ISO



Modelos

Acessórios

SÉRIE R46	Conexão	Faixa de ajuste	Direção do Fluxo	Manômetro
				
R46-200-RNLA	1/4NPT	5 até 125 psig (0.3 até 8.6 bar)	Esquerda para direita	18-015-212
R46-202-RNLA	1/4NPT	5 até 125 psig (0.3 até 8.6 bar)	Direita para esquerda	18-015-212

SECADORES DE AR COMPRIMIDO TIPO REFRIGERANTE

Série D14



- » Recuperador de calor com ampla superfície de troca térmica
- » Sistema frigorífico para funcionamento contínuo, suporta variação de 0 a 100% da vazão
- » "Hot gas by-pass" evita congelamento em qualquer condição de carga
- » Evaporador com perfil helicoidal
- » Filtro tipo demister permanente
- » Dreno automático temporizado em todos os modelos
- » Compacto, alta eficiência e fácil de instalar
- » Compressor hermético: baixo nível de ruído
- » Pressostato para controle da condensação

Características Técnicas

Pressão Nominal: 7 barg

Pressão Máxima: 12 barg

Temperatura do ar comprimido:

Nominal: 38°C

Máxima: 60°C*

Temperatura Ambiente:

Nominal: 38°C (resfriado a ar)

Máxima: 45°C*

Mínima: 5°C

Ponto de Orvalho: 3°C +/- 1°C

* Valores diferentes do nominal, use a fórmula:

Capacidade calculada (Q x F1 x F2 x F3)

Q	Vazão de ar comprimido em scfm							
F1	Pressão de trabalho do secador (bar)	4	5	6	7	8	9	10
	Fator de correção da pressão de trabalho	1,60	1,33	1,14	1,00	0,98	0,96	0,95
F2	Temp. do ar comprimido na entrada (°C)	35	38	45	50	55	60	
	Fator de correção da temperatura na entrada	0,89	1,00	1,35	1,55	1,85	2,20	
F3	Temp. ambiente na sala do secador (°C)	35	38	45				
	Fator de correção da temp. ambiente	0,97	1,00	1,15				

Onde Usar o Secador Refrigerante

- » Dispositivos de medição operados por ar comprimido
- » Ferramentas pneumáticas
- » Instrumentação em geral
- » Limpezas de peças por jato de areia e outros
- » Pintura
- » Teares pneumáticos
- » Transporte pneumático

SECADORES DE AR COMPRIMIDO TIPO REFRIGERANTE Série D14

Modelos

Tipo	Modelo	Vazão scfm	Espec. Elétrica	Conexão	Consumo kw	Dimensões em mm			Peso	Gás
						Larg.	Prof.	Alt.		
RESFRIADO A AR	SPBR/D14-200-0020	20	2	1/2*	0.35	480	400	480	36	134-A
	SPBR/D14-200-0032	32	2	3/4*	0.41	480	400	480	47	134-A
	SPBR/D14-200-0042	42	2	3/4*	0.48	480	400	480	50	134-A
	SPBR/D14-200-0055	55	2	3/4*	0.53	580	460	580	60	134-A
	SPBR/D14-200-0076	76	2	3/4*	0.62	580	460	580	65	R-22
	SPBR/D14-200-0106	106	2	3/4*	0.75	580	460	580	68	R-22
	SPBR/D14-200-0135	135	2	1 1/4*	0.80	750	580	760	93	R-22
	SPBR/D14-200-0170	170	2	1 1/4*	0.86	750	580	760	105	R-22
	SPBR/D14-200-0225	225	2	1 1/2*	1.10	750	580	760	118	R-22
	SPBR/D14-200-0280	280	2	2*	1.40	750	580	760	190	R-22
	SPBR/D14-200-0310	310	2	2*	1.60	1200	550	1160	205	R-22
	SPBR/D14-200-0365	365	2	2*	1.80	1200	550	1160	215	R-22
	SPBR/D14-200-0475	475	2	2*	2.10	1200	550	1160	220	R-22
	SPBR/D14-A00-0475	475	3,4,A	2*	2.10	1200	550	1160	230	R-407
	SPBR/D14-A00-0570	570	3,4,A	2*	3.10	1200	550	1160	255	R-407
	SPBR/D14-A00-0610	610	3,4,A	3F	3.30	1500	640	1326	310	R-407
	SPBR/D14-A00-0720	720	3,4,A	3F	3.90	1500	640	1326	335	R-407
	SPBR/D14-A00-0975	975	3,4,A	3F	4.70	1500	640	1326	350	R-407
	SPBR/D14-A00-1125	1125	3,4,A	3F	5.20	1500	640	1326	450	R-407
	SPBR/D14-A00-1250	1250	3,4,A	4F	5.80	1890	960	1576	570	R-407
	SPBR/D14-A00-1450	1450	3,4,A	4F	7.15	1890	960	1576	590	R-407
	SPBR/D14-A00-1690	1690	3,4,A	4F	8.50	1890	960	1576	650	R-407
	SPBR/D14-A00-2110	2110	3,4,A	6F	10.20	1890	960	1576	750	R-407
	SPBR/D14-A00-2320	2320	3,4,A	6F	10.60	2400	960	1776	870	R-407
	SPBR/D14-A00-2640	2640	3,4,A	6F	11.80	2400	960	1776	915	R-407
	SPBR/D14-A00-3390	3390	3,4,A	6F	14.80	2400	960	1776	1050	R-407
RESFRIADO A ÁGUA	SPBR/D14-A01-3810	3810	3,4,A	6F	17.20	2400	960	1776	1130	R-407
	SPBR/D14-A01-4230	4230	3,4,A	6F	19.60	2400	960	1776	1210	R-407
	SPBR/D14-A01-5080	5080	3,4,A	6F	21.50	2400	960	1776	1290	R-407
	SPBR/D14-A01-5930	5930	3,4,A	6F	23.50	2400	960	1776	1340	R-407
	SPBR/D14-A01-6330	6330	3,4,A	8F	26.70	2920	1420	1675	2400	R-407
	SPBR/D14-A01-7550	7550	3,4,A	8F	31.40	3270	1420	1675	2815	R-407
	SPBR/D14-A01-8230	8230	3,4,A	8F	36.20	3470	1620	1780	2980	R-407
	SPBR/D14-A01-10400	10400	3,4,A	10F	45.00	3980	1620	1780	3190	R-407

Especificação elétrica:

2: 220-60-1

3: 220-60-3

4: 440-60-3

A: 380-60-3

Conexão:

*: Rosca BSP macho

F: Flange ANSI B16.5# 150

Queda de pressão 0,3 bar

Pressão de água nos condensadores:


Trab. = 2 bar máx. 6 bar DP = 7mCA

Entrada 28°C saída 32°C



Sob consulta: Secadores resfriados a ar até o modelo 3830 scfm e resfriados a água à partir do modelo 0310

ACESSÓRIOS PARA PREPARAÇÃO DE AR

Manômetros, Dreno automático, Purgador



Traseira



Montagem painel

MANÔMETROS

- » Monitora a pressão em sistemas de ar comprimido para otimizar a eficiência
- » Várias faixas de pressão
- » Montagem direta ou em painel

Modelo	Escala			Conexão		Diâmetro Nominal (mm)	Tipo de conexão montagem
				BSPT	NPT		
18-015-214	0 - 30 psi	0 - 2,1 bar	0 - 0,21 Mpa	-	1/8	40	Traseira
18-015-211	0 - 60 psi	0 - 4,1 bar	0 - 0,41 Mpa	-	1/8	40	Traseira
18-015-208	0 - 60 psi	0 - 4,1 bar	0 - 0,41 Mpa	-	1/4	50	Traseira
18-015-266	0 - 60 psi	0 - 4,1 bar	0 - 0,41 Mpa	1/4	-	50	Traseira
18-015-264	0 - 60 psi	0 - 4,1 bar	0 - 0,41 Mpa	1/8	-	40	Traseira
18-015-204	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	0 - 1,1 Mpa	-	1/8	50	Traseira
18-015-015	0 - 160 lbf/in²	0 - 10,0 bar	-	-	1/8	50	Traseira
18-015-212	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	0 - 1,1 Mpa	-	1/8	40	Traseira
18-015-263	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	0 - 1,1 Mpa	1/8	-	40	Traseira
18-015-260	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	0 - 1,1 Mpa	1/4	-	50	Traseira
18-015-209	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	0 - 1,1 Mpa	-	1/4	50	Traseira
18-015-210	0 - 300 psi	0 - 21,0 bar	0 - 2,1 Mpa	-	1/4	50	Traseira
18-015-014	0 - 350 psi	0 - 24,1 bar	0 - 2,41 Mpa	1/8	-	50	Traseira
18-015-267	0 - 300 psi	0 - 21,1 kgf/cm²	0 - 2,1 MPa	1/4	-	50	Traseira
LPBR/SPG-806-000	0 - 30 psi	0 - 2,1 bar	-	-	1/8	40	Painel
LPBR/SPG-812-000	0 - 60 psi	0 - 4,1 bar	-	-	1/8	40	Painel
LPBR/SPG-820-000	0 - 100 psi	0 - 7,0 bar	-	-	1/8	40	Painel
LPBR/SPG-820-001	-	-1 - 0 bar	-	1/8	-	40	Painel
LPBR/SPG-960-000	0 - 160 psi	0 - 11,0 bar	-	-	1/4	50	Painel

DRENO AUTOMÁTICO



Model	Series
4000-50R	Excelon 72
4000-51R	Excelon 73
3000-10	Excelon 74

Preparação de ar Norgren Guardian Série 49



Saiba mais em
norgren.com/br

O portfólio completo de Preparação de Ar Norgren Guardian é simples e pronto para instalar proporcionando eficiência nas mais diversas aplicações.

Nossas marcas incluem Norgren, Buschjost, FAS, Herion e Maxseal, e todas são usadas globalmente em muitos setores.

A reputação e a longa história de nossas marcas reforçam nossa posição como fornecedor líder global de tecnologias de controle de movimento e fluidos.

- » Filtro, regulador, lubrificador e unidades combinadas
- » Opções pré-definidas para facilitar o pedido
- » Pressão operacional: 0,5 a 8,5 bar
- » Conexões de G1/8 a G1/2
- » Taxa de fluxo de até 50 l/s para G1/2
- » Temperatura ambiente/fluido: 0°C ... +60°C
- » O calibre integrado reduz o tempo de montagem

*Conexões de
G1/8 a G1/2*

*Empurre para
travar o botão
de ajuste*

*Pode vir
pré-montado
e pronto para
instalar*



FILTRO NORGREN GUARDIAN

F49G

G1/8 ... G1/2



- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49
- » Configurações flexíveis

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão Máxima:

10 bar (145 psi)

Fluxo:

50 l/s máx., conexão 1/2" com pressão de operação
6,3 bar e
1 bar de queda de pressão.

Elemento filtrante:

5 µm (padrão), 40 µm

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Tipo de drenagem:

Manual, Semi-automático, Automático

Temperatura ambiente/fluido:

0 ... +60°C (+32 ... +140°F)

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a
formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Materiais:

Corpo G1/8 & G1/4:

Poliamida

Corpo G3/8 e G1/2:


Alumínio Injetado

Corpo: PC transparente


Tampa do copo: Poliamida

Elastômeros: Nitrílicos

G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



Dimensões

Modelo	Conexão (A)	B
F49G-1GN-ST1	G1/8	113,5
F49G-1GN-MT1	G1/8	105,5
F49G-2GN-ST1	G1/4	113,5
F49G-2GN-MT1	G1/4	105,5
F49G-3GN-SW1	G3/8	158
F49G-3GN-MW1	G3/8	157
F49G-3GN-AW1	G3/8	157
F49G-4GN-SW1	G1/2	158
F49G-4GN-MW1	G1/2	157
F49G-4GN-AW1	G1/2	157

G1/8 e G1/4

1 O dreno manual pode inserir o tubo DI ø4 de PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo DE ø6 de PU na saída do dreno.

3 A distância mínima é de 206 mm para remover o copo para substituir o elemento filtrante.

G3/8 e G1/2

1 Dreno manual ou dreno automático pode inserir o tubo DI ø 5,5 PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo OD ø8 de PU na saída do dreno.

3 A distância mínima é de 206 mm para remover o copo para substituir o elemento filtrante.

Modelos

MODELO					Peso	
Automático	Semi automático	Manual	Conexão	Fluxo para modelo 5µ (l/s)	(kg)	Copo
-	F49G-1GN-ST1	F49G-1GN-MT1	G1/8	10	0,09	Transparente sem proteção
-	F49G-2GN-ST1	F49G-2GN-MT1	G1/4	15	0,09	Transparente sem proteção
F49G-3GN-AW1	F49G-3GN-SW1	F49G-3GN-MW1	G3/8	25	0,30	Transparente com proteção
F49G-4GN-AW1	F49G-4GN-SW1	F49G-4GN-MW1	G1/2	50	0,28	Transparente com proteção

Acessórios

Conexão	Suporte C	Suporte T ¹⁾	Copo do Filtro	Elemento
G1/8 & G1/4	49B-021	49B-031	49B-FB11 (Manual) 49B-FB12 (Semi-automático)	49B-E11 (elemento de 5 µm) 49B-E13 (elemento de 40 µm)
G3/8 & G1/2	49B-022	49B-032	49B-FB21 (Manual) 49B-FB22 (Semi automático) 49B-FB23 (Automático)	49B-E21 (elemento de 5 µm) 49B-E23 (elemento de 40 µm)

¹⁾ O suporte T pode ser usado apenas quando duas ou mais partes do mesmo tamanho de conexão ou com outros produtos FRL da série 49 estão conectados

REGULADOR DE PRESSÃO NORGREN GUARDIAN R49G

G1/8 ... G1/2

- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49
- » Manômetro integrado reduz o tempo de montagem
- » Pressionar para travar o botão de ajuste

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado 40 µm

Pressão Máxima de Operação:

10 bar (145 psi)

Fluxo:

50 l/s max., na conexão 1/2", Pressão de entrada de 10 bar, pressão ajustada de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar do conjunto.

Faixa de pressão:

0,5 a 8,5 bar (7,25 a 123 psi)

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Temperatura ambiente/fluido:

0 a +60°C (+32 a +140°F)

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Materiais:

Corpo da válvula: Alumínio anodizado


Válvula principal: Latão

Botão: Poliamida


Elastômeros: Nitrílicos



G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



Dimensões

Modelo	Conexão (A)	B
R49G-1GK-RMN	G1/8	sem manômetro
R49G-1GK-RMG	G1/8	com manômetro
R49G-2GK-RMN	G1/4	sem manômetro
R49G-2GK-RMG	G1/4	com manômetro
R49G-3GK-RMN	G3/8	sem manômetro
R49G-3GK-RMG	G3/8	com manômetro
R49G-3GK-RMN	G1/2	sem manômetro
R49G-3GK-RMG	G1/2	com manômetro

Modelos

MODELO com manômetro	sem manômetro	Conexão	Taxa de fluxo (l/s)	Peso (kg)
R49G-1GK-RMG	R49G-1GK-RMN	G1/8	10	0,16
R49G-2GK-RMG	R49G-2GK-RMN	G1/4	15	0,15
R49G-3GK-RMG	R49G-3GK-RMN	G3/8	25	0,46
R49G-4GK-RMG	R49G-4GK-RMN	G1/2	50	0,45

Acessórios

Suporte L	Suporte C	Suporte T ¹⁾	Manômetro
			
49B-011	49B-021	49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
49B-011	49B-021	49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
49B-012	49B-022	49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)
49B-012	49B-022	49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)

¹⁾ O suporte T pode ser usado apenas quando duas ou mais partes do mesmo tamanho de conexão ou com outros produtos FRL da série 49 estão conectados

LUBRIFICADORES NORGREN GUARDIAN

L49C

G1/8 ... G1/2



- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado para melhor que 40 µm

Pressão máxima de entrada:

10 bar (145 psi)

Fluxo:

50 l/s máx., conexão 1/2" com pressão de operação 6.3 bar e 1 bar de queda de pressão.

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Capacidade do copo:

G1/8 & G1/4: 20ml

G3/8 & G1/2: 85 ml

Ponto de início ¹⁾:

1/8" & 1/4": 0,25 l/s

3/8", 1/2": 0,5 l/s

¹⁾ Taxa de fluxo mínimo para operação do lubrificador a 5 bar

Tipo de drenagem:

Fundo fechado

Temperatura ambiente/média:

0 a +60°C (+32 a +140°F)

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Materiais:

1/8" & 1/4"

Corpo: Poliamida

3/8" & 1/2" Corpo:


Alumínio injetado

Copo: Policarbonato transparente


Tampa do copo: Poliamida

Elastômeros: Nitrilo

G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



Dimensões

Modelo	Conexão (A)
L49C-1GP-ETN	G1/8
L49C-2GP-ETN	G1/8
L49C-3GP-EWN	G1/2
L49C-4GP-EWN	G1/2

Modelos

MODELO	Conexão	Corpo	Taxa de fluxo (l/s)	Peso (kg)
L49C-1GP-ETN	G1/8	Transparente sem proteção	10	0,105
L49C-2GP-ETN	G1/4	Transparente sem proteção	15	0,103
L49C-3GP-EWN	G3/8	Transparente com proteção	25	0,319
L49C-4GP-EWN	G1/2	Transparente com proteção	50	0,309

Acessórios

Suporte C	Suporte T ¹⁾	Copo do Lubrificador
		
49B-021	49B-031	49B-LB1
49B-021	49B-031	49B-LB1
49B-022	49B-032	49B-LB2
49B-022	49B-032	49B-LB2

¹⁾ O suporte T pode ser usado apenas quando duas ou mais partes do mesmo tamanho de conexão ou com outros produtos FRL da série 49 estão conectados

UNIDADES COMBINADAS NORGREN GUARDIAN

C49B

G1/8 ... G1/2



- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49
- » Manômetro integrado reduz o tempo de montagem
- » Pressionar para travar o botão de ajuste

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação máxima:

10 bar (145 psi)

Faixa de pressão:

0,5 a 8,5 bar (7,25 a 123 psi)

Fluxo:

50 l/s max., conexão de 1/2", 10 bar de pressão de entrada, pressão ajustada a 6,3 bar e 1 bar de queda de pressão

Elemento de filtro:

40 µm (Padrão)

5 µm opcional

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Capacidade do copo:

G1/8 e G1/4: 12 ml (filtro), 20 ml (regulador)

G3/8 e G1/2: 45 ml (filtro), 85 ml (regulador)

Tipo de drenagem:

Manual, Semi-automático, Automático

Ponto de início*:

1/8" & 1/4": 0,25 l/s

3/8", 1/2": 0,5 l/s

* Taxa de fluxo mínima para operação do lubrificador a 5 bar

Temperatura ambiente/média:

0 ... +60°C (+32 ... +140°F)

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Materiais:

Corpo G1/8 & G1/4:

Tampa do copo: Poliamida

Poliamida

Botão: Poliamida

G3/8" & G1/2"

Elastômeros: Nitrilo

Corpo: Alumínio injetado

Válvula principal: Latão

Copo: PC transparente

Modelos

MODELO								
Automático	Semi automático	Manual	Conexão	Taxa de fluxo (l/s)	Peso (kg)	Copo	Suporte T ¹⁾	Manômetro
-	C49B-1GK-ST1-RMG-ETB	C49B-1GK-MT1-RMG-ETB	G1/8	10	0,40	Transparente sem proteção	49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
-	C49B-2GK-ST1-RMG-ETB	C49B-2GK-MT1-RMG-ETB	G1/4	15	0,39	Transparente sem proteção	49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
C49B-3GK-AW1-RMG-EWB	C49B-3GK-SW1-RMG-EWB	C49B-3GK-MW1-RMG-EWB	G3/8	25	1,27	Transparente com proteção	49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)
C49B-4GK-AW1-RMG-EWB	C49B-4GK-SW1-RMG-EWB	C49B-4GK-MW1-RMG-EWB	G1/2	50	1,24	Transparente com proteção	49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)

¹⁾ O suporte T pode ser usado apenas quando duas ou mais partes do mesmo tamanho de conexão ou com outros produtos FRL da série 49 estão conectados


Unidades Combinadas Norgren Guardian C49B

G1/8 ... G1/2


Dimensões

Modelo	Conexão (A)	B
C49B-1GK-ST3-RMG-ETB	G1/8	113,5
C49B-1GK-MT3-RMG-ETB	G1/8	105,5
C49B-2GK-ST3-RMG-ETB	G1/4	113,5
C49B-2GK-MT3-RMG-ETB	G1/4	105,5
C49B-3GK-SW3-RMG-EWB	G3/8	158
C49B-3GK-MW3-RMG-EWB	G3/8	157
C49B-3GK-AW3-RMG-EWB	G3/8	157
C49B-4GK-SW3-RMG-EWB	G1/2	158
C49B-4GK-MW3-RMG-EWB	G1/2	157
C49B-4GK-AW3-RMG-EWB	G1/2	157


G1/8 e G1/4




G3/8 e G1/2



G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



1 O dreno manual pode inserir o tubo DI ø4 de PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo DE ø6 de PU na saída do dreno.

1 Dreno manual ou dreno automático pode inserir o tubo DI ø 5,5 PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo OD ø8 de PU na outlet saída de dreno.

Árvore de Códigos

★ 49B-★★★★-★★★★-★★★★-★★★★

Tipo	Substituir
Com válvula Shut-off	D
Sem válvula Shut-off	C

Conexão	Substituir
1/8"	1
1/4"	2
3/8"	3
1/2"	4

Tipo de rosca	Substituir
ISO G	G

Ajuste	Substituir
Botão (standard)	K

Dreno	Substituir
Semi automático	S
Manual	M
Automático ¹	A

Copo	Substituir
Transparente s/ prot ¹	T
Transparente c/ prot ²	W

Elemento de filtro	Substituir
5 micras (standard)	1
40 micras	3

Acessórios	Substituir
Suporte	B

Copo	Substituir
Transparente s/ prot ¹	T
Transparente c/ prot ²	W

Dreno	Substituir
Fundo fechado	E

Manômetro	Substituir
Dupla escala (bar/MPa)	M

Ajuste P saída ³	Substituir
0,5 à 8,5 bar	M

Diafragma	Substituir
Com alívio	R

¹ Para G1/8 e G1/4 apenas

² Para G3/8 e G1/2 apenas

³ A pressão de saída pode ser ajustada em excesso ou menos do que os especificados. Não use essas unidades para controlar pressões fora dos limites especificados.

UNIDADES COMBINADAS DE FILTRO/REGULADOR-LUBRIFICADOR NORGREN GUARDIAN BL49

G1/8 ... G1/2



- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49
- » Manômetro integrado reduz o tempo de montagem
- » Pressionar para travar o botão de ajuste

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação máxima:

10 bar (145 psi)

Faixa de pressão:

0,5 a 8,5 bar (7,25 a 123 psi)

Fluxo:

63,4 l/s máx., Na conexão 1/2", pressão de entrada de 10 bar, pressão de 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar do conjunto.

Elemento de filtro:

5 µm

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Capacidade do copo:

G1/8 & G1/4: 12 ml
(Filtro/Regulador), 20 ml (Lubrificador)
G3/8 e G1/2: 45 ml
(Filtro/Regulador), 85 ml (Lubrificador)

Dreno da unidade B:

Manual, Semi-automático, Automático

Ponto de início*:

1/8" & 1/4": 0,25 l/s

3/8", 1/2": 0,5 l/s

* Vazão mínima para operação do lubrificador a 5 bar

Dreno do lubrificador:

Fundo fechado

Temperatura ambiente/média:

0 ... +60°C (+32 ... +140°F)

O suprimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo a temperaturas abaixo de +2°C (+35°F).

Materiais:

Corpo G1/8 e G1/4:

Poliamida

Corpo G3/8 e G1/2:

Alumínio injetado

Copo: PC transparente

Tampa do copo: Poliamida

Botão: Poliamida

Elastômeros: Nitrilo

Válvula principal: Latão

Modelos

MODELO					
Automático	Semi automático	Manual	Conexão	Taxa de fluxo (l/s)	Peso (kg)
-	BL49-14BG	BL49-13BG	G1/8	10	0,33
-	BL49-24BG	BL49-23BG	G1/4	15	0,32
BL49-31BG	BL49-34BG	BL49-33BG	G3/8	25	1,05
BL49-41BG	BL49-44BG	BL49-43BG	G1/2	50	1,03

Acessórios

Suporte T ¹⁾	Manômetro
	
49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
49B-031	49B-GS01 (bar) 49B-GS03 (bar/MPa)
49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)
49B-032	49B-GS02 (bar) 49B-GS04 (bar/MPa)

¹⁾ O suporte T pode ser usado apenas quando duas ou mais partes do mesmo tamanho de conexão ou com outros produtos FRL da série 49 estão conectados


Unidades Combinadas de Filtro/Regulador-Lubrificador Norgren Guardian BL49

G1/8 ... G1/2


Dimensões

Modelo	Conexão (A)	B
BL49-14BG	G1/8	113,5
BL49-13BG	G1/8	105,5
BL49-24BG	G1/4	113,5
BL49-23BG	G1/4	105,5
BL49-34BG	G3/8	158
BL49-33BG	G3/8	157
BL49-31BG	G3/8	157
BL49-44BG	G1/2	158
BL49-43BG	G1/2	157
BL49-41BG	G1/2	157


G1/8 e G1/4




G3/8 e G1/2



G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



1 O dreno manual pode inserir o tubo DI ø4 de PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo DE ø6 de PU na saída do dreno.

1 Dreno manual ou dreno automático pode inserir o tubo DI ø 5,5 PU na saída do dreno.

2 Dreno semi-automático pode inserir o tubo OD ø8 de PU na outlet saída de dreno.

Árvore de Códigos

★ L49B-★★B★

Tipo	Substituir
Com válvula Shut-off	D
Sem válvula Shut-off	B


Conexão	Substituir
1/8"	1
1/4"	2
3/8"	3
1/2"	4

Manômetro	Substituir
Escala única (bar)	G
Dupla escala (bar/MPa)	M

Tipo de unidade	Substituir
Dreno automático, filtro 40μ, filtro 1μ ¹	0
Dreno automático filtro 5μ	1
Dreno automático filtro 40μ	2
Dreno manual filtro 5μ	3
Dreno semi auto filtro 5μ	4
Dreno semi auto filtro 40μ	5

VÁLVULAS SHUT-OFF 3/2 NORGREN GUARDIAN T49E

G1/8 ... G1/2



- » Conexão: 1/8 ... 1/2" (ISO G)
- » O design permite instalação em linha ou instalação modular com outros produtos da série 49
- » Acionamento por slide na cor vermelha
- » Exaustão não canalizada
- » Produto em conformidade com a norma NR12 - Permite colocação de cadeado

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação máxima:

10 bar (145 psi)

Conexão:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Fator CV:

Da entrada para a saída

G1/8 - 2,0

G1/4 - 4,0

G3/8 - 8,0

G1/2 - 7,8

Temperatura:

Do fluido/Ambiente

-34°C ... +65°C

Materiais:

Corpo: Alúminio

Vedações: NBR


Slide: Acetal

Modelos


Modelo	Conexão	Peso (kg)
T49E-1GA-P1N	G1/8	0,17
T49E-2GA-P1N	G1/4	0,17
T49E-3GA-P1N	G3/8	0,20
T49E-4GA-P1N	G1/2	0,20

Dimensões

G1/8 e G1/4



G3/8 e G1/2



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Conexões, Mangueiras e Acessórios

O grupo de produtos mais associado com a marca 'Enots', as conexões são de vital importância, uma vez que elas são usadas para conectar todos os outros produtos e fazê-los funcionar. Inclui as linhas push-in em composite, latão e aço inoxidável para todos os tipos de aplicações e com economia de mão de obra.

Temos, linha de conexões de compressão apropriadas para a indústria pesada e até mesmo uma conexão push in adequada para sistemas de freios de veículos. Inclui uma seleção inteira de conectores BSP, reguladores de fluxo, válvulas de retenção, fusíveis de ar, pistolas de ar, tubos flexíveis e engate rápido e você tem uma das maiores linhas de acessórios da indústria.



Guia de Busca Rápida

Observação: Esses produtos representam apenas parte da linha de preparação de ar (frl) da Norgren. Se você não encontrar a opção que necessita, entre em contato com a Equipe Norgren.

Conexões

Conexões Pneufit C $\varnothing$ 4 a 16mm  Página 188	Conexões push-in Pneufit $\varnothing$ 4 a 14mm  Página 196	Conexões auxiliares e BSP M5, 1/8" a 1" BSP  Página 200
--	--	--

Tubos e Mangueiras

Tubo de Nylon $\varnothing$ 4 a 16mm, 1/8" a 1/2"  Página 205	Tubo de poliuretano $\varnothing$ 4 a 16mm  Página 205	Cortador de tubo  Página 206
--	---	--

Acessórios

Série 233 Sleeve valve G1/8 ... G1/2  Página 207	Série 234 Engates rápidos com fechamento duplo  Página 210	Série M/S Silenciadores de plástico poroso  Página 211	Série T40 Silenciadores de bronze sinterizado  Página 211	Série MA, MB Silenciadores de serviço pesado  Página 212	Filtros de exaustão  Página 211
Séries 60, 61 Válvulas de esfera 1/8" a 4" BSP  Página 213	Válvula de fechamento 3/2 G1/8 a G1/2  Página 214	Série BG Pistola de ar  Página 214			

Linha Pneufit C




Saiba mais em
norgren.com/br

Quando se especifica conexões pneumáticas, a maioria dos usuários dá pouca atenção a estes produtos, frequentemente vistos como uma commodity. Todavia, conexões conectam todos os demais componentes, assim é vital se fazer a escolha certa.

A linha Pneufit C é provavelmente uma das maiores e de uso mais fácil entre as linhas de conexões push-in, desde formas e diâmetros básicos até conexões de função, manifolds, reguladores de fluxo e válvulas de isolamento. Para aplicações mais específicas, considere a linha miniatura Pneufit M, a de aço inox Pneufit S ou a de total composite D.

- » Ampla linha de formas e diâmetros capazes de preencher virtualmente qualquer aplicação industrial – permitindo que os clientes sejam atendidos por um único fornecedor para todos os requisitos
- » Película aplicada nas roscas cônicas e O-ring nas versões paralelas – prontas para uso, direto da embalagem, junta de vedação isenta de problemas e sem necessidade de pré-montagem que causam vazamento
- » Adaptadores retos também incluem um sextavado interno para auxiliar a instalação – reduzindo o tamanho total da conexão ao mínimo, quando a instalação se dá em espaços confinados
- » Anel de garra de aço inox assegura retenção positiva do tubo sob pressão – operação segura em todas as aplicações



CONEXÕES PNEUFIT C

Métrica para ø ext. do tubo de 4 a 16mm, Polegada ø ext. do tubo de 5/32" a 1/2"

- » As conexões Norgren Pneufit® C estão prontas para serem usadas, de rápida montagem sem a necessidade de ferramentas fornecendo um ótimo fluxo
- » A linha Pneufit® C apresenta uma variedade de mais de 1.000 tipos de conexões pneumáticas push-in que complementam a nossa conhecida série Pneufit de latão
- » Anel de garra fabricado em aço inox, para fixar tubos de nylon ou tubo de poliuretano (dureza 85 ou 95)
- » Componentes em latão niquelado resistentes à corrosão e contaminação proporcionam longa vida útil
- » Roscas cônicas com película selante e roscas paralelas com canal para alojamento do O-ring Sextavado interno e externo nas conexões retas Vedações isentas de silicone
- » Furos para montagem em todas as conexões de união



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação:

Vácuo 750mm Hg até 10 bar

Temperatura ambiente::

0°C a 60°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Tamanhos dos tubos:

Tamanhos padrão: 4, 6, 8, 10, 12, 16mm

Atenção: As conexões push-in desta seção não devem ser usadas em sistemas de freio e sistemas auxiliares

Roscas:

Tamanhos padrão: M5, 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2" ISO G e ISO Rc

Tubos:

Nylon 11 ou 12

Poliuretano dureza durometer 85, 95 ou 98

Materiais

Corpo: PBT

Vedações: NBR (isento de silicone), tipo-u e O-rings


Corpos roscados: Latão niquelado

Botão de liberação e apoio: POM (polioximetileno)

Anel de garra: Aço inox


Colar: Latão niquelado

Película selante da rosca: Threebond 2350B




CONEXÕES PNEUFIT C

Métrica para $\varnothing$ ext. do tubo de 4 a 16mm




Métrica União Retra

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	C	ØD	H	O
C00200400	4	34,5	3,3	4,5	10,5
C00200600	6	37	3,3	5,5	12,5
C00200800	8	39,5	4,3	7	14,5
C00201000	10	43	4,3	8	17,5
C00201200	12	48	4,3	9,5	20,5
C00201600	16	51	-	-	-




Métrica União Retra (Redutora)

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A1)	C
C00200604	6	4	36,5
C00200804	8	4	38,5
C00200806	8	6	37,5
C00201006	10	6	40
C00201008	10	8	41
C00201208	12	8	46
C00201210	12	10	44
C00201612	16	12	49,5



Métrica BSPT Conexão Retra (sextavado ext. + int.)

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPT (B)	C	G	1
C01250418	4	R1/8	21,5	8	10
C01250428	4	R1/4	20,5	10	14
C01250438	4	R3/8	22	11	17
C01250618	6	R1/8	22	8	12
C01250628	6	R1/4	21	10	14
C01250638	6	R3/8	22	11	17
C01250648	6	R1/2	29,5	14	19
C01250818	8	R1/8	27,5	8	14
C01250828	8	R1/4	25,5	10	14
C01250838	8	R3/8	23	11	17
C01250848	8	R1/2	29,5	14	19
C01251018	10	R1/8	28,5	8	17
C01251028	10	R1/4	30,5	10	17
C01251038	10	R3/8	24,5	11	17
C01251048	10	R1/2	29,5	14	19
C01251218	12	R1/8	31,5	8	19
C01251228	12	R1/4	33	10	19
C01251238	12	R3/8	30	11	19
C01251248	12	R1/2	30	14	19
C01251638	16	R3/8	37,5	11	24
C01251648	16	R1/2	40,5	14	24




Métrica BSPP Conexão Retra (sextavado ext. + int.)


MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPP (B)	C	G	1
C02250405	4	M5	22	4	10
C02250406	4	M6	22	8	10
C02250418	4	G1/8	21,5	6	13
C02250428	4	G1/4	23,5	8	15
C02250438	4	G3/8	22	8	17
C02250605	6	M5	23,5	5	12
C02250606	6	M6	23	4	12
C02250618	6	G1/8	26,5	6	13
C02250628	6	G1/4	24,5	8	15
C02250638	6	G3/8	25,5	8	17
C02250818	8	G1/8	26,5	6	15
C02250828	8	G1/4	26,5	8	15
C02250838	8	G3/8	25	8	17
C02250848	8	G1/2	26	9	21
C02251018	10	G1/8	29,5	6	17
C02251028	10	G1/4	30	8	17
C02251038	10	G3/8	27	8	17
C02251048	10	G1/2	28,5	9	21
C02251228	12	G1/4	32	8	19
C02251238	12	G3/8	31,5	8	19
C02251248	12	G1/2	31,5	9	21
C02251638	16	G3/8	36,5	8	24
C02251648	16	G1/2	36,5	9	24

CONEXÕES PNEUFIT C


Métrica para ø ext. do tubo de 4 a 16mm

Métrica BSPT
Conexão Reta
(somente sextavado interno)


MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca métrica e BSPT (B)	C	G	1
C022A0405	4	M5	22	4,5	2
C022A0406	4	M6	22	4	3
C012A0418	4	R1/8	20,5	8	3
C012A0428	4	R1/4	20,5	10	3
C012A0438	4	R3/8	20,5	11	3
C022A0605	6	M5	22,5	5	2
C022A0606	6	M6	22,5	4	3
C012A0618	6	R1/8	22	8	4
C012A0628	6	R1/4	22,5	10	4
C012A0638	6	R3/8	22,5	11	4
C012A0818	8	R1/8	27	8	5
C012A0828	8	R1/4	25	10	6
C012A0838	8	R3/8	25	11	6
C012A0848	8	R1/2	25	14	6
C012A1018	10	R1/8	28	8	5
C012A1028	10	R1/4	29	10	6
C012A1038	10	R3/8	29	11	8
C012A1048	10	R1/2	29	14	8
C012A1218	12	R1/8	35	8	5
C012A1228	12	R1/4	32,5	10	6
C012A1238	12	R3/8	32,5	11	8
C012A1248	12	R1/2	32,5	14	8

Métrica
União para Painel

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	B	C	O	P	1
C00290400	4	M12x1	35,5	24,5	4	14
C00290600	6	M14x1	40	27,5	4	17
C00290800	8	M16x1	42	29,5	5	19
C00291000	10	M20x1	45	31,5	5	24
C00291200	12	M22x1	50,5	36	5	26

Métrica BSP
Conexão Reta
(união para painel fêmea)


MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPP (B)	B1	C	G	P	1	1
C02320418	4	G1/8	M12x1	26,5	9	4	14	14
C02320428	4	G1/4	M12x1	29	11	4	14	17
C02320438	4	G3/8	M12x1	30	12	4	14	22
C02320618	6	G1/8	M14x1	28,5	9	4	17	17
C02320628	6	G1/4	M14x1	30,5	11	4	17	17
C02320638	6	G3/8	M14x1	31,5	12	4	17	22
C02320818	8	G1/8	M16x1	29,5	9	5	19	19
C02320828	8	G1/4	M16x1	31,5	11	5	19	19
C02320838	8	G3/8	M16x1	32,5	12	5	19	22
C02321028	10	G1/4	M20x1	32,5	11	5	24	24
C02321038	10	G3/8	M20x1	33,5	12	5	24	24
C02321048	10	G1/2	M20x1	36	14	5	24	24
C02321228	12	G1/4	M22x1	38	11	5	28	24
C02321238	12	G3/8	M22x1	38	12	5	24	26
C02321248	12	G1/2	M22x1	40	14	5	24	26

Métrica BSP
Conexão Reta Fêmea

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Fêmea BSPP (B)	C	G	1
C02260405	4	M5	26	7	12
C02260418	4	G1/8	26,5	9	14
C02260428	4	G1/4	28,5	11	17
C02260438	4	G3/8	30	12	22
C02260618	6	G1/8	27,5	9	14
C02260628	6	G1/4	29,5	11	17
C02260638	6	G3/8	30	12	22
C02260818	8	G1/8	28,5	9	14
C02260828	8	G1/4	30,5	11	17
C02260838	8	G3/8	31,5	12	22
C02260848	8	G1/2	34,5	14	24
C02261018	10	G1/8	31,5	9	17
C02261028	10	G1/4	31,5	11	17
C02261038	10	G3/8	32,5	12	22
C02261048	10	G1/2	34,5	14	24
C02261228	12	G1/4	34,5	11	22
C02261238	12	G3/8	34,5	12	22
C02261248	12	G1/2	36,5	14	24


CONEXÕES PNEUFIT C

Métrica para $\varnothing$ ext. do tubo de 4 a 16mm




Métrica União Adaptador

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do adaptador ($\varnothing A$)	C
C00220400	4	37
C00220600	6	38
C00220800	8	41
C00221000	10	44
C00221200	12	49
C00221600	16	53




Métrica Adaptador Redutor

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do adaptador ($\varnothing A$)	$\varnothing$ ext. do tubo ($\varnothing A1$)	C	F
C00230604	6	4	41	21,5
C00230804	8	4	42	22,5
C00230806	8	6	44,5	23,5
C00231006	10	6	47,5	26,5
C00231008	10	8	49,5	27,5
C00231206	12	6	52	29,5
C00231208	12	8	52,5	30,5
C00231210	12	10	56,5	31
C00231612	16	12	57,5	33




Métrica União Reta (Redutora)

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo ($\varnothing A$)	$\varnothing$ ext. do adaptador ($\varnothing A1$)	C	F
C00220604	4	6	38	18
C00220806	6	8	41,5	20,5
C00221008	8	10	43,5	21,5
C00221210	10	12	46,5	22,5
C00221612	12	16	52	25




Métrica Adaptador de Expansão (adaptador/tubo)

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do adaptador ($\varnothing A1$)	$\varnothing$ ext. do tubo ($\varnothing A$)	C	F
C00230406	4	6	41	24
C00230608	6	8	44	26,5



Métrica Plug

MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo ($\varnothing A$)	$\varnothing A1$	C	F
C00040400	4	4	30	17,5
C00040600	6	6	34	18,5
C00040800	8	8	38	21
C00041000	10	10	42	24
C00041200	12	12	46	29,5
C00041600	16	16	50	30




Métrica Bujão (plug fêmea)


MÉTRICA Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo ($\varnothing A$)	$\varnothing A1$	C
C00120400	4	10,5	18
C00120600	6	12,5	19
C00120800	8	14,5	21
C00121000	10	17,5	23
C00121200	12	19,5	25
C00121600	16	24	25

CONEXÕES PNEUFIT C


Métrica para ø ext. do tubo de 4 a 16mm

Métrica
União Cotovelo


MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Ø D	E	H	O
C00400400	4	3,3	19	8,5	10,5
C00400600	6	3,3	21	7,5	12,5
C00400800	8	4,3	22,5	9	14,5
C00401000	10	4,3	26	12	18
C00401200	12	4,3	30	13,5	21
C00401600	16	4,3	34	16	25,5

Métrica
Adaptador Cotovelo

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	ø ext. do adaptador (Ø A1)	C	E	F
C00430400	4	4	28,5	19	22
C00430600	6	6	31,5	20,5	24
C00430800	8	8	34,5	23	26
C00431000	10	10	38	24	28
C00431200	12	12	41	28	30
C00431600	16	16	48,5	32	35

Métrica BSPT
Cotovelo 90° Giratório (fêmea)

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPT (B)	C	E	G	
C02480405	4	M5	21,5	18,5	4,5	10
C02480406	4	M6	21,5	18,5	4,5	10
C01480418	4	Rc1/8	22,5	18,5	9	14
C01480428	4	Rc1/4	24,5	18,5	11	17
C02480605	6	M5	23,5	20,5	4,5	12
C02480606	6	M6	23,5	20,5	4,5	12
C01480618	6	Rc1/8	24,5	20,5	9	14
C01480628	6	Rc1/4	26,5	20,5	11	17
C01480638	6	Rc3/8	27,5	20,5	12	22
C01480818	8	Rc1/8	26	23	9	14
C01480828	8	Rc1/4	28	23	11	17
C01480838	8	Rc3/8	29	23	12	22
C01481028	10	Rc1/4	28,5	23,5	11	17
C01481038	10	Rc3/8	29,5	23,5	12	22
C01481048	10	Rc1/2	31,5	23,5	14	24
C01481228	12	Rc1/4	31,5	27,5	11	19
C01481238	12	Rc3/8	32,5	27,5	12	22
C01481248	12	Rc1/2	34,5	27,5	14	24

Métrica BSPT
Cotovelo 90° Macho Giratório

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPT (B)	C	E	G	
C01470418	4	R1/8	24,5	18,5	8	10
C01470428	4	R1/4	26,5	18,5	10	14
C01470438	4	R3/8	27,5	18,5	11	17
C01470618	6	R1/8	26,5	20,5	8	12
C01470628	6	R1/4	29,5	20,5	10	14
C01470638	6	R3/8	30,5	20,5	11	17
C01470648	6	R1/2	33,5	20,5	14	21
C01470818	8	R1/8	28	23	8	14
C01470828	8	R1/4	31	23	10	14
C01470838	8	R3/8	32	23	11	17
C01470848	8	R1/2	35	23	14	21
C01471018	10	R1/8	28,5	23,5	8	17
C01471028	10	R1/4	31,5	23,5	10	17
C01471038	10	R3/8	32,5	23,5	11	17
C01471048	10	R1/2	35,5	23,5	14	21
C01471228	12	R1/4	34,5	27,5	10	19
C01471238	12	R3/8	35,5	27,5	11	19
C01471248	12	R1/2	38,5	27,5	14	21
C01471638	16	R3/8	43	32,5	11	24
C01471648	16	R1/2	46	32,5	14	24


CONEXÕES PNEUFIT C

Métrica para ø ext. do tubo de 4 a 16mm




Métrica BSPP Cotovelo 90° Macho Giratório

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	E	G	
CO2470405	4	M5	22	18,5	4,5	10
CO2470406	4	M6	22	18,5	4,5	10
CO2470418	4	G1/8	22,5	18,5	6	14
CO2470428	4	G1/4	24,5	18,5	8	17
CO2470438	4	G3/8	24,5	18,5	8	20
CO2470605	6	M5	24	20,5	4,5	12
CO2470606	6	M6	24	20,5	4,5	12
CO2470618	6	G1/8	24,5	20,5	6	14
CO2470628	6	G1/4	26,5	20,5	8	17
CO2470638	6	G3/8	26,5	20,5	9	20
CO2470818	8	G1/8	26	23	8	14
CO2470828	8	G1/4	28	23	8	17
CO2470838	8	G3/8	28	23	9	20
CO2470848	8	G1/2	29	23	10	24
CO2471018	10	G1/8	26,5	23,5	6	17
CO2471028	10	G1/4	28,5	23,5	8	17
CO2471038	10	G3/8	28,5	23,5	9	20
CO2471048	10	G1/2	29,5	23,5	10	24
CO2471228	12	G1/4	32,5	27,5	8	19
CO2471238	12	G3/8	32,5	27,5	9	20
CO2471248	12	G1/2	32,5	27,5	10	24
CO2471638	16	G3/8	41	32,5	9	24
CO2471648	16	G1/2	42	32,5	10	24




Métrica BSPP Banjo

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	C1	E	G	
COA510405	4	M5	25	18	10	3,5	8
COA510418	4	G1/8	30,5	25	14,5	11	8
COA510428	4	G1/4	34,5	29	16,5	10	12
COA510605	6	M5	18	28	11	3,5	8
COA510618	6	G1/8	31	25	14,5	8	8
COA510628	6	G1/4	35	29	16,5	10	12
COA510638	6	G3/8	38,5	32,5	20,5	11	14
COA510818	8	G1/8	33	25	13,5	8	8
COA510828	8	G1/4	37	29	16	10	12
COA510838	8	G3/8	40	32,5	20,5	11	14
COA510848	8	G1/2	46	39,5	23	14	17
COA511028	10	G1/4	39	29	15,5	10	12
COA511038	10	G3/8	42	32,5	19,5	11	14
COA511048	10	G1/2	47,5	39,5	23	14	17
COA511238	12	G3/8	46	32,5	18,5	11	14
COA511248	12	G1/2	50	39,5	21,5	14	17



Métrica BSPP Banjo com Controle de Fluxo (saída)

MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	C1 min.	max	E	G	
COK510305	3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8
COK510405	4	M5	25	27	30	10	3,5	8
COK510418	4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8
COK510428	4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12
COK510605	6	M5	28	27	30	11	3,5	8
COK510618	6	G1/8	31	35	40	15	6	8
COK510628	6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12
COK510638	6	G3/8	38,5	46,5	55	21	8	14
COK510818	8	G1/8	33	35	40	14	6	8
COK510828	8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12
COK510838	8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14
COK510848	8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17
COK511028	10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12
COK511038	10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14
COK511048	10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17
COK511228	12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12
COK511238	12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14
COK511248	12	G1/2	50	53	60	21	9	17




Métrica União "T"


MÉTRICA Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	ØA1	C	C1	Ø D	E	G1	H	O
CO0600400	4	4	36,5	19	3,3	6,5	12,5	8,5	10,5
CO0600600	6	6	42	21,5	3,3	7,5	13,5	7,5	12,5
CO0600800	8	8	45	23,5	4,3	9	15	9	14,5
CO0601000	10	10	48	25,5	4,3	10	15,5	11	17,5
CO0601200	12	12	57	29,5	4,3	13	16,5	12,5	20,5
CO0601600	16	16	68	34,5	4,3	16	18	16	25,5

CONEXÕES PNEUFIT C


Métrica para ø ext. do tubo de 4 a 16mm

Métrica
União "T" (Redutora)


MÉTRICA	Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Ø A1	C	C1	Ø D	E	G1	H	O
	C006A0604	6	4	41,5	19	3,3	7	12,5	8	12,5
	C006A0806	8	6	45	22	4,3	8,5	13,5	9,5	15
	C006A1006	10	6	49	23	4,3	8,5	13,5	11	17,5
	C006A1008	10	8	49	25	4,3	9,5	15	11	17,5
	C006A1208	12	8	56	25,5	4,3	9,5	15	12,5	20,5
	C006A1210	12	10	56	27,5	4,3	11	15,5	12,5	20,5
	C006A1610	16	10	61	30,5	4,3	11,5	15,5	16	25,5
	C006A1612	16	12	63,5	33	4,3	13	16,5	16	25,5

Métrica BSPP
"T" Macho Central Giratório

MÉTRICA	Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPT (B)	C	E	G	
	C02670405	4	M5	37,5	22	4,5	10
	C02670406	4	M6	37,5	22	4,5	10
	C02670418	4	G1/8	37,5	22	6	14
	C02670428	4	G1/4	37,5	24	8	17
	C02670438	4	G3/8	37,5	24	8	20
	C02670605	6	M5	41	24	4,5	12
	C02670606	6	M6	41	24	4,5	12
	C02670618	6	G1/8	41	24,5	6	14
	C02670628	6	G1/4	41	26,5	8	17
	C02670638	6	G3/8	41	27,5	9	20
	C02670648	6	G1/2	41	28,5	9	24
	C02670818	8	G1/8	44,5	26	6	14
	C02670828	8	G1/4	44,5	28	8	17
	C02670838	8	G3/8	44,5	29	9	20
	C02670848	8	G1/2	44,5	30	10	24
	C02671018	10	G1/8	47	26,5	6	17
	C02671028	10	G1/4	47	28,5	8	17
	C02671038	10	G3/8	47	29,5	9	20
	C02671048	10	G1/2	47	30,5	10	24
	C02671228	12	G1/4	55	31,5	8	19
	C02671238	12	G3/8	55	32,5	9	20
	C02671248	12	G1/2	55	33,5	10	24
	C02671638	16	G3/8	64,5	40	9	24
	C02671648	16	G1/2	64,5	41	10	24

Métrica BSPT
"T" Macho Central Giratório


MÉTRICA	Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPT (B)	C	E	G	
	C01670418	4	R1/8	37,5	24,5	8	10
	C01670428	4	R1/4	37,5	26,5	10	14
	C01670438	4	R3/8	37,5	27,5	11	17
	C01670618	6	R1/8	41	26,5	8	12
	C01670628	6	R1/4	41	29,5	10	14
	C01670638	6	R3/8	41	30,5	11	17
	C01670648	6	R1/2	41	33,5	14	21
	C01670818	8	R1/8	44	28	8	14
	C01670828	8	R1/4	44	31	10	14
	C01670838	8	R3/8	44	32	11	17
	C01670848	8	R1/2	44	35	14	21
	C01671018	10	R1/8	47	28,5	8	17
	C01671028	10	R1/4	47	32	10	17
	C01671038	10	R3/8	47	32,5	11	17
	C01671048	10	R1/2	47	35,5	14	21
	C01671218	12	R1/8	55	32,5	8	19
	C01671228	12	R1/4	55	34,5	10	19
	C01671238	12	R3/8	55	35,5	11	19
	C01671248	12	R1/2	55	38,5	14	21
	C01671638	16	R3/8	64,5	43	11	24
	C01671648	16	R1/2	64,5	46	14	24

Métrica BSPT
"T" Macho Lateral Giratório

MÉTRICA	Modelo	ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPT (B)	C	E	G	
	C01680418	4	R1/8	45	20	8	10
	C01680428	4	R1/4	48	20	10	14
	C01680438	4	R3/8	49	20	11	17
	C01680618	6	R1/8	48,5	21,5	8	12
	C01680628	6	R1/4	51	21,5	10	14
	C01680638	6	R3/8	52	21,5	11	17
	C01680648	6	R1/2	55	21,5	14	21
	C01680818	8	R1/8	52	23,5	8	14
	C01680828	8	R1/4	55	23,5	10	14
	C01680838	8	R3/8	56	23,5	11	17
	C01680848	8	R1/2	59	23,5	14	21
	C01681018	10	R1/8	55,5	25,5	8	17
	C01681028	10	R1/4	58,5	25,5	10	17
	C01681038	10	R3/8	59,5	25,5	11	17
	C01681048	10	R1/2	62,5	25,5	14	21
	C01681218	12	R1/8	63	30	8	19
	C01681228	12	R1/4	65	30	10	19
	C01681238	12	R3/8	66	30	11	19
	C01681248	12	R1/2	69	30	14	21


CONEXÕES PNEUFIT C

Métrica para $\varnothing$ ext. do tubo de 4 a 16mm



Métrica BSPP "T" Macho Lateral Giratório


MÉTRICA	Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPT (B)	C	E	G	
	C02680405	4	M5	42	20	4,5	10
	C02680406	4	M6	42	20	4,5	10
	C02680418	4	G1/8	43	20	6	14
	C02680428	4	G1/4	45	20	8	17
	C02680438	4	G3/8	45	20	8	20
	C02680605	6	M5	46	21,5	4,5	12
	C02680606	6	M6	46	21,5	4,5	12
	C02680618	6	G1/8	47	21,5	6	14
	C02680628	6	G1/4	49	21,5	8	17
	C02680638	6	G3/8	50	21,5	9	20
	C02680818	8	G1/8	50	23,5	6	14
	C02680828	8	G1/4	52	23,5	8	17
	C02680838	8	G3/8	56	23,5	9	20
	C02680848	8	G1/2	54	23,5	10	24
	C02681018	10	G1/8	54	25,5	6	17
	C02681028	10	G1/4	56	25,5	8	17
	C02681038	10	G3/8	57	25,5	9	20
	C02681048	10	G1/2	58	25,5	10	24
	C02681228	12	G1/4	62	30	8	19
	C02681238	12	G3/8	63	30	9	20
	C02681248	12	G1/2	64	30	10	24



Métrica União Y


IGUAL	Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	ØA1	C	ØD	H	L	O
	C00820400	4	4	37	3,3	14,5	10,5	10,5
	C00820600	6	6	40	3,3	16,5	12,5	12,5
	C00820800	8	8	43	4,3	18,5	14,5	14,5
	C00821000	10	10	47,5	4,3	19	17,5	17,5
	C00821200	12	12	53	4,3	22	20,5	20,5

REDUTORA	Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A1)	C	ØD	H	L	O
	C00820604	4	6	38	3,3	15	10,5	10,5
	C00820804	4	8	39,5	3,3	15	10,5	15
	C00821008	8	10	43	4,3	17	14,5	15
	C00821210	10	12	46,5	4,3	18,5	17,5	18



Métrica União "Y"

MÉTRICA	Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	$\varnothing$ ext. do adaptador (Ø A1)	C	D	H	L	O
	C00820804	4	8	39,5	3,3	15	10,5	15
	C00821006	6	10	43	3,3	16,5	13	17,5
	C00821208	8	12	48	3,3	17,5	15	21



Métrica Cruzeta

MÉTRICA	Modelo	$\varnothing$ ext. do tubo (Ø A)	C	C1	ØD	E	H	O
	C00900400	4	36,5	38	3,3	13	6,5	10,5
	C00900600	6	42	42,5	4,3	15	7,5	12,5
	C00900800	8	45	47	4,3	18	9	14,5
	C00901000	10	48	50,5	4,3	20	10	17,5
	C00901200	12	55	57	4,3	24	12	20,5

CONEXÕES PNEUFIT PUSH-IN

Métrica para tubo de Ø ext. de 4 a 14mm

- » Unidades compactas e versáteis com excelente fixação do tubo
- » Vedações O-ring isentas de silicone
- » Selante de rosca sem PTFE em todas as roscas BSPT cônicas
- » Fácil inserção do tubo para rápida montagem
- » Sextavado interno nas conexões retas permite montagem em espaços reduzidos
- » Para uma montagem simples e rápida de circuitos pneumáticos
- » Disponíveis em uma ampla faixa de modelos
- » Confiável e resistente à corrosão



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação:

Vácuo – 18 bar a menos que especificado em contrário (dependendo da especificação do tubo)

Temperatura ambiente:

-20°C a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Tamanhos dos tubos:

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm Ø ext.

Atenção: As conexões push-in desta seção não devem ser usadas em sistemas de freio e sistemas auxiliares

Tubos:

Nylon 11 ou 12, Poliuretano e outros tubos plásticos ou não plásticos que estão de acordo com as tolerâncias especificadas na BS5409/1:1976, serviço leve e normal

Materiais


Corpo: Latão niquelado ou nylon com fibra de vidro

Pinça: Latão niquelado

'O' ring: Borracha nitrílica isento de silicone


Arruelas de vedação (roscas paralelas): 'O'-ring nitrílico

Selante da rosca: Sem PTFE




CONEXÕES PNEUFIT PUSH-IN

Métrica para tubo de Ø ext. de 4 a 14mm




Métrica BSPT Conexão Reta

MÉTRICA	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPT (B)	C	G			1
Modelo							
101250418	4	R1/8	20,5	10	10	3	
101250428	4	R1/4	23	11	14	3	
101250618	6	R1/8	23	7,5	11	4	
101250628	6	R1/4	25	11	14	4	
101250818	8	R1/8	26,5	7,5	13	5	
101250828	8	R1/4	28	11	14	6	
101250838	8	R3/8	27	12,5	17	5	
101250848	8	R1/2	29	16	22	6	
101251018	10	R1/8	31,5	7,5	17	5	
101251028	10	R1/4	34	11	17	7	
101251038	10	R3/8	34	12,5	17	8	
101251048	10	R1/2	33,5	16	22	8	
101251228	12	R1/4	39	11	22	7	
101251238	12	R3/8	39	12,5	22	10	
101251248	12	R1/2	40	16	22	10	




Métrica BSPP Conexão Reta

MÉTRICA	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	G	ØK	ØK1			1
Modelo									
102250405	4	M5	21,5	3,5	9	-	-	2,5	
102250418	4	G1/8	19	5	-	14	10	3	
102250428	4	G1/4	21,5	7,5	-	18	10	3	
102250505	5	M5	23	3,5	10	-	-	2,5	
102250518	5	G1/8	23,5	5	-	14	10	4	
102250528	5	G1/4	22	7,5	-	18	12	4	
102250605	6	M5	24	3,5	11	-	-	2,5	
102250618	6	G1/8	25	5	-	14	11	4	
102250628	6	G1/4	23,5	7,5	-	18	13	4	
102250818	8	G1/8	26,5	5	-	14	13	5	
102250828	8	G1/4	28	7,5	-	18	14	6	
102250838	8	G3/8	26	9	-	12	17	6	
102250848	8	G1/2	31,5	12	-	26	17	6	
102251018	10	G1/8	32	5,5	-	14	17	5	
102251028	10	G1/4	33,5	7,5	-	18	17	7	
102251038	10	G3/8	32	9	-	22	19	8	
102251048	10	G1/2	32	12	-	26	19	8	
102251228	12	G1/4	37,5	7,5	-	18	22	7	
102251238	12	G3/8	38	9	-	22	22	10	
102251248	12	G1/2	37	12	-	26	22	10	
102251438	14	G3/8	38	9	-	22	22	10	
102251448	14	G1/2	37	12	-	26	22	10	



Métrica União

MÉTRICA	Ø ext. do tubo (Ø A)	C	ØK
Modelo			
100200400	4	30	10
100200500	5	32	11
100200600	6	33,5	12
100200800	8	35,5	14
100201000	10	44,5	17
100201200	12	51,5	20,5
100201400	14	52,5	21




Métrica BSP Cotovelo Giratório 90°


MÉTRICA	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca BSPT (B)	C	E	G	ØK			1
Modelo									
101470418	4	R1/8	17	20,5	7,5	10	10	7	
101470428	4	R1/4	17	24,1	11	10	14	7	
101470518	5	R1/8	18,5	21	7,5	11	11	9	
101470528	5	R1/4	18,5	24,5	11	11	14	9	
101470618	6	R1/8	19,5	21,5	7,5	12	11	9	
101470628	6	R1/4	19,5	25	11	12	14	9	
101470638	6	R3/8	20	27,5	12,5	12	17	8	
101470818	8	R1/8	21,5	23	7,5	14,5	14	11	
101470828	8	R1/4	21,5	26	11	14,5	14	11	
101470838	8	R3/8	22	30,5	12,5	14,5	17	13	
101470848	8	R1/2	22	34,5	16	14,5	22	13	
101471018	10	R1/8	26,5	25,5	7,5	17	14	13	
101471028	10	R1/4	26,5	29	11	17	17	13	
101471038	10	R3/8	26,5	30,5	12,5	17	17	13	
101471048	10	R1/2	26,5	34,5	16	17	22	13	
101471228	12	R1/4	31,5	32	11	20,5	19	16	
101471238	12	R3/8	31,5	34	12,5	20,5	22	16	
101471248	12	R1/2	31,5	38	16	20,5	22	16	
101471438	14	R3/8	30,5	33	12,5	21,5	22	17	
101471448	14	R1/2	31,5	37	16	21,5	22	17	

CONEXÕES PNEUFIT PUSH-IN

Métrica para tubo de Ø ext. de 4 a 14mm


Métrica BSPP
Cotovelo Giratório 90°

Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	E	G	ØK	ØK1	1
102470405	4	M5	17	19	4,2	10	8	7
102470418	4	G1/8	17	22	5,5	10	14	7
102470428	4	G1/4	17	25,5	8	10	18	7
102470505	5	M5	18,5	20	4,2	11	8	9
102470518	5	G1/8	18,5	22,5	5,5	11	14	9
102470528	5	G1/4	18,5	26	8	11	18	9
102470605	6	M5	19,5	20,5	4,2	12	8	9
102470618	6	G1/8	19,5	23	5,5	12	14	9
102470628	6	G1/4	19,5	26,5	8	12	18	9
102470818	8	G1/8	21,5	24	5,5	14,5	14	11
102470828	8	G1/4	21,5	29	8	14,5	18	11
102470838	8	G3/8	22	33,5	9	14,5	22	13,3
102470848	8	G1/2	22	39,5	11	14,5	26	13,3
102471018	10	G1/8	26,5	26,5	5,5	17	14	17
102471028	10	G1/4	26,5	31,5	8	17	18	13,3
102471038	10	G3/8	26,5	33,5	9	17	22	13,3
102471048	10	G1/2	26,5	39,5	11	17	26	13,3
102471228	12	G1/4	31,5	35,5	8	20,5	18	16
102471238	12	G3/8	31,5	37	9	20,5	22	16
102471248	12	G1/2	31,5	43	11	20,5	26	16
102471438	14	G3/8	30,5	36	9	22,5	22	17
102471448	14	G1/2	31,5	39	11	22,5	26	17

Métrica
Corpo para banjo


Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	D	F
100510405	4	M5x0,8	12,6	18,7	9,5
100510418	4	1/8	14,0	20,6	11,0
100510505	5	M5x0,8	12,6	20,2	11,0
100510518	5	1/8	14,0	21,7	11,5
100510605	6	M5x0,8	12,6	22,2	12,5
100510618	6	1/8	14,0	23,7	12,5
100510628	6	1/4	16,0	24,2	13,0
100510818	8	1/8	14,0	23,7	14,0
100510828	8	1/4	16,0	24,7	14,0
100510838	8	3/8	20,5	26,7	16,5
100511028	10	1/4	16,0	30,2	16,0
100511038	10	3/8	20,5	31,2	17,0
100511238	12	3/8	20,5	33,2	17,5
100511248	12	1/2	22,0	38,2	17,5

Faixa de pressão para este item 10 bar.

Métrica BSPP
Banjo Montado
com Controle de
Fluxo na Saída

Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	E	G	ØK	ØK1	1
10K510405	4	M5	18,5	27	4,5	9,5	2,5	8
10K510418	4	G1/8	20,5	34	6	11	5	14
10K510505	5	M5	20	27	4,5	11	2,5	8
10K510518	5	G1/8	21,5	34	6	11,5	5	14
10K510605	6	M5	22	27	4,5	12,5	2,5	8
10K510618	6	G1/8	23,5	34	6	12,5	5	14
10K510628	6	G1/4	24	36,5	6	13	8,5	17
10K510818	8	G1/8	23,5	34	6	13,5	5	14
10K510828	8	G1/4	24,5	36,5	6	14	8,5	17
10K510838	8	G3/8	26,5	51,5	10	16,5	10	22
10K511028	10	G1/4	30	36,5	6	15,7	8,5	17
10K511038	10	G3/8	31	51,5	10,0x	17	10	22
10K511238	12	G3/8	33	51,5	10	17,5	10	22
10K511248	12	G1/2	38	57,5	10	17,5	10	27

Faixa de pressão para este item 10 bar.

Métrica BSP
Parafuso do Banjo
c/ Controle de
Fluxo na Saída

(AJUSTÁVEL COM CHAVE DE FENDA)


Modelo	Vazão	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	1
20K000005		M5 x 0,8	27,3	8
20K000018	Reg out	G1/8A	34	14
20K000028	Reg out	G1/4A	36,5	17
20K000038		G3/8A	51,5	22
20K000048		G1/2A	57	27

Faixa de pressão para este item 10 bar.

CONEXÕES PNEUFIT PUSH-IN


Métrica para tubo de Ø ext. de 4 a 14mm

Métrica BSPP "T" Lateral Giratório




Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	C1	E	G	ØK	ØK1	1	1
102680405	4	M5	36,5	19,5	17	4	10	8	7	8
102680418	4	G1/8	38,5	22	17	5,5	10	14	7	11
102680618	6	G1/8	42,5	23	19,5	5,5	12	14	9	11
102680628	6	G1/4	46	26,5	19,5	8	12	18	9	11
102680818	8	G1/8	45	24	21,5	5,5	14	14	11	13
102680828	8	G1/4	50,5	29	21,5	8	14	18	11	17
102681028	10	G1/4	58,3	31,5	26,5	8	17	18	13	17
102681038	10	G3/8	60	33,5	26,5	9	17	22	13	19
102681228	12	G1/4	67	35,5	31,5	8	20,5	18	16	19
102681238	12	G3/8	68,5	37	31,5	9	20,5	22	16	19
102681438	14	G3/8	69	36	33	9	21,5	22	17	19
102681448	14	G1/2	72,5	39	33	11	21,5	26	17	24

Métrica BSPT "T" Lateral Giratório



Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	Rosca Métrica e BSPP (B)	C	C1	E	G	ØK	ØK1	1	1
101680418	4	R1/8	38,5	20,5	17	7,5	10	7	10	
101680428	4	R1/4	41	24	17	11	10	7	14	
101680518	5	R1/8	40,5	22	18,5	7,5	11	9	11	
101680618	6	R1/8	42	22,5	19,5	7,5	12	9	11	
101680628	6	R1/4	44,5	25	19,5	11	12	9	14	
101680818	8	R1/8	45	24	21,5	7,5	14	11	14	
101680828	8	R1/4	47,5	26	21,5	11	14	11	14	
101680838	8	R3/8	52,5	30,5	22	12,5	14	13	17	
101681028	10	R1/4	55,5	29	26,5	11	17	13	17	
101681038	10	R3/8	57	30,5	26,5	12,5	17	13	17	
101681228	12	R1/4	63,5	32	31,5	11	20,5	16	19	
101681238	12	R3/8	66	34	31,5	12,5	20,5	16	22	
101681248	12	R1/2	70	38	31,5	16	20,5	16	22	
101681438	14	R3/8	66,5	33	33	12,5	21,5	17	22	
101681448	14	R1/2	70	37	33	16	21,5	17	22	

Métrica União "T"



Modelo	Ø ext. do tubo (Ø A)	C	E	ØK	ØK1	1
100600400	4	34	17	10	7	7
100600500	5	37	18,5	11	7	7
100600600	6	39	19,5	12	8	13
100600800	8	42,5	21,5	14,5	11	16
100601000	10	53,5	26,5	17	13	16
100601200	12	63,5	31,5	20,5	16	17
100601400	14	66,5	33	21,5	17	17

CONEXÕES AUXILIARES

M5, 1/8" a 1" BSP

- » Niquelado brilhante
- » Resistente à corrosão
- » Projeto compacto
- » Arruelas inclusas onde necessário



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido ou qualquer fluido compatível com os materiais listados ao lado.

Pressão de operação:

Geralmente limitada pela especificação do tubo exceto onde arruelas de vedações de plástico são usadas (corpo de banjo e unidades M5). Nestes casos a pressão é limitada a 18 bar. Adequadas para aplicações em vácuo. Banjos com regulagem de fluxo estão limitados à faixa de operação de 1 a 10 bar.

Temperatura ambiente:

Geralmente limitada pela especificação do tubo exceto onde arruelas de vedações de plástico são usadas (corpo de banjo e unidades M5). Nestes casos a temperatura é limitada a +70°C.


Materiais

Partes usinadas: Latão conforme BS 2874: 1986 (CZ 121), latão niquelado brilhante

Partes estampadas: Latão conforme BS 2872: 1969 (CZ 122), latão niquelado brilhante

Arruela de vedação: Cobre (Delrin para itens M5)


Métrica BSPP Nipple



Modelo	Rosca Métrica e BSPP (B)	Rosca Métrica e BSPP (B1)	C	G	G1	ØS	
160200505	M5	M5	11,5	4	4	2	8
160201805	G1/8	M5	14,5	6	4	2	14
160201818	G1/8	G1/8	16,5	6	6	5,5	14
160202818	G1/4	G1/8	19	8	6	5,5	17
160202828	G1/4	G1/4	21	8	8	8	17
160203828	G3/8	G1/4	22	9	8	8	19
160203838	G3/8	G3/8	23	9	9	11	19
160204828	G1/2	G1/4	23,5	10	8	8	24
160204838	G1/2	G3/8	24,5	10	9	11	24
160204848	G1/2	G1/2	25,5	10	10	15	24
160206848	G3/4	G1/2	27,5	12	10	15	30
160206868	G3/4	G3/4	53	14,5	14,5	18	32
160208848	G1	G1/2	56,5	17,5	13,5	14	41
160208868	G1	G3/4	58	17,5	14,5	18	41
160208888	G1	G1	61	17,5	17,5	25	41

Fornecido completo com arruela de vedação.


Métrica BSPP Luva



Modelo	Rosca Métrica e BSPP (B)	Rosca Métrica e BSPP (B1)	C	G	
160220505	M5	M5	11	11	8
160221805	G1/8	M5	13	7,5	14
160221818	G1/8	G1/8	15	15	14
160222818	G1/4	G1/8	19	9,5	17
160222828	G1/4	G1/4	22	22	17
160223818	G3/8	G1/8	20	10,5	22
160223828	G3/8	G1/4	23	10,5	22
160223838	G3/8	G3/8	24	24	22
160224818	G1/2	G1/8	24	13	24
160224828	G1/2	G1/4	25	13	24
160224838	G1/2	G3/8	27,5	13	24
160224848	G1/2	G1/2	30	30	26
160226848	G3/4	G1/2	30	14,5	30
160226868	G3/4	G3/4	31	31	32
160228868	G1	G3/4	39	17	40
160228888	G1	G1	45,5	46,5	41


CONEXÕES AUXILIARES

M5, 1/8" a 1" BSP



Métrica BSPT Redução


REDUÇÃO Modelo	Macho BSPT (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	G	
160231805	G1/8	M5	10,5	6	14
160232805	G1/4	M5	15,5	7,5	17
160232818	G1/4	G1/8	13	8	17
160233818	G3/8	G1/8	14	9	19
160233828	G3/8	G1/4	14	9	19
160234818	G1/2	G1/8	15,5	10	24
160234828	G1/2	G1/4	15,5	10	24
160234838	G1/2	G3/8	15,5	10	24
160236828	G3/4	G1/4	23	14	32
160236838	G3/4	G3/8	17,5	12	30
160236848	G3/4	G1/2	17,5	12	30



Métrica BSPP Expansão BSPP

EXPANSÃO Modelo	Macho BSPT (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	G	G1	ØS	
160230518	M5	G1/8	14,5	4	7,5	2	14
160231828	G1/8	G1/4	19,5	6	9,5	5,5	17
160231838	G1/8	G3/8	21	6	10,5	5,5	22
160232838	G1/4	G3/8	22,5	8	10,5	8	22
160232848	G1/4	G1/2	26	8	13	8	26
160233848	G3/8	G1/2	27	9	13	11	26
160234868	G1/2	G3/4	38	11,5	16,5	13,5	32


Fornecido com arruela de vedação.



Métrica BSP Adaptador

Modelo	Fêmea NPTF (B)	Macho BSPT (B1)	C	G	ØS	
154231818	1/8 NPT	R1/8	27,5	9,5	4,5	15
154232828	1/8 NPT	R1/4	36	11	7,5	19
154233838	3/8 NPT	R3/8	38	12,5	9,5	22
154234848	1/2 NPT	R1/2	47	16	13	27
154236868	3/4 NPT	R3/4	50	19	17,5	36

Modelo	Fêmea BSPP (B)	Macho NPT (B1)	C	G	ØS	
172232828	G1/4	1/8 NPT	33,5	14,5	7,5	19
172233838	G3/8	3/8 NPT	33,5	14,5	9,5	24
172234848	G1/2	1/2 NPT	44	19	12,5	27



Métrica BSPT Adaptador

REDUÇÃO Modelo	Macho BSPT (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	G	G1	ØS	
150231818	R1/8	G1/8	20	7,5	7,5	5,5	14
150232818	R1/4	G1/8	16	11	7,5	5,5	14
150232828	R1/4	G1/4	26	11	9,5	8	17
150233818	R3/8	G1/8	16,5	11,5	7,5	5,5	17
150233828	R3/8	G1/4	16,5	11,5	9,5	8	17
150233838	R3/8	G3/8	27,5	11,5	10,5	11	22
150234818	R1/2	G1/8	19,5	14	7,5	5,5	22
150234828	R1/2	G1/4	19,5	14	9,5	8	22
150234838	R1/2	G3/8	19,5	14	10,5	11	22
150234848	R1/2	G1/2	33	14	13	15	26
150236828	R3/4	G1/4	29,5	18,5	11	11,5	27
150236838	R3/4	G3/8	23,5	16,5	10,5	11	27
150236848	R3/4	G1/2	23,5	16,5	13	15	27
150238848	R1	G1/2	26,5	19	13	15	34
150238868	R1	G3/4	26,5	19	14,5	19	34

EXPANSÃO Modelo	Macho BSPT (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	G	G1	ØS	
150231828	R1/8	G1/4	22	7,5	9,5	5	17
150231838	R1/8	G3/8	22,5	7,5	10,5	5	22
150231848	R1/8	G1/2	31	8,5	15	5	27
150232838	R1/4	G3/8	27	11	10,5	8	22
150232848	R1/4	G1/2	30	11	13	8	26
150232868	R1/4	G3/4	37,5	11	16,5	7	32
150233848	R3/8	G1/2	30,5	11,5	13	11	26
150233868	R3/8	G3/4	38,5	12,5	16,5	11	32
150234868	R1/2	G3/4	35	14	14,5	15	32
150236888	R3/4	G1	45	19	19	18	41

Métrica BSPP União para Painel Fêmea


Modelo	Rosca métrica e BSPP (B)	Rosca métrica macho (B1)	C	F	G max.	
160290005	M5	M10x1,0	14	3,5	7	14
160290018	G1/8	M16x1,5	18	4	10	22
160290028	G1/4	M20x1,5	25	4	16	27
160290038	G3/8	M26x1,5	26	5	15	32
160290048	G1/2	M28x1,5	33	6	21	36
160290068	G3/4	M33x1,5	36,5	6	22,5	41
160290088	G1	M42x1,5	41,5	8	24,5	46
1602900A8	G1 1/4	M48x1,5	50	8	29,5	55

Fornecido com porca de trava.

CONEXÕES AUXILIARES


M5, 1/8" a 1" BSP

Métrica BSPT Nipple




Modelo	Rosca BSPT (B)	Rosca BSPT (B1)	C	G	G1	ØS	
150201818	R1/8	R1/8	19,5	7,5	7,5	5,5	12
150202818	R1/4	R1/8	23,5	11	7,5	5,5	14
150202828	R1/4	R1/4	27	11	11	6,4	14
150203818	R3/8	R1/8	24	11,5	7,5	5,5	17
150203828	R3/8	R1/4	27,5	11,5	11	8	17
150203838	R3/8	R3/8	28	11,5	11,5	11	17
150204818	R1/2	R1/8	27	14	7,5	5,5	22
150204828	R1/2	R1/4	30,5	14	11	8	22
150204838	R1/2	R3/8	31	14	11,5	11	22
150204848	R1/2	R1/2	33,5	14	14	15	22
150206828	R3/4	R1/4	37	19	11	6,4	27
150206838	R3/4	R3/8	39	19	12,5	9	27
150206848	R3/4	R1/2	37,5	16	14	15	27
150206868	R3/4	R3/4	40	16,5	16,5	19	27
150208838	R1	R3/8	43	22	12,5	9	36
150208848	R1	R1/2	46	22	16	12,5	36
150208868	R1	R3/4	43	19	16,5	19	34
150208888	R1	R1	45,5	19	19	23	34

Métrica BSPT União plana



Modelo	Macho BSPT (B)	C	ØE	F		1
150331818	R1/8	33,5	15	10	5	15
150332828	R1/4	42	18,5	13	8	24
150333838	R3/8	43	19	13	10	27
150334848	R1/2	52	23	17,5	14	30
150336868	R3/4	56,5	25	19	17	38
150338888	R1	68	29	23	19	46


Métrica BSPP Banjo Montado com Controle de Fluxo na Saída



Modelo	Macho BSPP (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	E	G	ØS	
16K511818	G1/8	G1/8	21	34	5	6	14
16K512828	G1/4	G1/4	28	37	6	7,6	17
16K513838	G3/8	G3/8	31	52	9,5	9,6	22
16K514848	G1/2	G1/2	47	58	12	9,6	27


A seta no sextavado indica o sentido do fluxo livre.
Faixa de pressão de 1a 10 bar.

Métrica BSPT Plug



Modelo	Rosca BSPT (B)	C	G	
150050018	R1/8	14,5	9,5	10
150050028	R1/4	16,5	11	14
150050038	R3/8	19	12,5	17
150050048	R1/2	22,5	16	22
150050068	R3/4	27	19	27
150050088	R1	30	22	36


Métrica BSPP Plug



Modelo	Rosca métrica e BSPP (B)	C	G	
160050005	M5	7,5	4	8
160050018	G1/8	10	6,5	14
160050028	G1/4	13	9	17
160050038	G3/8	13,5	9,5	19
160050048	G1/2	14,5	10	24
160050068	G3/4	16	11	30
160050088	G1	17	12	40

Fornecido com arruela de vedação.

Métrica BSPP Corpo do Banjo




Modelo	Fêmea BSPP (B)	Rosca corpo (B1)	C	E	F	ØK	ØS
160511818	G1/8	1/8"	28	14	21	13	6
160512828	G1/4	1/4"	37	16	28	16	7,6
160513838	G3/8	3/8"	42	20,5	31	20,5	9,6
160514848	G1/2	1/2"	61	22	47	24,5	9,6


Fêmea paralela BSP.

CONEXÕES AUXILIARES


M5, 1/8" a 1" BSP

Métrica BSPP
Cotovelo Fêmea


Modelo	Fêmea BSPP (B)	E	G	ØS	
160420018	G1/8	21	7	5,5	12
160420028	G1/4	25,5	9,5	8	13
160420038	G3/8	28	11,5	11	16
160420048	G1/2	32	15	15	20
160420068	G3/4	36,5	14,5	19	27

Métrica BSPT
"T" Macho Central


Modelo	Macho BSPT (B1)	Fêmea BSPP (B)	C	E	G	G1	ØS	
150690018	R1/8	G1/8	39	17,5	8,5	8	6	12
150690028	R1/4	G1/4	49	23	11	11	8	13
150690038	R3/8	G3/8	54	25,5	12	11,5	11	16
150690048	R1/2	G1/2	64	29	15	14	15	20
150690068	R3/4	G3/4	73	32	16,5	14,5	19	27

Métrica BSP
Cotovelo


Modelo	Macho BSPT (B)	Fêmea BSPP (B1)	C	E	G	G1	ØS	
150430018	R1/8	G1/8	21	18,5	8	7	5,5	12
150430028	R1/4	G1/4	25,5	24	11	9,5	8	13
150430038	R3/8	G3/8	28	27	11,5	11,5	11	16
150430048	R1/2	G1/2	32	29,5	14	13	15	20
150430068	R3/4	G3/4	36,5	32	14,5	14,5	19	27

Métrica BSP
"T" Fêmea

Modelo	Fêmea BSPP (B)	C	E	G	ØS	
160620018	G1/8	39	19,5	8,5	6	12
160620028	G1/4	49	24,5	11	8	13
160620038	G3/8	54	27	12	11	16
160620048	G1/2	64	29	15	15	20
160620068	G3/4	73	36,5	14,5	19	27

Métrica BSPT
Cotovelo Macho


Modelo	Rosca BSPT (B)	E	G	ØS	
150400018	R1/4	18,5	7,5	6	12
150400028	R1/4	24	11	8	13
150400038	R3/8	27	12	11	16
150400048	R3/8	29,5	14	15	20

Métrica BSP
"T" Macho


Modelo	Rosca BSPT (B)	C	E	G	ØS	
150600028	R1/4	46	23	11	8	13

CONEXÕES AUXILIARES


M5, 1/8" a 1" BSP

Métrica BSPT
Espigão

Modelo	Espigão (ØA)	Rosca BSPT (B)	C	G	L	ØS	
291170418	4	R1/8	32	7,5	19,5	3,2	12
291170618	6	R1/8	32	7,5	19,5	3,2	12
291170628	6	R1/4	35,5	11	19,5	3,2	14
291170638	6	R3/8	42,5	14,5	22,5	5	17
291170718	7	R1/8	32	7,5	19,5	5	12
291170728	7	R1/4	35,5	11	19,5	6	14
291170738	7	R3/8	36	11,5	19,5	6	17
291170828	8	R1/4	35,5	11	19,5	7,5	14
291170838	8	R3/8	36	11,5	19,5	7,5	17
291170918	9	R1/8	36	8,5	22,5	5	13
291170928	9	R1/4	41	12,5	22,5	7,6	14
291170938	9	R3/8	42,5	14	22,5	7,6	17
291170948	9	R1/2	45,5	17	22,5	7,6	22
291171018	10	R1/8	36	8,5	22,5	8,8	13
291171028	10	R1/4	35,5	11	19,5	7,5	14
291171038	10	R3/8	36	11,5	19,5	7,5	17
291171238	12	R3/8	36	11,5	19,5	9,5	17
291171328	13	R1/4	48,5	12,5	29,5	7	16
291171338	13	R3/8	49,5	14,5	29,5	11	17
291171348	13	R1/2	52,5	16,8	29,5	11	22
291171368	13	R3/4	55	18,5	29,5	11	27
291171638	16	R3/8	36	11,5	19,5	11	19
291171648	16	R1/2	39	14	19,5	12,5	22
291171668	16	R3/4	43,5	16,5	19,5	14,5	27
291171938	19	R3/8	58,5	14,5	38	11	22
291171948	19	R1/2	61	17	38	14	22
291171968	19	R3/4	63,5	18,5	38	17,5	27
291172568	25	R3/4	63,5	18,5	38	18	27
291172588	25	R1	67,5	21,5	38	22	35
291173288	32	R1	72,5	21,5	43	24	35

Polegada BSP
Espigão


Modelo	Espigão (ØA)	Rosca BSPT (B)	C	G	L	ØS	
301170318	3/16	R1/8	36	8,5	22,5	4,2	10
301170328	3/16	R1/4	41	12,5	22,5	4,2	14
301170418	1/4	R1/8	36	8,5	22,5	5,3	10
301170428	1/4	R1/4	41	12,5	22,5	5,3	14
301170438	1/4	R3/8	42,5	14,5	22,5	5,3	17
301170448	1/4	R1/2	45,5	17	22,5	5,3	22
301170518	5/16	R1/8	36	8,5	22,5	5	12
301170528	5/16	R1/4	41	12,3	22,5	7	14
301170618	3/8	R1/8	36	8,5	22,5	5	12
301170628	3/8	R1/4	41	12,5	22,5	7	14
301170638	3/8	R3/8	42,5	14,5	22,5	8,3	17
301170648	3/8	R1/2	45,5	17	22,5	8,3	22
301170728	1/2	R1/4	48,5	12,5	29,5	7	17
301170738	1/2	R3/8	49,5	14,5	29,5	10,7	17
301170748	1/2	R1/2	52,5	17	29,5	10,7	22
301170768	1/2	R3/4	55	18,5	29,5	10,7	27
301170848	5/8	R1/2	61	17	38	14	22
301170868	5/8	R3/4	63,5	18,5	38	14,5	27
301170948	3/4	R1/2	61	17	38	14	22
301170968	3/4	R3/4	63,5	18,5	38	17,5	27
301170988	3/4	R1	67,5	21,5	38	17,5	35
301171088	1	R1	67,5	21,5	38	22,4	35
3011711A8	1 1/4	R1 1/4	80	24,7	43	29,3	42

Métrica BSP
Cruzeta

Modelo	Fêmea BSPP (B)	C	G	ØS
160920018	G1/8	39	8,5	6
160920028	G1/4	50	11	8
160920038	G3/8	56	12	11
160920048	G1/2	64	15	15

TUBOS E MANGUEIRAS

ø ext. 4 a 16mm



- » Disponíveis em várias cores para facilidade de identificação
- » Além das aplicações industriais de uso geral o
- » Nylon é adequado para uso em sistemas de freio a ar de veículos comerciais e atende a norma DIN 74324. (Diâmetros externos aplicáveis: 6, 8, 10, 12, 16mm)
- » O Poliuretano apresenta excelente propriedade mecânica e grande flexibilidade

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido. Consulte nosso Depto. Técnico para uso com outros fluidos.

Pressão de operação:

Veja tabela abaixo.

Materiais

Tubo de Nylon: Nylon (poliamida) tipo PA12 totalmente plastificado e levemente estabilizado. Atende a norma DIN 74324.

Tubo de Poliuretano: Levemente estabilizado e com dureza Shore D 52

Máxima pressão de operação e Raio de curvatura

O/D mm		4	5	6	8	10	12	14	16
Pressão máx. (bar)* de -40°C a +20°C	Nylon	31	33	27	19	19	19	16	19
	Poliuretano	10	11	9	9	9	9	–	–
Raio de curvat. min. mm	Nylon	25	25	30	40	60	60	80	95
	Poliuretano	6	7	9	16	17	25	–	–

Máxima temperatura de trabalho em regime contínuo: Nylon +80°C, Poliuretano +60°C

* Multiplique pelos fatores na tabela abaixo para aplicações em temperaturas superiores.

Pressão de operação/fatores de conversão de temperatura

Temperatura de trabalho	Fator (Nylon)	Fator (Poliuretano)
-40°C ... +20°C	1	1
+30°C	0,83	0,85
+40°C	0,75	0,7
+50°C	0,64	0,6
+60°C	0,57	0,5
+80°C	0,47	–

Para calcular as pressões de trabalho em várias temperaturas, multiplique a pressão de trabalho a -40°C a +20°C pelo fator dado na tabela.

Máxima temperatura de trabalho em regime contínuo: Nylon +80°C, Poliuretano +60°C

Diâmetros dos tubos (métrico)

ø ext. mm	4	5	6	8	10	12	14	16
Nylon	•	•	•	•	•	•	•	•
Poliuretano	•	•	•	•	•	•	–	•

TUBOS E MANGUEIRAS

Métrica ø ext. 3 a 16mm, Polegada ø ext. 1/8 a 1/2"




Métrica Tubo de Nylon - Cor Natural

Modelo	Pressão de operação (bar)	Ø ext. tubo	Ø int. tubo
LPBR/40100202	28	4	2,5
LPBR/40100204	25	6	4
LPBR/40100205	19	8	6
LPBR/40100206	24	10	7,5
LPBR/40100207	18	12	9
LPBR/40100292	15	14	11



Métrica Tubo de Poliuretano - Cor Azul

Modelo	Pressão de operação (bar)	Ø ext. tubo	Ø int. tubo
LPBR/PU0500400	10	4	2,5
LPBR/PU0500600	9	6	4
LPBR/PU0500800	9	8	5,5
LPBR/PU0501000	9	10	7
LPBR/PU0501200	9	12	8
LPBR/PU0501400	9	14	10
LPBR/PU0501600	9	16	11



Cortador de Tubo

Modelo	Tipo
M/3314	Cortador
39012010	Lâmina de reposição*
39012061	Lâmina de reposição**

Para uso em tubos de Nylon e Poliuretano com diâmetros de 4 a 16mm

* Embalagem com 10 unidades.

** Embalagem com 1 unidade.



LINK Norgren

Perfeito para uso em
instalações de pistola de ar...

Para linha de pistolas de ar
veja página 214



ENGATE RÁPIDO

ENGATE RÁPIDO SIMPLES Série 233

Diâmetro Nominal 5 = 20mm²



USE ESTA LINHA DE ACOPLAMENTOS PARA SUBSTITUIR:

- » Rectus 21 e 90 » Ewo
- » Camozzi » Kani

- » Bloqueio único: Plug projetado para encaixe, o soquete fecha imediatamente na retirada do plug
- » Solução ideal para ferramentas pneumáticas
- » Operado com uma só mão
- » Construção compacta e robusta
- » Alta vazão, baixa queda de pressão

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido e Líquidos

Pressão de Operação:

0 à 35 bar (0 à 507 psi)

Temperatura ambiente:

-20°C...+100°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

560 l/min

** Vazão obtida com pressão de entrada de 6 bar queda de pressão de 0,5 bar

Materiais:

Corpo do engate e luva: Latão niquelado


Válvula: Latão

Molas e esferas: Aço Inox

Vedações: NBR


Plugs: Latão niquelado

Métrica BSP Soquete rosca macho BSPP




Modelo	Rosca (B)	C	ØD	G	
233210018	G1/8 Macho	36	16,5	7	14
233210028	G1/4 Macho	38	16,5	9	17

Métrica BSP Plug espigão




Modelo	Hose Bore (ØA)	C	H
233130400	4,0 Espigão	32	17
233130600	6,0 Espigão	32	17
233130900	9,0 Espigão	33	17

Métrica BSP Soquete rosca fêmea BSPP



Modelo	Rosca (B)	C	ØD	G	
233220018	G1/8 Fêmea	36	16,5	9	14
233220028	G1/4 Fêmea	38	16,5	9	17

Métrica BSP Plug rosca macho BSPP




Modelo	Rosca (B)	C	G	
233110018	G1/8 Macho	25	7	14
233110028	G1/4 Macho	27,5	9	17

ENGATE RÁPIDO SIMPLES Série 233


Diâmetro Nominal 5 = 20mm²

Métrica BSP Soquete conexão push-on




Modelo	Ø ext. Ø int. tubo (ØA)	C	ØD	E	1
233260400	6/4	42	16	11	14
233260600	8/6	42	16	11	14

Métrica BSP Plug rosca fêmea BSPP




Modelo	Rosca (B)	C	G	1
233120018	G1/8 Fêmea	24,5	8	14
233120028	G1/4 Fêmea	25	9	17

Métrica BSP Soquete espigão




Modelo	Ø int. tubo (B)	B	C	D	1
233230400	4	46	16,5	17	14
233230600	6	46	16,5	17	14
233230900	9	46	16,5	17	14

Métrica BSP Plug com conexão push-on



Modelo	Ø ext. Ø int. tubo (ØA)	C	E	1
233160400	6/4	31,5	11	14
233160600	8/6	31,5	11	14

Métrica BSP Plug com mola de proteção



Modelo	Ø ext. Ø int. tubo (B)	C	E	1
233190400	6/4	14	113	12
233190600	8/6	14	123	14

ENGATE RÁPIDO

ENGATE RÁPIDO DUPLO Série 233

Diâmetro Nominal 5 = 20mm²



- » Bloqueio duplo: No desengate o fluxo é interrompido no soquete e no plug. O fluido fica retido em ambas as linhas e a pressão não é aliviada
- » Operado com uma só mão
- » Construção compacta e robusta
- » Alta vazão, baixa queda de pressão
- » Ampla linha de conexões

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido e Líquidos

Pressão de Operação:

0 à 35 bar (0 à 507 psi)

Temperatura ambiente:

-20°C...+100°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

310 l/min

** Vazão obtida com pressão de entrada de 6 bar queda de pressão de 0,5 bar

Materiais:

Corpo do engate e luva: Latão niquelado

Válvula: Latão

Molas e esferas: Aço Inox


Vedações: NBR

Plugs: Latão niquelado

Compatibilidade


A série 233 de bloqueio duplo não é compatível com a série 233 de bloqueio simples devido ao método de conexão com a válvula.

Métrica BSP Soquete macho BSPP




Modelo	Tipo	B	C	ØD	G	
233410028	Soquete - Macho	G1/4	38	16	9	17

Métrica BSP Plug macho BSPP




Modelo	Tipo	B	C	G	
233310028	Soquete - Macho	G1/4	42	9	17

Métrica BSP Soquete fêmea BSPP



Modelo	Tipo	B	C	ØD	G	
233420028	Soquete - Fêmea	G1/4	38	16	9	17

Métrica BSP Plug fêmea BSPP



Modelo	Tipo	B	C	G	
233320028	Soquete - Fêmea	G1/4	42	7	17

ENGATE RÁPIDO

ENGATE RÁPIDO SIMPLES Série 234

Diâmetro Nominal 7,8 = 48mm²

- » Bloqueio Simples: Plug projetado para encaixe, o soquete fecha imediatamente na retirada do plug
- » Solução ideal para ferramentas pneumáticas
- » Operado com uma só mão
- » Alta vazão, baixa queda de pressão

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido e Líquidos

Pressão de Operação:

0 à 35 bar (0 à 507 psi)

Temperatura ambiente:

-20°C...+100°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2°C

Vazão**:

1800 l/min

** Vazão obtida com pressão de entrada de 6 bar e queda de pressão de 0,5 bar

Materiais:

Corpo do engate e luva: Aço niquelado

Válvula: Latão

Molas e esferas: Aço Inox


Vedações: NBR

Plugs: Latão niquelado




USE ESTA LINHA DE ACOPLAMENTOS PARA SUBSTITUIR:

» Rectus 25 e 26 » CEJN 310



Soquete macho BSPT


Modelo	Tipo (B)	C	ØD	G	
234210028	R1/4 Macho	60	23	12	19
234210038	R3/8 Macho	60	23	12	19
234210048	R1/2 Macho	61	23	17	22




Plug macho BSPT

Modelo	Tipo (B)	C	G	
234110028	R1/4 Macho	37	12	14
234110038	R3/8 Macho	37	12	17
234110048	R1/2 Macho	37	12	22

Soquete fêmea BSPP




Modelo	Tipo (B)	C	ØD	G	
234220028	G1/4 Fêmea	56	23	10	19
234220038	G3/8 Fêmea	55	23	9	19
234220048	G1/2 Fêmea	58	23	12	24



Plug fêmea BSPP


Modelo	Tipo (B)	C	G	
234120028	G1/4 Fêmea	33	9	17
234120038	G3/8 Fêmea	33	9	19
234120048	G1/2 Fêmea	33	9	24

Soquete espigão




Modelo	Tipo (ØA)	C	ØD	H	
234230600	6,0 Espigão	74	23	25	19
234230900	9,0 Espigão	74	23	25	19
234231300	13,0 Espigão	74	23	25	19

Plug espigão



Modelo	Hose Bore (ØA)	C	H
234130600	6,0 Espigão	48	25
234130900	9,0 Espigão	48	25
234131300	13,0 Espigão	48	25

SILENCIADORES PLÁSTICO POROSO M/S E T40



- » Reduz o nível de ruído em equipamento pneumático
- » Compacto, eficiente e leve
- » Pressão de operação -1 a 10 bar
- » Temperatura de operação -20°C a +80°C

Polegada NPT


Modelo	NPT (B)	C	G	ØK
C/S1	NPT 1/8	34	6,5	12,5
C/S2	NPT 1/4	42,5	8	15,5
C/S3	NPT 3/8	67,5	11	18,5
C/S4	NPT 1/2	77,5	11	23
C/S6	NPT 3/4	131,5	15	38
C/S8	NPT 1	162	20	49

Métrica BSP

Modelo	Métrica e BSPP (B)	C	G	ØK
M/S0	M5	23	4	6,5
M/S1	G1/8	34	6,5	12,5
M/S2	G1/4	42,5	8	15,5
M/S3	G3/8	67,5	11	18,5
M/S4	G1/2	77,5	11	23
M/S6	G3/4	131,5	15	38
M/S8	G1	162	20	49

BRONZE SINTERIZADO T40

- » Reduz o nível de ruído em equipamento pneumático
- » Compacto e eficiente
- » Pressão de operação máx. 10 bar
- » Temperatura de operação -20°C a +80°C



Métrica BSPT


Modelo	BSPT (B)	C	ØK	G	≡
T40B1800	R1/8	27,5	9,5	9,5	13
T40B2800	R1/4	36	12	11	17
T40B3800	R3/8	46,5	17	12,5	22
T40B4800	R1/2	60	20	16	27
T40B6800	R3/4	85	26	19	32
T40B8800	R1	88,5	31	22,5	41

Métrica BSP

Modelo	G (B)	C	ØK	G	≡
T40C1800	G 1/8	27,5	9,5	9,5	7/16
T40C2800	G 1/4	36	12	11	9/16
T40C3800	G 3/8	46,5	17	12,5	11/16
T40C4800	G 1/2	60	20	16	7/8
T40C6800	G 3/4	85	26	19	1 1/16
T40C8800	G 1	88,5	31	22,5	1 5/16

FILTROS DE EXAUSTÃO

- » Evita o ingresso de particulados com mínima restrição ao fluxo
- » Robusto e compacto
- » Pressão de operação 0 a 10 bar
- » Temperatura de operação -20°C a +80°C



Métrica BSP

Modelo	BSPP (A)	B	C	D	≡
M/1511	G1/8	6	16	8	15
M/1512	G1/4	8	22	10	23,5
M/1514	G1/2	10,5	25	13	30,5
M/1516	G3/4	14	31	16	42,5
M/1518	G1	15	35	19	47

Polegada NPT

Modelo	NPT (A)	B	C	D	≡
MV001A	NPT 1/8	6	16	8	7/16
MV002A	NPT 1/4	8	22	10	9/16
MV004A	NPT 1/2	10,5	25	13	7/8
MV006A	NPT 3/4	14	31	16	1 1/16
MV008A	NPT 1	15	35	19	1 5/16

SILENCIADORES PARA SERVIÇOS PESADOS QUIETAIRE Séries MA e MB

- » Reduz o nível de ruído em equipamento pneumático
- » Evita os riscos de linhas de exaustão aberta
- » Resistente à corrosão
- » Alta vazão com baixa contra-pressão
- » Tela de latão e corpo em alumínio proporciona maior vazão, longa vida útil e limpeza do elemento
- » Evita o ingresso de particulados, partículas abrasivas, poeiras e outros contaminantes nos orifícios de exaustão abertos



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado, gases inertes

Pressão de operação:

-1 a 20 bar

Temperatura ambiente:

-40°C...+80°C

O fornecimento de ar deve estar seco o suficiente para evitar a formação de gelo, a temperaturas inferiores a +2 °C

Operação:


Silenciador de exaustão

Montagem:

Diretamente no orifício de exaustão

Materiais

Corpo e invólucro em alumínio, tela em latão.



Métrica BSP

ROSCA MACHO Modelo BSPT	Rosca (A)	B	C	ØD	
MB001B	R1/8	9	51	21	21
MB002B	R1/4	13	55	21	21
MB003B	R3/8	13	88	32	32
MB004B	R1/2	17	92	32	32
MB006B	R3/4	20	134	51	51
MB008B	R1	23	138	51	51


Polegada NPT

ROSCA MACHO Modelo BSPT	Rosca (A)	B	C	ØD	
MB002A	NPT 1/4	13	51	21	21
MBP03A	NPT 3/8	13	55	21	21
MB004A	NPT 1/2	17	88	32	32
MB006A	NPT 3/4	20	92	32	32
MB008A	NPT 1	23	134	51	51

VÁLVULAS DE ESFERA

Série 60, 61

Latão 1/8" a 2" BSP



- » Válvulas de bloqueio de precisão
- » Resistência mínima ao fluxo
- » Ação rápida de fechamento e abertura
- » Fluxo em ambos os sentidos (exceto no tipo exaustão)

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, gases inertes, água, óleos e vários hidrocarbonetos dependendo do material de assento da válvula

Pressão de operação:

Veja as tabelas

Temperatura ambiente:

Veja as tabelas



Materiais

Série 60:

Latão niquelado conforme UNI-5705-65, latão cromado, aço zincado, assentos PTFE e vedações nitrílicas ou borracha FKM

Série 61:

Corpo, eixo, esfera, porta e alavanca em aço inox, vedações em PTFE



Métrica BSP Mini Válvula Passagem Reduzida

Modelo	Fêmea (B)	Pressão máxima (bar)	C	D	G	H	ØF	
601112118	G1/8	10	36	22	9	19	5,5	19
601112128	G1/4	10	36	22	9	19	5,5	19
601112138	G3/8	10	41	24	9	19	8	21
601112148	G1/2	10	48	30	10	22	10	25

Modelo	Fêmea/Macho (B)	Pressão máxima (bar)	C	D	G	H	ØF	
601112218	G1/8	10	37	22	9	19	5,5	19
601112228	G1/4	10	37	22	9	19	5,5	19
601112238	G3/8	10	41	24	9	19	8	21
601112248	G1/2	10	48	30	10	22	10	25

Assentos PTFE, vedações nitrílicas
Temperatura de operação: -10°C a +90°C

Métrica BSP Passagem Plena Padrão

Modelo	Fêmea (B)	Pressão máxima (bar)	C	D	ØF	G	H	
602112128	G1/4	45	48	36	23	12	85	18
602112138	G3/8	40	49	36	24	12	85	21
602112148	G1/2	35	60	40	30	15	85	25
602112168	G3/4	30	69	47	38	16,3	105	31
602112188	G1	25	83	51	46	19	105	38

Assentos em PTFE, vedações FKM
Temperatura de operação: -20°C a +150°C

VÁLVULAS DE FECHAMENTO 3/2

1/8" a 1/2"

VÁLVULAS DESLIZANTES

1/8" a 1/2" BSP


Características Técnicas

Pressão de operação:

0 a 16 bar

Temperatura de operação:

-20 a + 80°C



Válvulas Deslizantes

Modelo	Rosca (B)	ØD	C	↺
M/7318	G1/8	25	48	14
M/7328	G1/4	30	58	17
M/7338	G3/8	35	68	22
M/7348	G1/2	40	80	27

PISTOLA DE AR Série BG

BG4000:

- » Acabamento em cromo brilhante
- » Gatilho com capa de vinil
- » Exaustão do ar quando o orifício de saída é bloqueado
- » Em conformidade com O.S.H.A.

BG5000:

- » Corpo único em plástico moldado de alta resistência
- » Exaustão do ar quando o orifício de saída é bloqueado
- » Em conformidade com O.S.H.A.



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, não lubrificado, filtrado

Conexão:

G1/4 (BG4000 e BG5000)

Pressão de operação:


Pressão de linha 10 bar máxima

O O.S.H.A. americano estabelece que os bicos de ar não devem exceder 2 bar de pressão. Isto assegura que em caso de bloqueio a pressão não excederá 0,4 bar, que poderia penetrar na pele humana com consequências fatais. As pistolas de ar devem sempre ser fornecidas com regulador de pressão adequado, para garantir a operação segura do equipamento.


Modelos

Modelo	Rosca (B)	Descrição
BG4000	G1/4	Pistola de metal
BG5000	G1/4	Pistola de plástico

BG5000



BG4000



LINK Norgren

Você tem visto...

Temos também válvulas de bloqueio 3/2 completas com conexões push in e/ou rosca BSP



ÍNDICE

POR DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Atuadores 09–38

Atuadores Compactos

Atuadores Compactos ISO - Dupla ação	18–21
--	-------

Atuadores de Curso Curto

Atuadores Compactos ISO - Dupla ação	18–21
--	-------

Atuadores de Perfil

Atuadores de Perfil e Tirantes ISO/VDMA - Dupla Ação	23–29
--	-------

Atuadores de Tirante Exposto

Atuadores de Perfil e Tirantes ISO/VDMA - Dupla Ação	23–29
--	-------

Atuadores Normalizados ISO

Atuadores Compactos ISO - Dupla ação	18–21
Atuadores de Perfil e Tirantes ISO/VDMA - Dupla Ação	23–29
Atuadores normalizados ISO: IVAC	22
Atuadores Redondos ISO - Simples/Dupla ação	13–17

Atuadores Redondos

Atuadores Redondos ISO - Simples/Dupla ação	13–17
---	-------

Atuadores sem Haste

Lintraplus	30–34
------------------	-------

Sensor Magnético

Reed e Estado Sólido	35–36
----------------------------	-------

Vácuo 39–54

Acessórios

Vacuômetros	48
-------------------	----

Geradores de Vácuo


Bomba de Transferência	43
Bomba de Vácuo	44–45
Multi-estágio	42
Simple Estágio	41

Vacuostatos e Pressostatos

Eleto-mecânicos	49
Eletrônicos	50–53

Ventosas e Acessórios

Compensadores de nível	48
Conectores flexíveis	48
Ventosas (planas e tipo sanfona)	46–47



Verifique a página específica do atuador onde serão encontradas informações de acessórios como fixações, sensores ou kits de reparo (quando disponíveis). Ligue para o time Norgren caso tenha qualquer dúvida ou online no endereço www.norgren.com/br

Válvulas 55–126

Cabos e Plugs

Padrão DIN, com e sem cabo	114–116
----------------------------------	---------

Conexão Sensor de Queda de Pressão

Sensor de Fim de Curso Tipo Banjo	111
---	-----

Ilha de Válvulas

Sub-base design - Multipolo/Fieldbus	58–59
--	-------

Válvulas com Embolo de Vedação Dinâmica

Ilha de Válvulas ISO (larguras de 18 e 26mm)	58-60, 60-62
ISO Tamanhos 1, 2, 3	61-64

Válvulas com Sub-base

Ilha de Válvulas ISO (larguras de 18 e 26mm)	60
ISO Tamanhos 1, 2, 3	61-64

Válvulas de Controle de Fluxo

Bloco, Push in e de Exaustão	110, 112
------------------------------	----------

Válvulas de Controle Direcional

Válvulas de Controle Direcional	120-125
---------------------------------	---------

Válvulas de Processo

Válvulas de Assento Angular Operadas por Piloto	90
Válvulas de Diafragma de Atuação Indireta	87-89
Válvulas de Diafragma para Sistemas de Filtro de Manga Atuadas por Piloto de Ar	92
Válvulas de Diafragma para Sistemas de Filtro de Manga Atuadas por Solenóide	93
Válvulas de Piloto para Uso com Válvulas de Assento Angular	91
Válvulas de Pistão de Atuação Indireta	94
Válvulas NAMUR	95-98

Válvulas de Retenção

Válvulas de Retenção	108, 114
----------------------	----------

Válvulas de Retenção Pilotada

Conexão de Retenção Pilotada/Bloqueio	111
---------------------------------------	-----

Válvulas de Segurança

Válvulas de Segurança para Prensa	101-105
-----------------------------------	---------

Válvulas de Segurança para Prensa

Válvulas de Segurança Operadas por Solenóides	101-105
---	---------

Válvulas de Tração Direta

Tração Direta	99-100
---------------	--------

Válvulas em Linha

3/2, 5/2, 5/3, G1/8 a G1/2	65-76, 117-119
----------------------------	----------------

Válvulas Escape Rápido

Sem Silenciador Integrado	113
---------------------------	-----

Válvulas Manuais/Mecânicas

In Line	77-82
Rotativa	83

Válvulas Manual Rotativa

Operada por Alavanca - 2 e 3 Posições	83
---------------------------------------	----

Válvulas NAMUR

3/2, 5/2, 5/3	95-98
---------------	-------

Válvulas Padrão ISO

Ilha de Válvulas ISO (larguras de 18 e 26mm)	60
ISO Tamanhos 1, 2, 3	61-64

Válvulas Proporcionais

Controle de Malha Fechada	84-85
Controle de Pressão Proporcional	84-85
Controle de Vazão Proporcional	86
Programação Digital	85

Pressostatos 127-136

ATEX

Baixa pressão	131
Hidráulico	130
Pneumático	129

Eletro-mecânicos

Multifluido	131
-------------	-----

Eletrônicos

IO-Link	132-135
---------	---------



Preparação de Ar (FRL) 137-184

Acessórios para Preparação de Ar

Bloco de Saida Auxiliares	154
Bloco Manifold	154
Dreno Automático	173
Manômetros	173
"Quickclamp"	154
Válvulas de Fechamento	154

Filtros

Aplicações Gerais	142, 156, 162, 163
Removedores de Óleo	144, 157, 166, 167
Removedores de Vapor de Óleo	146

Filtros/Reguladores

Aplicações Gerais	149-150, 159
-------------------	--------------

Lubrificadores

Tipo Micro Fog	151-152, 160, 164
Tipo Oil Fog	151-152, 164

Reguladores

Aplicações Gerais	147, 158, 161, 165, 170
Instrumentação	168
Operação Remota/Pilotada	161
Precisão	168

Reguladores para Aplicações Especiais

Precisão	168
Regulador Pilotado	161

Sistemas de Preparação de Ar

Alta Vazão	161-167
Excelon	140-154
Série Miniatura	155-160

Unidades Combinadas (Box Sets)

Excelon	141
Série Miniatura	155

Unidades de Alta Vazão

Aplicações Gerais	162, 163
Reguladores	161, 165

Válvulas de Controle

Válvulas de Partida Suave	153
---------------------------------	-----

Controladores de Fluxo

Banjo Controlador de Fluxo	193, 198
----------------------------------	----------

Tubo

Cortador	206
Nylon / Poliuretano	205-206

Verifique a página específica do produto no catálogo para informações sobre kit de reparo. Entre em contato com o time Norgren caso tenha qualquer dúvida.



Conexões, Mangueiras e Acessórios 185-214

Acessórios

Engates Rápidos com Fechamento	207-210
Pistola de Ar	214
Silenciadores	211-212
Válvula de Fechamento	214
Válvulas de Esfera	213

Conexões Auxiliares e BSP

Latão Niquelado	200-204
-----------------------	---------

Conexões - Push In

Composite / Metal - Pneufit C	187-195
Metal / Pineufit	196-199



ÍNDICE

POR CÓDIGO

03*	78, 79	5351*	166
10K51*	198	5570*	165
11-018*	168	5578*	165
11-818*	139, 168	5797*	166, 167
16K51*	202	05894*	114
17-016*	139, 169	5939*	156, 157
18-015*	147, 148, 149, 150, 155, 158, 159, 161, 165, 170, 173	6212*	163, 164, 166
18-025*	155, 158, 159, 160	06578*	153
18D	40, 49, 116, 128, 129, 130	06648*	115
20D	128, 131	06800*	115
20K00*	198	8240*	56, 88, 89
34D	40, 52, 53, 128, 134, 135	8241*	89
49B*	175, 176, 177, 178, 179, 181	8273*	56, 88, 89
54D	40, 50, 51, 128, 132, 133	8274*	89
102GA*	111	8290*	56, 92
102GD*	111	8296*	56, 93
249*	103	8450*	56, 90
0574*	131	8452*	56, 90
0880*	49, 129	8466*	56, 90, 91
0881*	129	8536*	56, 94
0882*	130	9710*	56, 95, 96, 115, 116
0883*	130	9730*	56, 97, 98, 115, 116
1801*	131	10020*	197
1811*	131	10051*	198
1812*	131	10060*	199
1841*	131	10125*	197
1857*	131	10147*	197
2221*	67	10168*	199
2401*	56, 99, 100, 116	10225*	197
02500*	84, 85, 86	10247*	198
02508*	86	10268*	199
2787*	168	15005*	202
2962*	158, 159	15020*	202
3203*	167	15023*	201
4020	167	15033*	202
4141*	157	15040*	203
4214*	154	15043*	203
4215*	154	15060*	203
4216*	154	15069*	203
4224*	142, 144, 146, 147, 149, 152, 154	15423*	201
4228*	154	16005*	64, 202
4255*	141, 147, 149	16020*	200
4314*	154	16022*	200
4315*	154	16023*	201
4316*	154	16029*	201
4324*	143, 145, 146, 148, 150, 152, 154	16042*	203
4328*	154	16051*	202
4355*	141, 148, 150	16062*	203
4368*	148, 150	16092*	204
4424*	143, 144, 148, 150, 152, 154	17223*	201
4461*	148, 150	23311*	207
5226*	165	23312*	208
05230*	53, 135	23313*	207
05234*	51, 133	23316*	208

23319*	208	C0125*	189
23321*	207	C0147*	192
23322*	207	C0148*	192
23323*	208	C0167*	194
23326*	208	C0168*	194
23331*	209	C0225*	14, 15, 16, 19, 20, 27, 32, 33, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 189
23332*	209	C0226*	190
23341*	209	C0232*	190
23342*	209	C0247*	14, 15, 16, 19, 20, 27, 32, 33, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 193
23411*	210	C0248*	192
23412*	210	C0267*	194
23413*	210	C0268*	195
23421*	210	CQM/*	64
23422*	210	C/S*	211
23423*	210	D14*	139, 171, 172
26360*	57, 117, 118, 119	F07*	138, 156
29117*	204	F17*	138, 163
30117*	204	F18*	138, 162
39012*	206	F39*	138, 157
60111*	213	F46*	138, 166
60211*	213	F47*	138, 167
74316*	147, 149	F49G*	139, 175
80207*	57, 117, 118, 119	F72C*	138, 144, 145
B07*	138, 155, 159	F72G*	138, 142, 143
B49G*	139, 178	F72V*	138, 146
B72G*	138, 141, 149, 150	F73C*	138, 144, 145
B73G*	138, 141, 149, 150	F73G*	138, 142, 143
B74G*	138, 141, 149, 150	F74C*	138, 144, 145
BG4*	214	F74G*	138, 142, 143
BG5*	214	F74H*	138, 144, 145
BL49*	139, 181, 182	F74V*	138, 146
BL72*	138, 141	FP 8*	64
BL73*	141	L07*	138, 155, 160
BL74*	141	L17*	138, 164
COA51*	193	L49C*	139, 177
CO0GE*	57, 109	L72*	138, 151, 152
CO0GL*	114	L73*	138, 151, 152
CO0GP*	57, 109	L74*	151
COK51*	15, 16, 19, 20, 27, 32, 33, 193	LPBR*	95, 96, 97, 98, 116, 117, 118, 129, 130, 131, 173, 206
C0004*	191	M/15*	211
C006A*	194	M/50*	10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 35
C0012*	191	M/73*	214
C012A*	190	M84*	27
C0020*	189	M85*	27
C0022*	191	M/146*	10, 12, 30, 31, 32, 34
C022A*	190	M/580*	48
C0023*	191	M/581*	40, 41, 42
C0029*	190	M/583*	40, 46, 47
C0040*	192	M/584*	40, 46, 47
C0043*	192	M/1461*	10, 31, 33, 34
C49B*	139, 179, 180	M/3314	206
C0060*	193	MB00*	161, 212
C0082*	195	M/P13*	17
C0090*	195	M/P15*	116

M/P19*	17, 21, 25, 63, 64, 66, 67, 71, 115, 116	R73G*	138, 147, 148
M/P24*	115, 116, 123	R74G*	138, 147, 148
M/P34	36	RA/80*	10, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36
M/P40*	21, 25, 115, 116	RA/192*	10, 12, 19, 20, 21
M/P4*	34	RA/802*	10, 28, 29
M/P43*	115, 116	RM/28*	10, 12, 14, 17
M/P71*	21, 25	RM/80*	10, 12, 15, 16, 17
M/P72*	25, 27	RM/92*	12
M/P73*	35	SPBR*	56, 106, 107, 107
M/P74*	34	SXE*	61, 62, 63
M/S*	211	SXP*	64
MV00*	211	T20*	57, 112
NAA4	44	T40B*	64, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 211
NDFM*	40, 43	T40C*	211
NST6A	45	T49E*	139, 183
NST8A	45	T55*	57, 108
NVPM20C0*	40, 44	T65C*	114
NVPM80C0*	40, 45	T70*	57, 113
PIH*	138, 155	T72*	154
P72F*	138, 153	T73*	154
P74F*	138, 153	T74*	154
PQA/80*	25	T100*	57, 110
PRA/182*	12	T110*	57, 110
PRA/802*	10, 24, 25, 26, 27, 28, 29	TQM/31*	10, 27, 36
PRA/882*	10, 22	V40*	114
QA/19*	21	V41*	114
QA/80*	21, 25, 26, 27	V44*	114
QA/81*	21, 25, 26, 27	V45*	114
QM/19*	19, 21	V50*	16, 56, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 114
QM/27*	27	V51*	71, 72, 73, 74, 75, 115
QM/31*	27, 36	V52*	71, 72, 74, 75
QM/32*	10, 27, 36	V53*	71, 72, 73, 74, 75, 115
QM/48*	63, 66, 67, 71, 73, 106	V60*	20, 29, 56, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 115
QM/80*	17, 21, 25	V61*	66, 67, 68, 69, 70
QM/81*	21, 25	V62*	66, 67, 68
QM/132*	10, 27, 36	V63*	66, 67, 68, 115
QM/140*	27	V100*	71, 114
QM/146*	33, 34	V129*	71, 73
QM/192*	19, 20	VCB22*	57, 114, 115, 121, 123
R07*	138, 158	VHLA*	56, 83
R17*	138, 165	VM10*	56, 59
R18*	138, 161	VP50*	84
R27*	168	VP51*	85
R46*	139, 170	VS18*	56, 60
R49G*	139, 176	VS26*	56, 60
R72G*	138, 147, 148	X3*	29, 67, 78, 79, 80, 82

Não encontrou o que estava procurando?

Verifique o índice de produto, índice por código,
ligue para o time Norgren no 11 5698 4000 ou envie e-mail
para vendas@imi-precision.com

ÍNDICE

POR MARCA E NOME DO PRODUTO

Bimba

Air Saver	44-45
Bomba de Transferência	43

Buschjost

Válvulas 'Click on'	88, 91
Válvulas de Assento Angular Operadas por Piloto	90
Válvulas de Processo Operadas por Solenóide	87-91
Válvulas para Limpeza de Filtros de Manga	92-93

Enots

SuperX Válvulas Manuais e Mecânicas	77-82
Válvulas Solenóides - veja válvulas V60 e V50	65-76

Excelon

Sistema de Preparação de Ar Excelon	140
---	-----

Herion

Pressostatos	130-131
Silenciadores	211-212
Válvulas de Segurança	101

ISO*Star

Válvulas ISO, Tamanhos 1, 2, 3	61
--------------------------------------	----

Lintra

Atuador sem Haste	30-34
-------------------------	-------

Pneufit

Conexões Metálicas - Pneufit	196
Conexões Plásticas - Pneufit C	188-195

Puraire

Filtro Removedor de Óleo/Coalescente	144, 166
--	----------

Quietaire

Silenciador de Alta Eficiência	212
--------------------------------------	-----

Super X

Super X Válvulas de Acionamento Manual e Mecânico	78
---	----

Ultraire

Filtro Removedor de Vapor/Carvão Ativado	146, 157
--	----------

Walter

Válvulas ISO, Tamanhos 1, 2, 3	61
--------------------------------------	----

Watson Smith

Regulador de Pressão de Precisão	168
Válvulas Proporcionais	84-86

Não encontrou o que estava procurando?

Verifique o índice de produto, índice por código,
ligue para o time Norgren no 11 5698 4000 ou envie e-mail
para vendas@imi-precision.com


Bimba




Buschjost



Enots




Herion



Lintra



Walter



Watson Smith



ÍNDICE

POR CONVERSÃO DE CONCORRENTE

Aignep

Conexões Série 55000	187
----------------------------	-----

Asco Joucomatic

Válvulas Série 238	88
Válvulas Série 290	90

Bosch Rexroth

Atuadores MNI	13
Atuadores Série PRA	24-29
Conexões Padrão Linha QR1-S	187
Pressostatos Série PM1	130-131

Burkert

Válvulas Série 2000	90
Válvulas Série 5281	88
Válvulas Série 5404	90

Camozzi

Atuadores Série 24N	13
Atuadores Série 61	24-29
Conexões Série "Super Rapid"	187

Festo

Atuadores Série DNCB	24-29
Atuadores Série DSNU	13
Conexões Série QS Quick Star	187
Pressostatos Série PEV	130-131
Válvulas Série VHER	83

GSR

Válvulas Série 40MS	88
Válvulas Série 50	92
Válvulas Série 63	90

Hoerbiger

Atuadores Série KA	24-29
--------------------------	-------

Kelm

Atuadores Série KA	13
Atuadores Série KF	24-29
Válvulas Série DKHV	83

M & M International

BCG/CG205-207	90
Válvulas Série BCG205-210	90
Válvulas Série D223-225, 203-206, 222	88

Parker

Atuadores Série P1A	13
Atuadores Série P1D	24-29
Conexões Série LF3000	187

Pneumax

Atuadores Série 1300	24
----------------------------	----

SMC

Atuadores Série C85	13
Atuadores Série C95, CP95 e CP96	24-29
Conexões KJ	196
Conexões KQ2	187
Válvulas Série VH	83

Univer

Atuadores Série C85	24-29
---------------------------	-------

Importante: As informações para conversão aqui indicadas devem ser utilizadas como um guia para a seleção de um produto Norgren de função similar/equivalente a de um outro fornecedor.

É de responsabilidade do cliente certificar-se que qualquer produto alternativo Norgren atende a todos os requisitos necessários da especificação, caso ocorra a compra de um produto Norgren.

A Norgren não pode ser responsabilizada por falhas em seus produtos no caso de não atendimento das especificações originais. Sempre entre em contato com um membro do time Norgren para suporte.

[illegible]

[illegible]



1

ATUADORES

ATUADORES REDONDOS E COMPACTOS
ATUADORES DE PERFIL
ATUADORES LINTRA
SENSORES MAGNÉTICOS



2

VÁCUO


GERADORES DE VÁCUO
VENTOSAS PLANAS E SANFONADA
VACUOSTATOS/PRESSOSTATOS
ACESSÓRIOS PARA VÁCUO



3

VÁLVULAS

ILHA DE VÁLVULAS E VÁLVULAS SUB-BASE
VÁLVULAS EM LINHA E MANIFOLD
VÁLVULAS MANUAIS/MECÂNICOS & SEGURANÇA
VÁLVULAS PROPORCIONAIS
VÁLVULAS DE PROCESSO/NAMUR



4

PRESSOSTATOS

PRESSOSTATOS ELETRO-MECÂNICOS
PRESSOSTATOS ELETRÔNICOS



5

PREPARAÇÃO DE AR (FRL)

SISTEMA MODULAR EXCELO
SÉRIE DE ALTA CAPACIDADE E MINIATURA
UNIDADES DE ALTA VAZÃO
APLICAÇÕES ESPECIAIS



6

CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS

CONEXÕES PUSH-IN
CONEXÕES AUXILIARES E BSP
TUBOS E MANGUEIRAS
ENGATE RÁPIDO
SILENCIADORES, VÁLVULAS DE ESFERA
VÁLVULAS DE FECHAMENTO E PISTOLA DE AR



NORGREN®

Norgren, Buschjost, FAS, Herion e Maxseal são marcas registradas da empresa IMI Precision Engineering. Devido a nossa política de contínuo desenvolvimento, a IMI Precision Engineering se reserva o direito de modificar suas especificações sem prévio aviso.

z8670CT br/07/22

Imagens usadas nesse folheto tem
licença do Shutterstock.com

IMI

Norgren Brasil

Tel: +55 11 5698-4000

E-mail: vendas@imi-precision.com

Incorporadas

